




Źródła światła LED - nowości

Źródła światła - bańki i świece



Klasyczne źródła światła LED

NEW
Ekwiwalent dla 150W

Klasyczne źródła światła LED o tradycyjnym wzornictwie łączą znane kształty klasycznych źródeł światła z zaletami długotrwałej technologii LED. Zapewniają piękne, dekoracyjne, ciepłe, białe światło, jednocześnie oszczędzając około 90% kosztów energii w porównaniu z żarówkami tradycyjnymi.

Zalety

- Tradycyjne wzornictwo o klasycznym kształcie;
- Zaprojektowane tak, by przyciągać wzrok, kiedy świecą lub nie;
- Idealne dopasowanie i wysokiej jakości wykonanie;
- Wysokie oddawanie barw (CRI = 80) uwydatnia żywe kolory;
- Przyjazne dla środowiska: nie zawierają rtęci ani innych niebezpiecznych substancji

Zastosowania

Idealne do instalacji dekoracyjnych; również w domu; w obiektach gościnnych: restauracje i hotele



2700



4000



15 000 godz.



nie ściemniana



CRI

Kod EAN	Opis materiału	Napięcie (Vac)	Prąd wejściowy (mA)	Moc lampy (W)	Poprzednia moc (W)	Temp. barwowa CCT (K)	Trwałość (godz.)	Ściemnianie	Lumen (lm)	Współczynnik CRI	Etykieta EEL	szer.x wys. [mm]
NEW 8718699657840	CLA LEDbulb ND 17-150W A67 E27 827 CL	220-240	140	17	150	2700	15 000	Nie	2452	80	A++	70 x 128
8718699704124	CLA LEDBulb ND 10.5-100W E27 840A60CL	220-240	90	10,5	100	4000	15 000	Nie	1521	80	A++	60 x 104
8718699649104	CLA LEDBulb ND 10.5-100W A60 E27 827 CL	220-240	90	10,5	100	2700	15 000	Nie	1524	80	A++	60 x 104
8718699649081	CLA LEDBulb ND 8.5-75W A60 E27 827 CL	220-240	70	8,5	75	2700	15 000	Nie	1055	80	A++	60 x 104

Klasyczne źródła światła LED

NEW

Ekwiwalent dla 60W

Wersje przezroczyste i matowe

Klasyczne źródła światła LED o tradycyjnym wzornictwie łączą znane kształty klasycznych źródeł światła z zaletami długotrwałej technologii LED. Zapewniają piękne, dekoracyjne, ciepłe, białe światło, jednocześnie oszczędzając około 90% kosztów energii w porównaniu z żarówkami tradycyjnymi.

- Zalety
- Tradycyjne wzornictwo o klasycznym kształcie;
 - Zaprojektowane tak, by przyciągać wzrok, kiedy świecą lub nie;
 - Idealne dopasowanie i wysokiej jakości wykonanie;
 - Wysokie oddawanie barw (CRI = 80) uwypatnia żywe kolory;
 - Przyjazne dla środowiska: nie zawierają rtęci ani innych niebezpiecznych substancji



- Zastosowania
- Idealne do instalacji dekoracyjnych; również w domu; w obiektach gościnnych: restauracje i hotele



	Kod EAN	Opis materiału	Napięcie (Vac)	Prąd wejściowy (mA)	Moc lampy (W)	Poprzednia moc (W)	Temp. barwowa CCT (K)	Trwałość (godz.)	Ściemnianie	Lumen (lm)	Współczynnik CRI	Etykieta EEL	szer.x wys. [mm]
NEW	8718699649128	CLA LEDCandle ND 6.5-60W B35 E14 827 CL	220-240	50	6,5	60	2700	15 000	Nie	806	80	A++	35 x 97
NEW	8718699649166	CLA LEDLuster ND 6.5-60W P45 E14 827 CL	220-240	50	6,5	60	2700	15 000	Nie	806	80	A++	45 x 80
NEW	8718699649203	CLA LEDLuster ND 6.5-60W P45 E27 827 CL	220-240	50	6,5	60	2700	15 000	Nie	806	80	A++	45 x 78
NEW	8718699649227	CLA LEDCandle ND 6.5-60W B35 E14 827 FR	220-240	50	6,5	60	2700	15 000	Nie	806	80	A++	35 x 97
NEW	8718699649289	CLA LEDLuster ND 6.5-60W P45 E14 827 FR	220-240	50	6,5	60	2700	15 000	Nie	806	80	A++	45 x 80
NEW	8718699649340	CLA LEDLuster ND 6.5-60W P45 E27 827 FR	220-240	50	6,5	60	2700	15 000	Nie	806	80	A++	45 x 78

Klasyczne źródła światła LED



Podłużny kształt

Klasyczne źródła światła LED o tradycyjnym wzornictwie łączą znane kształty klasycznych źródeł światła z zaletami długotrwałej technologii LED. Zapewniają piękne, dekoracyjne, ciepłe, białe światło, jednocześnie oszczędzając około 90% kosztów energii w porównaniu z żarówkami tradycyjnymi.

Zalety

- Podłużny kształt dopasowany do okapów kuchennych, oświetlenia dekoracyjnego itp.
- Zaprojektowane tak, by przyciągać wzrok, kiedy świecą lub nie;
- Idealne dopasowanie i wysokiej jakości wykonanie;
- Wysokie oddawanie barw (CRI = 80) uwypatnia żywe kolory;
- Przyjazne dla środowiska: nie zawierają rtęci ani innych niebezpiecznych substancji

Zastosowania

Idealne do instalacji dekoracyjnych; również w domu; w obiektach gościnnych: restauracje i hotele



Kod EAN	Opis materiału	Napięcie (Vac)	Prąd wejściowy (mA)	Moc lampy (W)	Poprzednia moc (W)	Temp. barwowa CCT (K)	Trwałość (godz.)	Ściemnianie	Lumen (lm)	Współczynnik CRI	Etykieta EEL	szer.x wys. [mm]
NEW 8718699610173	LED classic 40W T25L E14 CL ND RF 1BC/6	220-240	45	4,5	40	2700	15 000	Nie	470	80	A++	25 x 85
NEW 8718699599188	LED classic 25W T25L E14 CL ND RF 1BC/6	220-240	25	2,1	25	2700	15 000	Nie	250	80	A++	25 x 85

Bańki & Świecezki - DECO

NEW
Atrakcyjne cenowo
produkty DECO

Nowa kolekcja Deco upiększa Twój dom dzięki doskonałemu połączeniu (ciepłego) białego światła i minimalistycznej formie oświetlenia. Dzięki bardzo długiej trwałości, oszczędnościom energii nawet do 80%, bez efektu migotania i natychmiastowej jasności na pełnym poziomie oświetlenia, będziesz cieszyć się miękkim i równomiernym światłem, kreującym modny i stylowy urok, i przyjemną harmonię w Twojej przestrzeni.

Korzyści produktowe

- Dzięki wyrazistemu i eleganckiemu wzornictwu, ta żarówka jest idealnym zamiennikiem dla tradycyjnych matowych źródeł światła;
- Dostępne w wersji złotej lub dymnej
- Do 80% oszczędności energii;

Zalety

- Łatwa wymiana dla obecnie używanych wersji E27;
- Natychmiastowa pełna jasność;
- Trwałość 15 000 godzin;
- Dostępne w wersjach 2700 K, 3000 K, 4000 K i 6500 K;
- Światło wolne od promieniowania UV i IR



A60
żółta



ST64
żółta



T32
dymna



G93
dymna



2000/2500
2700



15 000 godz.



ściemniane



nie ściemniane

A++
A+
A



CRI

Zastosowania

Hotele, restauracje, bary, kawiarnie, muzea, sklepy; pokoje hotelowe, lobby, korytarze, klatki schodowe, łazienki, recepcje, wystawy, gabloty

	Kod EAN	Opis materiału	Napięcie (Vac)	Prąd wejściowy (mA)	Moc lampy (W)	Poprzednia moc (W)	Temp. barwowa CCT (K)	Trwałość (godz.)	Ściemnianie	Lumen (lm)	Współczynnik CRI	Etykieta EEL	szer.x wys. [mm]
NEW	8718699676032	LED classic 25W A60 E27 GOLD SP D SRT4	220-240	35	5,5	25	2000	15 000	Tak	250	80	A	60 x 104
NEW	8718699676070	LED classic 25W G93 E27 GOLD SP D SRT4	220-240	35	5,5	25	2000	15 000	Tak	250	80	A	95 x 140
NEW	8718699673567	LED classic 48W A60 E27 825 GOLD NDSRT4	220-240	50	5,5	48	2500	15 000	Nie	600	80	A++	60 x 104
NEW	8718699673581	LED classic 48W ST64 E27 825 GOLD NDSRT4	220-240	50	5,5	48	2500	15 000	Nie	600	80	A++	64 x 143
NEW	8718699673529	LED classic 35W A60 E27 825 GOLD NDSRT4	220-240	40	4	35	2500	15 000	Nie	400	80	A++	60 x 104
NEW	8718699673543	LED classic 35W ST64 E27 825 GOLD NDSRT4	220-240	40	4	35	2500	15 000	Nie	400	80	A++	64 x 142
NEW	8718699673604	LED classic 35W G93 E27 825 GOLD NDSRT4	220-240	40	4	35	2500	15 000	Nie	400	80	A++	95 x 142
NEW	8718699657574	LED classic 15W A60 E27 smoky ND SRT4	220-240	21	2,3	15	2700	15 000	Nie	136	80	A+	60 x 104
NEW	8718699657598	LED classic 15W ST64 E27 smoky ND SRT4	220-240	21	2,3	15	2700	15 000	Nie	136	80	A+	64 x 143
NEW	8718699657635	LED classic 15W G93 E27 smoky ND SRT4	220-240	20	2	15	2700	15 000	Nie	136	80	A+	95 x 142
NEW	8718699657611	LED classic 15W T32 E27 smoky ND SRT4	220-240	21	2,3	15	2700	15 000	Nie	136	80	A+	32 x 140

CorePro LEDbulbs High Lumen

NEW

Ekwiwalent dla 200W

Atrakcyjne cenowo rozwiązanie LEDbulb

Źródła światła CorePro LED są kompatybilne z istniejącymi oprawami z gniazdem E27 i są zaprojektowane jako bezpośredni zamiennik dla tradycyjnych źródeł światła. Zapewniają ogromne oszczędności energii i minimalizują koszty konserwacji. Źródło światła CorePro LED to idealna produkt do podstawowych potrzeb oświetleniowych. Zapewnia piękne światło i niezawodne działanie, czego oczekujesz od źródeł LED za przystępną cenę.

Korzyści produktowe

- Dzięki wyrazistemu i eleganckiemu projektowi ta żarówka jest idealnym zamiennikiem dla tradycyjnych matowych źródeł światła;
- Do 80% oszczędności energii;
- Niższe koszty konserwacji

Zalety

- Łatwa wymiana dla obecnie używanych wersji E27;
- Natychmiastowa pełna jasność: źródła światła LED Philips zapewniają pełny poziom jasności natychmiast po włączeniu;
- Trwałość 15 000 godzin;
- Dostępne w wersjach 2700 K, 3000 K, 4000 K i 6500 K;
- Światło wolne od promieniowania UV i IR



Zastosowania

Hotele, restauracje, bary, kawiarnie, muzea, sklepy; pokoje hotelowe, lobby, korytarze, klatki schodowe, łazienki, recepcje, wystawy, gabloty



2700



4000/6500



15 000 godz.



nie ściemniane



CRI

Kod EAN	Opis materiału	Napięcie (Vac)	Prąd wejściowy (mA)	Moc lampy (W)	Poprzednia moc (W)	Temp. barwowa CCT (K)	Trwałość (godz.)	Ściemnianie	Lumen (lm)	Współczynnik CRI	Etykieta EEL	szer.x wys. [mm]
8718699662226	CorePro LEDbulb ND 17.5-150WA67E27 840FR	220-240	165	17,5	150	4000	15 000	Nie	2500	80	A++	77 x 142
8718696813898	CorePro LEDbulb ND 17.5-150WA67E27 865FR	220-240	165	17,5	150	6500	15 000	Nie	2500	80	A++	77 x 142
8718699662202	CorePro LEDbulb ND 19-150WA67E27 827FR	220-240	175	19	150	2700	15 000	Nie	2500	80	A++	77 x 142
8718699662189	CorePro LEDbulb ND 15.5-120WA67E27 840FR	220-240	145	15,5	120	4000	15 000	Nie	2000	80	A++	68 x 132
8718696701713	CorePro LEDbulb ND 15.5-120WA67E27 865FR	220-240	145	15,5	120	6500	15 000	Nie	2000	80	A++	68 x 132
8718699662165	CorePro LEDbulb ND 17-120WA67E27 827FR	220-240	155	17	120	2700	15 000	Nie	2000	80	A++	68 x 132
NEW 8718699662288	LED 200W A110 E27 CDL 230V FR ND 1PF/6	220-240	140	28	200	6500	15 000	Nie	3450	80	A+	110 x 194
NEW 8718699662264	LED 200W A110 E27 CW 230V FR ND 1PF/6	220-240	140	28	200	4000	15 000	Nie	3450	80	A+	110 x 194
NEW 8718699662240	LED 200W A110 E27 WW 230V FR ND 1PF/6	220-240	150	30	200	2700	15 000	Nie	3450	80	A+	110 x 194

MASTER LEDbulbs

NEW

Ulepszony parametr
ExpertColor/CRI90

Elegancja i skuteczność

Gama MASTER LEDbulb zapewnia efekt jarzeniowy w wersji ściemnianej, co kreuje przyjazną, ciepłą atmosferę, dzięki czemu idealnie nadaje się do ogólnych zastosowań oświetleniowych w branży hotelarskiej. Jego unikalna konstrukcja emituje ciepłe światło we wszystkich kierunkach. Nadają się szczególnie do miejsc użyteczności publicznej, takich jak lobby, korytarze, klatki schodowe, wszędzie tam, gdzie światło jest zawsze włączone. Kompatybilne z istniejącymi oprawami z gniazdem E27, MASTER LEDbulb zapewnia ogromne oszczędności energii i minimalizuje koszty konserwacji bez kompromisu na jakości światła. Można je stosować razem z większością najnowocześniejszych ściemniaczy, umożliwiając dalsze oszczędności, jednocześnie tworząc pożądaną atmosferę.

Korzyści produktowe

- Łatwa (modernizacja) wymiana, idealna do ogólnych zastosowań oświetleniowych;
- Unikalna konstrukcja i efekt świetlny, który naśladuje jakość światła lamp żarowych;
- Do 80% oszczędności energii w porównaniu z tradycyjnymi żarówkami

Zalety

- Funkcja stopniowego ściemniania umożliwia ściemnianie poziomów światła do ciepłych tonów tradycyjnych lamp;
- Zakres ściemniania zgodny z szeroką gamą ściemniaczy;
- Trwałość 25 000 godzin;
- Wysokie CRI (CRI 90); światło bez promieniowania UV i IR

Zastosowania

Hotele, restauracje, bary, kawiarnie, lobby, korytarze



2200/2700



25 000 godz.



Kod EAN	Opis materiału	Napięcie (Vac)	Prąd wejściowy (mA)	Moc lampy (W)	Poprzednia moc (W)	Temp. barwowa CCT (K)	Trwałość (godz.)	Ściemnianie	Lumen (lm)	Współczynnik CRI	Etykieta EEL	szer.x wys. [mm]
8718699695644	MAS LEDbulb DT 14-100W E27 927-922 A67 FR	220-240	78	14	100	2200-2700	25 000	Tak	1521	90	A+	77 x 142

CorePro LEDbulbs wersja ściemnialna



Ulepszony parametr
ExpertColor/CRI90

Atrakcyjne cenowo rozwiązanie LEDbulb

Źródła światła CorePro LED są kompatybilne z istniejącymi oprawami z gniazdem E27 i są zaprojektowane jako bezpośredni zamiennik dla tradycyjnych źródeł światła. Zapewniają ogromne oszczędności energii i minimalizują koszty konserwacji. CorePro LED to idealny produkt do podstawowych potrzeb oświetleniowych. Zapewnia piękne światło i niezawodne działanie, czego oczekujesz od źródeł LED za przystępną cenę.

Korzyści produktowe

- Dzięki wyrazistemu i eleganckiemu projektowi, ten produkt jest idealnym zamiennikiem dla tradycyjnych matowych źródeł światła;
- Do 80% oszczędności energii;
- Niższe koszty konserwacji

Zalety

- Możliwość ściemniania
- Wysoki CRI = 90
- Łatwa modernizacja dzięki istniejącym gniazdom E27;
- Natychmiastowa pełna jasność: żarówki LED Philips zapewniają pełny poziom jasności natychmiast po włączeniu;
- Trwałość 15 000 godzin;
- Dostępne w 2700K;
- Światło wolne od promieniowania UV i IR

Zastosowania

Hotele, restauracje, bary, kawiarnie, muzea, sklepy; pokoje hotelowe, lobby, korytarze, klatki schodowe, łazienki, recepcje, wystawy, gabloty



2700



15 000 godz.



ściemniane



Kod EAN	Opis materiału	Napięcie (Vac)	Prąd wejściowy (mA)	Moc lampy (W)	Poprzednia moc (W)	Temp. barwowa CCT (K)	Trwałość (godz.)	Ściemnianie	Lumen (lm)	Współczynnik CRI	Etykieta EEL	szer.x wys. [mm]
8718699660680	CorePro LEDbulb D 13-100W A60 E27 927	220-240	70	13	100	2700	15 000	Tak	1521	90	A+	60 x 110
8718699660666	CorePro LEDbulb D 10.5-75W A60 E27 927	220-240	55	10,5	75	2700	15 000	Tak	1055	90	A+	60 x 110
8718699660642	CorePro LEDbulb D 8.5-60W A60 E27 927	220-240	45	8,5	60	2700	15 000	Tak	806	90	A+	60 x 110
8718699660628	CorePro LEDbulb D 5-40W A60 E27 927	220-240	30	5	40	2700	15 000	Tak	470	90	A+	60 x 110

gnify

Źródło LED z czujnikiem ruchu i światła dziennego

Gdy potrzebujesz – zaświeca się, oszczędza energię zawsze kiedy trzeba



Zawierają czujnik ruchu

Dzięki wbudowanemu czujnikowi, ta nowoczesna lampa LED wykrywa, kiedy przejdiesz w jej pobliżu i automatycznie się włącza. A gdy otaczające światło staje się wystarczająco jasne, czujnik ruchu automatycznie się wyłącza, stąd lampa nie włącza się, nawet gdy wykryje ruch, co oszczędza energię.

Te lampy czujnikowe są idealne do pomieszczeń użytkowych, nawet gdy masz zajęte ręce, do korytarzy i obszarów zewnętrznych, takich jak ganki, które bezpiecznie powitają Cię w domu. Są bardzo proste w instalacji. Nie ma potrzeby stosowania specjalnych opraw, ponieważ pasują bezpośrednio do standardowych gniazd. Upewnij się tylko, że czujnik nie jest zakryty, ponieważ nie będzie funkcjonował w zamkniętej oprawie.

Korzyści produktowe

- Źródło światła ma zarówno czujnik światła, jak i czujnik ruchu (IR)
- Gdy światło wokół ma mniejsze natężenie niż 80 luksów, czujnik ruchu jest włączony (powyżej 80 luksów czujnik ruchu jest wyłączony, co oznacza, że nawet jeśli w zasięgu wykrycia jest ruch, lampa się nie włączy)

Zalety

- Czujnik ruchu jest włączony poniżej 80lux
- Kąt detekcji: 90 stopni (co odpowiada około 2 m odległości wykrywania, przy zakładanej wysokości 2,7 m).
- Czas aktywacji bez wykrycia ruchu: 30s



Zastosowania

- Czujnik ruchu nie działa w zamkniętych oprawach oświetleniowych.
- Czujnik ruchu musi być skierowany w dół (lub na boki); skierowany do góry, nie działa.



2700



4000



15 000 godz.



nie ściemniane



CRI

Kod EAN	Opis materiału	Napięcie (Vac)	Prąd wejściowy (mA)	Moc lampy (W)	Poprzednia moc (W)	Temp. barwowa CCT (K)	Trwałość (godz.)	Ściemnianie	Lumen (lm)	Współczynnik CRI	Etykieta EEL	szer.x wys. [mm]
 8718699660000	LED Sensor 60W A60 E27 CW FR ND 1BC/6	220-240	78	8	60	4000	15 000	Nie	806	80	A+	62,5 x x122
 8718699659981	LED Sensor 60W A60 E27 WW FR ND 1SRT4	220-240	78	8	60	2700	15 000	Nie	806	80	A+	62,5 x x122



PILA LED szklane źródła światła - świece i kulki



2700



nie ściemniane



CRI



15 000 godz.



Przezroczyste szkło

Ekwiwalent dla 75W i 100W



Kod EAN11	Opis produktu	Szt. w opak. zew	Szer./średnica	Wys./długość	Moc wejściowa	Poprzeczna moc	Kształt	Temp. barwowa	Ściemnianie	Strumień świetlny	Współczynnik CRI	Trwałość	Cykle włączania	EEL
8727900967203	PILA LEDCLA 100W A70 E27 WW CL ND 1CT/6	6	70	126	11	100	A70	2700	Nie	1521	80	15000	20000	A++
8727900967227	PILA LEDCLA 75W A60 E27 WW CL ND 1CT/6	6	60	104	8	75	A60	2700	Nie	1055	80	15000	20000	A++



Przezroczyste szkło

Ekwiwalent dla 60W



Kod EAN11	Opis produktu	Szt. w opak. zew	Szer./średnica	Wys./długość	Moc wejściowa	Poprzeczna moc	Kształt	Temp. barwowa	Ściemnianie	Strumień świetlny	Współczynnik CRI	Trwałość	Cykle włączania	EEL
8727900967166	PILA LEDCLA 60W B35 E14 WW CL ND 1CT/10	10	35	97		60	B35	2700	Nie	806	80	15000	20000	A++
8727900967180	PILA LEDCLA 60W P45 E14 WW CL ND 1CT/10	10	45	80		60	P45	2700	Nie	806	80	15000	20000	A++



PUNKTOWE



MASTER LEDspot LV AR111 ExpertColor

NEW Ulepszony parametr
ExpertColor/CRI90

MASTER LEDspot LV AR111 ExpertColor – Idealne rozwiązanie dla oświetlenia punktowego w sklepach

MASTER LEDspot LV AR111 zapewniają ciepłą wiązkę. Stanowią idealne rozwiązanie dla modernizacji oświetlenia punktowego i ogólnego w branży hotelarskiej i detalicznej. Są szczególnie odpowiednie do oświetlenia ogólnego, gdzie światło jest cały czas włączone, takiego jak kreatywne oświetlenie akcentujące w sklepach, restauracjach, hotelach, a zwłaszcza w galeriach, wystawach i muzeach. Solidnie zaprojektowany MASTER LEDspot LV AR111 oferuje różne kąty rozsyłu światła co daje wyraźnie określoną wiązkę światła. W wiązce nie ma promieniowania UV ani IR, dzięki czemu źródła nadają się do oświetlania obiektów wrażliwych na ciepło (żywność, materiały organiczne, obrazy itp.). Inteligentny opatentowany sterownik umożliwia szeroką kompatybilność z już używanymi transformatorem halogenowymi, elektromagnetycznymi i elektronicznymi. MASTER LEDspot LV AR111 zapewnia ogromne oszczędności energii i minimalizuje koszty konserwacji bez obniżania jasności świecenia.

Korzyści produktowe

- Do 80% oszczędności energii w porównaniu z lampami halogenowymi
- Szeroka kompatybilność z transformatorem
- Bezpośredni zamiennik


Zalety

- **ExpertColor/CRI90 – zmodernizowana vs. poprzednia generacja**
- Opatentowany inteligentny zasilacz
- Trwałość 45 000 godzin
- Wyraźnie zdefiniowany rozsył wiązki
- Światło wolne od promieniowania UV i IR zapewnia mniej ciepła i chroni obiekty wrażliwe na ciepło



Zastosowania

- Sklepy, hotele, restauracje, bary, kawiarnie
- Galerie, muzea, wystawy, lobby, korytarze, klatki schodowe, łazienki, recepcje



MASTER LEDspot LV AR111 ExpertColor

NEW Ulepszony parametr ExpertColor/CRI90

MASTER LEDspot LV AR111 ExpertColor – Idealne rozwiązanie dla oświetlenia punktowego w sklepach

MASTER LEDspot LV AR111 zapewniają ciepłą wiązkę. Stanowią idealne rozwiązanie dla modernizacji oświetlenia punktowego i ogólnego w branży hotelarskiej i detalicznej. Są szczególnie odpowiednie do oświetlenia ogólnego, gdzie światło jest cały czas włączone, takiego jak kreatywne oświetlenie akcentujące w sklepach, restauracjach, hotelach, a zwłaszcza w galeriach, wystawach i muzeach. Solidnie zaprojektowany MASTER LEDspot LV AR111 oferuje różne kąty rozsyłu światła co daje wyraźnie określoną wiązkę światła. W wiązce nie ma promieniowania UV ani IR, dzięki czemu źródła nadają się do oświetlania obiektów wrażliwych na ciepło (żywność, materiały organiczne, obrazy itp.). Inteligentny opatentowany sterownik umożliwia szeroką kompatybilność z już używanymi transformatorami halogenowymi, elektromagnetycznymi i elektronicznymi. MASTER LEDspot LV AR111 zapewnia ogromne oszczędności energii i minimalizuje koszty konserwacji bez obniżania jasności świecenia.

Kod EAN	Opis materiału	Napięcie (Vac)	Prąd wejściowy (mA)	Moc lampy (W)	Poprzednia moc (W)	Temp. barwowa CCT (K)	Trwałość (godz.)	Strumień świetlny (lm) (90D)	Lumen (lm)	MBCP (cd)	Współczynnik CRI	szer. x wys.[mm]
8718699687069	MAS LED ExpertColor 11-50W 927 AR111 8D	12V AC EL	1300	11	50	2700	40000	600	680	8000	97	111x62
8718699691035	MAS LED ExpertColor 11-50W 930 AR111 8D	12V AC EL	1300	11	50	3000	40000	620	730	8000	97	111x62
8718699686925	MAS LED ExpertColor 11-50W 927 AR111 24D	12V AC EL	1300	11	50	2700	40000	600	650	3000	97	111x62
8718699691011	MAS LED ExpertColor 11-50W 930 AR111 24D	12V AC EL	1300	11	50	3000	40000	620	680	3000	97	111x62
8718699686949	MAS LED ExpertColor 11-50W 927 AR111 40D	12V AC EL	1300	11	50	2700	40000	600	650	1300	97	111x62
8718699686963	MAS LED ExpertColor 11-50W 930 AR111 40D	12V AC EL	1300	11	50	3000	40000	620	680	1300	97	111x62
8718699686987	MAS LED ExpertColor 15-75W 927 AR111 24D	12V AC EL	1800	15	75	2700	40000	830	950	3500	97	111x62
8718699687007	MAS LED ExpertColor 15-75W 930 AR111 24D	12V AC EL	1800	15	75	3000	40000	850	1000	3500	97	111x62
8718699687083	MAS LED ExpertColor 15-75W 940 AR111 24D	12V AC EL	1800	15	75	4000	40000	950	1100	4000	97	111x62
8718699687021	MAS LED ExpertColor 15-75W 927 AR111 40D	12V AC EL	1800	15	75	2700	40000	850	950	1400	97	111x62
8718699687045	MAS LED ExpertColor 15-75W 930 AR111 40D	12V AC EL	1800	15	75	3000	40000	870	1000	1400	97	111x62
8718699687106	MAS LED ExpertColor 15-75W 940 AR111 40D	12V AC EL	1800	15	75	4000	40000	980	1150	1600	97	111x62
8718699705114	MAS LEDspotLV D 20-100W 927 AR111 24D	12V AC EL	2400	20	100	2700	25000	1160	1300	3800	91	111x62
8718699705138	MAS LEDspotLV D 20-100W 927 AR111 45D	12V AC EL	2400	20	100	2700	25000	1160	1300	1800	91	111x62
8718699705152	MAS LEDspotLV D 20-100W 930 AR111 24D	12V AC EL	2400	20	100	3000	25000	1200	1400	3800	91	111x62
8718699705176	MAS LEDspotLV D 20-100W 930 AR111 45D	12V AC EL	2400	20	100	3000	25000	1200	1400	1800	91	111x62
8718699705190	MAS LEDspotLV D 20-100W 940 AR111 24D	12V AC EL	2400	20	100	4000	25000	1250	1500	4000	91	111x62
8718699705213	MAS LEDspotLV D 20-100W 940 AR111 45D	12V AC EL	2400	20	100	4000	25000	1250	1500	2000	91	111x62



MASTER LEDspot Value (VLE)

NEW Ulepszony parametr
ExpertColor/CRI90

Perfekcyjny zamiennik dla halogenów punktowych zasilanych z sieci

Źródła światła MASTER LEDspot MV doskonale nadają się do oświetlenia punktowego. Dzięki wysokiemu współczynnikowi CRI pozwalają uzyskać bardziej naturalne kolory, zapewniając przytulną i wygodną atmosferę w mieszkaniach, obszarach gościnnych, także podkreślają piękno towarów w sprzedaży detalicznej. MASTER LEDspoty mają znajomy wygląd szklanego źródła oświetlenia punktowego, zachowują klasyczne piękno szklanej oprawy i wysoką wydajność dzięki technologii LED. Funkcja ściemniania pozwala stworzyć pożądaną atmosferę i działa z szerokim wyborem ściemniaczy.

Korzyści produktowe

- CRI90
- DimTone: im bardziej ściemnione, tym cieplejsze światło
- Idealny zamiennik tradycyjnych lamp GU10, zakazanych we wrześniu 2016r. na mocy dyrektywy ErP.
- Najlepszy wybór, naśladujący punktowe halogeny do kreowania atmosfery

Zalety

- Kompatybilny z szeroką gamą ściemniaczy
- 25 000 godzin życia DimTone
- Wyraźnie zdefiniowany rozsył wiązki
- Światło wolne od promieniowania UV i IR zapewnia mniej ciepła i chroni wrażliwe obiekty na ciepło

Zastosowania

Hotelarstwo: pokoje gościnne, korytarze, lobby, recepcja, restauracje, bary, kawiarnie

Domy i mieszkania: salon, sypialnie, przedpokój

Sprzedaż detaliczna: wystawy, witryny, sklepy, garderoby



MASTER VLE LEDspot MV



80W
36D
830/840/865



680lm
120D
830/840/865



2700/3000



4000/6500



GU10



25 000godz.



EEL



36°
KĄT WIĄZKI



120°
KĄT WIĄZKI

Kod EAN	Opis materiału	Napięcie (Vac)	Prąd wejściowy (mA)	Moc lampy (W)	Poprzednia moc (W)	Temp. barwowa CCT (K)	Trwałość (godz.)	Ściemnianie	Strumień świetlny (lm) (90D)	Lumen (lm)	Współczynnik CRI	Etykieta EEL	szer.x wys. [mm]
8718699705251	MAS LED spot VLE D 6.2-80W GU10 930 36D	220-240	33	6.2	80	3000	25000	Tak	575	650	90	A++	50 x 54
8718699705237	MAS LED spot VLE D 6.2-80W GU10 940 36D	220-240	33	6.2	80	4000	25000	Tak	575	680	90	A++	50 x 54
8718699706098	MAS LED spot VLE D 650lm GU10 930 120D	220-240	33	6.2	/	3000	25000	Tak	/	650	90	A+	50 x 54
8718699706111	MAS LED spot VLE D 680lm GU10 940 120D	220-240	33	6.2	/	4000	25000	Tak	/	680	90	A+	50 x 54
8718699706135	MAS LED spot VLE D 680lm GU10 965 120D	220-240	33	6.2	/	6500	25000	Tak	/	680	90	A+	50 x 54

CorePro spot LV MR11

NEW *szklane
wygląd & wzornictwo*

Dla oświetlenia dedykowanego i dekoracyjnego

Źródła CorePro spot LV dostarczają intensywną wiązkę akcentującą. To idealne rozwiązanie dla modernizacji oświetlenia punktowego. Są one kompatybilne z większością istniejących opraw z gniazdem MR11 GU4 i zostały zaprojektowane jako dodatkowy zamiennik dla lamp halogenowych.

Zapewniają ogromne oszczędności energii i minimalizują koszty konserwacji bez kompromisu na jasności świecenia, umożliwiając krótki zwrot z inwestycji.

Informacja PIPO: Nowy produkt w portfolio

Korzyści produktowe

- Do 88% oszczędności energii w porównaniu z lampami halogenowymi
- Szeroka kompatybilność z transformatorem
- Niższe koszty konserwacji

Zalety

- Łatwa modernizacja;
- Trwałość 15 000 godzin
- Światło wolne od promieniowania UV i IR
- Bez rtęci i materiałów niebezpiecznych



Zastosowania

Hotele, restauracje, bary, kawiarnie, lobby, korytarze, klatki schodowe, łazienki, recepcje, oświetlenie podszafkowe, oświetlenie szafek, handel detaliczny




CorePro spot LV MR11

NEW

szklane
wygląd & wzornictwo

Dla oświetlenia dedykowanego i dekoracyjnego

Źródła CorePro spot LV dostarczają intensywną wiązkę akcentującą, to idealne rozwiązanie dla modernizacji oświetlenia punktowego, są kompatybilne z większością istniejących opraw z gniazdem MR11 GU4 i zostały zaprojektowane jako dodatkowy zamiennik dla lamp halogenowych. Zapewniają ogromne oszczędności energii i minimalizują koszty konserwacji bez kompromisu na jasności świecenia, umożliwiając krótki zwrot z inwestycji.



Kod EAN	Opis materiału	Napięcie (Vac)	Prąd wejściowy (mA)	Moc lampy (W)	Poprzednia moc (W)	Temp. barwowa CCT (K)	Trwałość (godz.)	Ściemnianie	Strumień świetlny (lm) (90D)	Lumen (lm)	Współczynnik CRI	Etykieta EEL	szer. x wys. [mm]
8718699659486	CorePro LED spot 2.3-20W 827 MR11 36D	12V AC EL	340	2	20	2700	25000	Nie	184	200	80	A++	35.5x39.5

CorePro LEDcapsule

LED specjalty zasilany bezpośrednio z sieci daje ogromne oszczędności energii i wysoki poziom strumienia świetlnego.

Specjalistyczne produkty LED zapewniają wysokiej jakości światło, dzięki czemu stają się prawdziwym zamiennikiem specjalistycznych lamp halogenowych (takich jak kapsułka LV lub MV). Szczególnie sprawdzają się w oświetleniu zadaniowym w hotelach i restauracjach, a także są idealne dla zastosowań dekoracyjnych i nastrojowych. Produkty specjalistyczne LED zapewniają ogromną oszczędność energii i minimalizują koszty konserwacji, bez kompromisu na wysokiej jakości światła.

NEW

60W MV

Ekwiwalent dla kapsułki G9

20W LV

Ekwiwalent dla kapsułki GY6.35

Korzyści produktowe

- Białe światło
- Do 90% oszczędności energii w porównaniu z lampami halogenowymi
- Niższe koszty konserwacji
- Szeroka kompatybilność z transformatorami

Zalety

- Łatwa modernizacja
- Trwałość 15 000 godzin
- Światło wolne od promieniowania UV i IR
- Bez rtęci i materiałów niebezpiecznych - zgodne z RoHS

Zastosowania

Hotele, muzea, sklepy, łazienki, recepcje, wystawy, gabloty



CorePro LEDcapsule

LED specjalty zasilany bezpośrednio z sieci daje ogromne oszczędności energii i wysoki poziom strumienia świetlnego

Specjalistyczne produkty LED zapewniają wysokiej jakości światło, dzięki czemu stają się prawdziwym zamiennikiem specjalistycznych lamp halogenowych (takich jak kapsułka SN lub MV). Szczególnie sprawdzają się w oświetleniu zadaniowym w hotelach i restauracjach, a także są idealne dla zastosowań dekoracyjnych i nastrojowych. Produkty specjalistyczne LED zapewniają ogromną oszczędność energii i minimalizują koszty konserwacji, bez kompromisu na wysokiej jakości światła.



60W MV

Ekwiwalent dla kapsułki G9

20W LV

Ekwiwalent dla kapsułki GY6.35



60 W
ND
827/830



Kod EAN	Opis materiału	Napięcie (Vac)	Prąd wejściowy (mA)	Moc lampy (W)	Poprzednia moc (W)	Temp. barwowa CCT (K)	Trwałość (godz.)	Ściemnianie	Lumen (lm)	Współczynnik CRI	Etykieta EEL	szer.x wys. [mm]
8718699657802	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	220-240	44	5	60	2700	15000	Nie	570	80	A++	19 x 60
8718699658182	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830	220-240	44	5	60	3000	15000	Nie	570	80	A++	19 x 60



Kod EAN	Opis materiału	Napięcie (Vac)	Prąd wejściowy (mA)	Moc lampy (W)	Poprzednia moc (W)	Temp. barwowa CCT (K)	Trwałość (godz.)	Ściemnianie	Lumen (lm)	Współczynnik CRI	Etykieta EEL	szer.x wys. [mm]
8718696797679	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W GY6.35 827	12	250	1,7	20	2700	15000	Nie	210	80	A++	15 x 39

Signify