

PHILIPS

www.philips.com

Ledinaire – po prostu doskonałe LEDy

Prawdziwi profesjonaliści wybierają **Philips Ledinaire**

innovation  you

**REAL
PROs**
**REAL
QUALITY**



Zmiana na LED nigdy wcześniej nie była łatwiejsza

- Możesz liczyć na trwałe i sprawdzone rozwiązania, które zrealizują to, co obiecują. Kluczowe komponenty testowane przez Philips gwarantują sprawdzoną wydajność i oczekiwane efekty. A to wszystko za cenę, na którą Ciebie stać! **Philips Ledinaire** to niezbędna gama wysokiej jakości, godnych zaufania produktów do codziennych projektów oświetleniowych.



Zaufanie

To, czego potrzebujesz i czego oczekujesz, to to, **co dostaniesz**. To obietnica, którą spełnimy za każdym razem!



Niezawodność

Sprawdzona jakość Philips. Każdy kluczowy element jest testowany pod względem **maksymalnej niezawodności** i długoterminowej wydajności.



Rozsądny wybór

Doskonałe wyniki nie powinny wiązać się z wysokimi cenami. Dzięki Ledinaire masz **świetną jakość oświetlenia** od lidera w dziedzinie LED.



Rodzina opraw LED Philips Ledinaire



New!

Ledinaire Highbay



New!

Belka zintegrowana i Led tube



Pentura mini LED



Oprawa hermetyczna



Plafoniera



Panel Ledinaire



Oprawa Ledinaire do
wbudowania



Oprawa Ledinaire
nasufitowa

Rodzina opraw LED Philips Ledinaire



**Oprawa Ledinaire
Downlight**



**Okrągła oprawa Ledinaire
Slim Downlight**



**Kwadratowa oprawa
Ledinaire Slim Downlight**



Zadora LED



Spot led zintegrowany



Naświetlacz led



Naświetlacz led z czujnikiem



NEW

Ledinaire Highbay – oprawa przemysłowa

Dedykowana dla przemysłu,
do hal produkcyjnych i magazynów



Zalety:

- Oszczędność energii do 55 % w porównaniu do źródeł konwencjonalnych HID
- 50 000 godz. trwałości przy L65
- Bezpieczna i szybka instalacja dzięki hermetycznej złączce o klasie szczelności IP65

Korzyści:

- Bezproblemowa instalacja dzięki **jednopunktowemu zawiesiu**
- Wymiana 1 do 1 dla konwencjonalnych opraw wysokiego montażu




Rodzaj produktu	Strumień świetlny	Moc	Temp. barwowa	EOC
	lm	W	K	
BY020P LED100S/840 PSU WB GR	10,000	97	4000	871016333996299
BY021P LED200S/840 PSU WB GR	20,000	190	4000	871016333998699
BY020Z AC	Opcjonalny odbłyśnik o rozsyle NB (LED100)			871016333992499
BY021Z AC	Opcjonalny odbłyśnik o rozsyle NB (LED200)			871016333994899

NEW

Ledinaire Highbay – oprawa przemysłowa

Specyfikacja techniczna

Napięcie sieciowe	220-240 V / 50-60 Hz
Trwałość	50 000 godz. L65
Wskaźnik CRI	> 80
Sposób zasilania	Przewód podłączeniowy ze złączką IP65
Klasa IP	IP65
Współczynnik mocy	>0.9
Klasa bezpieczeństwa	Klasa I
Materiał obudowy	Aluminiowy odlew ciśnieniowy





Belka Led tube

Dedykowana dla oświetlenia ogólnego oraz wnękowego

BN060C



Zalety:

- BN060C wersja 1xTLED, 2xTLED
- BN060C wersja 1600lm i 3200 lm
- Możliwość podłączenia do 10 belek w linii świetlnej
- Wyposażona w akcesoria montażowe

Korzyści:

- Jakość, której można zaufać
- Wersja LEDtube to łatwa wymiana źródeł światła




Produkt	Strumień świetlny	Moc	Temp. barwowa	EOC
	lm	W	K	
BN060C 1xTLED16/840 L1200	1600	18	4000	871869907007999
BN060C 2xTLED16/840 L1200	3200	36	4000	871869907009399

Belka Led tube

Specyfikacja techniczna

Napięcie sieciowe	220-240 V / 50-60 Hz
Trwałość	50 000 godz. L65
Wskaźnik CRI	> 80
Sposób zasilania	Przewód podłączeniowy
Źródło światła	1xTLED , lub 2xTLED
Klasa IP	IP20
Współczynnik mocy	0.9
Klasa bezpieczeństwa	Klasa II
Materiał obudowy	Poliwęglan
Kolor	Biały (WH)





NEW Belka zintegrowana BN013C

Dedykowana dla oświetlenia
podpółkowego

Zalety:

- Dostępne różne długości, temperatury barwowe i moce
- Wysoka skuteczność i trwałość
- Możliwość łączenia w linie świetlne

BN013C



Korzyści:

- Wysoka skuteczność
- Łatwe łączenie w linie świetlne



NEW Belka zintegrowana BN013C


Dedykowana dla oświetlenia
podpółkowego

12NC	Designation	Type	EAN
911401835780	BN013C LED5S/840 L300	L300 500lm 4000K	8710163349527
911401835880	BN013C LED5S/830 L300	L300 475lm 3000K	8710163349534
911401835980	BN013C LED10S/840 L600	L600 1000lm 4000K	8710163349541
911401836080	BN013C LED10S/830 L600	L600 940lm 3000K	8710163349558
911401836180	BN013C LED15S/840 L900	L900 1500lm 4000K	8710163349565
911401836280	BN013C LED14S/830 L900	L900 1410lm 3000K	8710163349572
911401836380	BN013C LED20S/840 L1200	L1200 2000lm 4000K	8710163349589
911401836480	BN013C LED19S/830 L1200	L1200 1880lm 3000K	8710163349596
911401836580	BN013C LED25S/840 L1500	L1500 2500lm 4000K	8710163349602
911401836680	BN013C LED24S/830 L1500	L1500 2350lm 3000K	8710163349619

Belka zintegrowana BN013C

Specyfikacja techniczna

Napięcie sieciowe	220-240 V / 50-60 Hz
Trwałość	50 000 godz. L65
Wskaźnik CRI	> 80
Sposób zasilania	Przewód podłączeniowy
Klasa IP	IP20
Współczynnik mocy	0.9
Klasa bezpieczeństwa	Klasa II
Materiał obudowy	Poliwęglan
Kolor	Biały (WH)





Oprawa hermetyczna

Profesjonalnej jakości wodoodporna oprawa LED



Zalety:

- **Wytrzymała i wodoodporna oprawa, nowy kompaktowy rozmiar**
- 600 mm & 1200 mm & 1500 mm długości
- Uchwyty montażowe można umieszczać na całej długości oprawy
- Dostępna wersja z okablowaniem przelotowym (TW1)
- **Wysoka skuteczność świetlna do 110 lm/W**

Korzyści:

- **Nowe złącze dla szybkiej i łatwej instalacji**
- Równomierny rozsył światła
- Jakość i niezawodność od Philips





Produkt	Strumień świetlny	Moc	Temp. barwowa	Długość	EOC
	lm	W	K	mm	
WT055C LED18S/840 PSU L600	1800	16,5	4000	580	912401483248
WT055C LED18S/840 PSU L600	1800	16,5	4000	580	912401483249
WT055C LED36S/840 PSU TW1 L1200	3600	33	4000	1180	912401483250
WT055C LED36S/840 PSU L1200	3600	33	4000	1180	912401483251
WT055C LED56S/840 PSU L1500	5600	51	4000	1480	912401483252
WT055C LED56S/840 PSU TW1 L1500	5600	51	4000	1480	912401483253

Oprawa hermetyczna

Specyfikacja techniczna

Napięcie sieciowe	220-240 V / 50-60 Hz
Trwałość	50 000 godz. L65
Wskaźnik CRI	> 80
Złącze	Szybkozłączka IP68
Klasa IP	IP65
Klasa IK	IK08
Test rozżarzonego drutu	850°
Współczynnik mocy	0.9
Klasa bezpieczeństwa	Klasa II
Materiał obudowy	Poliwęglan
Kolor	Szary (GR) (RAL7035)





Pentura mini LED

Zintegrowana belka LED



Zalety:

- Ultra-cienka belka ze źródłem LED
- Dostępna w długościach 300, 600, 900 i 1200mm
- Wersje 3000K & 4000K
- Wersja BN133C (60cm) dostępna z włącznikiem

Korzyści:

- Jakość i niezawodność od Philips
- Energooszczędność
- Kompaktowa forma




Produkt	Strumień świetlny	Moc	Temp. barwowa	Długość	EOC
	lm	W	K	mm	
BN132C LED12S/840 PSU L1200	1250	14	4000	1184	871869907243199
BN132C LED12S/830 PSU L1200	1250	14	3000	1184	871869907244899
BN132C LED9S/840 PSU L900	950	10	4000	884	871869907245599
BN132C LED9S/830 PSU L900	950	10	3000	884	871869907246299
BN132C LED6S/840 PSU L600	650	7	4000	584	871869907247999
BN132C LED6S/840 PSU L600	650	7	3000	584	871869907248699
BN132C LED3S/840 PSU L300	350	4	4000	324	871869907249399
BN132C LED3S/830 PSU L300	350	4	3000	324	871869907250999
BN133C LED6S/840 PSU L600	650	7	4000	584	871869907251699
BN133C LED6S/830 PSU L600	650	7	3000	584	871869907252399

Pentura mini LED


Specyfikacja techniczna

Napięcie sieciowe	220-240 V / 50-60 Hz
Trwałość	50 000 godz. L65
Wskaźnik CRI	> 80
Sposób zasilania	Przewód podłączeniowy
Klasa IP	IP40
Współczynnik mocy	0.9
Klasa bezpieczeństwa	Klasa II
Materiał obudowy	Poliwęglan
Kolor	Biały (WH)

BN132C



BN133C



BN133C – z wyłącznikiem



Panel Ledinaire do wbudowania

Energooszczędna, profesjonalna oprawa
do oświetlenia ogólnego



Zalety:

- Dostępne w opakowaniach pojedynczych i opcji 4-w-1
- Dostępne akcesoria do montażu:
 - natynkowego, w suficie g/k, zawiesie oraz linka zabezpieczająca
- Strumień świetlny 3400 lm, 90 lm/W
- **Teraz dłuższa trwałość:** L70 dla 50 000 godz.

Korzyści:




- Sprawdzona i potwierdzona wydajność:
**Wysokiej jakości tworzywo pozwala uniknąć
wczesnego zażółcenia**

Produkt	Strumień świetlny	Moc	Temp. barwowa	Wymiary	EOC
	lm	W	K	mm	
RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC 4PK	3400	38	4000	597×597	871869907328599
RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC 4PK	3400	38	4000	597×597	871869938647499
RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC 1PK	3400	38	4000	597×597	871869979152000
RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC 1PK	3400	38	4000	597×597	871869979153700

Panel Ledinaire do wbudowania

Specyfikacja techniczna

Napięcie sieciowe	220-240 V / 50-60 Hz
Trwałość	50 000 godz. L65
Wskaźnik CRI	> 80
Sposób zasilania	Terminal przyłączeniowy
Klasa IP	IP20
Współczynnik mocy	0.9
Klasa bezpieczeństwa	Klasa II
Materiał obudowy	Malowana stal
Kolor	Biały (WH) (RAL9016)





Oprawa Ledinaire do wbudowania

Energooszczędna, profesjonalna oprawa
do aplikacji oświetlenia ogólnego



Zalety:

- Oprawa do montażu w suficie modułowym 60x60
- 4000K
- Strumień świetlny 3400 i 4000 lm

Korzyści:

- Jakość i niezawodność od Philips
- Energooszczędność
- Przyjemny dla oka rozsył światła



12NC	Produkt	Typ	EOC
911401850780	RC060B LED34S/840 PSU W60L60 NOC	60x60 3400lm	8718696069585
911401842380	RC060B LED40S/840 PSU W60L60 NOC	60x60 4000lm	8710163350400


Oprawa Ledinaire do wbudowania

Specyfikacja techniczna

Napięcie sieciowe	220-240 V / 50-60 Hz
Trwałość	50 000 godz. L65
Wskaźnik CRI	> 80
Sposób zasilania	Terminal przyłączeniowy
Klasa IP	IP20
Współczynnik mocy	0.9
Klasa bezpieczeństwa	Klasa I
Materiał obudowy	Malowana stal
Kolor	Biały (WH) (RAL9003)

do wbudowania

W60L60



Dimensions in mm

A	B	C
597	597	579



Oprawa nasufitowa

Energooszczędna, profesjonalna oprawa
do aplikacji oświetlenia ogólnego



Zalety:

- Do montażu nasufitowego
- Dostępna wersja z niskim wskaźnikiem ośnienia UGR<19
- 4000K
- Strumień świetlny 3400 i 4000 lm

Korzyści:

- **Jakość i niezawodność od Philips**
- **Energooszczędność**
- **Przyjemny dla oka rozsył światła**



12NC	Produkt	Typ	EOC
911401850680	SM060C LED34S/840 PSU W20L120 NOC	20x120 3400lm NOC	8718696069622
911401842480	SM060C LED40S/840 PSU W20L120 NOC	20x120 4000lm NOC	8710163350417
911401842280	SM060C LED34S/840 PSU W20L120 OC	20x120 3400lm OC	8710163350394


Oprawa nasufitowa

Specyfikacja techniczna

Napięcie sieciowe	220-240 V / 50-60 Hz
Trwałość	50 000 godz. L65
Wskaźnik CRI	> 80
Sposób zasilania	Terminal przyłączeniowy
Klasa IP	IP20
Współczynnik mocy	0.9
Klasa bezpieczeństwa	Klasa I
Materiał obudowy	Malowana stal
Kolor	Biały (WH) (RAL9003)

montaż nasufitowy

W20L120





Plafoniera

Energooszczędna, profesjonalna oprawa,
do montażu naściennego



Zalety:

- Strumień świetlny 1100 lm & 1700 lm
- Wersje 3000K & 4000K
- Możliwa opcja okablowania przelotowego
- Opcjonalnie czujnik ruchu i światła dziennego

Korzyści:

- Jakość i niezawodność od Philips
- Energooszczędność
- Przyjemny dla oka rozsył światła
- Łatwa w instalacji




Produkt	Strumień świetlny	Moc	Temp. barwowa	EOC
	lm	W	K	
WL060V LED11S/830 PSU II WH	1100	14.5	3000	871869938231599
WL060V LED11S/840 PSU II WH	1100	14.5	4000	871869938232299
WL060V LED17S/830 PSU II WH	1700	22	3000	871869938233999
WL060V LED17S/840 PSU II WH	1700	22	4000	871869938234699
WL060V LED17S/830 PSU MDU II WH	1700	22	3000	871869938235399
WL060V LED17S/840 PSU MDU II WH	1700	22	4000	871869938236099

Plafoniera

Specyfikacja techniczna

Napięcie sieciowe	220-240 V / 50-60 Hz
Trwałość	50 000 godz. L70
Zasilacz	Bez opcji przyciemniania (PSU)
Wskaźnik CRI	> 80
Sposób zasilania	Szybkozłączka
Klasa IP	IP44
Współczynnik mocy	0.9
Klasa bezpieczeństwa	Klasa II
Materiał obudowy	Polipropylen
Materiał optyki	PMMA
Kolor	Biały (WH)





Oprawa typu downlight

Energooszczędna, profesjonalna oprawa do aplikacji oświetlenia ogólnego



Zalety:

- Strumień świetlny 800 lm & 1800 lm
- Wersje 3000K & 4000K
- Nowoczesne, estetyczne wzornictwo

Korzyści:

- Jakość i niezawodność od Philips
- Energooszczędność
- Przyjemny dla oka rozsył światła





Produkt	Strumień świetlny	Moc	Temp. barwowa	EOC
	lm	W	K	
DN060B LED8S/830 PSU WH	800	14.5	3000	871869938231599
DN060B LED8S/840 PSU WH	800	14.5	4000	871869938232299
DN060B LED18S/830 PSU WH	1800	22	3000	871869938233999
DN060B LED18S/840 PSU WH	1800	22	4000	871869938234699

Oprawa typu downlight



Specyfikacja techniczna

Napięcie sieciowe	220-240 V / 50-60 Hz
Trwałość	50 000 godz. L65
Zasilacz	Bez opcji przyciemniania (PSU)
Wskaźnik CRI	> 80
Sposób zasilania	Szybkozłączka
Klasa IP	IP20
Współczynnik mocy	0.9
Klasa bezpieczeństwa	Klasa I
Materiał obudowy	Poliwęglan
Materiał odbłyśnika	Stal
Materiał klosza	PMMA
Kolor	Biały (WH) (RAL9016)

LED18S



LED8S





Oprawa typu slim downlight

Energooszczędna, profesjonalna oprawa
do aplikacji oświetlenia ogólnego



Zalety:

- Strumień świetlny 1000 lm & 2000 lm
- Wersje 3000K & 4000K
- Nowoczesne, estetyczne wzornictwo, małe wymiary

Korzyści:

- **Jakość i niezawodność od Philips**
- Energooszczędne, gdy zastępują źródła konwencjonalne typu *downlights*
- Przyjemny dla oka rozsył światła
- Łatwe dopasowanie do różnych instalacji







Produkt	Strumień świetlny	Moc	Temp. barwowa	EOC
	lm	W	K	
DN065B LED10S/830 PSU II WH	1000	11	3000	871869938175299
DN065B LED10S/840 PSU II WH	1000	11	4000	871869938176999
DN065B LED20S/830 PSU II WH	2000	23	3000	871869938177699
DN065B LED20S/840 PSU II WH	2000	23	4000	871869938178399

Oprawa typu slim downlight

Specyfikacja techniczna

Napięcie sieciowe	220-240 V / 50-60 Hz
Trwałość	50 000 godz. L65
Zasilacz	Bez opcji przyciemniania (PSU)
Wskaźnik CRI	> 80
Sposób zasilania	Złączka śrubowa
Klasa IP	IP20
Współczynnik mocy	0.8
Klasa bezpieczeństwa	Klasa II
Materiał obudowy	Poliwęglan
Materiał klosza	PMMA
Kolor	Biały (WH) (RAL9016)



NEW

Oprawa typu slim downlight kwadrat

Energooszczędna, profesjonalna oprawa
do aplikacji oświetlenia ogólnego

Zalety:

- Wydajność świetlna 1000 lm
- Skuteczność świetlna > 85 lm / W,
- Trwałość 50 000 godz. dla L65,
- Kształt - kwadratowy, otwór montażowy - 150 mm,
- Klasa szczelności IP - IP20/IP40 (część przednia)



Produkt	Strumień świetlny	Moc	Temp. barwowa	12NC
	lm	W	K	
DN065B G2 LED10/830 11W 220V L150 SQ EU	1000	12	3000	929002220832
DN065B G2 LED10/840 11W 220V L150 SQ EU	1000	12	4000	929002220932



Oprawa typu slim downlight kwadrat



Napięcie sieciowe	220-240 V / 50-60 Hz
Trwałość	50 000 godz. L65
Zasilacz	Bez opcji przyciemniania (PSU)
Wskaźnik CRI	> 80
Sposób zasilania	Szybkozłączka
Klasa IP	IP20/IP40 (część przednia)
Współczynnik mocy	0.75
Klasa bezpieczeństwa	Klasa II
Materiał obudowy	Aluminium/Poliwęglan
Kolor	Biały (WH) (RAL9003)

Korzyści:



- Płaska, kompaktowa obudowa idealna do montażu w małych przestrzeniach sufitu podwieszanego,
- 3 lata gwarancji, minimalne nakłady konserwacyjne, zapewnia oszczędności w rachunkach za prąd.



Zadora LED



Zestaw oświetlenia punktowego, do wbudowania,
zawiera wymienne źródło LED

Zalety:

- Dostępne wykończenie w kolorze białym (WH) lub w wersji Aluminiowej (ALU)
- Wersje 2700K, 3000K & 4000K
- Dostępne zestawy z różnymi źródłami LED

Korzyści:



- Jakość i niezawodność od Philips
- Energooszczędna
- Wymienne źródło LED
- Przyciemnianie o wysokiej wydajności
- Najwyższej jakości światło dzięki CRI90


Nazwa	Trwałość (L70B50)	Kąt wiązki	Przyciemniana
MASTER LEDspot Value	25,000 hrs	36D	Tak

Produkt	Strumień świetlny	Moc	Temp. barwowa	EOC
	lm	W	K	
RS049B LED-MS-36-5W-2700-GU10 WH 50W	355	4.9	2700	871869907012399
RS049B LED-MS-36-5W-3000-GU10 WH 50W	365	4.9	3000	871869907015499
RS049B LED-MS-36-5W-4000-GU10 WH 50W	380	4.9	4000	871869907013099
RS049B LED-MS-36-5W-2700-GU10 ALU 50W	355	4.9	2700	871869907014799
RS049B LED-MS-36-5W-3000-GU10 ALU 50W	365	4.9	3000	871869907016199

Zadora LED

Specyfikacja techniczna

Napięcie sieciowe	220-240 V / 50-60 Hz
Trwałość	25 000 godz. L70
Zasilacz	Ściemnianie ze sterowaniem zboczem narastającym/opadającym
Wskaźnik CRI	90
Sposób zasilania	Blok połączenia śrubowego
Klasa IP	IP20
Współczynnik mocy	0.9
Klasa bezpieczeństwa	Klasa II
Materiał obudowy	Poliwęglan
Kolor	Biały (WH) lub Aluminium (ALU)



* Przejdź do strony www.philips.com/masterledlamps aby uzyskać najnowsze informacje o kompatybilności przyciemniania dla MASTER LEDlamps



ClearAccent - spod led zintegrowany

Oprawa LED ze zintegrowanym zasilaczem



Zalety:

- Dostępne wersje stałe i regulowane,
- Wersje 3000K & 4000K
- Strumień świetlny 500 lm
- Nowoczesne, dyskretne wzornictwo

Korzyści:



- **Jakość i niezawodność od Philips**
- Energooszczędna
- **Wielowymiarowy wygląd odbłyśnika**
- Łatwa instalacja dzięki zintegrowanemu zasilaczowi


Produkt	Strumień świetlny	Moc	Temp. barwowa	EOC
	lm	W	K	
RS060B LED5-36-/830 PSR II WH	500	6	3000	871869907267799
RS060B LED5-36-/840 PSR II WH	500	6	4000	871869907268499
RS061B LED5-36-/830 PSR II WH	500	6	3000	871869907269199
RS061B LED5-36-/840 PSR II WH	500	6	4000	871869907270799

Spod led zintegrowany


Specyfikacja techniczna

Napięcie sieciowe	220-240 V / 50-60 Hz
Trwałość	25 000 godz. L70
Kąt wiązki	36 stopni
Zasilacz	Funkcja ściemniania (PSR)
Wskaźnik CRI	> 80
Sposób zasilania	Zacisk śrubowy
Klasa IP	IP20
Współczynnik mocy	0.9
Klasa bezpieczeństwa	Klasa II
Materiał obudowy	Aluminium
Kolor	Biały (WH) (RAL9010)

RS061B



RS060B





NEW Naświetlacz LED MINI

Energooszczędny profesjonalny naświetlacz do zastosowań zewnętrznych



Zalety:

- Dostępna wersja z mikrofalowym czujnikiem ruchu (czujnik zabudowany w szybie oprawy)
- Każda oprawa z czujnikiem wyposażona w pilot umożliwiający przeprogramowanie
- IP65, IK07
- Uniwersalny rozsył symetryczny
- Trwałość 50 000 h L70

Korzyści:

- Wysokiej jakości wykończenie i wzornictwo
- Niezawodny zasilacz
- Strumień świetlny odpowiadający potrzebom typowych aplikacji
- Łatwy w montażu




Nazwa rodziny	Produkt	Moc W	EOC
Ledinaire floodlight mini gen2	BVP154 LED10/840 PSU 10W VWB CE	10	8710163329710
Ledinaire floodlight mini gen2	BVP154 LED21/840 PSU 20W VWB CE	20	8710163329734
Ledinaire floodlight mini gen2	BVP154 LED52/840 PSU 50W VWB CE	50	8710163329758
Ledinaire floodlight mini gen2 with MDU	BVP154 LED10/840 PSU 10W VWB MDU CE	10	8710163331324
Ledinaire floodlight mini gen2 with MDU	BVP154 LED21/840 PSU 20W VWB MDU CE	20	8710163331348
Ledinaire floodlight mini gen2 with MDU	BVP154 LED52/840 PSU 50W VWB MDU CE	50	8710163331362

Naświetlacz LED MINI

Specyfikacja techniczna

Napięcie sieciowe	220-240 V / 50-60 Hz
Trwałość	50 000 h L70
Wskaźnik CRI	> 80
Sposób zasilania	Zintegrowany kabel zasilający
Klasa IP	IP65
Klasa IK	IK07
Współczynnik mocy	0,98
Klasa bezpieczeństwa	Klasa I
Materiał obudowy	Aluminium / Poliwęglan
Kolor	Ciemny szary
Sterowniki	Czujnik ruchu (tylko w wersji MDU)

Ledinaire floodlight mini



Naświetlacz LED MAXI

Energooszczędny profesjonalny naświetlacz do zastosowań zewnętrznych



Zalety:

- Dostępny w 3 mocach 100W/150W/200W
- IP65, IK08
- Symetryczny lub asymetryczny rozsył
- Trwałość 50 000 h L70B50

Korzyści:

- Wysokiej jakości wykończenie i wzornictwo
- Niezawodny zasilacz
- Strumień świetlny odpowiadający potrzebom typowych aplikacji
- Łatwy w montażu



Nazwa rodziny	Produkt	Moc W	EOC
Ledinaire floodlight maxi gen2	BVP155 LED105/840 PSU 100W VWB CE	100	8710163331256
Ledinaire floodlight maxi gen2	BVP155 LED157/840 PSU 150W VWB CE	150	8710163331263
Ledinaire floodlight maxi gen2	BVP155 LED210/840 PSU 200W VWB CE	200	8710163331270
Ledinaire floodlight maxi gen2	BVP155 LED100/840 PSU 100W AWB CE	100	8710163331287
Ledinaire floodlight maxi gen2	BVP155 LED150/840 PSU 150W AWB CE	150	8710163331294
Ledinaire floodlight maxi gen2	BVP155 LED200/840 PSU 200W AWB CE	200	8710163331300

Naświetlacz LED MAXI

Specyfikacja techniczna

Napięcie sieciowe	220-240 V / 50-60 Hz
Trwałość	50 000 h L70
Wskaźnik CRI	> 80
Sposób zasilania	Zintegrowany kabel zasilający
Klasa IP	IP65
Klasa IK	IK08
Współczynnik mocy	0,95
Klasa bezpieczeństwa	Klasa I
Materiał obudowy	Aluminium / Poliwęglan
Kolor	Ciemny szary

Ledinaire floodlight maxi

