

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

**1. Модель
апаратури/виріб:**

**Лампи люмінесцентні двоцокольні ультрафіолетові спеціального
призначення торгової марки «PHILIPS», код УКТЗЕД: 8539490000:
згідно Додатку.**

(номер виробу, тип, номер партії чи серійний номер)

Виробник: Signify Netherlands B.V., High Tech Campus 48, 5656 AE, Eindhoven, The Netherlands (Сігніфай Нідерланди Б.В., Хай Тек Кампус, 48, 5656 AE, м. Ейндховен, Нідерланди) **на виробничих потужностях:** Signify Poland sp. z o.o., ul. Kossaka 150, 64-920, Pila, Poland (Сігніфай Польща сп.з.о.о., вул. Коссака 150, 64-920, Піла, Польща). 2. «Signify Netherlands B.V. Factory Roosendaal», Zwaanhoefstraat 2, 4702 LC Roosendaal, Netherlands (Сігніфай Нідерланди Б.В., фабрика Рузендааль, вул. Цванхофштраат, 2, 4702 LC Рузендааль, Нідерланди) 3. «Narva», Erzstraße 22, 09618 Brand-Erbisdorf, Germany («Нарва», Ерцштрассе 22, 09618 Бранд-Ербисдорф, Німеччина). 4. Signify Belgium NV, Steenweg op Gierle 417, Turnhout, B 2300, Belgium

**2. Найменування та
адреса виробника
або його
уповноваженого
представника:**

Уповноважений представник: ТОВ «СІГНІФАЙ УКРАЇНА», Україна, 03680, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 4, корпус 2, код ЄДРПОУ 39883953 (доручення від виробника б/н від 15.02.2019р.)

3. Ця декларація про відповідність видана під виключну відповідальність виробника.

4. Об'єкт декларації:

**Лампи люмінесцентні двоцокольні ультрафіолетові спеціального
призначення торгової марки «PHILIPS», код УКТЗЕД: 8539490000:
згідно Додатку.**

(ідентифікація апаратури, яка дає змогу забезпечити її простежуваність; може включати кольорове чітке зображення у разі потреби для ідентифікації зазначеної апаратури)

**5. Об'єкт декларації
відповідає вимогам
відповідних
технічних
регламентів:**

Технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015р. № 1067.

Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017р. № 139.

**6. Посилання на
відповідні
стандарти 3
переліку
національних
стандартів, що були
застосовані, або
посилання на інші
технічні
специфікації,
стосовно яких
декларується
відповідність:**

ДСТУ EN 61195:2016 (EN 61195:1999/A2:2015; IEC 61195:1999/A2:2014)
ДСТУ EN 61549:2015 (EN 61549:2003/A3:2012, IDT)
ДСТУ EN 62493:2016 (EN 62493:2015, EN 62493:2010, IEC 62493:2009)
ДСТУ EN 50581:2014 (EN 50581:2012)

на підставі CE Декларацій (Європейських декларацій відповідності):
BMS-BLHI-QUA-827-OT-0 від 28.01.2019, BMS-BLFL-QUA-865-OT-0, BMS-
BLFL-QUA-866-OT-0; BMS-BLFL-QUA-885-OT-0, від 22.07.2019, та
Декларацій відповідності RoHS від Виробника.

**7. Додаткова
інформація:**

Застосована виробником процедура оцінки відповідності – внутрішній контроль виробництва

Підписано від імені та за дорученням Виробника компанії Signify Netherlands B.V., High Tech Campus 48, 5656 AE, Eindhoven, The Netherlands (Сігніфай Нідерланди Б.В., Хай Тек Кампус, 48, 5656 AE, м. Ейндховен, Нідерланди)

м. Київ «01» листопада 2019р.

(місце та дата підпису)

**Директор ТОВ «СІГНІФАЙ
УКРАЇНА»**

МП



О.М. Шершень

(ініціали та прізвище)

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

Додаток до Декларації відповідності від 01 листопада 2019

Лампи люмінесцентні двоцокольні ультрафіолетові спеціального призначення
торгової марки «PHILIPS».

Артикул 12NC	Артикул EAN1	Модель	Маркування на лампі
927941904020	8711500264138	TUV T8 F17 1SL/25	TUV F17T8 Contains Mercury
927970004099	8711500640369	TUV 36T5 SP NO/32	Contains Mercury TUV 36 T5 SP 40W -DANGER- UV-C RADIATION PROTECT EYES AND SKIN
927970204099	8711500642318	TUV 36T5 HE 4P SE UNP/32	Contains Mercury TUV 36 T5 4P-SE 40W -DANGER- UV-C RADIATION PROTECT EYES AND SKIN
927970204097		TUV 36T5 HE 4P SE UNP/32	LOW MERCURY TUV 36 T5 4P-SE 40W -DANGER- UV- C RADIATION PROTECT EYES AND SKIN
927970504099	8711500640796	TUV 64T5 HE SP UNP/32	Contains Mercury TUV 64 T5 SP 75W -DANGER- UV-C RADIATION PROTECT EYES AND SKIN Alto
927970704099	8711500642325	TUV 64T5 HE 4P SE UNP/32	Contains Mercury TUV 64 T5 4P-SE 75W -DANGER- UV-C RADIATION PROTECT EYES AND SKIN Alto
927971104099	8711500261311	TUV 64T5 HO 4P SE UNP/32	Contains Mercury TUV 64 T5 HO 4P-SE 145W -DANGER- UV-C RADIATION PROTECT EYES AND SKIN
927971204099	8711500643827	TUV 11W 4P SE UNP/32	TUV 11W T5 4P-SE -DANGER- UV-C RADIATION PROTECT EYES AND SKIN
927971404099	8711500643858	TUV 16W 4P SE UNP/32	Contains Mercury TUV 16W T5 4P-SE DANGER- UV-C RADIATION PROTECT EYES AND SKIN
927972104099	8711500869708	TUV 36T5 HO 4P SE UNP/32	Contains Mercury TUV 36 T5 HO 75W 4P-SE - DANGER- UV-C RADIATION PROTECT EYES AND SKIN
927972204099	8711500264404	TUV 25W - 4P SE UNP/32	TUV 25W T5 4P-SE -DANGER- UV-C RADIATION PROTECT EYES AND SKIN
927973404099		TUV 20W 4P SE UNP/32	Contains Mercury TUV 20W T5 4P-SE -DANGER- UV-C RADIATION PROTECT EYES AND SKIN
927973704099		TUV 36T5 HO Smart UNP/18	TUV 36 T5 HO 4P-SE 75W -DANGER- UV-C RADIATION PROTECT EYES AND SKIN
927973904099		TUV 36T5 HE Smart UNP/18	TUV 36 T5 HE 4P-SE 40W -DANGER- UV-C RADIATION PROTECT EYES AND SKIN
928000104013	8711500638724	TUV 4W FAM/10X25BOX	Contains Mercury TUV 4W G4 T5 -DANGER- UV-C RADIATION PROTECT EYES AND SKIN
928000104017	8718291666950	TUV 4W FAM/10X25BOX	TUV 4W G4 T5 -DANGER- UV-C RADIATION PROTECT EYES AND SKIN
928000704013	8711500623645	TUV 6W FAM/10X25BOX	Contains Mercury TUV 6W G6 T5 -DANGER- UV-C RADIATION PROTECT EYES AND SKIN
928001104017	8718291666882	TUV 8W FAM/10X25BOX	TUV 8W G8 T5 -DANGER- UV-C RADIATION PROTECT EYES AND SKIN
928001104016	8711500261724	TUV 8W FAM/10X25BOX	AQUAGUARD TUV 8W -DANGER- UV-C RADIATION PROTECT EYES AND SKIN
928001104013	8711500623683	TUV 8W FAM/10X25BOX	Contains Mercury TUV 8W G8 T5 -DANGER- UV-C RADIATION PROTECT EYES AND SKIN

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

928002004017	8718291666981	TUV 16W FAM/10X25BOX	TUV 16W G16 T5 -DANGER- UV-C RADIATION PROTECT EYES AND SKIN
928002004013	8711500638694	TUV 16W FAM/10X25BOX	Contains Mercury TUV 16W G16 T5 -DANGER- UV-C RADIATION PROTECT EYES AND SKIN
928002204017	8718291666851	TUV 11W FAM/10X25BOX	TUV 11W G11 T5 -DANGER- UV-C RADIATION PROTECT EYES AND SKIN
928002204013	8711500559654	TUV 11W FAM/10X25BOX	TUV 11W G11 T5 -DANGER- UV-C RADIATION PROTECT EYES AND SKIN
928002204018	8718696646076	TUV 11W FAM/10X25BOX IND	TUV 11W IND G11 T5 -DANGER- UV-C RADIATION PROTECT EYES AND SKIN
928002604013	8711500889058	TUV 25W FAM/10X25BOX	Contains Mercury TUV 25W G25 T5 -DANGER- UV-C RADIATION PROTECT EYES AND SKIN
928003404013	8727900813852	TUV 20W FAM/10X25CC	TUV 20W G20 T5 -DANGER- UV-C RADIATION PROTECT EYES AND SKIN
928039004020	8718291669326	TUV 15W SLV/25	TUV 15W/G15 T8
928039004005	8711500726179	TUV 15W SLV/25	TUV 15W/G15 T8 Contains Mercury
928039404020	8718291669340	TUV 25W 1SL/25	TUV 25W/G25 T8
928039404005	8711500641618	TUV 25W 1SL/25	TUV 25W/G25 T8 Contains Mercury
928039504020	8718291669364	TUV 30W 1SL/25	TUV 30W/G30 T8
928039504006	8727900912616	TUV 30W SLV/25	TUV 30W/G30 T8
928039504005	8711500726209	TUV 30W 1SL/25	TUV 30W/G30 T8 Contains Mercury
928048604020	8718291669388	TUV 36W SLV/6	TUV 36W/G36 T8
928048604003	8711500618542	TUV 36W SLV/6	TUV 36W/G36 T8 Contains Mercury
928049404003	8711500618511	TUV 75W HO 1SL/6	TUV 75W HO G75 T8 Contains Mercury
928049504003	8711500618665	TUV 55W HO 1SL/6	TUV 55W HO G55 T8 Contains Mercury
928049804006	8711500893925	TUV TL-D 95W HO SLV/25	TUV 60W-95W REPROGRAPHIC Contains mercury
928019801003	8727900860856	Actinic BL TL-DK Secura 36W/10 1SL/25	TL-DK 36W ACTINIC BL
928024701029	8711500898586	Actinic BL TL-D 15W/10 Secura 1SL/25	BMS-BLFL-QUA-866-OT-0
928048201003	8727900853834	Actinic BL TL-D 18W/10 Secura 1SL/25	BMS-BLFL-QUA-866-OT-0
928011001029	8718291680109	Actinic BL TL 8W/10 Secura 1 FM/10X25CC	TL 8W ACTINIC BL
928022701003	8718291196082	MASTER Actinic BL TL-D 15W/10 Secura	MASTER ACTINIC BL 15W
928019801003	8727900860856	Actinic BL TL-DK Secura 36W/10 1SL/25	TL-DK 36W ACTINIC BL
927978500130	8718696662359	TL F72T12 100W/01 UV-B	BMS-BLFL-QUA-865-OT-0
928000001030	8711500951427	Actinic BL TL MINI 4W/10	BMS-BLFL-QUA-865-OT-0
928000501030	8711500260390	Actinic BL TL 6W/10 1FM/10X25CC	BMS-BLFL-QUA-865-OT-0
928000601030	8711500951458	Actinic BL TL 11W/10	BMS-BLFL-QUA-865-OT-0
928001001030	8711500260420	Actinic BL TL 8W/10 1FM/10X25CC	BMS-BLFL-QUA-865-OT-0
928001200911	8711500866776	Actinic BL TL MINI 15W/09 /10X25CC	BMS-BLFL-QUA-865-OT-0

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

928001201030	8711500951489	Actinic BL TL MINI 15W/10 /10X25CC	BMS-BLFL-QUA-865-OT-0
928003505203	8711500643025	TL 20W/52 SLV/25	BMS-BLFL-QUA-865-OT-0
928004101029	8711500612236	Actinic BL TL-K 40W/10-R	BMS-BLFL-QUA-865-OT-0
928004220930	8718696662472	TL 120W UV-A	BMS-BLFL-QUA-865-OT-0
928005901029	8711500612625	TL 80W/10-R SLV/25	BMS-BLFL-QUA-865-OT-0
928006901029	8711500612816	TL 100W/10-R UV-A	BMS-BLFL-QUA-865-OT-0
928008401003	8711500615725	TL 60W/10-R SLV/25	BMS-BLFL-QUA-865-OT-0
928010000130	8718696662373	TL 20W/01 RS SLV/25	BMS-BLFL-QUA-865-OT-0
928010001230	8718696662434	TL 20W/12 RS SLV/25	BMS-BLFL-QUA-865-OT-0
928011300130	8718696662397	TL 40W/01 RS	BMS-BLFL-QUA-865-OT-0
928101805112	8711500209436	TUV 130W XPT SE UNP/20	TUV 130W XPT SE
928102805112	8711500211316	TUV 260W XPT DIM UNP/20	TUV 260W D XPT
928102905112	8711500211613	TUV 130W VE XPT SE UNP/20	TUV 130W VE XPT SE
928103005112		TUV 240W XPT SE P UNP/20	TUV 240W XPT SE P
928103105112	8711500211378	TUV 335W XPT SE UNP/20	TUV 335W XPT SE
928104005112	8711500214416	TUV 230W XPT 20PK	TUV 230W WE XPT SE
928104405112	8718696452967	TUV 260W XPT DIM HO UNP/20	TUV 260W XPT DIM HO
928104505112	8718696453087	TUV 335W WP XPT SE HO UNP/20	TUV 335W WP XPT SE HO
928104605112	8718696452448	TUV 335W XPT SE HO UNP/20	TUV 335W XPT SE HO
928105705112	8711500214317	TUV 335W WP XPT SE UNP	TUV 335W WP XPT SE
928106805112		TUV 180W XPT SE UNP/20	TUV 180W XPT SE
928106905112	8718291548331	TUV 200W XPT SE UNP/20	TUV 200W XPT SE
928107005112	8718291548348	TUV 325W HO XPT SE UNP/20	TUV 325W HO XPT SE
928107205112		TUV 330W XPT DE UNP	TUV 330W XPT DE
928107605112	8718291547839	TUV 800W XHO SE	TUV 800W XHO SE

Директор ТОВ «Сігніфай Україна»



О.М. Шершень