

PHILIPS

CoreLine



Innovativ



Enkel att installera



Hög kvalité

Omodern eller toppmodern?

Riktiga yrkesmän väljer **Philips CoreLine** för varje projekt där **ljuset är A och O**

**REAL
PROs**
**REAL
QUALITY**



Ta reda på varför riktiga proffs litar på **Philips CoreLine**: hela spektrumet av **innovativa**, **högkvalitativa** och **lätt-använda** LED-lösningar för varje projekt där **belysning verkligen spelar roll**.



4

Introduktion

6

Upptäck vad som gör CoreLine unikt. Se varför CoreLine höjer standarden inom branschen.

8

Den kompletta CoreLine-serien. Upptäck alla CoreLine-produkter som finns tillgängliga idag.



Nu med **5 års** garanti!


24

Översikt över CoreLine och produkter som är Interact Redy. Få fullständiga specifikationer för alla produkter.



29

Översikt över CoreLine tillbehör



30

CoreLine-webbplatsen. Online finns all information om CoreLine.



Lägre standard eller höja ribban?

Smarta yrkesmän tackar aldrig nej till att spara tid och pengar, och med Philips CoreLine kommer de aldrig att behöva göra det. Philips CoreLine erbjuder en hel serie av LED-belysningslösningar som håller installationstiden till det minimala men samtidigt maximerar energibesparingar. Oavsett om byggnaden är gammal eller ny kan optimal belysning förvandla den till något speciellt, ett ställe där människor trivs. Ge dina kunder en wow-känsla med Philips CoreLine: det komplette sortimentet av högkvalitativ LED-belysning som sätter ribban på marknaden. **För när ljuset verkligen spelar roll, vill du inte ta chanser.**

www.philips.se/coreline

**REAL
PROs**
**REAL
QUALITY**


Pålitlig kvalitet möter innovativa lösningar!



Innovativ

Med **Philips CoreLine** får du mycket mer än hög kvalitativa belysningslösningar som är enkla att installera – du får LED-belysning som **sätter ribban** på marknaden. CoreLine sortimentet innehåller de första LED-armaturerna som är **Interact Redy** och arbetar **kontinuerligt med Interact Pro appen och panelen**. Det har aldrig varit enklare för små och medelstora företag att få ta del av kraften hos uppkopplad belysning.

Hur det anslutna belysningsystemet samverkar



Enkel att installera

CoreLine-armaturens effektiva design möjliggör ett utbyte av konventionella lampor, **utan behovet av dyra omkoppling eller nya takkonfigurationer**.



Hög kvalitet

Kärnan i CoreLines **högkvalitativa belysning** är LED-tekniken. Armaturerna håller i 75 000 timmar och med denna **långa livslängd** kan du bemöta varje krav och ge den bästa belysningslösningen för varje kund.

CoreLine.

Det kompletta sortimentet.

Nu med
5
års
garanti!



CoreLine **allmänbruksarmatur***




CoreLine **downlight****



CoreLine **slim downlight**



CoreLine **panel***



CoreLine **infällt montage***



CoreLine **utanpåliggande montage***



CoreLine **väggarmatur***



CoreLine **industriarmatur***



CoreLine **kapslad IP65***




CoreLine **för hög takhöjd**



CoreLine **pollare**



CoreLine **Tempo strålkastare**



CoreLine **Malaga**

Nytt: Interact Redy CoreLine-armaturer
Upptäck mer på sida 28

* Finns tillgänglig i DALI och nödljusversioner ** Finns tillgänglig i IP54, DALI och nödljusversioner

CoreLine allmänbruks -armatur



Egenskaper

- Livslängd: 50 000 timmar L70
- Genomgående kabel som standard ingår
- Finns tillgänglig i DALI och nödljusversioner

Fördelar

- Lätt att installera och längden är densamma som T8
- Utmärkt prestanda och ljuskvalitet med frostad ljusspridare

Användningsområden

Allmän belysning/löpande band/lager

CoreLine downlight



interact
ready.



Egenskaper

- Livslängd: 50 000 timmar L70
- Energieffektiv: upp till 115 lm/W
- Finns i utföranden med 1 100 och 2 100 lumen
- Finns i DALI-utförande
- Val av färgtemperatur: 3 000K och 4 000K
- Misslyckade drivrutiner <5%
- Finns tillgänglig i IP54, DALI och nödljusversioner

Fördelar

- Täcker ett brett omfång av professionella tillämpningsområden Tack vare DALI dimringsalternativ och olika optik (vit och en mycket glänsande aluminiumreflektor)
- **Interact Ready version:** fungerar med **Interact Pro** appen och panelen, genom en integrerad trådlös antenn

Användningsområden

Allmänbelysning i korridorer/butiker/receptioner/cirkulationsområden inomhus

DN140B mini





DN140B kompakt




Vit reflektor

150mm Vit reflektor




200mm Vit reflektor




BN124C




BN124C L600



BN124C L1200



BN124C L1500



Integrerad LED-teknik



Fäste för takmontering inkluderat



Enkel att installera utan att ta bort skyddet

CoreLine slim downlight



interact
ready.



Egenskaper

- Livslängd: 50 000 timmar L70
- Finns tillgänglig i 1 000 och 2 000 lumen
- Går att montera som infälld och utanpåliggande
- Val av färgtemperatur: 3 000K och 4 000K
- Utförande med utanpåliggande montage gör att aramturen kan placeras var som helst

Fördelar

- **Passar flera taktyper** tack vare produktens höjd på mindre än 50mm
- **Ljusytans "naturliga effekt"** skapar en bekväm, högkvalitativ framtoning
- **Interact Ready version:** fungerar med **Interact Pro** appen och panelen, genom en integrerad trådlös antenn

Användningsområden

Allmänbelysning i korridorer/butiker/receptioner/cirkulationsområden inomhus

DN135B LED10S



DN135B LED20S



Slim downlight infälld

DN135B LED6S




DN135C LED20S




Ytmonterade versioner finns tillgängliga i 150 och 200 diameter


DN135B LED10S




DN135B LED20S




DN135B LED6S



DN135C LED10S



DN135C LED20S



CoreLine panel



interact
ready.



Egenskaper

- Livslängd: 50 000 timmar L75
- Energieffektiv: 110lm/W
- Smalt och robust armaturhus, gjort av aluminium
- Val av färgtemperatur: 3 000K och 4 000K
- Välj mellan kontorskompatibelt (OC) och ej kontorskompatibelt utförande (NOC)
- Applicera som inbyggd, ytmonterad och upphängd
- Finns tillgänglig i DALI och nödljusversioner
- Armaturen kan hänga upp med hjälp av montagesats


Fördelar

- **Metallram för bättre robusthet**
- **Enkel anslutning** (med överkoppling)
- **Flimmerfri** tack vare högprensterande drivrutiner
- **Interact Ready version:** fungerar med **Interact Pro** appen och panelen, genom en integrerad trådlös antenn

Användningsområden

Allmänbelysning/kontor/butik/hälso- och sjukvård

RC125B, RC127V,
RC132V W60L60



RC132V W30L60 NOC




RC127V, RC132V W30L120




Alla typer



RC132V PSU W60L60




RC132V PSU W30L60 NOC



RC132V PSD, RC125B, RC127V



RC132V PSU W30L120



Se sida 29 för tillgängliga tillbehör

CoreLine infält montage



interact
ready.



Egenskaper

- Livslängd: 50 000 timmar L70
- Smal design med en höjd på mindre än 41 mm
- Tillgänglig som ytmonterad version (även lämplig för upphängning)
- Välj mellan kontorskompatibelt (OC) och ej kontorskompatibelt utförande (NOC)
- Finns tillgänglig i DALI och nödljusversioner
- Lämplig att installera på gipstak

Fördelar

- **Enkel anslutning** (med överkoppling)
- **Flimmerfri** tack vare den högpresterande drivrutinen
- **Interact Redy version:** fungerar med **Interact Pro** appen och panelen, genom en integrerad trådlös antenn



Användningsområden

Allmänbelysning/kontor/butik/hälsa- och sjukvård

Se sida 33 för tillgängliga tillbehör.


RC134B W60L60




RC134B W30L120



RC134B W60L60



RC134B W30L120



CoreLine utanpåliggande montage



interact
ready.



Egenskaper

- Livslängd: 50 000 timmar L70
- Montagesats finns som tillbehör
- Infällt montage finns tillgängligt för användning i gallertak
- Finns tillgänglig i DALI och nödljusversioner
- Smal design och <47 mm lång

Fördelar

- **Enkel anslutning** (med överkoppling)
- **Interact Redy version:** fungerar med **Interact Pro** appen och panelen, genom en integrerad trådlös antenn





Användningsområden



Allmänbelysning

Se sida 29 för tillgängliga tillbehör.

SM134V W60L60



SM134V W20L120



CoreLine väggarmatur



Egenskaper

- Livslängd: 50 000 timmar L70
- Tre lumenpaket för att tillgodose olika applikationer
- Kapslad- och slagtålig som standard
- Nödbelysning som tillval (inkl. självtest)
- Valfri rörelsedetektor, inklusive dagsljusavkänning, dimning och grupperings funktion
- Finns tillgänglig i DALI och nödljusversioner


Fördelar

- Enkel installation med push-in anslutning och överkoppling som alternativ
- Smal och diskret design
- Homogen ljuseffekt för att tillgodose visuell komfort


Användningsområden

Korridorer/trappor/entréer/toaletter/parkeringsgarage

WL130V



WL131V



Slim version med en diameter på 35 cm (1200 eller 2000 lm)



Djupare version med en diameter på 35 eller 48 cm (1200, 2000 eller 3400 lm)



Enkel installation med överkoppling som alternativ

CoreLine industriarmatur



Egenskaper

- Livslängd: 50 000 timmar L80
- Högeffektiv och pålitlig LED-teknik
- Avancerad optik möjliggör en precis och energi-besparande ljusfördelning
- Finns tillgänglig i DALI och nödljusversioner

Fördelar

- Minskade underhållskostnader och bästa möjliga ljusflöde per krona


Användningsområden

Stormarknader/lagerlokaler/produktionsanläggningar

LL120X/LL121X



LL120X TW3 KIT



CoreLine kapslad IP65



Mest kompletta sortimentet av kapslade armaturer

interact
ready.



Egenskaper

- Livslängd: 50 000 timmar L75
- Bred ljusfördelning
- Tillgänglig i tre längder: 600 mm, 1200 mm och 1500 mm
- Fäste för takmontering och krokar för upphängning medföljer
- Ytterligare fixering av skruvarna på montagefästet gör produkten slagttålig
- Högpresterande DALI-drivrutin
- IP65 och IK08 klassificerad


Fördelar

- Täcker ett **brett utbud av tillämpningsområden** tack vare de **omfångsrika alternativen** (avancerad optik, ENEC, DALI, nödljus, genomgående kablage, WEC)
- **Enkelt att installera och hantera:** genomgående kablar och WEC-kontakter, armaturlängden är densamma som hos T8 armaturer
- **Ljusspridare med ljuselement som garanterar visuell komfort**
- **Utmärkt prestanda och elegant design**
- **Interact Ready version:** fungerar med **Interact Pro** appen och panelen, genom en integrerad trådlös antenn


Användningsområden

Parkeringsgarage/lager/allmänbelysning


WT120C L600



WT120C L1200



WT120C L1500



Enkel att installera



Fäste för takmontering och slagttåliga skruvar

CoreLine för hög takhöjd



Ny



Egenskaper

- Livslängd: 70,000 hrs at L70
- Högeffektiv, upp till 140 lm/W
- Enpunktsmonteringssystem för en enkel installation
- Lämplig som ersättare för traditionella 250W/400W armaturer för hög takhöjd


Fördelar

- Högkvalitativ belysning och likformiga applikationer med lågbländning
- Robusta och pålitliga lösningar med lång livslängd
- Högeffektiva lösningar med en låg totalkostnad
- Finns med både smal- och bredstrplande optik
- Innovativ produktdesign med möjlighet till integrerade sensorer


Användningsområden

Lager/logistikcentrum/tillverkningsområden/utställningshallar/sällskapsrum med högt i tak


BY120P



BY121P



BY122P



CoreLine Pollare



Egenskaper

- Livslängd: 50 000 timmar L70
- 1000 lm finns med symmetriskt och asymmetriskt ljus
- Tillgänglig i varm vit och neutral vit
- 1 meter hög
- IP65 och IK08 klassificerad
- Levereras med kabel och koppling

Fördelar

- Behagligt ljus
- Enkel att installera
- Sparar energi jämfört med traditionella pollare




Användningsområden


Bostadsområden/parker och trädgårdar/
utomhusparkeringar/husfasader



BCP 155



ZCP 150



CoreLine Tempo



Egenskaper

- Livslängd: 75 000 timmar L80
- Energieffektiv: upp till 130lm/W
- Asymmetriskt och symmetriskt ljus med hög prestanda
- U-format montagefäste och extern trepolig snabbanslutning
- IP65 och IK08 klassificerad
- Högt överspänningsskydd: 6kV/8kV
- Väljbara alternativ: 3 000K CCT, DALI-kontroll och extra slagtålig yta

Fördelar

- **Direktersättning** av traditionella 400W strålkastare
- **Pålitlig kvalitet:** armaturhuset är gjort av pressgjutet aluminium vilket gör den robust, vibrationstålig och vindskyddad




Användningsområden


Områdesbelysning/industriområden/parkeringsplatser/
idrottsanläggningar/fasader




BVP110



BVP125



BVP130



CoreLine Malaga



Egenskaper

- Livslängd: 100 000 timmar L70
- Integrerad LED-modul
- Färgtemperatur: 4 000K
- CRI: ≥ 70
- Post top adapter säljes separat
- IP65 och IK08 klassificerad


Fördelar

- **Pålitlig kvalitet:** armaturhuset är gjort av pressgjutet aluminium och ett platt glaslock
- **Snabb avkastning på investeringen**
- **Lätt att reparera tack vare Philips service tag**
- **Energibesparing upp till 50%**



Användningsområden

Allmänbelysning utomhus/vägar/gator och bostadsområden/industrialområden eller parkeringsplatser/kollektivtrafik såsom buss eller spårvagnshållplatser



Gör som andra eller gör det som är bäst?

CoreLine-serien av LED-armaturer erbjuder en belysningslösning för nästan alla områden. Få fullständiga specifikationer för varje produkt och hitta precis vad du behöver för att få jobbet gjort.

Industri

- Hållbar belysning för tuffa miljöer med kostnader och säkerhet i åtanke
- Belysning som arbetar hårdare samtidigt som du sparar mer
- Hållbar och kostnadseffektiv för bättre säkerhet och hälsa

Innovativ kvalitet möter storskaliga energibesparingar och enkel installation:
www.philips.se/coreline

Kontor

- Produktivitetshöjande belysning som människor trivs att arbeta i
- Belysning som optimerar utrymme och produktivitet
- Smart, optimal belysning för ökad produktivitet och välbefinnande

Parkering

- Robust belysning som ökar säkerheten samtidigt som kostnaderna sänks
- Belysning som sätter säkerhet och bekvämlighet först
- Tuff, säkerhetsprioriterad belysning för bättre synlighet och besparingar

Butiker







- Välkomnande belysning som gör att kunderna kommer tillbaka
- Belysning som höjer shoppingupplevelsen
- Varm, inbjudande belysning för mer försäljning och högre tillfredsställelse

Utomhus

- Spara energi och förbättra trafiksäkerheten
- Minska koldioxidutsläppen för en grönare och hållbarare stad
- Anslut ny och befintlig gatubelysning snabbt och enkelt

Översikt över CoreLine inomhusprodukter




CoreLine –
en LED-lampa
för alla behov

CoreLine	E-nummer	Produktbeskrivning	Ersätter	Effekt	Färg-temp.	Ljusflöde	Livslängd
CoreLine allmänbruksarmatur* 	70 149 20	BN124C LED21S/840 PSU TW1 L600	2x18W T8 el. 2x14W T5	19 W	4000 K	2100 lm	L70 i 50 000 tim.
	70 149 21	BN124C LED19S/830 PSU TW1 L600	2x18W T8 el. 2x14W T5	19 W	3000 K	1900 lm	L70 i 50 000 tim.
	70 149 22	BN124C LED41S/840 PSU TW1 L1200	2x36W T8 el. 2x28W T5	38 W	4000 K	4100 lm	L70 i 50 000 tim.
	70 149 23	BN124C LED38S/830 PSU TW1 L1200	2x36W T8 el. 2x28W T5	38 W	3000 K	3800 lm	L70 i 50 000 tim.
CoreLine downlight** 	74 644 10	DN140B LED10S/830 PSU WR PI6	1x18W PL-C kompaktlysrör	11 W	3000 K	1100 lm	L70 i 50 000 tim.
	74 644 11	DN140B LED10S/840 PSU WR PI6	1x18W PL-C kompaktlysrör	11 W	4000 K	1100 lm	L70 i 50 000 tim.
	74 644 12	DN140B LED20S/830 PSU WR PI6	2x26W PL-C kompaktlysrör	22 W	3000 K	2100 lm	L70 i 50 000 tim.
	74 644 13	DN140B LED20S/840 PSU WR PI6	2x26W PL-C kompaktlysrör	22 W	4000 K	2100 lm	L70 i 50 000 tim.
	74 647 65	DN140B LED10S/830 PSED-E WR	1x18W PL-C kompaktlysrör	11 W	3000 K	1100 lm	L70 i 50 000 tim.
	74 647 66	DN140B LED10S/840 PSED-E WR	1x18W PL-C kompaktlysrör	11 W	4000 K	1100 lm	L70 i 50 000 tim.
	74 647 67	DN140B LED20S/830 PSED-E WR	2x26W PL-C kompaktlysrör	22 W	3000 K	2100 lm	L70 i 50 000 tim.
	74 647 68	DN140B LED20S/840 PSED-E WR	2x26W PL-C kompaktlysrör	22 W	4000 K	2100 lm	L70 i 50 000 tim.
CoreLine slim downlight 	74 507 11	DN135B LED10S/830 PSU II WH	1x18W PL-C kompaktlysrör	13 W	3000 K	1000 lm	L70 i 50 000 tim.
	74 507 12	DN135B LED10S/840 PSU II WH	1x18W PL-C kompaktlysrör	13 W	4000 K	1000 lm	L70 i 50 000 tim.
	74 508 24	DN135B LED20S/830 PSU II WH	2x26W PL-C kompaktlysrör	28 W	3000 K	2000 lm	L70 i 50 000 tim.
	74 508 25	DN135B LED20S/840 PSU II WH	2x26W PL-C kompaktlysrör	28 W	4000 K	2000 lm	L70 i 50 000 tim.
	74 508 26	DN135C LED10S/830 PSU II WH	1x18W PL-C kompaktlysrör	13 W	3000 K	1000 lm	L70 i 50 000 tim.
	74 508 27	DN135C LED10S/840 PSU II WH	1x18W PL-C kompaktlysrör	13 W	4000 K	1000 lm	L70 i 50 000 tim.
	74 508 45	DN135C LED20S/830 PSU II WH	2x26W PL-C kompaktlysrör	28 W	3000 K	2000 lm	L70 i 50 000 tim.
	74 508 46	DN135C LED20S/840 PSU II WH	2x26W PL-C kompaktlysrör	28 W	4000 K	2000 lm	L70 i 50 000 tim.
CoreLine infälld panel* 60x60/30x120 	70 148 84	RC132V LED36S/840 PSU W60L60 NOC	4x18W T8 el. 4x14W T5	36 W	4000 K	3600 lm	L75 i 50 000 tim.
	70 148 87	RC132V LED34S/830 PSU W60L60 NOC	4x18W T8 el. 4x14W T5	36 W	3000 K	3400 lm	L75 i 50 000 tim.
	70 148 88	RC132V LED36S/840 PSU W60L60 OC	4x18W T8 el. 4x14W T5	36 W	4000 K	3600 lm	L75 i 50 000 tim.
	70 148 89	RC132V LED34S/830 PSU W60L60 OC	4x18W T8 el. 4x14W T5	36 W	3000 K	3400 lm	L75 i 50 000 tim.
	70 148 93	RC132V LED36S/840 PSU W30L120 OC	2x36W T8 el. 2x28W T5	36 W	4000 K	3600 lm	L75 i 50 000 tim.
	70 148 94	RC132V LED34S/830 PSU W30L120 OC	2x36W T8 el. 2x28W T5	36 W	3000 K	3400 lm	L75 i 50 000 tim.
	70 148 95	RC132V LED36S/840 PSD W60L60 OC	4x18W T8 el. 4x14W T5	36 W	3000 K	3600 lm	L75 i 50 000 tim.
	70 148 96	RC132V LED34S/830 PSD W60L60 OC	4x18W T8 el. 4x14W T5	36 W	3000 K	3400 lm	L75 i 50 000 tim.
	70 148 97	RC132V LED36S/840 PSD W30L120 OC	2x36W T8 el. 2x28W T5	36 W	3000 K	3600 lm	L75 i 50 000 tim.
	70 148 98	RC132V LED34S/830 PSD W30L120 OC	2x36W T8 el. 2x28W T5	36 W	3000 K	3400 lm	L75 i 50 000 tim.
CoreLine infälld montage* 60x60/30x120 	70 149 31	RC134B LED37S/840 PSU W60L60 NOC	4x18W T8 el. 4x14W T5	34 W	4000 K	3700 lm	L75 i 50 000 tim.
	70 149 24	RC134B LED37S/830 PSU W60L60 NOC	4x18W T8 el. 4x14W T5	34 W	3000 K	3700 lm	L75 i 50 000 tim.
	70 149 25	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 NOC	4x18W T8 el. 4x14W T5	35.5 W	4000 K	3700 lm	L75 i 50 000 tim.
	70 149 26	RC134B LED37S/830 PSD W60L60 NOC	4x18W T8 el. 4x14W T5	35.5 W	3000 K	3700 lm	L75 i 50 000 tim.
	70 149 32	RC134B LED37S/840 PSU W30L120 NOC	2x36W T8 el. 2x28W T5	34 W	4000 K	3700 lm	L75 i 50 000 tim.
	70 149 28	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 OC	4x18W T8 el. 4x14W T5	35.5 W	4000 K	3700 lm	L75 i 50 000 tim.
	70 149 29	RC134B LED37S/830 PSD W60L60 OC	4x18W T8 el. 4x14W T5	35.5 W	3000 K	3700 lm	L75 i 50 000 tim.
	70 149 30	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 OC	2x36W T8 el. 2x28W T5	35.5 W	3000 K	3700 lm	L75 i 50 000 tim.
	70 149 33	RC134B LED37S/840 PSU W60L60 OC	4x18W T8 el. 4x14W T5	30.5 W	4000 K	3700 lm	L75 i 50 000 tim.
	70 149 34	RC134B LED37S/830 PSU W60L60 OC	4x18W T8 el. 4x14W T5	34 W	4000 K	3700 lm	L75 i 50 000 tim.
CoreLine utanpåliggande montage* 	70 149 45	SM134V LED37S/840 PSU W60L60 NOC	4x18W T8 el. 4x14W T6	40.5 W	4000 K	3700 lm	L75 i 50 000 tim.
	70 149 38	SM134V LED37S/840 PSD W60L60 NOC	4x18W T8 el. 4x14W T5	37.5 W	4000 K	3700 lm	L75 i 50 000 tim.
	70 149 35	SM134V LED37S/830 PSU W20L120 NOC	2x36W T8 el. 2x28W T5	40.5 W	3000 K	3700 lm	L75 i 50 000 tim.
	70 149 39	SM134V LED37S/840 PSD W20L120 NOC	2x36W T8 el. 2x28W T5	37.5 W	4000 K	3700 lm	L75 i 50 000 tim.
	70 149 40	SM134V LED37S/830 PSD W20L120 NOC	2x36W T8 el. 2x28W T5	37.5 W	3000 K	3700 lm	L75 i 50 000 tim.
	70 149 46	SM134V LED37S/840 PSU W20L120 NOC	2x36W T8 el. 2x28W T5	40.5 W	4000 K	3700 lm	L75 i 50 000 tim.
	70 149 43	SM134V LED37S/830 PSD W60L60 OC	4x18W T8 el. 4x14W T5	31 W	3000 K	3400 lm	L75 i 50 000 tim.
	70 149 41	SM134V LED37S/840 PSD W60L60 OC	4x18W T8 el. 4x14W T5	31 W	4000 K	3400 lm	L75 i 50 000 tim.
	70 149 44	SM134V LED37S/830 PSD W20L120 OC	2x36W T8 el. 2x28W T5	31 W	3000 K	3400 lm	L75 i 50 000 tim.
	70 149 42	SM134V LED37S/840 PSD W20L120 OC	2x36W T8 el. 2x28W T5	31 W	4000 K	3400 lm	L75 i 50 000 tim.

CoreLine	E-nummer	Produktbeskrivning	Ersätter	Effekt	Färg-temp.	Ljusflöde	Livslängd
CoreLine utanpåliggande montage* 	70 149 49	Acc. SM134Z SME-3					
	70 149 48	Acc. SM134Z SME-5 IP44 + överkopplingsbar					
CoreLine väggarmatur* 	75 057 54	WL131V LED34S/840 PSR MDU WH	2x32W kompaktlysrör	38 W	4000 K	3400 lm	L70 i 50 000 tim.
	75 057 55	WL131V LED34S/840 PSED WH	2x32W kompaktlysrör	36 W	4000 K	3400 lm	L70 i 50 000 tim.
	75 057 56	WL131V LED34S/830 PSR MDU WH	2x32W kompaktlysrör	38 W	3000 K	3400 lm	L70 i 50 000 tim.
	75 057 57	WL131V LED34S/830 PSED WH	2x32W kompaktlysrör	36 W	3000 K	3400 lm	L70 i 50 000 tim.
	75 057 58	WL131V LED20S/840 PSR MDU WH	2x26W kompaktlysrör	25 W	4000 K	2000 lm	L70 i 50 000 tim.
	75 057 59	WL131V LED20S/840 PSED WH	2x26W kompaktlysrör	23 W	4000 K	2000 lm	L70 i 50 000 tim.
	75 057 60	WL131V LED20S/830 PSR MDU WH	2x26W kompaktlysrör	25 W	3000 K	2000 lm	L70 i 50 000 tim.
	75 057 61	WL131V LED20S/830 PSED WH	2x26W kompaktlysrör	23 W	3000 K	2000 lm	L70 i 50 000 tim.
	75 058 59	WL131V LED12S/840 PSR MDU WH	2x18W kompaktlysrör	15 W	4000 K	1200 lm	L70 i 50 000 tim.
	75 058 60	WL131V LED12S/840 PSED WH	2x18W kompaktlysrör	13 W	4000 K	1200 lm	L70 i 50 000 tim.
	75 058 61	WL131V LED12S/830 PSR MDU WH	2x18W kompaktlysrör	15 W	3000 K	1200 lm	L70 i 50 000 tim.
	75 058 62	WL131V LED12S/830 PSED WH	2x18W kompaktlysrör	13 W	3000 K	1200 lm	L70 i 50 000 tim.
CoreLine Industriarmatur* 	72 512 72	LL121X LED80S/840 PSU WB TW3 SMB WH KIT	2x58W T8/ 2x49W T5	62 W	4000 K	8000 lm	L70 i 50 000 tim.
	72 512 62	LL121X LED80S/840 PSU NB TW3 SMB WH KIT	2x58W T8/ 2x49W T5	62 W	4000 K	8000 lm	L70 i 50 000 tim.
	72 141 64	LL121X LED76S/830 PSU WB TW3 SMB WH KIT	2x58W T8/ 2x49W T5	62 W	4000 K	7600 lm	L70 i 50 000 tim.
	72 141 65	LL121X LED80S/840 PSD WB TW1 WH KIT	2x58W T8/ 2x49W T5	62 W	4000 K	8000 lm	L70 i 50 000 tim.
	72 141 66	LL121X LED80S/840 PSD NB TW1 WH KIT	2x58W T8/ 2x49W T5	62 W	4000 K	8000 lm	L70 i 50 000 tim.
	CoreLine kapslad IP65* 	72 912 00	WT120C LED18S/840 PSU L600	2x18W T8	17 W	4000 K	1800 lm
72 912 02		WT120C LED22S/840 PSU L1200	1x36W T8	20 W	4000 K	2200 lm	L75 i 50 000 tim.
72 912 04		WT120C LED40S/840 PSU L1200	2x36W T8	36 W	4000 K	4000 lm	L75 i 50 000 tim.
72 912 06		WT120C LED34S/840 PSU L1500	1x58W T8	29 W	4000 K	3400 lm	L75 i 50 000 tim.
72 912 08		WT120C LED60S/840 PSU L1500	2x58W T8	57 W	4000 K	6000 lm	L75 i 50 000 tim.
72 120 61		WT120C LED22S/840 PSU TW3 L1200	1x36W T8	20 W	4000 K	2200 lm	L75 i 50 000 tim.
72 120 62		WT120C LED34S/840 PSU TW3 L1500	1x58W T8	29 W	4000 K	3400 lm	L75 i 50 000 tim.
72 120 63		WT120C LED40S/840 PSU TW3 L1200	2x36W T8	38 W	4000 K	4000 lm	L75 i 50 000 tim.
72 120 66		WT120C LED60S/840 PSU TW3 L1500	2x58W T8	57 W	4000 K	6000 lm	L75 i 50 000 tim.
72 137 47		WT120C LED40S/840 PSU WEC L1200	2x36W T8	36 W	4000 K	4000 lm	L75 i 50 000 tim.
72 137 48		WT120C LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	2x36W T8	36 W	4000 K	4000 lm	L75 i 50 000 tim.
72 137 49		WT120C LED60S/840 PSU WEC L1500	2x58W T8	48 W	4000 K	6000 lm	L75 i 50 000 tim.
72 137 50		WT120C LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	2x58W T8	48 W	4000 K	6000 lm	L75 i 50 000 tim.
72 141 61	WT120C LED18S/840 PSD L600 Dali	2x18W T8	18 W	4000 K	1800 lm	L75 i 50 000 tim.	
72 141 62	WT120C LED40S/840 PSD L1200 Dali	2x36W T8	36 W	4000 K	4000 lm	L75 i 50 000 tim.	
72 141 63	WT120C LED60S/840 PSD L1500 Dali	2x58W T8	57 W	4000 K	6000 lm	L75 i 50 000 tim.	
CoreLine för hög höjd* 	72 147 27	BY120P G4 LED100/840 PSU WB	250W kvicksilver / 250W HPI	69 W	4000K	10000 lm	L70 i 70 000 tim.
	72 147 28	BY121P G4 LED200/840 PSU WB	400W kvicksilver / 400W HPI	138 W	4000K	20000 lm	L70 i 70 000 tim.
	72 147 29	BY122P G4 LED250/840 PSU NB	400W kvicksilver / 400W HPI	172 W	4000K	25000 lm	L70 i 70 000 tim.
	72 147 30	BY122P G4 LED250/840 PSU WB	400W kvicksilver / 400W HPI	172 W	4000K	25000 lm	L70 i 70 000 tim.
	72 147 31	BY120P G4 LED100/840 PSD WB	250W kvicksilver / 250W HPI	73 W	4000K	10000 lm	L70 i 70 000 tim.
	72 147 32	BY121P G4 LED200/840 PSD NB	400W kvicksilver / 400W HPI	146 W	4000K	20000 lm	L70 i 70 000 tim.
	72 147 33	BY121P G4 LED200/840 PSD WB	400W kvicksilver / 400W HPI	146 W	4000K	20000 lm	L70 i 70 000 tim.
	72 147 34	BY122P G4 LED250/840 PSD NB	400W kvicksilver / 400W HPI	183 W	4000K	25000 lm	L70 i 70 000 tim.
	72 147 35	BY122P G4 LED250/840 PSD WB	400W kvicksilver / 400W HPI	183 W	4000K	25000 lm	L70 i 70 000 tim.
	72 148 71	Bygel BY121Z L300 PSU-versioner					
	72 148 72	Bygel BY121Z L400 PSD-versioner					
	Följande CoreLine High-Bay fins även i färdtemp 6500 K						

Ny
Ny
Ny
Ny
Ny
Ny
Ny
Ny
Ny
Ny
Ny
Ny

Översikt över CoreLine utomhusprodukter

CoreLine	E-nummer	Produktbeskrivning	Ersätter	Effekt	Färg-temp.	Ljusflöde	Livslängd
CoreLine pollare 	77 483 10	1m 12W/3000K asym		13 W	3000K	1000 lm	L70 i 70 000 tim.
	77 483 11	1m 12W/4000K asym		13 W	3000K	1000 lm	L70 i 70 000 tim.
	77 483 12	1m 12W/3000K sym		12 W	4000K	1000 lm	L70 i 70 000 tim.
	77 483 13	1m 12W/4000K sym		12 W	4000K	1000 lm	L70 i 70 000 tim.
	77 483 14	Fundamentsfäste för Pollare BCP155					
CoreLine Tempo LED strålkastare 	77 633 35	small BVP110 LED42/NW A	70 W	40 W	4000 K	4400 lm	L80 i 75 000 tim.
	77 633 37	small BVP110 LED42/NW S	70 W	40 W	4000 K	4400 lm	L80 i 75 000 tim.
	77 645 49	medium BVP125 LED80-4S/740 S	150 W	80 W	4000 K	8800 lm	L80 i 75 000 tim.
	77 645 50	medium BVP125 LED80-4S/740 A	150 W	80 W	4000 K	8800 lm	L80 i 75 000 tim.
	77 645 51	medium BVP125 LED120-4S/740 S	250 W	120 W	4000 K	13 200 lm	L80 i 75 000 tim.
	77 645 52	medium BVP125 LED120-4S/740 A	250 W	120 W	4000 K	13 200 lm	L80 i 75 000 tim.
	77 633 29	large BVP130 LED160/740 A*	250 W	150 W	4000 K	16 000 lm	L80 i 75 000 tim.
	77 633 31	large BVP130 LED210/740 A*	250 W	200 W	4000 K	21 000 lm	L80 i 75 000 tim.
	77633 33	large BVP130 LED260/740 A*	250-400 W	250 W	4000 K	27 000 lm	L80 i 75 000 tim.
*CoreLine Large finns även med symmetrisk optik, kontakta Philips för mer information.							
CoreLine Malaga 	77 277 72	small BRP101 LED37/740 II DM	Kvicksilver 70 W	29,5 W	4000 K	3700 lm	L70 i 100 000 tim.
	77 277 73	large BRP102 LED55/740 II DM	Kvicksilver 125 W	39 W	4000 K	5500 lm	L70 i 100 000 tim.
	77 277 74	large BRP102 LED75/740 II DM	Kvicksilver 125-250 W	56,5 W	4000 K	7500 lm	L70 i 100 000 tim.
	77 277 75	large BRP102 LED110/740 II DM	Kvicksilver 250W	83 W	4000 K	11000 lm	L70 i 100 000 tim.

Översikt över Interact Ready CoreLine produkter




CoreLine	E-nummer	Produktbeskrivning	Effekt	Färg-temp.	Ljusflöde	Färg-återg	Livslängd	UGR
CoreLine downlight*	74 694 95	DN130B LED20S/830 WH IA1	22 W	3000 K	2100 Lm	80	L70 i 50 000 tim.	
	74 694 96	DN130B LED20S/840 WH IA1	22 W	4000 K	2100 Lm	80	L70 i 50 000 tim.	
CoreLine panel*	70 157 80	RC132V LED36S/840 W60L60 IA1 NOC	35 W	4000 K	3600 Lm	80	L75 i 50,000 tim.	UGR22
	70 157 81	RC132V LED34S/830 W60L60 IA1 NOC	35 W	3000 K	3400 Lm	80	L75 i 50,000 tim.	UGR22
	70 157 82	RC132V LED36S/840 W30L120 IA1 NOC	35 W	4000 K	3600 Lm	80	L75 i 50,000 tim.	UGR22
	70 157 83	RC132V LED36S/840 W60L60 IA1 OC	35 W	4000 K	3600 Lm	80	L75 i 50,000 tim.	UGR19
	70 157 84	RC132V LED34S/830 W60L60 IA1 OC	35 W	3000 K	3400 Lm	80	L75 i 50,000 tim.	UGR19
	70 157 85	RC132V LED36S/840 W30L120 IA1 OC	35 W	4000 K	3600 Lm	80	L75 i 50,000 tim.	UGR19
CoreLine infällt montage*	70 162 70	RC134B LED37S/840 W60L60 IA1 NOC	35 W	4000 K	3700 Lm	80	L75 i 50,000 tim.	UGR22
	70 162 71	RC134B LED37S/830 W60L60 IA1 NOC	35 W	3000 K	3700 Lm	80	L75 i 50,000 tim.	UGR22
	70 162 72	RC134B LED37S/840 W30L120 IA1 NOC	35 W	4000 K	3700 Lm	80	L75 i 50,000 tim.	UGR22
	70 162 73	RC134B LED37S/830 W30L120 IA1 NOC	35 W	3000 K	3700 Lm	80	L75 i 50,000 tim.	UGR22
	70 162 74	RC134B LED37S/840 W60L60 IA1 OC	35 W	4000 K	3700 Lm	80	L75 i 50,000 tim.	UGR19
	70 162 75	RC134B LED37S/830 W60L60 IA1 OC	35 W	3000 K	3700 Lm	80	L75 i 50,000 tim.	UGR19
	70 162 76	RC134B LED37S/840 W30L120 IA1 OC	35 W	4000 K	3700 Lm	80	L75 i 50,000 tim.	UGR19
70 162 77	RC134B LED37S/830 W30L120 IA1 OC	35 W	3000 K	3700 Lm	80	L75 i 50,000 tim.	UGR19	
CoreLine slim downlight	74 706 87	DN135B LED20S/840 IA1 WH	27 W	4000 K	2000 lm	80	L70 i 50 000 tim.	
	74 706 88	DN135B LED20S/830 IA1 WH	27 W	3000 K	2000 lm	80	L70 i 50 000 tim.	
CoreLine utanpåliggande montage*	70 162 78	SM134V LED37S/840 W60L60 IA1 NOC	35,5 W	4000 K	3700 Lm	80	L75 i 50,000 tim.	UGR22
	70 162 79	SM134V LED37S/830 W60L60 IA1 NOC	35,5 W	3000 K	3700 Lm	80	L75 i 50,000 tim.	UGR22
	70 162 80	SM134V LED37S/840 W20L120 IA1 NOC	35,5 W	4000 K	3700 Lm	80	L75 i 50,000 tim.	UGR22
	70 162 83	SM134V LED37S/830 W20L120 IA1 NOC	35,5 W	3000 K	3700 Lm	80	L75 i 50,000 tim.	UGR22
	70 162 86	SM134V LED37S/840 W60L60 IA1 OC	35,5 W	4000 K	3700 Lm	80	L75 i 50,000 tim.	UGR19
	70 162 87	SM134V LED37S/830 W60L60 IA1 OC	35,5 W	3000 K	3700 Lm	80	L75 i 50,000 tim.	UGR19
	70 162 88	SM134V LED37S/840 W20L120 IA1 OC	35,5 W	4000 K	3700 Lm	80	L75 i 50,000 tim.	UGR19
70 162 89	SM134V LED37S/830 W20L120 IA1 OC	35,5 W	3000 K	3700 Lm	80	L75 i 50,000 tim.	UGR19	
CoreLine Kapslad IP65*	72 141 59	WT120C LED40S/840 IA1 L1200	36,5 W	4000 K	4100 Lm	80	L75 i 50,000 tim.	
	72 141 60	WT120C LED60S/840 IA1 L1500	49,5 W	4000 K	6000 Lm	80	L75 i 50,000 tim.	

Översikt över CoreLine tillbehör

Relaterade produkter	Tillbehörsnamn	Produktbeskrivning
CoreLine infällt montage (s.14)	Ram för installation på gipstak	RC134Z CFRM-PLC W60L60 WH RC134Z CFRM-PLC W62L62 WH
	Ram för installation på gipstak (rektangulär)	RC134Z CFRM-PLC W30L120 WH
CoreLine panel (s. 13)	Säkerhetskabel (endast G3)	RC132Z SC
	Montagesats (G3 PSU)	RC132Z SME-3 WH
	Montagesats (G3 PSD)	RC132Z SME-4 WH
	Fjädrar för gipstak (G2/G3)	RC125Z SMB-PLC
CoreLine utanpåliggande montage (s.15)	Tillbehör för utanpåliggande montage (G2/G3)	RC125Z SMB W60L60 RC125Z SMB W62L62
	Tillbehör för utanpåliggande montage (G2/G3), rektangulär	RC125Z SMB W30L120 RC132Z SMB W30L60
	Montagesats utan elektrisk anslutning	SM134Z SMS
	Montagesats för PSU	SM134Z SME-3
	Montagesats för DALI	SM134Z SME-5

Interact Pro med fem enkla steg




- 1. Packa upp**
- 2. Installera**
Interact Pro-gateway och Interact Ready-belysning
- 3. Hämta**
Interact Pro-app
- 4. Konfigurera**
system med Interact
- 5. Styr**
övervaka och modifiera via Interact Pro-dashboard

* Finns tillgänglig i DALI och nödljusversioner

CoreLine. Detta är bara början

Professionella yrkesmän vet hur viktigt det är att ha dem rätta verktygen. När du väljer CoreLine får du mycket mer än ett högkvalitativt sortiment av LED-armaturer och sensorer som fungerar smidigt – du får full säkerhetskopiering och stöd från Philips.

På vår hemsida hittar du ett brett utbud av gratis belysningsverktyg som hjälper dig att få ut det mesta av CoreLine-produkterna. Allt från detaljerade fallstudier till hjälpsamma installationsvideor.



philips.se/coreline



För mer information, ta snabbvägen till vår hemsida genom att skanna denna QR-kod.



Fallstudier

Det bästa sättet att hitta nya belysningslösningar är att se hur produkterna använts tidigare. Läs om våra fallstudier och hämta lite extra inspiration!



Showcase

Gå på en interaktiv virtuell 360° byggnadstur för att se hur CoreLine fungerar. Ta hela turen för att se varje utrymme, eller välj den produkt eller applikation du vill se.



installationsvideor

Att distribuera CoreLine-produkter är en lätt match med våra specialutvecklade installationsvideor. Få din steg-för-steg guide för varje produkt i sortimentet.



© 2019 Signify Holding. All rights reserved. The information provided herein is subject to change, without notice. Signify does not give any representation or warranty as to the accuracy or completeness of the information included herein and shall not be liable for any action in reliance thereon. The information presented in this document is not intended as any commercial offer and does not form part of any quotation or contract, unless otherwise agreed by Signify.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. All other trademarks are owned by Signify Holding or their respective owners.

www.philips.se/coreline