



**2020**  
**Luminarios**



**Luminarios  
profesionales**



# PILA

## Una marca establecida

PILA es la respuesta a las necesidades de aquellos clientes que buscan precios accesibles en productos LED confiables y de buena calidad.

Nuestros luminarios LED son un excelente reemplazo por sus equivalentes en luminarios convencionales.

### Beneficios:

- Productos accesibles / económicos
- Eficientes
- Oferta de productos dedicada a aplicaciones básicas
- Flujo luminoso y durabilidad garantizados
- Fácil de instalar y usar

La fábrica en Pila (Polonia) comenzó la producción de bulbos tradicionales en 1958. Debido a la transformación de la tecnología LED se empezaron a vender las primeras lámparas LED de Pila a partir del 2014 y tubos LED en 2017.

En algunos mercados europeos, PILA es una marca con gran reputación y reconocimiento entre los consumidores (34% fuente: Heartbeat) y es altamente reconocida en el mercado profesional y en el mercado de instaladores. Por eso, en 2018, decidimos expandir la oferta con una categoría completa de luminarios LED de bajo costo.



# PILA Luminario LED a prueba de vapor

80  
CRI

⚡  
120-277V~

🕒  
20,000 h



## Características técnicas:

12NC	911401855980
Potencia	34 W
Eficacia	100 LPW
Voltaje	120-277V~
Flujo luminoso	3 400 lm
Temperatura de color	6 500 K
CRI	80
Frecuencia	50/60Hz
Factor potencia	>0.9
Hermeticidad	IP65
Protección de impacto	IK06
Vida	20k h

## Aplicaciones

Oficinas, industria, edificios municipales, aeropuertos. Ideal para estacionamientos

### Beneficios:

- ▶ Eficiente
- ▶ Ahorro de energía
- ▶ Fácil y rápido de instalar
- ▶ 2 años de garantía.

# PILA Panel LED

80  
CRI

⚡  
120-277V~

🕒  
20,000 h



## Características técnicas:

12NC 911401852080

Potencia 36 W

Eficacia 89 LPW

Voltaje 120-277 V~

Flujo luminoso 3 200 lm

Temperatura de color 6 500 K

CRI 80

Frecuencia 50/60Hz

Factor potencia >0.9

Hermeticidad IP20

Protección de impacto NA

Vida 20k h

## Aplicaciones

Oficinas, hoteles, escuelas, edificios municipales.

### Beneficios:

- ▶ Eficiente
- ▶ Ahorro de energía
- ▶ Amplio rango de aplicación
- ▶ 2 años de garantía

# PILA Proyector Flood LED

80

CRI



120-277V~



20,000 h



## Características técnicas:

12NC	911401858580	911401858680	911401858780	911401858880
Potencia	10 W	20 W	30 W	50 W
Eficacia	100 LPW	120 LPW	100 LPW	100 LPW
Voltaje	120-277V~	120-277V~	120-277V~	120-277V~
Flujo luminoso	1 000 lm	2 000 lm	3 000 lm	5 000 lm
Temperatura de color	6 500 K	6 500 K	6500 K	6 500 K
CRI	80	80	80	80
Frecuencia	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
Factor potencia	>0.9	>0.9	>0.9	>0.9
Hermeticidad	IP65	IP65	IP65	IP65
Protección de impacto	IK07	IK07	IK07	IK07
Vida	20k h	20k h	20k h	20k h

## Aplicaciones

Jardines, parques, fachadas. Ideal para el exterior de estacionamientos/garage

### Beneficios:

- ▶ Eficiente
- ▶ Ahorro de energía
- ▶ Calidad confiable
- ▶ 2 años de garantía.





©2020 Signify Holding. All rights reserved. The information provided herein is subject to change, without notice. Signify does not give any representation or warranty as to the accuracy or completeness of the information included herein and shall not be liable for any action in reliance thereon. The information presented in this document is not intended as any commercial offer and does not form part of any quotation or contract, unless otherwise agreed by Signify.

La información puede ser modificada, sin previo aviso.

**2020**  
**Luminarios**