



# e-Vision Low Wattage 20-150W

## E-VISION ELE MH BAL 39W M130 120-277 50/60HZ

Los balastos electrónicos HID de baja frecuencia, como los de la línea Advance e-Vision de Philips, miden y ajustan constantemente la potencia, optimizando el suministro de las propiedades cromáticas superiores de las lámparas cerámicas. Esto hace que los halogenuros metálicos cerámicos operados por balastos e-Vision sean la principal opción para muchas aplicaciones que anteriormente se iluminaban con fuentes halógenas de tungsteno o incandescentes, como la iluminación de comercios.

#### **Datos del Producto**

Información General	
Código ANSI	C130-M130
Tipo de lámpara	39W MH
Número de lámparas	1 pieza/unidad
Tipo de balasto	Electrónico HID
Modelo base	IMH39GLF
Apto para uso en exteriores	Si
Operativos y eléctricos	
Voltaje de entrada	120 a 277 V
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Distorsión armónica total USA	15 %
Factor de cresta (Nom)	1.8
Tiempo de encendido (Nom)	1200 s
Factor de balasto (Nom)	1
Factor de potencia (Nom)	0.90
Corriente de entrada (máx)	0.37 A
Corriente de entrada (mín)	0.17 A

Potencia de entrada (Nom)	44-43 W	
Potencia nominal de la lámpara	39 W	
Cableado		
Terminales de entrada de color	Sin terminales	
Terminales de salida de color	Sin terminales	
Longitud del cableado	0.50 mm	
Calibre del cable de control	NA	
Longitud del cable por color	Todos los conductores = 11"	
Calibre del cable (Nom)	18AWG mm	
Tipo de cable	Estandar	
Configuración de cableado remoto permitida Si		
Configuración de cableado en tándem permitida No		
Configuración de cableado pasante permitida No		
Tipo de conector	Sin conector	


Datos Técnicos, 2019, Marzo 22 datos sujetos a cambios

### e-Vision Low Wattage 20-150W

Temperatura	
Caja T Máxima (Nom)	90 ℃
Mecánica y carcasa	
Material de la carcasa	Metal
Carcasa	G
Dimensiones de la carcasa	3.5" x 3.0" x 1.2"
Aprobación y aplicación	
Norma de inmunidad EMC	FCC No Consumidor
Marcas de aprobación	Certificado CSA Certificado UL Certificado
	NOM Conformidad con RoHS
Nivel de ruido y zumbido	A

Reconocido por UL	No	
Datos del producto		
Nombre del producto	E-VISION ELE MH BAL 39W M130 120-277	
	50/60HZ	
EAN/UPC - Producto	781087041802	
Código de orden	913710259502	
Numerador - Cantidad por paquete	1	
Numerador - Cantidad por caja exterior 20		
Material Nr. (12NC)	913710259502	
Peso neto (pieza)	0.377 kg	

#### Dibujo dimensional



 Producto
 A1
 A2
 A3
 A4
 A5
 B1
 B2
 C1

 E-VISION ELE MH BAL 39W
 3.8 in
 3.5 in
 3.4 in
 2.0 in
 1.13 in
 3.0 in
 2.6 in
 1.2 in

 M130 120-277 50/60HZ
 3.0 in
 3.0 in



© 2019 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no da ninguna representación o garantía en cuanto a la exactitud o integridad de la información incluida en este documento y no será responsable de cualquier acción en la confianza en él. La información presentada en este documento no pretende ser una oferta comercial y no forma parte de ningún presupuesto o contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Todas las marcas comerciales son propiedad de Signify Holding o de sus respectivos propietarios.