



# e-Vision Low Wattage 20-150W

E-VISION ELE MH BAL 39W M130 120-277  
50/60HZ

-M2MCC(AQPLGAM)E2C1DPCARCLAGAMMMBC1CBS2ACC  
5GGMLBC1FG6NGBCLVPIRO2AMLO2QCELOCNMQCLAGMNOG6W2BMCJ  
RGLGQPMBCNIPMNGCBBCAPM0GARNCPGMPCBC1PACPSAQM  
FACORCMF5MECLRPMCO6SAMACPSAMMNCPBMMNP2MC5GGMLC27  
NPGLAGN1MNAGLNPRAFNGAAGMLCORC2QCPGMPCLOCCGRGL2AML  
DRCLQCFE1CLBCQRLEOCLMMGLA2BCACLOCAMMERSL2AGLBCAMKCPAGM

(DWRVGH04URGXWR

<b>-QIRUPDFLQHQHUDO</b>	
CGLR27-	C130-M130
8LSRGHOPSDUD	39W MH
2PHURGHOPSDUDV	NGCWRLGBB
8LSRGHEDODVWR	6ABL GAM HID
1RGHOREDVH	IMH39GLF
%SWRSUDUXRHEWHLURHV	G
<b>3SHUDWLYRVHOFWULFRV</b>	
ROWDMHGHHWUDGD	120 ? 277 V
UHFWLDGHHWUDGD	50 80 Hz
LWVRUVLDUPCFDWRWDO97%	15 %
Crestfactor (Nom)	1.8
8LHPSRGHHQHQLGR2RP	1200 s
DFWRUGHEDODVWR2RP	1
DFWRUGHSRWHLD2RP	0.90
RUULHWLHGHHWUDGDP[	0.37 A
RUULHWLHGHHWUDGDP0	0.17 A


4RWHLDGHHWUDGD2RP	44-43 W
4RWHLD0PLOGHODOPSDUD	39 W
<b>DEOHDGR</b>	
8HUPLOOHVGHHWUDGDGHRFRURU	GLOPGL0
8HUPLOOHVGHVDOLGDGHRFRURU	GLOPGL0
ORW0GHOFDEOHDGR	0.50 mm
DOLEUHGHOFEOHGHRFRURU	NA
ORW0GHOFDEOHSRFRURU	3MBMAMLBRA0PC
DOLEUHGHOFEOH2RP	18AWG mm
8LSRGHFDEOH	Stranded
R0DFLQHFDEOHDGRUHRPRWRSHUPLWLGDG	
R0DFLGH FDEOHDGR HQVQHP SHUPLWLGD	No
R0DFLQHFDEOHDGRSDVDW0HSHUPLWLGDN0	
8LSRGHFR0FWRU	GLAMLC0IP

## e-Vision Low Wattage 20-150W

Temperatura	
Caja T Máxima (Nom)	90 °C
Mecánica y carcasa	
Material de la carcasa	Metal
Carcasa	G
Dimensiones de la carcasa	3.5" x 3.0" x 1.2"
Aprobación y aplicación	
Norma de inmunidad EMC	FCC No Consumidor
Marcas de aprobación	Certificado CSA Certificado UL Certificado NOM Conformidad con RoHS
Nivel de ruido y zumbido	A

Reconocido por UL	No
Datos del producto	
Nombre del producto	E-VISION ELE MH BAL 39W M130 120-277 50/60HZ
EAN/UPC - Producto	781087041802
Código de orden	913710259502
Numerador - Cantidad por paquete	1
Numerador - Cantidad por caja exterior	20
Material Nr. (12NC)	913710259502
Peso neto (pieza)	0.377 kg

### Dibujo dimensional



E-VISION IMH39GLFM

Producto	A1	A2	A3	A4	A5	B1	B2	C1
E-VISION ELE MH BAL 39W M130 120-277 50/60HZ	3.8 in	3.5 in	3.4 in	2.0 in	1.13 in	3.0 in	2.6 in	1.2 in

