

Iluminación para industrias



Signify es el líder mundial en iluminación

Signify, es el nuevo nombre de Philips Lighting y ofrecemos productos, sistemas y servicios de iluminación energéticamente eficientes y de alta calidad.



No. 1

Conectada, LED y convencional



27,000

empleados en 70 países

Nuestro propósito es desbloquear el extraordinario potencial de la luz para lograr vidas más brillantes y un mundo mejor.

20,250

patentes en 2024

167M

puntos de luz conectados

40%

En camino de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para 2026*

Miembro del Índice Mundial DJSI.
Miembro del Índice Europeo.
Top 10% de nuestra industria.

Member of
**Dow Jones
Sustainability Indices**
Powered by the S&P Global CSA

Medalla
Platinum



Miembro de la lista



Líder rango AA



Miembro



Prime | Líder de la industria



La iluminación está en todas partes y Signify está listo para iluminar tus proyectos.

La innovación y la sostenibilidad están en nuestro ADN. Desde los albores de la luz eléctrica, hemos sido pioneros en muchas de las innovaciones de la industria.

Es por esto, que cada día nos esforzamos por dar un mejor servicio a nuestros clientes con innovaciones revolucionarias para seguir transformando la iluminación en este nuevo mundo digital.

Conectando las luces LED a controles inteligentes, redes, dispositivos y aplicaciones, podemos ayudar a nuestros clientes a conseguir nuevos niveles de eficiencia energética, creando nuevas experiencias de iluminación asombrosas y resultados empresariales sobresalientes.

Puedes contar con que entenderemos tus objetivos y te ayudaremos a especificar y ejecutar soluciones perfectas que garanticen la iluminación ideal.



Nuestras marcas

Signify se enorgullece de comercializar grandes marcas de iluminación a nivel mundial, queremos que conozcas más acerca de cada una de ellas:

PHILIPS

 **COLOR KINETICS**

Day-Brite
CFI

LUMEC

Stonco

 **LEDALITE**

LIGHTOLIER



Telensa

 **signify**
interact

 **signify**
 **Dynalite**

 **signify**
myCreation

Encuentra más información de nuestras
soluciones de iluminación en:

www.signify.com/es-co

www.signify.com/es-ce

Impulsa tu negocio con los servicios de Signify

En Signify, estamos a la vanguardia en la prestación de servicios de iluminación personalizados que están diseñados para satisfacer las necesidades exactas de tu negocio.

Servicios profesionales

Maximiza el ahorro y el rendimiento energético con soluciones de iluminación personalizadas, conocimientos de expertos y asesoramiento adaptado a las necesidades específicas de tu edificio.

- **Auditoría:** Identificación de objetivos empresariales y recopilación de datos detallados de los activos.
- **Diseño:** Diseño optimizado para mejorar el rendimiento de la iluminación.
- **Consultoría:** Asesoría especializada para crear una solución de iluminación personalizada.



Servicios Lifecycle

Servicios integrales para mantener, optimizar y extender el rendimiento y la vida útil de tu infraestructura de iluminación.

- **Garantía:** Minimiza el riesgo con reemplazos garantizados por fallas del producto.
- **Básica:** Soporte y mantenimiento remotos esenciales para una rápida resolución de problemas.
- **Avanzada:** Aprovecha al máximo el valor con soluciones de iluminación expertas y optimización del sistema.

Gestión de servicios

Compromiso de desempeño continuo y orientado a los resultados de Signify, que garantiza resultados confiables sin complicaciones operativas.

- **Servicios gestionados estándar:** Mejora tu retorno de la inversión (ROI) mediante una gestión eficiente de la iluminación.
- **Luz como servicio (LaaS):** Un modelo sostenible y con respaldo financiero que ofrece ahorros inmediatos, sin necesidad de inversión de capital inicial.





Impulsados por la innovación responsable

La colaboración con el equipo de F1 Mercedes-AMG PETRONAS refleja nuestra pasión compartida por la innovación, la sostenibilidad y la superación de barreras tecnológicas.

En Signify, creemos en el poder de la luz para liberar el potencial humano, tanto dentro como fuera de la pista. Esta colaboración global nos sitúa en el corazón del deporte de mayor crecimiento a nivel mundial, ofreciendo una plataforma para mejorar el rendimiento del equipo y la experiencia de los aficionados.

Ya hemos iluminado circuitos icónicos como Las Vegas y Singapur, y espacios premium como Silverstone y Vegas Clubs, garantizando seguridad, visibilidad y un espectáculo inolvidable.

Junto con Mercedes, exploramos cómo la iluminación

puede favorecer la concentración, la recuperación y el rendimiento general. En la sede del equipo en Brackley, nuestro sistema NatureConnect lleva los beneficios de la luz natural al interior para favorecer el bienestar en entornos de alta presión, como las salas de simulación. También investigamos cómo la iluminación circadiana puede ayudar a los pilotos e ingenieros a alcanzar su máximo rendimiento, ya sea en el simulador, en la pista o adaptándose al jet lag en sus habitaciones de hotel. Y esto es solo el principio. Nuestra visión a largo plazo es aprovechar el poder de la luz como herramienta para el rendimiento, la precisión y el progreso.

Signify es socio oficial de iluminación del equipo Mercedes-AMG Petronas F1.

Signify

OFFICIAL
LIGHTING PARTNER



AMG
PETRONAS
FORMULA 1 TEAM



Impulsando la sostenibilidad

Apoyamos la ambición del equipo de F1 Mercedes-AMG PETRONAS de lograr cero emisiones netas proporcionando soluciones de iluminación sostenibles y energéticamente eficientes.

Mejorar el bienestar y el rendimiento

Nuestra avanzada tecnología de iluminación brinda los beneficios de la luz natural en interiores, lo que favorece el bienestar y mejora el rendimiento del equipo con soluciones energéticamente eficientes diseñadas para entornos de F1.



Elevando la experiencia

Desde iluminación de precisión en cada curva de la pista hasta iluminación envolvente e inmersiva en casa, ofrecemos la mejor experiencia, dentro y fuera del circuito.

Ilumina tu industria con Signify


Los sistemas de iluminación de Signify para espacios industriales como fábricas, centros de distribución y almacenes reúnen luminarias, controles, sensores, datos y software para desbloquear conocimientos que mejoran las operaciones y la administración de las instalaciones. Nuestros controles intuitivos facilitan el ajuste de la iluminación en tiempo real, mejorando el ambiente, ahorrando energía y dando a las personas un mayor control sobre su espacio.

Nuestras soluciones de iluminación conectada te ayudan a reducir costos, mejorar la seguridad y desbloquear nuevos niveles de control, para que tus operaciones se mantengan conformes, productivas y listas para el futuro.

- Reduce el uso de energía y la huella de carbono sin sacrificar el rendimiento.
- Mejora la seguridad y reduzca el tiempo de inactividad relacionado con accidentes.
- Minimizar el mantenimiento y optimizar el cumplimiento de norma.

Signify interact para industrias

Crea un entorno de trabajo más seguro y productivo para tus empleados con la iluminación conectada de interact. gestiona tus sistemas de iluminación, monitoriza su rendimiento y consumo energético, y planifica el mantenimiento preventivo para garantizar su funcionamiento ininterrumpido y mejorar la seguridad en el lugar de trabajo. Optimiza el almacenamiento y la preparación de pedidos con datos detallados de ocupación y actividad. Configura horarios de atenuación para minimizar el consumo de luz en zonas desocupadas y acercarte a tus objetivos de sostenibilidad.



Almacenes

Ahorra energía y reduce tu huella de carbono. Optimiza los diseños para mejorar la productividad. Mantén a los empleados saludables y seguros con la iluminación adecuada.



Manufactura

Reduce la frecuencia de incidentes proporcionando la iluminación correcta en el momento adecuado. Configura escenas de iluminación para apoyar distintas tareas y las necesidades de los empleados.



Centros de distribución

Analiza los patrones de tráfico para ajustar la ubicación del inventario y lograr una preparación de pedidos más eficiente. Proporciona iluminación suficiente para cualquier configuración, mejorando la seguridad.

Funciones

Ofrecemos una amplia gama de funciones para crear la solución perfecta para ti.



Optimización energética



Gestión de la iluminación



Administración de escenas




Iluminación circadiana




Gestión del espacio



Control multisitio



Supervisión ambiental



Gestión de activos de iluminación



Navegación en interiores

Signify Dynalite para Industrias

Dynalite ofrece soluciones inteligentes de control de iluminación y gestión de espacios diseñadas para entornos industriales y de manufactura. Su propuesta busca optimizar la eficiencia operativa, mejorar la seguridad y aumentar la productividad mediante sistemas de iluminación automatizados y centralizados.

La iluminación inteligente no solo reduce costos energéticos, sino que también contribuye directamente a la productividad, la seguridad y la eficiencia de las operaciones industriales



Eficiencia energética:

El sistema reduce el consumo energético al atenuar o apagar automáticamente las luces en áreas desocupadas, ayudando a disminuir costos operativos y apoyar objetivos de sostenibilidad.

Iluminación adaptada a cada tarea:

Permite configurar distintos niveles de iluminación según las necesidades de cada zona, como líneas de producción, áreas de inspección de calidad o almacenes.

Mayor comodidad y productividad de los trabajadores:

La iluminación adecuada mejora la visibilidad, reduce la fatiga visual y puede ajustarse a los ciclos de luz natural para favorecer la concentración y el rendimiento.

Escalabilidad:

La solución puede ampliarse fácilmente conforme crecen las operaciones, incorporando nuevas áreas o equipos sin afectar la infraestructura existente.

Seguridad mejorada:

Garantiza una iluminación constante en áreas críticas como pasillos, zonas de maquinaria y salidas de emergencia, contribuyendo a reducir riesgos y accidentes.

Control y monitoreo centralizados:

Los administradores pueden supervisar y gestionar la iluminación de toda la instalación desde una única interfaz, obteniendo visibilidad sobre el consumo energético y el desempeño del sistema.

Iluminación de gran altura

La iluminación industrial de gran altura requiere luminarias confiables, de alto rendimiento y que conserven la estética diseñada en el espacio. Ideal para almacenes, tiendas, bodegas, fábricas, o espacios que requieran instalación a gran altura.



HCY High Bay

Day-Brite
CFI

Potencia ajustable mediante switch

Flujo luminoso ajustable mediante switch

Temperatura de color ajustable mediante switch



12NC	Descripción	Potencia (W)	Temp. de color ajustable (K)	Lumen ajustable (lm)
911401809987	HCY0823L8CST-UN3-DIM-BK	50/90/150	4000/5000	8000/14000/23000
911401820487	HCY0823L8CST-UN3-DIM-WH	150/210/240	4000/5000	8000/14000/23000
911401810087	HCY2437L8CST-UN3-DIM-BK	50/90/150	4000/5000	24000/33000/37000
911401820587	HCY2437L8CST-UN3-DIM-WH	150/210/240	4000/5000	24000/33000/37000

Voltaje (V):	120-347
Vida útil (Hs):	50000

Accesorios

12NC	911401810487	911401810387	911401821987	911401821787	911401821887	911401874682	911401855781	911401856081	911401856181
Descripción	Reflector de policarbonato transparente para HCY0823L	Reflector de policarbonato transparente para HCY2437L	Cubierta de lente inferior para reflector de policarbonato	Protector de cables para HCY0823L	Protector de cables para HCY2437L	Sensor	Programa de 4 sensores remotos	Soporte de montaje en superficie para HCY0823	Soporte de montaje en superficie para HCY2437

RGH round highbay + 3D

Day-Brite
CFI



Powered by myCreation

12NC	Descripción	Potencia (W)	Temp. de color ajustable (K)	Lumen ajustable (lm)
911401847487	RHG1020L8CST-UN3-DIM	57/ 79/ 102	3000/ 3500/ 4000	10000/ 14000/ 20000
911401847587	RHG2533L8CST-UN3-DIM	140/ 170/ 182	3000/ 3500/ 4000	25000/ 30000/ 33000

Voltaje (V):	120-347
Vida útil (Hs):	50000

Accesorios

12NC	828820213986	828820213987	911401847687	911401847787
Descripción	RHG reflector 1020	RHG reflector 2533	Bateria EMERGENCIA	Bateria EMERGENCIA

FCY LED High Bay



12NC	Descripción	Potencia (W)	Temp. de color ajustable (K)	Lumen ajustable (lm)
912401592578	FCY0815L8CST-UNV-DIM	55.2/ 80.5/ 104	4000/5000	8000/ 12000/ 15000
912401592579	FCY1524L8CST-UNV-DIM	100.9/ 123.4/ 162.4	4000/5000	15000/ 18000/ 24000
912401592580	FCY2436L8CST-UNV-DIM	160.5/ 202.2/ 244.6	4000/5000	24000/ 30000/ 36000
912401592584	FCY0815L8CST_UNV_DIM_EM	55/ 80/ 104	4000/5000	8000/ 12000/ 15000
912401592585	FCY1524L8CST_UNV_DIM_EM	100/ 123/ 162	4000/5000	15000/ 18000/ 24000
912401592586	FCY2436L8CST_UNV_DIM_EM	160/ 202/ 244	4000/5000	24000/ 30000/ 36000

Voltaje (V):	UNV / 120-277
Vida útil (Hs):	100000

Accesorios

12NC	912401592590	912401592591	912401592592	912401592593	912401592594	912401592595	912401592596	912401592597	912401592598
Descripción	Programa de 4 sensores remotos	Sensor	Protector de alambre de 15 lm	Protector de alambre de 24 lm	Kit de suspensión colgante de 15 lm y 24 lm	Kit de soporte de superficie 15 lm y 24 lm	Protector de alambre de 36 lm	Kit de suspensión colgante de 36 lm	Kit de soporte de superficie de 36 lm

FHG High Bay



12NC	Descripción	Potencia (W)	Temp. de color (K)	Lumen (lm)
912401710512	FHG12L840-UNV-W	80,8	4000	12000
912401710289	FHG18L840-UNV-M	120,7	4000	18000
912401710513	FHG18L840-UNV-W	120,7	4000	18000
912401710290	FHG24L840-UNV-M	159	4000	24000
912401710874	FHG24L840-UNV-N	159	4000	24000
912401710514	FHG24L840-UNV-W	159	4000	24000
912401710291	FHG24L850-UNV-M	159	5000	24000
912401710642	FHG24L850-UNV-M EM08HV-WC6/4	159	5000	24000
912401710640	FHG24L850-UNV-M-SWZCSH	159	5000	24000
912401710641	FHG24L850-UNV-M-WC6	159	5000	24000
912401710646	FHG24L850-UNV-N-SWZCSH	159	5000	24000
912401710286	FHG30L840-UNV-M	196	4000	30000
828820331759	FHG30L940-UNV-W	196	4000	30000
912401710516	FHG36L840-UNV-M	245	4000	36000
912401710515	FHG36L840-UNV-W	245	4000	36000
912401710647	FHG36L850-UNV-N-SWZCSH	245	5000	36000

Voltaje (V):	120-277
Vida útil (Hs):	100000

Accesorios

12NC	912401710280	912401710292	912401710285	912401710282	912401710283	912401710284	828820331677
Descripción	FHG-PENSMKIT	FHG-REMOTE	FHG-SENSOR	FHG-WG2	FHG-WG3	FHG-WG4	FHG-WG- SENSOR-ENDCAP

HighBay BY320P



12NC	Descripción	Potencia (W)	Temp. de color (K)	Lumen (lm)
911401885685	BY320P G2 LED140/NW PSU 120-277 WB	100	4000	14000
911401885785	BY320P G2 LED140/CW PSU 120-277 WB	100	6500	14000
911401885885	BY320P G2 LED140/CW PSU 120-277 MB	100	6500	14000
911401885985	BY320P G2 LED210/NW PSU 120-277 WB	150	4000	21000
911401886085	BY320P G2 LED210/CW PSU 120-277 WB	150	6500	21000
911401886185	BY320P G2 LED210/CW PSU 120-277 MB	150	6500	21000
911401886285	BY320P G2 LED280/NW PSU 120-277 WB	200	4000	28000
911401886385	BY320P G2 LED280/CW PSU 120-277 WB	200	6500	28000
911401886485	BY320P G2 LED280/CW PSU 120-277 MB	200	6500	28000

Voltaje (V): 120-277
Vida útil (Hs): 72000



Iluminación especializada

Ideales para los entornos más exigentes que requieren luminarias selladas, como laboratorios, plantas de alimentos, estacionamientos y otras aplicaciones industriales.



SoftView



12NC	Descripción	Potencia (W)	Temp. de color (K)	Lumen (lm)
912401536429	SVPG-A03-750-5RD-SUR-UNV-MG	52	5000	6500
912401538009	SVPG-A03-750-5RD-PEN-UNV-MG	52	5000	6500
912401535750	SVPG-A04-840-5RD-SUR-UNV-MG	72	4000	8000
912401537767	SVPG-A04-840-5RD-PEN-UNV-MG	72	4000	8000
912401536170	SVPG-A10-750-5RD-SUR-UNV-MG	132	5000	15000
912401537591	SVPG-A08-750-5RD-SUR-UNV-BZ	90	5000	11000
912401537592	SVPG-A08-750-5RD-PEN-UNV-BZ	90	5000	11000

Voltaje (V):	120-277
Vida útil (Hs):	100000

LytePro Garage y Canopy



12NC	Descripción	Potencia (W)	Temp. de color (K)	Lumen (lm)
912300004590	LPGC-A03-840-5SQ-SUR-UNV-WH	38	4000	6400
912300004596	LPGC-A03-840-5SQ-SUR-UNV-WIAPLW-WH	38	4000	6400
912300004598	LPGC-A04-840-5SQ-SUR-UNV-MG	48	4000	8000
912300004605	LPGC-A04-840-5SQ-SUR-UNV-WIAPLW-MG	48	4000	8000
912300004580	LPGC-A05-840-5SQ-SUR-UNV-MG	60	4000	9800

Voltaje (V): 120-277

Vida útil (Hs): 100000

Round DualSelect Garage y Canopy



Potencia ajustable mediante switch



Flujo luminoso ajustable mediante switch



Temperatura de color ajustable mediante switch



12NC	Descripción	Potencia (W)	Temp. de color ajustable (K)	Lumen ajustable (lm)
911401855288	GCR60-SCT-G2-SM-5-10-BZ	28/ 40/ 60	3000/ 4000/ 5000	28W/3870-4730 40W/5130-6270 60W/7470-9130
911401855388	GCR100-SCT-G2-SM-5-10-BZ	70/ 80/ 90	3000/ 4000/ 5000	70W/9000-11000 80W/9990-12210 90W/10890-13310
911401855488	GC60/100			

Voltaje (V): 120-347

Vida útil (Hs): 60000

Square DualSelect Garage y Canopy

Stonco



12NC	Descripción	Potencia (W)	Temp. de color ajustable (K)	Lumen ajustable (lm)
911401855088	GC60-SCT-G3-SM-5-10-BZ	28/40/60	3000/ 4000/ 5000	4100/4250/ 4250/5600/ 6000/5900 7550/8350/ 7900
911401855188	GC100-SCT-G3-SM-5-10-BZ	70/80/90	3000/ 4000/ 5000	9800/10500/ 10350/10800/ 11700/11400 11700/12850/ 12400
911401855488	GC60/100			

Voltaje (V):	120-347
Vida útil (Hs):	60000

APX waterproof High Bay

Day-Brite
CFI



12NC	Descripción	Potencia (W)	Temp. de color (K)	Lumen (lm)
912401284717	APX20LL50-UNV-EMLED	168	5000	20700
912401284697	APX20LL50-UNV-M	168	5000	20700
912401699791	APX20LL40-UNV-M-LFA	168	4000	18700
912401272307	APX24LL40-UNV	191	4000	23400
912401275457	APX24LL50-UNV-EMLED	191	5000	23400
828820217572	APX24LL40-UNV-EMLED-SWZCSH	191	4000	23400

Voltaje (V):	120-277
Vida útil (Hs):	100000

VTS LED Sealed Strip

Day-Brite
CFI



Potencia
ajustable mediante
switch



Flujo luminoso
ajustable mediante
switch



Temperatura de color
ajustable mediante
switch



12NC	Descripción	Potencia (W)	Temp. de color ajustable (K)	Lumen ajustable (lm)	Tamaño
911401827085	VTS225L840-UN3-DIM	22	4000	2500	2ft
911401824985	VTS22028L8CST-UN3-DIM	14/17/21	3500/4000/5000	2000/2400/2800	2ft
911401825085	VTS450L840-UN3-DIM	44	4000	5000	4ft
911401825185	VTS42856L8CST-UN3-DIM	22/32/46	3500/4000/5000	2800/4200/5600	4ft
911401825285	VTS8100L840-UN3-DIM	80	4000	10000	8ft
911401825385	VTS880130L8CST-UN3-DI	57/78/94	3500/4000/5000	8000/11000/13000	8ft

Voltaje (V): 120-347

Vida útil (Hs): 72000

PHILIPS

Smartbright Waterproof



12NC	Descripción	Potencia (W)	Temp. de color ajustable (K)	Lumen ajustable (lm)
911401878885	WT065C LED22S/840 1-10V L600 LA		4000	2200
911401878985	WT065C LED22S/865 1-10V L600 LA		6500	2200
911401879085	WT065C LED45S/840 1-10V L1200 LA		4000	4500
911401879185	WT065C LED45S/865 1-10V L1200 LA		6500	4500
911401879285	WT065C LED70S/840 1-10V L1200 LA		4000	7000
911401879385	WT065C LED70S/865 1-10V L1200 LA		6500	7000

Voltaje (V): 120-277

Vida útil (Hs): 50000

Waterproof TCW063



12NC	Descripción	Potencia (W)	Temp. de color (K)	Lumen (lm)
919053055550	TCW063 2XTLED PW			
919053055551	TCW063 2XTL-D36W PSU PW			
919053055552	TCW063 2XTL-D/TL5/LED			

Essential Waterproof WT063C



12NC	Descripción	Potencia (W)	Temp. de color (K)	Lumen (lm)
911401803987	WT063C LED43S/NW PSU G2	37	4000	4300
911401804087	WT063C LED43S/CW PSU G2	37	6500	4300

Voltaje (V):	100-277
Vida útil (Hs):	72000

Green Perform Waterproof WTI78C



12NC	Descripción	Potencia (W)	Temp. de color (K)	Lumen (lm)
911401553546	WT178C LED22S/840 PSU L600	15	4000	2250
911401553646	WT178C LED22S/865 PSU L600	15	6500	2250
911401554146	WT178C LED43S/840 PSU L1200	28,5	4000	4350
911401554246	WT178C LED43S/865 PSU L1200	28,5	6500	4350
911401554446	WT178C LED54S/840 PSU L1200	35	4000	5400
911401554646	WT178C LED54S/865 PSU L1200	35	6500	5400
911401554846	WT178C LED64S/840 PSU L1500	42	4000	6450
911401555046	WT178C LED64S/865 PSU L1500	42	6500	6450
911401555246	WT178C LED87S/840 PSU L1500	56,5	4000	8700
911401555446	WT178C LED87S/865 PSU L1500	56,5	6500	8700

Voltaje (V):	120-277
Vida útil (Hs):	72000

Luminaria Emergencia



12NC	Descripción	Potencia (W)	Temp. de color (K)	Lumen (lm)
919406020731	Lum Emergencia LEDR1W5	2		220

Voltaje (V):	120-277
Vida útil (Hs):	72000

Rótulo Salida



12NC	Descripción	Potencia (W)	Temp. de color (K)	Lumen (lm)
910523318158	Rótulo Salida EZSRXTEU2GWEM	3,8		

Voltaje (V):	120
Vida útil (Hs):	72000



Iluminación industrial exterior

Ideales para iluminación de letreros, fachadas de edificios, seguridad e iluminación general y de uso exterior.



Stonco

SlimFlood dual select



Potencia
ajustable mediante
switch



Flujo luminoso
ajustable mediante
switch



Temperatura de color
ajustable mediante
switch



12NC	Descripción	Potencia (W)	Temp. de color ajustable (K)	Lumen ajustable (lm)
911401859687	SF20-SCT-KY-G3-10-PCB-BZ	15	3000/ 4000/5000	
911401859787	SF35-SCT-KY-G3-10-PCB-BZ	15	3000/ 4000/5000	2370/ 3800/5075
911401859887	SF60-SCT-KY-G3-10-PCB-BZ	15/25/35	3000/ 4000/5000	2370/ 5320/8700
911401859987	SF80-SCT-ST-G3-10-PCB-BZ	15/25/35	3000/ 4000/5000	
911401860087	SF150-SCT-ST-G3-10-PCB-BZ	15/35/60	3000/ 4000/5000	15800/ 18240/21750
911401860187	SF250-SCT-ST-G3-10-PCB-BZ	15/35/60	3000/ 4000/5000	
911401860287	SF300-SCT-ST-G3-10-PCB-BZ	60/80/100	3000/ 4000/5000	31775/ 38250/43500

Voltaje (V): UNV

Vida útil (Hs): 50000

Wall Pack DualSelect



Potencia
ajustable mediante
switch



Flujo luminoso
ajustable mediante
switch



Temperatura de color
ajustable mediante
switch



12NC	Descripción	Potencia (W)	Temp. de color ajustable (K)	Lumen ajustable (lm)
911401855788	WP60-SCT-G3-10-BZ	28/40/60	3000/ 4000/5000	7380, 7680, 8160
911401855888	WP60-SCT-G3-10-WH	28/40/60	3000/ 4000/5000	7380, 7680, 8160
911401855588	WP100-SCT-G3-10-BZ	70/80/ 90/100	3000/ 4000/5000	12300, 12800, 13600
911401855688	WP100-SCT-G3-10-WH	70/80/ 90/100	3000/ 4000/5000	12300, 12800, 13600
911401855988	WP150-SCT-G1-10-BZ		3000/ 4000/5000	
911401856088	WP150-SCT-G1-10-WH		3000/ 4000/5000	

Voltaje (V): 120-277

Vida útil (Hs): 54000

Slim Wall Pack dual select



Potencia
ajustable mediante
switch



Flujo luminoso
ajustable mediante
switch



Temperatura de color
ajustable mediante
switch



12NC	Descripción	Potencia (W)	Temp. de color ajustable (K)	Lumen ajustable (lm)
912401591885	ASW25-SCT-G1-8-PCB-BW	10/20/25	3000/ 4000/ 5000	1800/ 2400/ 3000
912401591886	ASW75-SCT-G1-8-PCB-BW	45/60/75	3000/ 4000/ 5000	5400/ 7200/ 9000

Voltaje (V): UNV

Vida útil (Hs): 50000

RWP Wall Pack dual select



12NC	Descripción	Potencia (W)	Temp. de color ajustable (K)	Lumen ajustable (lm)
911401822487	RWP30-SCT-G1-10-BZ	18/24/30	3000/ 4000/ 5000	2520/ 3456/ 4380

Voltaje (V): 120-277

Vida útil (Hs): 60000

LytePro Wall Sconce



12NC	Descripción	Potencia (W)	Temp. de color (K)	Lumen (lm)
912401477095	LPW7-G3-8-DGY	10	4000	1000
912401477096	LPW7-G3-8-BZ	10	4000	1000
912401477097	LPW16-G3-8-DGY	30	4000	4000
912401477098	LPW16-G3-8-BZ	30	4000	4000
912401477099	LPW32-G3-8-DGY	65	8000	4000
912401477101	LPW32-G3-8-BZ	65	8000	4000

Voltaje (V): 120-277

Vida útil (Hs): 60000

Accesorios

12NC	912400545421
Descripción	LPWCVRPLT-BZ

Iluminación interior para uso comercial

Ideales para nuevas construcciones o remodelaciones, para uso en oficinas, comercios, instituciones, centros de salud y espacios públicos.



LIGHTOLIER

ModuLyte LED 4"



Potencia ajustable mediante switch



Flujo luminoso ajustable mediante switch



Temperatura de color ajustable mediante switch



12NC	Descripción	Potencia (W)	Temp. de color ajustable (K)	Lumen ajustable (lm)
912401592618	M4RDL259CSWCLZ10U	15.5/ 20.5/ 25.5	2700/3000/ 3500/4000/ 5000	1500/ 2000/ 2500
912401592619	M4RDL259CSWCDZ10U	15.5/ 20.5/ 25.5	2700/3000/ 3500/4000/ 5000	1500/ 2000/ 2500
912401592619	M4RDL259CSWWHZ10U	15.5/ 20.5/ 25.5	2700/3000/ 3500/4000/ 5000	1500/ 2000/ 2500

Voltaje (V):	120-277
Vida útil (Hs):	72000

Accesorios

12NC	912401592651	912401592654	912401592656	912401592564
Descripción	Lens Wall Wash Optics	Medium Beam Optics	Goof Ring White	Frame SQ BH NJB

ModuLyte LED 6"



12NC	Descripción	Potencia (W)	Temp. de color ajustable (K)	Lumen ajustable (lm)
912401592621	M6RDL259CSWCLZ10U	15.5/ 20.5/ 25.5	2700/3000/ 3500/4000/ 5000	1500/ 2000/ 2500
912401592622	M6RDL259CSWCDZ10U	15.5/ 20.5/ 25.5	2700/3000/ 3500/4000/ 5000	1500/ 2000/ 2500
912401592623	M6RDL259CSWWHZ10U	15.5/ 20.5/ 25.5	2700/3000/ 3500/4000/ 5000	1500/ 2000/ 2500
912401592624	M6RDL409CSMCLZ10U	29.5/ 34.1/ 39.1	2700/3000/ 3500/4000/ 5000	3000/ 3500/ 4000
912401592625	M6RDL409CSMCDZ10U	29.5/ 34.1/ 39.1	2700/3000/ 3500/4000/ 5000	3000/ 3500/ 4000
912401592626	M6RDL409CSMWHZ10U	29.5/ 34.1/ 39.1	2700/3000/ 3500/4000/ 5000	3000/ 3500/ 4000

Voltaje (V):	120-277
Vida útil (Hs):	72000

Accesorios

12NC	912401592652	912401592655	912401592657	912401592656
Descripción	Lens Wall Wash Optics	Medium Beam Optics	Goof Ring White	Frame SQ BH NJB

ModuLyte LED 8"



12NC	Descripción	Potencia (W)	Temp. de color ajustable (K)	Lumen ajustable (lm)
912401592627	M8RDL259CSWCLZ10U	15.5/ 20.5/ 25.5	2700/3000/ 3500/4000/ 5000	1500/ 2000/ 2500
912401592628	M8RDL259CSWCDZ10U	15.5/ 20.5/ 25.5	2700/3000/ 3500/4000/ 5000	1500/ 2000/ 2500
912401592629	M8RDL259CSWWHZ10U	15.5/ 20.5/ 25.5	2700/3000/ 3500/4000/ 5000	1500/ 2000/ 2500
912401592630	M8RDL409CSMCLZ10U	29.5/ 34.1/ 39.1	2700/3000/ 3500/4000/ 5000	3000/ 3500/ 4000
912401592631	M8RDL409CSMCDZ10U	29.5/ 34.1/ 39.1	2700/3000/ 3500/4000/ 5000	3000/ 3500/ 4000
912401592632	M8RDL409CSMWHZ10U	29.5/ 34.1/ 39.1	2700/3000/ 3500/4000/ 5000	3000/ 3500/ 4000

Voltaje (V):	120-277
Vida útil (Hs):	72000

Accesorios

12NC	912401592653	912401592672	912401592658	912401592635
Descripción	Lens Wall Wash Optics	Medium Beam Optics	Goof Ring White	Frame SQ BH NJB

Linear Fluxstream sealed strip IP65



12NC	Descripción	Potencia (W)	Temp. de color (K)	Lumen (lm)
912401493928	FSX440L835-UNV-IP65	32	3500	4000
912401510250	FSX460L850-UNV-IP65	52	5000	6000

Voltaje (V): 120-277

Vida útil (Hs): 100000

Selectable Troffer LED (DSRT)



Potencia
ajustable mediante
switch



Flujo luminoso
ajustable mediante
switch



Temperatura de color
ajustable mediante
switch

12NC	Descripción	Potencia (W)	Temp. de color ajustable (K)	Lumen ajustable (lm)
911401810587	1DSRT3050LCS-4-UNV-DIM	23/31/39	3000/4000/5000	2900/4100/5150
911401821487	1DSRT3050LCS-4-UNV-DIM-DAYOCC	23/31/39	3000/4000/5000	2900/4100/5150
911401810687	2DSRT3050LCS-2-UNV-DIM	22/28/35	3000/4000/5000	2800/3800/4500
911401821587	2DSRT3050LCS-2-UNV-DIM-DAYOCC	22/28/35	3000/4000/5000	2800/3800/4500
911401810787	2DSRT4060LCS-4-UNV-DIM	30/39/46	3000/4000/5000	4000/5150/6150
911401821687	2DSRT4060LCS-4-UNV-DIM-DAYOCC	30/39/46	3000/4000/5000	4000/5150/6150



Voltaje (V): 120-277

Vida útil (Hs): 50000

12NC	911401838887	911401838987	911401839087	911401838687	911401838787
Descripción	Kit de superficie DSRT 1x4	Kit de superficie DSRT 2x2	Kit de superficie DSRT 2x4	Kit de suspensión DSRT sin potencia	Kit de suspensión DSRT con potencia

FluxPanel Selectable LED (SBP)

Day-Brite
CFI



12NC	Descripción	Potencia (W)	Temp. de color ajustable (K)	Lumen ajustable (lm)
912401707029	2SBP2035L8CS-2-UNV-DIM	28/32/36	3500/4000/5000	3434/3819/4207
912401707031	2SBP3050L8CS-4-UNV-DIM	33/37/47	3500/4000/5000	4260/4718/5847



Voltaje (V):	120-277
Vida útil (Hs):	67000

Accesorios

12NC	912401608930	912401457671	912401457672	12NC	912401608930
Descripción	Controlador LED de emergencia, Clase 2, 10W, compatible con SBP / NWL / SDS / FCY	Kit de instalación en campo de montaje en superficie de 2'x4' (ensamblado en campo)	Kit de instalación en campo de montaje en superficie de 2'x2' (ensamblado en campo)	Descripción	Controlador LED de emergencia, Clase 2, 10W, compatible con Panel Seleccionable / NWL Wrap / SDS Strip / FCY

NWL LED Wraparound



12NC	Descripción	Potencia (W)	Temp. de color ajustable (K)	Lumen ajustable (lm)
911401893085	NWL21525L8CST-UNV-DIM	13	3000/3500/4000	1500/2000/2500
911401893185	NWL43050L8CST-UN3-DIM	26	3000/3500/4000	3000/4000/5000
911401893285	NWL860100L8CST-UN3-DIM	52	3000/3500/4000	6000/8000/10000



Voltaje (V):	120-277
Vida útil (Hs):	50000

Accesorios

12NC	912401608930	912401459117	912401459114	912401459113
Descripción	Controlador LED de emergencia, Clase 2, 10W, compatible con SBP / NWL / SDS / FCY	Cadenas de 54" y soportes en V	Cables de 10' y soportes en V	Cables de 5' y soportes en V

SDS LED Strip Selectable



Potencia
ajustable mediante
switch



Flujo luminoso
ajustable mediante
switch



Temperatura de color
ajustable mediante
switch



12NC	Descripción	Potencia (W)	Temp. de color ajustable (K)	Lumen ajustable (lm)
911401847187	SDS455LCST-UN3-DIM	10/15/20	3500/ 4000/5000	5500
911401847387	SDS8130LCST-UN3-DIM	20/30/40	3500/ 4000/5000	13000
911401846987	SDS21224LCST-UN3-DIM-OCC	40/60/80	3500/ 4000/5000	1200/ 1800/2400
911401847087	SDS42550LCST-UN3-DIM-OCC	10/15/20	3500/ 4000/5000	2500/ 3600/5000
911401847287	SDS84998LCST-UN3-DIM-OCC	20/30/40	3500/ 4000/5000	4900/ 7350/9800
911401850887	SDS2-WG	10/15/20		
911401850987	SDS4-WG	20/30/40		
911401851087	SDS-JP	40/60/80		

Voltaje (V):

UNV

Vida útil (Hs):

50000

Accesorios

12NC	912401608930
------	--------------

Descripción

Controlador LED de emergencia, Clase 2, 10W, compatible con SBP / NWL / SDS / FCY



Lamparas LED-HID

PHILIPS

TForce Core HB



Código	Descripción	Potencia (W)	Flujo lum (lm)	Temperatura (k)	Eficiencia lm/W	Voltaje (V)
929002281712	TForce HB 140W E40 840 WB LA	140	20000	4000	143	110-277
929002281912	TForce HB 140W E40 865 WB LA	140	20000	6500	143	110-277
929002282112	TForce HB 160W E40 865 WB Sensor LA	160	25000	6500	156	110-277

TForce Core HB



Código	Descripción	Potencia (W)	Flujo lum (lm)	Temperatura (k)	Eficiencia lm/W	Voltaje (V)
929003759042	TForce Core HB 2.5Klm 30W E27 865 WV	30	2500	6500	83	110-240
929003759142	TForce Core HB 3Klm 40W E27 865 WV	40	3000	6500	75	110-240
929003759242	TForce Core HB 4Klm 50W E27 865 WV	50	4000	6500	80	110-240
929003792642	TForce Core HB 4Klm 50W E40 865 WV	50	4000	6500	80	110-240
929003759342	TForce Core HB 5Klm 60W E27 865 WV	60	5000	6500	83	110-240
929003759442	TForce Core HB 5Klm 60W E40 865 WV	60	5000	6500	83	110-240

MAS LED SON-T



Código	Descripción	Potencia (W)	Flujo lum (lm)	Temperatura (k)	Eficiencia lm/W	Voltaje (V)
929003467818	MAS LED SON-T EM 3.6Klm 23W 727 E27	23	3600	2700	157	120-240
929003467918	MAS LED SON-T EM 4Klm 23W 740 E27	23	4000	4000	174	120-240
929003468218	MAS LED SON-T EM 6Klm 34W 740 E27	34	6000	4000	176	120-240
929003468118	MAS LED SON-T EM 5.4Klm 34W 727 E27	34	5400	2700	159	120-240
929003468518	MAS LED SON-T EM 9Klm 50W 740 E40	50	9000	4000	180	120-240
929003468418	MAS LED SON-T EM 8.1Klm 50W 727 E40	50	8100	2700	162	120-240
929003468718	MAS LED SON-T EM 10.8Klm 65W 727 E40	65	10800	2700	166	120-240
929003468818	MAS LED SON-T EM 12Klm 65W 740 E40	65	12000	4000	185	120-240

Tubos LED

PHILIPS

CNG Tube T8



Código	Descripción	Potencia (W)	Flujo lum (lm)	Temperatura (k)	Eficiencia lm/W	Voltaje (V)
929002000412	CNG LEDtube 600mm 9W 840 T8 WV	9	800	4000	89	120-240
929002000512	CNG LEDtube 600mm 9W 865 T8 WV	9	800	6500	89	120-240
929004601812	CNG LEDtube 1200mm 14W 840 T8 WV	14	1600	4000	114	120-240
929004601912	CNG LEDtube 1200mm 14W 865 T8 WV	14	1600	6500	114	120-240

CorePro T8



Código	Descripción	Potencia (W)	Flujo lum (lm)	Temperatura (k)	Eficiencia lm/W	Voltaje (V)
929003534411	CorePro LEDtube 600mm 8W 840 VWV T8	8	800	4000	100	100-277
929003534511	CorePro LEDtube 600mm 8W 865 VWV T8	8	800	6500	100	100-277
929003534811	CorePro LEDtube HO 1200mm 18W840 VWV T8 2100 lm	18	2100	4000	117	100-277
929003534911	CorePro LEDtube HO 1200mm 18W865 VWV T8 2100 lm	18	2100	6500	117	100-277

Master T8



Código	Descripción	Potencia (W)	Flujo lum (lm)	Temperatura (k)	Eficiencia lm/W	Voltaje (V)
929004285112	MAS LEDtube 1200mm HO VWV 14W 840 T8	14	2100	4000	117	100-277
929004285212	MAS LEDtube 1200mm HO VWV 14W 865 T8	14	2100	6500	117	100-277
929004285312	MAS LEDtube 600mm HO VWV 8W 840 T8	8	1050	4000	105	100-277
929004285412	MAS LEDtube 600mm HO VWV 8W 865 T8	8	1050	6500	105	100-277

CorePro T5



Código	Descripción	Potencia (W)	Flujo lum (lm)	Temperatura (k)	Eficiencia lm/W	Voltaje (V)
929001275212	CorePro LEDtube 1200mm 16W840 G5 I MX	16	1850	4000	116	100-240
929001275312	CorePro LEDtube 1200mm 16W865 G5 I MX	16	1850	6500	116	100-240
929001275412	CorePro LEDtube 600mm 8W840 G5 I MX	8	900	4000	113	100-240
929001275512	CorePro LEDtube 600mm 8W865 G5 I MX	8	900	6500	113	100-240

25T5HO - T5



Código	Descripción	Potencia (W)	Flujo lum (lm)	Temperatura (k)	Eficiencia lm/W	Voltaje (V)
929003122504	25T5HO/COR/46-840/MF35/G 25/1	25	3500	4000	140	120-277
929003123912	25T5HO/COR/46-865/MF35/G 25/1 LA	25	3500	6500	140	120-277

Ultra Efficient - T8



Código	Descripción	Potencia (W)	Flujo lum (lm)	Temperatura (k)	Eficiencia lm/W	Voltaje (V)
929004319304	8.4T8/MAS/48-840/MF16/G/DIM UE 25/1	8,4	1600	4000	190	120-277
929004319404	8.4T8/MAS/48-850/MF16/G/DIM UE 25/1	8,4	1600	5000	190	120-277
929004282904	11.5T8/MAS/48-840/MF21/G/DIM UE 25/1	11,5	2100	5000	182	120-277
929004283004	11.5T8/MAS/48-850/MF21/G/DIM UE 25/1	11,5	2100	5000	182	120-277

LED PAR

PHILIPS

PAR38



Código	Descripción	Potencia (W)	Flujo lum (lm)	Temperatura (k)	Eficiencia lm/W	Voltaje (V)
929003516512	PAR38 13-120W 830 25D 120V G ULW Dim E27	13	1200	3000	92	120
929003516612	PAR38 13-120W 850 25D 120V G ULW Dim E27	13	1200	5000	92	120

Master LED PAR30



Código	Descripción	Potencia (W)	Flujo lum (lm)	Temperatura (k)	Eficiencia lm/W	Voltaje (V)
929001941912	Master LED PAR30L 30W 15D 830 100-277V	30	3000	3000	100	120
929001942012	Master LED PAR30L 30W 30D 830 100-277V	30	3000	3000	100	120



Código	Descripción	Potencia (W)	Flujo lum (lm)	Temperatura (k)	Eficiencia lm/W	Voltaje (V)
929003807304	16PL-C/T/COR/42HV-5CCT/FF18/4P 10/1	16	1850	2700K/3000K/3500K/4000K/5000K	+115	120-277
929003477804	11PL-C/T/COR/32H-3CCT/MF15/P/20/1	11	1425/1450/1500	3000/3500/4000	+115	120-277
929003477904	11PL-C/T/COR/32V-3CCT/MF15/P/20/1	11	1425/1450/1500	3000/3500/4000	+115	120-277
929003477604	8PL-C/T/COR/26H-3CCT/MF10/P/20/1	8	975/1000/1050	3000/3500/4000	+115	120-277
929003477704	8PL-C/T/COR/26V-3CCT/MF10/P/20/1	8	975/1000/1050	3000/3500/4000	+115	120-277
929003097504	17PL-L/COR/22-830/MF22/G/4P 10/1	17	2200	3000	+115	120-277
929003097604	17PL-L/COR/22-835/MF22/G/4P 10/1	17	2200	3500	+115	120-277
929003097704	17PL-L/COR/22-840/MF22/G/4P 10/1	17	2200	4000	+115	120-277
929004602404	8PL-L/COR/18-5CCT/MF9/G/4P 10/1	8	900/900/900/950/950	2700/3000/3500/4000/5000	+115	120-277
929004602504	10PL-L/COR/24-5CCT/MF11/G/4P 10/1	10	1100/1100/1100/1150/1150	2700/3000/3500/4000/5000	+115	120-277
929004602604	16PL-L/COR/36-5CCT/MF20/G/4P 10/1	16	1900/1900/1900/2000/2000	2700/3000/3500/4000/5000	+115	120-277
929004602704	18PL-L/COR/55-5CCT/MF28/G/4P 10/1	18	2550/2550/2550/2800/2800	2700/3000/3500/4000/5000	+115	120-277



Signify Colombiana S.A.
Calle 93 No. 11 a 11 Piso 7
Bogotá, Colombia
www.signify.com/es-co

Signify Caribbean
Torre V: Business Park,
Avenida de la Rotonda
Panama City, Panamá
www.signify.com/es-ce

© 2026 Signify Holding. Todos los derechos reservados. La información aquí proporcionada está sujeta a cambios sin previo aviso. Signify no garantiza la exactitud ni la integridad de la información aquí incluida y no se responsabiliza de ninguna acción basada en ella. La información presentada en este documento no constituye una oferta comercial ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario.

Todas las marcas registradas son propiedad de Signify Holding o de sus respectivos propietarios.