

Iluminación para oficinas



Signify es el líder mundial en iluminación

Signify, es el nuevo nombre de Philips Lighting y ofrecemos productos, sistemas y servicios de iluminación energéticamente eficientes y de alta calidad.



No. 1

Conectada, LED y convencional



27,000

empleados en 70 países

Nuestro propósito es desbloquear el extraordinario potencial de la luz para lograr vidas más brillantes y un mundo mejor.

20,250

patentes en 2024

167M

puntos de luz conectados

40%

En camino de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para 2026*

Miembro del Índice Mundial DJSI.
Miembro del Índice Europeo.
Top 10% de nuestra industria.

Member of
**Dow Jones
Sustainability Indices**
Powered by the S&P Global CSA

Medalla
Platinum



Miembro de la lista



Líder rango AA



Miembro



Prime | Líder de la industria



La iluminación está en todas partes y Signify está listo para iluminar tus proyectos.

La innovación y la sostenibilidad están en nuestro ADN. Desde los albores de la luz eléctrica, hemos sido pioneros en muchas de las innovaciones de la industria.

Es por esto, que cada día nos esforzamos por dar un mejor servicio a nuestros clientes con innovaciones revolucionarias para seguir transformando la iluminación en este nuevo mundo digital.

Conectando las luces LED a controles inteligentes, redes, dispositivos y aplicaciones, podemos ayudar a nuestros clientes a conseguir nuevos niveles de eficiencia energética, creando nuevas experiencias de iluminación asombrosas y resultados empresariales sobresalientes.

Puedes contar con que entenderemos tus objetivos y te ayudaremos a especificar y ejecutar soluciones perfectas que garanticen la iluminación ideal.



Nuestras marcas

Signify se
enorgullece de
comercializar
grandes marcas de
iluminación a nivel
mundial, queremos
que conozcas más
acerca de cada una
de ellas:

PHILIPS

 **COLOR KINETICS**

Day-Brite
CFI

LUMEC

Stonco

 **LEDALITE**

LIGHTOLIER



Telensa

 **signify**
interact

 **signify**
 **Dynalite**

 **signify**
myCreation

Encuentra más información de nuestras
soluciones de iluminación en:

www.signify.com/es-co

www.signify.com/es-ce

Impulsa tu negocio con los servicios de Signify

En Signify, estamos a la vanguardia en la prestación de servicios de iluminación personalizados que están diseñados para satisfacer las necesidades exactas de tu negocio.

Servicios profesionales

Maximiza el ahorro y el rendimiento energético con soluciones de iluminación personalizadas, conocimientos de expertos y asesoramiento adaptado a las necesidades específicas de tu edificio.

- **Auditoría:** Identificación de objetivos empresariales y recopilación de datos detallados de los activos.
- **Diseño:** Diseño optimizado para mejorar el rendimiento de la iluminación.
- **Consultoría:** Asesoría especializada para crear una solución de iluminación personalizada.



Servicios Lifecycle

Servicios integrales para mantener, optimizar y extender el rendimiento y la vida útil de tu infraestructura de iluminación.

- **Garantía:** Minimiza el riesgo con reemplazos garantizados por fallas del producto.
- **Básica:** Soporte y mantenimiento remotos esenciales para una rápida resolución de problemas.
- **Avanzada:** Aprovecha al máximo el valor con soluciones de iluminación expertas y optimización del sistema.

Gestión de servicios

Compromiso de desempeño continuo y orientado a los resultados de Signify, que garantiza resultados confiables sin complicaciones operativas.

- **Servicios gestionados estándar:** Mejora tu retorno de la inversión (ROI) mediante una gestión eficiente de la iluminación.
- **Luz como servicio (LaaS):** Un modelo sostenible y con respaldo financiero que ofrece ahorros inmediatos, sin necesidad de inversión de capital inicial.





Impulsados por la innovación responsable

La colaboración con el equipo de F1 Mercedes-AMG PETRONAS refleja nuestra pasión compartida por la innovación, la sostenibilidad y la superación de barreras tecnológicas.

En Signify, creemos en el poder de la luz para liberar el potencial humano, tanto dentro como fuera de la pista. Esta colaboración global nos sitúa en el corazón del deporte de mayor crecimiento a nivel mundial, ofreciendo una plataforma para mejorar el rendimiento del equipo y la experiencia de los aficionados.

Ya hemos iluminado circuitos icónicos como Las Vegas y Singapur, y espacios premium como Silverstone y Vegas Clubs, garantizando seguridad, visibilidad y un espectáculo inolvidable.

Junto con Mercedes, exploramos cómo la iluminación

puede favorecer la concentración, la recuperación y el rendimiento general. En la sede del equipo en Brackley, nuestro sistema NatureConnect lleva los beneficios de la luz natural al interior para favorecer el bienestar en entornos de alta presión, como las salas de simulación. También investigamos cómo la iluminación circadiana puede ayudar a los pilotos e ingenieros a alcanzar su máximo rendimiento, ya sea en el simulador, en la pista o adaptándose al jet lag en sus habitaciones de hotel. Y esto es solo el principio. Nuestra visión a largo plazo es aprovechar el poder de la luz como herramienta para el rendimiento, la precisión y el progreso.

Signify es socio oficial de iluminación del equipo Mercedes-AMG Petronas F1.

Signify

OFFICIAL
LIGHTING PARTNER



AMG
PETRONAS
FORMULA 1 TEAM



Impulsando la sostenibilidad

Apoyamos la ambición del equipo de F1 Mercedes-AMG PETRONAS de lograr cero emisiones netas proporcionando soluciones de iluminación sostenibles y energéticamente eficientes.

Mejorar el bienestar y el rendimiento

Nuestra avanzada tecnología de iluminación brinda los beneficios de la luz natural en interiores, lo que favorece el bienestar y mejora el rendimiento del equipo con soluciones energéticamente eficientes diseñadas para entornos de F1.



Elevando la experiencia

Desde iluminación de precisión en cada curva de la pista hasta iluminación envolvente e inmersiva en casa, ofrecemos la mejor experiencia, dentro y fuera del circuito.

Un imán social donde las personas y el propósito prosperan

Reimaginemos el lugar de trabajo como un destino: un espacio donde las personas crecen, trabajan ideas y cada vatio se usa de forma más inteligente. Las soluciones de iluminación de Signify te ayudan a dar forma a espacios de oficina más saludables, eficientes y preparados para el futuro.

Aumenta el bienestar y la productividad con iluminación circadiana.

Reduce el consumo de energía y mejora la eficiencia energética de su edificio con LED ultra eficientes y controles inteligentes.

Usa iluminación conectada para obtener información en tiempo real, incluidos informes de energía para medir y mejorar la eficiencia energética del edificio.

Aumenta la eficiencia operativa de los sistemas del edificio como HVAC gracias a los sensores de iluminación que detectan y registran la ocupación, así como a los datos críticos del edificio, como la temperatura y la humedad.

Cumple con las regulaciones energéticas y certificaciones de construcción saludable de tu región.

Signify interact para oficinas

Ahora más que nunca, tus edificios tienen que ser inteligentes, conectados y flexibles. Por un lado, tus empleados lo esperan, sobre todo porque los estilos de trabajo híbridos son cada vez más comunes. Además, para mantener el ritmo de la competencia, es preciso que los edificios sean receptivos, personalizados, seguros y respetuosos con el medio ambiente. Al mismo tiempo, tienes que mantener bajos los costes de funcionamiento y justificar tus gastos. La solución es un sistema de iluminación Interact conectado escalable.



Oficinas

Mejora la comodidad, la productividad y el bienestar de los empleados. Optimiza la huella de tu oficina, reduce los costos y consigue los objetivos de sostenibilidad. Ofrece orientación, personalización del espacio de trabajo y otras capacidades IoT en los espacios iluminados.



Edificios municipales

Lidera los esfuerzos de sostenibilidad de tu municipio mediante la instalación de iluminación LED conectada de gran eficiencia energética en tus oficinas y otras propiedades. Con la iluminación Interact en tu ecosistema de edificios inteligentes puedes dar un paso importante para alcanzar tus objetivos de acción climática.



Centros educativos

Ajusta la iluminación de aulas para adaptarlas a las tareas u horas de cada día con una aplicación intuitiva para smartphone. Los sensores de movimiento y los programas de iluminación automatizados son compatibles con la eficiencia energética y la rentabilidad. Optimiza las operaciones y el ahorro con conocimientos basados en datos.

Funciones

Ofrecemos una amplia gama de funciones para crear la solución perfecta para ti.



Optimización energética



Gestión de la iluminación



Administración de escenas




Iluminación circadiana



Gestión del espacio



Control multisitio



Supervisión ambiental



Gestión de activos de iluminación



Navegación en interiores

Signify Dynalite para oficinas

Dynalite ofrece soluciones avanzadas de control de iluminación diseñadas para oficinas de cualquier tamaño, desde espacios corporativos pequeños hasta edificios multinivel. Su objetivo es crear entornos de trabajo más productivos, cómodos y eficientes energéticamente, adaptándose a las necesidades cambiantes de las empresas modernas.

Dynalite transforma las oficinas en entornos inteligentes donde la iluminación se adapta automáticamente a las personas, las actividades y las condiciones ambientales.



Ahorro de Energía:

La plataforma incorpora herramientas de gestión energética como captación de luz natural (daylight harvesting), programación horaria y detección de ocupación. Estas funciones ayudan a reducir el consumo energético al garantizar que la iluminación y sistemas integrados solo se utilicen cuando realmente son necesarios.

Flexibilidad y Escalabilidad:

La solución está diseñada para crecer junto con la organización. Puede gestionar desde una sola planta de oficinas hasta múltiples ubicaciones o campus corporativos completos mediante un control centralizado y un rendimiento consistente.

Espacios Personalizables:

Los usuarios pueden configurar diferentes escenas o ambientes de iluminación según las actividades realizadas, como reuniones colaborativas, trabajo individual o presentaciones. Esto permite adaptar los espacios a distintos equipos y formas de trabajo.

Iluminación Centrada en las Personas:

Dynalite incorpora estrategias de iluminación que imitan los ritmos naturales de la luz solar mediante ajustes automáticos de intensidad y temperatura de color. Esto contribuye al bienestar, reduce la fatiga visual y mejora la experiencia de los empleados, especialmente en oficinas con poca luz natural.

Integración con Otros Sistemas del Edificio:

La plataforma puede integrarse con sistemas HVAC (climatización), audiovisuales, fachadas, sistemas de gestión de edificios (BMS) y seguridad. Esto permite una operación coordinada y una administración más eficiente de las instalaciones.

Incremento de la Productividad:

Al proporcionar niveles de iluminación adecuados para cada tarea, la solución ayuda a mejorar la concentración, reducir la fatiga ocular y crear condiciones de trabajo más confortables durante toda la jornada laboral.

Nuevo BloomBox

Rendimiento sin concesiones

BloomBox ofrece una iluminación de alto rendimiento y sin concesiones gracias a su exclusivo diseño de luz modular. Su combinación de alta eficacia, amplio espaciado entre filas y bajo deslumbramiento la convierte en una opción estratégica para proyectos de nueva construcción que requieren rendimiento hoy y flexibilidad para el futuro.

I am **interact** ready.

works with  **Dyalite**



Características


- Alta eficacia de entre 166 y 171 lúmenes por vatio
- Menos o igual a 19 UGR en todas las configuraciones
- Espaciado de OC de hasta 14' x 14'
- Disponible con ofertas de Interact Standalone y Gateway
- Funciona a temperaturas más bajas que las luminarias típicas que prolongan la vida útil del producto
- Perfil ultra delgado que mide solo 2,18" en su punto más alto.

Beneficios

- Alta eficacia
- Bajo deslumbramiento
- Espaciado amplio de la fila
- Larga vida
- Módulos de luz reemplazables

Aplicaciones

- Oficinas
- Educación
- Retail
- Atención médica
- Comercial
- Aeropuertos



Signify NatureConnect



Iluminación que hace que los empleados se sientan vitales y alerta.




NatureConnect lleva la luz natural a las oficinas. En un edificio de oficinas típico, aproximadamente el 30 % de los espacios de trabajo están ubicados cerca de la ventana. Los metros cuadrados restantes no facilitan suficiente luz natural y dependen de la iluminación artificial. En concreto, las salas de reuniones suelen estar situadas en el centro del plano del edificio y carecen de luz natural. NatureConnect lleva los beneficios de la luz natural al interior, lo que ayuda a mantenerse activo durante el día. Aporta energía a los empleados y crea áreas productivas.

Conoce más en: [NatureConnect Offices | Signify](#)

Signify myCreation

Mejora tu espacio de trabajo y mantente a la vanguardia con nuestra tecnología de impresión en 3D



Diseñado para rendir. Construido para el futuro.

A medida que los espacios de trabajo evolucionan, también lo hacen las demandas de entornos más inteligentes y adaptables. Desde distribuciones flexibles hasta normativas más estrictas, las oficinas modernas necesitan una iluminación que vaya más allá de la simple iluminación, una iluminación que:

- Apoye la sostenibilidad y el cumplimiento de normativas energéticas
- Mejore la eficiencia energética y reduzca los costos
- Se integre perfectamente con sistemas inteligentes y/o con techos (existentes)
- Sea multifuncional y adaptable

¿Listo para iluminar el camino hacia el futuro?

Nuestras luminarias impresas en 3D están diseñadas para la economía circular y en apoyo a los estándares EPBD y del Pacto Verde Europeo (EU Green Deal), nuestras luminarias se fabrican bajo demanda utilizando al menos un 65 % de materiales reciclados o biocirculares certificados ISCC Plus en las piezas impresas.

Con una eficacia de 100 a 196 lm/W y controlables mediante Signify Interact para lograr ahorros adicionales, nuestras soluciones de iluminación de alto rendimiento cumplen con los estándares de oficina, proporcionando una iluminación óptima, control del deslumbramiento y una vida útil fiable de hasta 100 000 horas.

Conecta de forma fluida todos los puntos de luz de la oficina, reduciendo el consumo energético hasta en un 80 % con iluminación LED. Signify Interact ofrece información para una mejor planificación del mantenimiento, mientras que nuestros downlights GreenSpace a medida, con sensores integrados, hacen que las renovaciones sean sencillas y rentables.

Personaliza tu iluminación con una amplia variedad de colores, texturas, formas y tamaños para adaptarse a tu diseño interior. Mejora la concentración, la creatividad y el confort con una iluminación equilibrada y regulable, adaptable a espacios de trabajo basados en actividades.

Iluminación interior para uso comercial

Ideales para nuevas construcciones o remodelaciones, para uso en oficinas, comercios, instituciones, centros de salud y espacios públicos.



LIGHTOLIER

ModuLyte LED 4"



Potencia ajustable mediante switch



Flujo luminoso ajustable mediante switch



Temperatura de color ajustable mediante switch



12NC	Descripción	Potencia (W)	Temp. de color ajustable (K)	Lumen ajustable (lm)
912401592618	M4RDL259CSWCLZ10U	15.5/ 20.5/ 25.5	2700/3000/ 3500/4000/ 5000	1500/ 2000/ 2500
912401592619	M4RDL259CSWCDZ10U	15.5/ 20.5/ 25.5	2700/3000/ 3500/4000/ 5000	1500/ 2000/ 2500
912401592619	M4RDL259CSWWHZ10U	15.5/ 20.5/ 25.5	2700/3000/ 3500/4000/ 5000	1500/ 2000/ 2500

Voltaje (V): 120-277

Vida útil (Hs): 72000

Accesorios

12NC	912401592651	912401592654	912401592656	912401592564
Descripción	Lens Wall Wash Optics	Medium Beam Optics	Goof Ring White	Frame SQ BH NJB

ModuLyte LED 6"



Potencia
ajustable mediante
switch



Flujo luminoso
ajustable mediante
switch



Temperatura de color
ajustable mediante
switch



12NC	Descripción	Potencia (W)	Temp. de color ajustable (K)	Lumen ajustable (lm)
912401592621	M6RDL259CSWCLZ10U	15.5/ 20.5/ 25.5	2700/3000/ 3500/4000/ 5000	1500/ 2000/ 2500
912401592622	M6RDL259CSWCDZ10U	15.5/ 20.5/ 25.5	2700/3000/ 3500/4000/ 5000	1500/ 2000/ 2500
912401592623	M6RDL259CSWWHZ10U	15.5/ 20.5/ 25.5	2700/3000/ 3500/4000/ 5000	1500/ 2000/ 2500
912401592624	M6RDL409CSMCLZ10U	29.5/ 34.1/ 39.1	2700/3000/ 3500/4000/ 5000	3000/ 3500/ 4000
912401592625	M6RDL409CSMCDZ10U	29.5/ 34.1/ 39.1	2700/3000/ 3500/4000/ 5000	3000/ 3500/ 4000
912401592626	M6RDL409CSMWHZ10U	29.5/ 34.1/ 39.1	2700/3000/ 3500/4000/ 5000	3000/ 3500/ 4000

Voltaje (V): 120-277

Vida útil (Hs): 72000

Accesorios

12NC	912401592652	912401592655	912401592657	912401592565
Descripción	Lens Wall Wash Optics	Medium Beam Optics	Goof Ring White	Frame SQ BH NJB

ModuLyte LED 8"



Potencia
ajustable mediante
switch



Flujo luminoso
ajustable mediante
switch



Temperatura de color
ajustable mediante
switch



12NC	Descripción	Potencia (W)	Temp. de color ajustable (K)	Lumen ajustable (lm)
912401592627	M8RDL259CSWCLZ10U	15.5/ 20.5/ 25.5	2700/3000/ 3500/4000/ 5000	1500/ 2000/ 2500
912401592628	M8RDL259CSWCDZ10U	15.5/ 20.5/ 25.5	2700/3000/ 3500/4000/ 5000	1500/ 2000/ 2500
912401592629	M8RDL259CSWWHZ10U	15.5/ 20.5/ 25.5	2700/3000/ 3500/4000/ 5000	1500/ 2000/ 2500
912401592630	M8RDL409CSMCLZ10U	29.5/ 34.1/ 39.1	2700/3000/ 3500/4000/ 5000	3000/ 3500/ 4000
912401592631	M8RDL409CSMCDZ10U	29.5/ 34.1/ 39.1	2700/3000/ 3500/4000/ 5000	3000/ 3500/ 4000
912401592632	M8RDL409CSMWHZ10U	29.5/ 34.1/ 39.1	2700/3000/ 3500/4000/ 5000	3000/ 3500/ 4000

Voltaje (V): 120-277

Vida útil (Hs): 72000

Accesorios

12NC	912401592653	912401592672	912401592658	912401592635
Descripción	Lens Wall Wash Optics	Medium Beam Optics	Goof Ring White	Frame SQ BH NJB

Comercial Retrofit



Potencia
ajustable mediante
switch



Flujo luminoso
ajustable mediante
switch



Temperatura de color
ajustable mediante
switch



12NC	Descripción	Potencia (W)	Temp. de color ajustable (K)	Lumen ajustable (lm)
911401870081	CR4RLMCCT	5.5/8/12	3000/ 3500/4000	500-1000
911401870181	CR6RLMCCT	7/10/17	3000/ 3500/4000	700-1500
911401870281	CR8RLMCCT	10/15/21	3000/ 3500/4000	1000-2000
911401870381	CR10RLMCCT	20/25/32	3000/ 3500/4000	2000-3000

Voltaje (V): 120-347

Vida útil (Hs): 50000

Downlight dual select



Potencia
ajustable mediante
switch



Flujo luminoso
ajustable mediante
switch



Temperatura de color
ajustable mediante
switch



12NC	Descripción	Potencia (W)	Temp. de color ajustable (K)	Lumen ajustable (lm)
911401837684	DL3RSLMZ10SCTUW	6/8	2700/3000/3500/ 4000/5000	370/500
911401884284	DL3R4ESCT1W	8	2700/3000/3500/ 4000/5000	500
911401837884	DL4RSLMZ10SCTUW	11/9	2700/3000/3500/ 4000/5000	540/700
911401837784	DL4R7ESCT1W	11	2700/3000/3500/ 4000/5000	700
911401838084	DL6RSLMZ10SCTUW	13/15	2700/3000/3500/ 4000/5000	900/1100
911401837984	DL6R11ESCT1W	15	2700/3000/3500/ 4000/5000	1100

Voltaje (V): UNV / 120

Vida útil (Hs): 50000

Accesorios

12NC	911401810685	911401810885	911401833385	911401810785	911401810385	911401810585
------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Descripción 6" Trim Negro 4" Trim Negro 3" Trim Negro 6" Trim Negro 4" Trim Negro 3" Trim Negro

12NC	911401809985	911401808985	911401809985	911401809885	911401809485	911401809185	911401809085
------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Descripción 4" 6" 8" Plate 5" Plate 4" 6" 8" Plate 3" 4" 6" Plate 4" 6" 8" Plate 3" 4" 6" Plate 20" Ext. Cord

Gimbal LED dual select



12NC	Descripción	Potencia (W)	Temp. de color ajustable (K)	Lumen ajustable (lm)
911401837184	GB3RSLMZ10SCTUW	6/8	2700/3000/3500/4000/5000	370/500
911401884184	GB3R4ESCT1W	8	2700/3000/3500/4000/5000	500
911401837384	GB4RSLMZ10SCTUW	11/9	2700/3000/3500/4000/5000	540/700
911401837284	GB4R7ESCT1W	11	2700/3000/3500/4000/5000	700
911401837584	GB6RSLMZ10SCTUW	13/15	2700/3000/3500/4000/5000	900/1100
911401837484	GB6R11ESCT1W	15	2700/3000/3500/4000/5000	1100

Voltaje (V):	UNV / 120
Vida útil (Hs):	50000

Surface Mount LED dual select



12NC	Descripción	Potencia (W)	Temp. de color ajustable (K)	Lumen ajustable (lm)
911401836484	SD5R7ESCT1W	11	2700/3000/3500/4000/5000	700
911401836584	SD5RSLMZ10SCTUW	11/9	2700/3000/3500/4000/5000	540/700
911401836684	SD7R10ESCT1W	14	2700/3000/3500/4000/5000	1000
911401836784	SD7RSLMZ10SCTUW	14/12	2700/3000/3500/4000/5000	800/1000
911401883884	SD9R12ESCT1W	16	2700/3000/3500/4000/5000	1200
911401836884	SD9RSLMZ10SCTUW	16/13	2700/3000/3500/4000/5000	900/1200
911401883984	SD11R15ESCT1W	20	2700/3000/3500/4000/5000	1500
911401836984	SD11RSLMZ10SCTUW	20/16	2700/3000/3500/4000/5000	1200/1500
911401884084	SD14R16ESCT1W	25	2700/3000/3500/4000/5000	2000
911401837084	SD14RSLMZ10SCTUW	25/20	2700/3000/3500/4000/5000	1600/2000

Voltaje (V):	UNV / 120
Vida útil (Hs):	50000

Selectable Troffer (DSRT)



Potencia
ajustable mediante
switch



Flujo luminoso
ajustable mediante
switch



Temperatura de color
ajustable mediante
switch



12NC	Descripción	Potencia (W)	Temp. de color ajustable (K)	Lumen ajustable (lm)
911401810587	1DSRT3050LCS-4-UNV-DIM	23/31/39	3000/4000/5000	2900/4100/5150
911401821487	1DSRT3050LCS-4-UNV-DIM-DAYOCC	23/31/39	3000/4000/5000	2900/4100/5150
911401810687	2DSRT3050LCS-2-UNV-DIM	22/28/35	3000/4000/5000	2800/3800/4500
911401821587	2DSRT3050LCS-2-UNV-DIM-DAYOCC	22/28/35	3000/4000/5000	2800/3800/4500
911401810787	2DSRT4060LCS-4-UNV-DIM	30/39/46	3000/4000/5000	4000/5150/6150
911401821687	2DSRT4060LCS-4-UNV-DIM-DAYOCC	30/39/46	3000/4000/5000	4000/5150/6150

Voltaje (V): 120-277

Vida útil (Hs): 50000

Accesorios

12NC	911401838887	911401838987	911401839087	911401838687	911401838787
Descripción	Kit de superficie DSRT 1x4	Kit de superficie DSRT 2x2	Kit de superficie DSRT 2x4	Kit de suspensión DSRT sin potencia	Kit de suspensión DSRT con potencia

FluxPanel Selectable



Potencia
ajustable mediante
switch



Flujo luminoso
ajustable mediante
switch



Temperatura de color
ajustable mediante
switch



12NC	Descripción	Potencia (W)	Temp. de color ajustable (K)	Lumen ajustable (lm)
912401707029	2SBP2035L8CS-2-UNV-DIM	28/32/36	3500/4000/5000	3434/3819/4207
912401707031	2SBP3050L8CS-4-UNV-DIM	33/37/47	3500/4000/5000	4260/4718/5847

Voltaje (V): 120-277

Vida útil (Hs): 67000

Accesorios

12NC	912401608930	912401457671	912401457672	12NC	912401608930
Descripción	Controlador LED de emergencia, Clase 2, 10W, compatible con SBP / NWL / SDS / FCY	Kit de instalación en campo de montaje en superficie de 2'x4' (ensamblado en campo)	Kit de instalación en campo de montaje en superficie de 2'x2' (ensamblado en campo)	Descripción	Controlador LED de emergencia, Clase 2, 10W, compatible con Panel Seleccionable / NWL Wrap / SDS Strip / FCY

SDS Selectable Strip

Day-Brite
CFI



12NC	Descripción	Potencia (W)	Temp. de color ajustable (K)	Lumen ajustable (lm)
911401847187	SDS455LCST-UN3-DIM	10/15/20	3500/ 4000/5000	5500
911401847387	SDS8130LCST-UN3-DIM	20/30/40	3500/ 4000/5000	13000
911401846987	SDS21224LCST-UN3-DIM-OCC	40/60/80	3500/ 4000/5000	1200/ 1800/2400
911401847087	SDS42550LCST-UN3-DIM-OCC	10/15/20	3500/ 4000/5000	2500/ 3600/5000
911401847287	SDS84998LCST-UN3-DIM-OCC	20/30/40	3500/ 4000/5000	4900/ 7350/9800
911401850887	SDS2-WG	10/15/20		
911401850987	SDS4-WG	20/30/40		
911401851087	SDS-JP	40/60/80		

Voltaje (V):	UNV
Vida útil (Hs):	50000

Accesorios

12NC	912401608930
------	--------------

Descripción Controlador LED de emergencia, Clase 2, 10W, compatible con SBP / NWL / SDS / FCY

FluxPanel LED CLEAN ROOM 2x4



12NC	Descripción	Potencia (W)	Temp. de color (K)	Lumen (lm)
912401609023	2FPZ42B850-4-DS-UNV-DIM	40	5000	4200
912401609022	2FPZ42B840-4-DS-UNV-DIM	40	4000	4200
912401499544	2FPZ48L840-4-DS-UNV-DIM	37	4000	4800
912401499925	2FPZ48L850-4-DS-UNV-DIM	37	5000	4800
912401608319	2FPZ80L840-4-DS-UNV-DIM	65	4000	8000
912401710394	2FPZ80L850-4-DS-UNV-DIM	65	5000	8000

Voltaje (V):	120-277
Vida útil (Hs):	90000

FluxPanel LED CLEAN ROOM 2x2



12NC	Descripción	Potencia (W)	Temp. de color (K)	Lumen (lm)
912401609019	2FPZ38B840-2-DS-UNV-DIM	33	4000	3800
912401609020	2FPZ38B850-2-DS-UNV-DIM	33	5000	3800
912401499533	2FPZ45L840-2-DS-UNV-DIM	36	4000	4500

Voltaje (V):	120-277
Vida útil (Hs):	90000

FluxPanel LED CLEAN ROOM 1x4



12NC	Descripción	Potencia (W)	Temp. de color (K)	Lumen (lm)
912401609016	1FPZ38B840-4-DS-UNV-DIM	30	4000	3800
912401499580	1FPZ45L840-4-DS-UNV-DIM	38	4000	4500
912401710772	1FPZ45L850-4-DS-UNV-DIM	38	5000	4500

Voltaje (V):	120-277
Vida útil (Hs):	90000

EvoSeal CLEAN ROOM

2x4



2x2



1x4



12NC	Descripción	Potencia (W)	Temp. de color (K)	Lumen (lm)
912401706769	1ESG45L935-4-125CA-D-UNV-DIM	31	3500	4500
912401700593	2ESG50L940-2-125CA-DS-UNV-DIM	38	4000	5000
912401610335	2ESG80L940-2-D-125CA-UNV-DIM	69	4000	8000
912401706762	2ESG80L940-4-125CA-D-UNV-DIM	55	4000	8000
912401610334	2ESG150L840-4-D-125CA-UNV-DIM10	114	4000	15000

Voltaje (V):	120-277
Vida útil (Hs):	90000

SmartBright Linear



Potencia
ajustable mediante
switch



Flujo luminoso
ajustable mediante
switch



Temperatura de color
ajustable mediante
switch



12NC	Descripción	Potencia (W)	Temp. de color ajustable (K)	Lumen ajustable (lm)
919053055692	SP280X LED24/8CST PSR W45L060 OD WH		3000/3500/4000	2400
919053055693	SP280X LED48/8CST PSR W45L120 OD WH		3000/3500/4000	4800
919053055694	SP280X LED96/8CST PSR W45L240 OD WH		3000/3500/4000	9600
919053055695	SP280X LED24/8CST PSR W45L060 OD BK		3000/3500/4000	2400
919053055696	SP280X LED48/8CST PSR W45L120 OD BK		3000/3500/4000	4800
919053055697	SP280X LED96/8CST PSR W45L240 OD BK		3000/3500/4000	9600
919053055698	SP280X LED24/8CST PSR W45L060 OD SL		3000/3500/4000	2400
919053055699	SP280X LED48/8CST PSR W45L120 OD SL		3000/3500/4000	4800
919053055701	RC280P LED24/8CST PSR W45L060 OD WH		3000/3500/4000	2400
919053055702	RC280P LED48/8CST PSR W45L120 OD WH		3000/3500/4000	4800
919053055703	RC280P LED96/8CST PSR W45L240 OD WH		3000/3500/4000	9600
919053055704	RC280P LED24/8CST PSR W45L060 OD BK		3000/3500/4000	2400
919053055705	RC280P LED48/8CST PSR W45L120 OD BK		3000/3500/4000	4800
919053055706	RC280P LED96/8CST PSR W45L240 OD BK		3000/3500/4000	9600
919053055707	RC280P LED24/8CST PSR W45L060 OD SL		3000/3500/4000	2400
919053055708	RC280P LED48/8CST PSR W45L120 OD SL		3000/3500/4000	4800
919053055709	RC280P LED96/8CST PSR W45L240 OD SL		3000/3500/4000	9600

Voltaje (V):	120-277
Vida útil (Hs):	50000

Accesorios Conectores



Voltaje (V): 120-277
Vida útil (Hs): 50,000 horas L70

12NC	Descripción	Potencia (W)	Temp. de color ajustable (K)	Lumen ajustable (lm)
919053055710	SP280 L-type WH		3000/ 3500/4000	2400 / 4800
919053055711	SP280 T-type WH		3000/ 3500/4000	2400 / 4800
919053055712	SP280 X-type WH		3000/ 3500/4000	2400 / 4800
919053055713	SP280 V-type WH		3000/ 3500/4000	2400 / 4800
919053055714	SP280 Y-type WH		3000/ 3500/4000	2400 / 4800
919053055715	SP280 L-type BK		3000/ 3500/4000	2400 / 4800
919053055716	SP280 T-type BK		3000/ 3500/4000	2400 / 4800
919053055717	SP280 X-type BK		3000/ 3500/4000	2400 / 4800
919053055718	SP280 V-type BK		3000/ 3500/4000	2400 / 4800
919053055719	SP280 Y-type BK		3000/ 3500/4000	2400 / 4800
919053055720	SP280 L-type SL		3000/ 3500/4000	2400 / 4800
919053055721	SP280 T-type SL		3000/ 3500/4000	2400 / 4800
919053055722	SP280 X-type SL		3000/ 3500/4000	2400 / 4800
919053055723	SP280 V-type SL		3000/ 3500/4000	2400 / 4800
919053055724	SP280 Y-type SL		3000/ 3500/4000	2400 / 4800

Accesorios montaje



12NC	919053055725	919053055726	919053055727	919053055728
Descripción	SP280 Linkable mount kits	SP280 Suspension kits	SP280 Wall mount kits	SP280 Rotatable wall mount kits

Accesorios lentes

12NC	919053055729	919053055730	919053055731	919053055732
Descripción	SP280 4ft Prismatic lens kits	SP280 8ft Prismatic lens kits	SP280 4ft Honeycomb lens kits	SP280 8ft Honeycomb lens kits

SmartBright Linear



12NC	Descripción	Potencia (W)	Temp. de color ajustable (K)	Lumen ajustable (lm)
919053055733	SP280X LED48/8CST PSR W45L120 OD WH EM		3000/3500/4000	4800
919053055734	SP280X LED96/8CST PSR W45L240 OD WH EM		3000/3500/4000	9600
919053055735	SP280X LED48/8CST PSR W45L120 OD BK EM		3000/3500/4000	4800
919053055736	SP280X LED96/8CST PSR W45L240 OD BK EM		3000/3500/4000	9600
919053055737	SP280X LED48/8CST PSR W45L120 OD SL EM		3000/3500/4000	4800
919053055738	SP280X LED96/8CST PSR W45L240 OD SL EM		3000/3500/4000	9600
919053055739	RC280P LED48/8CST PSR W45L120 OD WH EM		3000/3500/4000	4800
919053055740	RC280P LED96/8CST PSR W45L240 OD WH EM		3000/3500/4000	9600
919053055741	RC280P LED48/8CST PSR W45L120 OD BK EM		3000/3500/4000	4800
919053055742	RC280P LED96/8CST PSR W45L240 OD BK EM		3000/3500/4000	9600
919053055743	RC280P LED48/8CST PSR W45L120 OD SL EM		3000/3500/4000	4800
919053055744	RC280P LED96/8CST PSR W45L240 OD SL EM		3000/3500/4000	9600
919053055745	SP280 Suspension kits Em		3000/3500/4000	N/A

Voltaje (V):	120-277
Vida útil (Hs):	50000

Coreline trunking 2.5




12NC	Descripción	Potencia (W)	Temp. de color (K)	Lumen (lm)
910770243522	LL242X 45S/840 PSU NE O 5X1.5 WH		4000	4500
910925870123	LL242X 45S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH		4000	4500
910770243521	LL243X 90S/840 NE PSU O 5X1.5 WH		4000	9000
910925870132	LL243X 90S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH		4000	9000
910925870143	LL243X 160S/840 HE PSU O 5x1.5 WH		4000	16000
910925870142	LL243X 160S/840 UE DIA O 7x1.5 WH		4000	16000
910925870159	LL240Z CB WH (5PCS)			N/A
910925870165	LL240Z SMB 2xEP CU7 WH			N/A

Voltaje (V):	220-240
Vida útil (Hs):	50000

Essential LED Panel - RCØ48B

PHILIPS



12NC	Descripción	Potencia (W)	Temp. de color (K)	Lumen (lm)
911401857385	RC048B LED42S/840 100-277 W59L59 LA	34	4000	4260
911401857485	RC048B LED42S/865 100-277 W59L59 LA	34	6500	4260
911401857985	RC048B LED42S/840 100-277 W30L121 LA	34	4000	4260
911401858085	RC048B LED42S/865 100-277 W30L121 LA	34	6500	4260

Voltaje (V):	100-277
Vida útil (Hs):	50000

Accesorios

12NC	911401824580	911401824680	911401824780	911401808087
Descripción	RC048Z SMB-PLC	RC048Z SME-2	RC048Z SC	RC059Z SMB W60L60

Downlight - DN Redondo (Empotrar)



12NC	Descripción	Potencia (W)	Temp. de color (K)	Lumen (lm)
911401800388	DN058B LED4/830 110-240V D100 RD	4,4	3000	400
911401800488	DN058B LED4/840 110-240V D100 RD	4,4	4000	400
911401800588	DN058B LED4/865 110-240V D100 RD	4,4	6500	400
911401800988	DN058B LED9/830 110-240V D150 RD	11,5	3000	900
911401801088	DN058B LED9/840 110-240V D150 RD	11,5	4000	900
911401801188	DN058B LED9/865 110-240V D150 RD	11,5	6500	900
911401802188	DN058B LED13/830 110-240V D200 RD	17	3000	1300
911401802288	DN058B LED13/840 110-240V D200 RD	17	4000	1300
911401802388	DN058B LED13/865 110-240V D200 RD	17	6500	1300
911401803388	DN058B LED20/830 110-240V D275 RD	24	3000	2000
911401803488	DN058B LED20/840 110-240V D275 RD	24	4000	2000
911401803588	DN058B LED20/865 110-240V D275 RD	24	6500	2000

Voltaje (V):	110-240
Vida útil (Hs):	30000

Downlight - DN Cuadrado (Empotrar)

PHILIPS



Voltaje (V): 110-240
Vida útil (Hs): 30000

12NC	Descripción	Potencia (W)	Temp. de color (K)	Lumen (lm)
911401800688	DN058B LED4/830 110-240V L100 SQ	4,4	3000	400
911401800788	DN058B LED4/840 110-240V L100 SQ	4,4	4000	400
911401800888	DN058B LED4/865 110-240V L100 SQ	4,4	6500	400
911401801288	DN058B LED9/830 110-240V L150 SQ	11,5	3000	900
911401801388	DN058B LED9/840 110-240V L150 SQ	11,5	4000	900
911401801488	DN058B LED9/865 110-240V L150 SQ	11,5	6500	900
911401802488	DN058B LED13/830 110-240V L200 SQ	17	3000	1300
911401802588	DN058B LED13/840 110-240V L200 SQ	17	4000	1300
911401802688	DN058B LED13/865 110-240V L200 SQ	17	6500	1300
911401803688	DN058B LED20/830 110-240V L275 SQ	24	3000	2000
911401803788	DN058B LED20/840 110-240V L275 SQ	24	4000	2000
911401803888	DN058B LED20/865 110-240V L275 SQ	24	6500	2000

Downlight - DN Redondo (Sobreponer)



Voltaje (V): 110-240
Vida útil (Hs): 30000

12NC	Descripción	Potencia (W)	Temp. de color (K)	Lumen (lm)
911401801588	DN058C LED9/830 110-240V D150 RD	11,5	3000	900
911401801688	DN058C LED9/840 110-240V D150 RD	11,5	4000	900
911401801788	DN058C LED9/865 110-240V D150 RD	11,5	6500	900
911401802788	DN058C LED13/830 110-240V D200 RD	17	3000	1300
911401802888	DN058C LED13/840 110-240V D200 RD	17	4000	1300
911401802988	DN058C LED13/865 110-240V D200 RD	17	6500	1300
911401803988	DN058C LED20/830 110-240V D275 RD	24	3000	2000
911401804088	DN058C LED20/840 110-240V D275 RD	24	4000	2000
911401804188	DN058C LED20/865 110-240V D275 RD	24	6500	2000

Downlight - DN Cuadrado (Sobreponer)



12NC	Descripción	Potencia (W)	Temp. de color (K)	Lumen (lm)
911401801888	DN058C LED9/830 110-240V L150 SQ	11,5	3000	900
911401801988	DN058C LED9/840 110-240V L150 SQ	11,5	4000	900
911401802088	DN058C LED9/865 110-240V L150 SQ	11,5	6500	900
911401803088	DN058C LED13/830 110-240V L200 SQ	17	3000	1300
911401803188	DN058C LED13/840 110-240V L200 SQ	17	4000	1300
911401803288	DN058C LED13/865 110-240V L200 SQ	17	6500	1300
911401804288	DN058C LED20/830 110-240V L275 SQ	24	3000	2000
911401804388	DN058C LED20/840 110-240V L275 SQ	24	4000	2000
911401804488	DN058C LED20/865 110-240V L275 SQ	24	6500	2000

Voltaje (V):	110-240
Vida útil (Hs):	30000



SmartBright Projector ST033T



12NC	Descripción	Potencia (W)	Temp. de color (K)	Lumen (lm)
911401844487	ST033T G2 LED6/930 7W WV WB WH	7	3000	600
911401844587	ST033T G2 LED6/940 7W WV WB WH	7	4000	600
911401844687	ST033T G2 LED6/930 7W WV WB BK	7	3000	600
911401844787	ST033T G2 LED6/940 7W WV WB BK	7	4000	600
911401844887	ST033T G2 LED8/930 10W WV MB WH	10	3000	800
911401844987	ST033T G2 LED8/940 10W WV MB WH	10	4000	800
911401845087	ST033T G2 LED8/930 10W WV MB BK	10	3000	800
911401845187	ST033T G2 LED8/940 10W WV MB BK	10	4000	800
911401845287	ST033T G2 LED16/930 20W WV MB WH	20	3000	1600
911401845387	ST033T G2 LED17/940 20W WV MB WH	20	4000	1700
911401845487	ST033T G2 LED16/930 20W WV MB BK	20	3000	1600
911401845587	ST033T G2 LED17/940 20W WV MB BK	20	4000	1700
911401845687	ST033T G2 LED26/930 33W WV MB WH	33	3000	2600
911401845787	ST033T G2 LED28/940 33W WV MB WH	33	4000	2800
911401845887	ST033T G2 LED26/930 33W WV MB BK	33	3000	2600
911401845987	ST033T G2 LED28/940 33W WV MB BK	33	4000	2800

Voltaje (V):	110-240
Vida útil (Hs):	30000

Accesorios

12NC	911401893887	911401893987	911401894087	911401894187	911401894487	911401894587	911401894287	911401894387
Descripción	RCS033 1C L1000 2 wire WH	RCS033 1C L1000 2 wire BK	RCS033 1C L2000 2 wire WH	RCS033 1C L2000 2 wire BK	ZCS033 LCP 2 wire WH	ZCS033 LCP 2 wire BK	ZCS033 ICP 2 wire WH	ZCS033 ICP 2 wire BK

Luminaria Emergencia

PHILIPS



12NC	Descripción	Potencia (W)	Temp. de color ajustable (K)	Lumen ajustable (lm)
919406020731	Lum Emergencia LEDR1W5	2		220

Voltaje (V):	120-277
Vida útil (Hs):	72000

Rótulo Salida



12NC	Descripción	Potencia (W)	Temp. de color ajustable (K)	Lumen ajustable (lm)
910523318158	Rótulo Salida EZSRXTEU2GWEM	3,8		

Voltaje (V):	120
Vida útil (Hs):	72000

LED SPOTS

PHILIPS

PAR38



Código	Descripción	Potencia (W)	Flujo lum (lm)	Temperatura (k)	Eficiencia lm/W	Voltaje (V)
929003516512	PAR38 13-120W 830 25D 120V G ULW Dim E27	13	1200	3000	92	120
929003516612	PAR38 13-120W 850 25D 120V G ULW Dim E27	13	1200	5000	92	120

Master LED PAR30



Código	Descripción	Potencia (W)	Flujo lum (lm)	Temperatura (k)	Eficiencia lm/W	Voltaje (V)
929001941912	Master LED PAR30L 30W 15D 830 100-277V	30	3000	3000	100	120
929001942012	Master LED PAR30L 30W 30D 830 100-277V	30	3000	3000	100	120



Código	Descripción	Potencia (W)	Flujo lum (lm)	Temperatura (k)	Eficiencia lm/W	Voltaje (V)
929003807304	16PL-C/T/COR/42HV-5CCT/FF18/4P 10/1	16	1850	2700K/3000K/3500K/4000K/5000K	+115	120-277
929003477804	11PL-C/T/COR/32H-3CCT/MF15/P/20/1	11	1425/1450/1500	3000/3500/4000	+115	120-277
929003477904	11PL-C/T/COR/32V-3CCT/MF15/P/20/1	11	1425/1450/1500	3000/3500/4000	+115	120-277
929003477604	8PL-C/T/COR/26H-3CCT/MF10/P/20/1	8	975/1000/1050	3000/3500/4000	+115	120-277
929003477704	8PL-C/T/COR/26V-3CCT/MF10/P/20/1	8	975/1000/1050	3000/3500/4000	+115	120-277
929003097504	17PL-L/COR/22-830/MF22/G/4P 10/1	17	2200	3000	+115	120-277
929003097604	17PL-L/COR/22-835/MF22/G/4P 10/1	17	2200	3500	+115	120-277
929003097704	17PL-L/COR/22-840/MF22/G/4P 10/1	17	2200	4000	+115	120-277
929004602404	8PL-L/COR/18-5CCT/MF9/G/4P 10/1	8	900/900/900/950/950	2700/3000/3500/4000/5000	+115	120-277
929004602504	10PL-L/COR/24-5CCT/MF11/G/4P 10/1	10	1100/1100/1100/1150/1150	2700/3000/3500/4000/5000	+115	120-277
929004602604	16PL-L/COR/36-5CCT/MF20/G/4P 10/1	16	1900/1900/1900/2000/2000	2700/3000/3500/4000/5000	+115	120-277
929004602704	18PL-L/COR/55-5CCT/MF28/G/4P 10/1	18	2550/2550/2550/2800/2800	2700/3000/3500/4000/5000	+115	120-277



Signify Colombiana S.A.
Calle 93 No. 11 a 11 Piso 7
Bogotá, Colombia
www.signify.com/es-co

Signify Caribbean
Torre V: Business Park,
Avenida de la Rotonda
Panama City, Panamá
www.signify.com/es-ce

© 2026 Signify Holding. Todos los derechos reservados. La información aquí proporcionada está sujeta a cambios sin previo aviso. Signify no garantiza la exactitud ni la integridad de la información aquí incluida y no se responsabiliza de ninguna acción basada en ella. La información presentada en este documento no constituye una oferta comercial ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario.
Todas las marcas registradas son propiedad de Signify Holding o de sus respectivos propietarios.