



Maxos LED-indsæt til TTX400 – vinder på effektivitet og stort afkast

Maxos LED inserts for TTX400

Kunderne i detailhandelindustrien har brug for almene belysningsløsninger, der kan tjene sig selv ind, samtidig med at de overholder alle de relevante standarder for anvendelse i supermarkeder og øvrig industri. Hvis der ønskes en begrænset investering, giver Maxos LED-indsæt til TTX400 klassens bedste energibesparelser, samtidig med at der opnås høje luxniveauer ved de påkrævede farvetemperaturer og blændingsfaktorer. Det minimalistiske Maxos LED-indsæt til TTX400 består af udskiftelige LED-plader med mellemhøj effekt, der monteres på en TTX400-standard samleskinne. Det er muligt at vælge mellem linser med mellembred og dobbelt asymmetrisk stråle, så lysfordelingen bliver fleksibel. Sammenlignet med en traditionel lysstofinstallation tjener denne yderst effektive LED-løsning sig selv ind på under tre år. Det er ikke den eneste fordel, da brugen af vores opgraderbare LED-motorplatform, betyder at Maxos LED-indsæt til TTX400 er en fuldt ud fremtidssikret løsning.

Fordele

- Store energibesparelser for en begrænset investering
- Behageligt lys og lang levetid
- Kompatibilitet med afprøvet TTX400-samlesystem

Maxos LED inserts for TTX400

Funktioner

- LED-plader med mellemhøj effekt; udskiftelig LED-enhed
- Op til 138 lm/W effektivitet
- LED-forkoblingskasser til T5- og TL-D-længde samlesystemer (højt lysudbytte); LED-forkoblingskasser til udskiftning med samme lysudbytte som de installerede T5- og TL-D-løsninger (lavere wattforbrug)
- Mulighed for at vælge mellem linser med mellemstor, bred og dobbelt asymmetrisk stråle
- Kompatible med vores TTX400-standardskinner til TL5 49 W- og TL-D 58 W-længder

Anvendelsesområder

- Industri
- Lagre
- Supermarkeder, gør det selv-butikker, detailbutikker med elektronik, showrooms


Versions



IPPR 4MX400i 0001


Maxos LED Insert for TTX400

Målskitse



Maxos LED inserts for TTX400

Oplysninger om produktet



Maxos LED inserts for TTX400

Generelle oplysninger

CE-mærke	Ja
Driver inkluderet	Ja
ENEC-mærke	ENEC-mærke
Mærke for brændbarhed	-
Forkobling	-
Glødetrådtest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
Udskiftelig lyskilde	Nej
Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Produktseriekode	4MX400

Lysteknisk

Lyskildens spredningsvinkel	120 °
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K
Optikafskærmningstype	Skål/afskærmning i polymethylmethacrylat
Farvegengivelsesindeks (CRI)	≥80
Antal lyskilder	1

Drift og el

Indgangsspænding	220-240 V
Linjefrekvens	50 to 60 Hz

Temperatur

Omgivende temperaturområde	-20 til +35 °C
----------------------------	----------------

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Ja
---------	----

Mekanik og armaturhus

Farve på armaturhus	Hvid
---------------------	------

Godkendelse og anvendelsesområde

Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse I
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK02
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20

Indledende ydelse (overholder IEC-standard)

Indledende kromaticitet	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
Lysstrømtolerance	+/-10%

Anvendelsesbetingelser

Maksimalt dæmpningsniveau	1%
Velegnet til tilfældigt skift	Ikke relevant

Generelle oplysninger

Order Code	Full Product Name	Kode for lampeserie
910629124726	4MX400 581 LED55S/840 PSD WB WH	LED55S
910629166826	4MX400 581 LED80S/840 PSD NB WH	LED80S

Lysteknisk

Maxos LED inserts for TTX400

Order Code	Full Product Name	Lyseffekt (nominel) (nom.)	Lysstrøm	Optiktype
910629124726	4MX400 581 LED55S/840 PSD WB WH	169 lm/W	5.500 lm	Bred stråle




Order Code	Full Product Name	Lyseffekt (nominel) (nom.)	Lysstrøm	Optiktype
910629166826	4MX400 581 LED80S/840 PSD NB WH	166 lm/W	8.000 lm	Smalstrålende

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
910629124726	4MX400 581 LED55S/840 PSD WB WH	32,5 W

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
910629166826	4MX400 581 LED80S/840 PSD NB WH	48 W




Polar Wide Diagrams



IFPS_4MX400 G3 581 1xLED40S/830 PSD NB-Polar Normal (separate)

IFPS_4MX400 G3 581 1xLED40S/840 PSD NB-Polar Normal (separate)




IFPS_4MX400 G3 581 1xLED40S/840 PSD WB-Polar Normal (separate)



IFPS_4MX400 G3 581 1xLED55S/830 PSD NB-Polar Normal (separate)

IFPS_4MX400 G3 581 1xLED55S/840 PSD NB-Polar Normal (separate)

IFPS_4MX400 G3 581 1xLED55S/840 PSD WB-Polar Normal (separate)






IFPS_4MX400 G3 581 1xLED66S/830 PSD NB-Polar Normal (separate)

IFPS_4MX400 G3 581 1xLED66S/830 PSD WB-Polar Normal (separate)

IFPS_4MX400 G3 581 1xLED66S/840 PSD WB-Polar Normal (separate)

Maxos LED inserts for TTX400



Polar Wide Diagrams



**IFPS_4MX400 G3 581 1xLED80S/830 PSD NB-
Polar Normal (separate)**

**IFPS_4MX400 G3 581 1xLED80S/830 PSD WB-
Polar Normal (separate)**

**IFPS_4MX400 G3 581 1xLED80S/840 PSD NB-
Polar Normal (separate)**



**IFPS_4MX400 G2 581 1xLED55S/840 PSD WB-
Polar Normal (separate)**

**IFPS_4MX400 G2 581 1xLED66S/840 PSD WB-
Polar Normal (separate)**

