



LED Bollard II BCP150/151 — надежные ландшафтные световые решения для гармоничного освещения города

LED Bollard II

Приятная атмосфера вокруг здания привлекает внимание, поднимает настроение гостей и посетителей и вызывает желание вернуться. Эти световые решения позволяют создавать привлекательную атмосферу, обеспечивая оптимальное качество освещения при минимальных затратах. LED Bollard II имеют прочную конструкцию, оснащены надежными светодиодами малой мощности и встроенным драйвером и являются доступным светодиодным решением для любых ландшафтных условий.

Преимущества

- Надежная и прочная конструкция
- Просты в установке и не требуют техобслуживания
- Безопасны для окружающей среды: отсутствие опасных веществ (ртути и свинца) и УФ-излучения

LED Bollard II

Характеристики

- Светодиодный источник белого света малой мощности, доступны модели с теплым (3000 К) или нейтральным (4000 К) белым светом
- Встроенная базовая плата и драйвер обеспечивают легкую установку
- Различные варианты цвета корпуса (темно-серый RAL7043, светло-серый RAL9006)
- Высота 0,5 м или 0,8 м
- Длительный срок службы: 25 000 часов (70 % стабильности светового потока при Токр. = 25°C)
- Класс защиты IP65, стойкость к ударным нагрузкам IK10

Применение

- Парки и сады
- Скверы, площади
- Жилые районы

Спецификации

Тип	BCP150 (модель 0,5 м)
	BCP151 (модель 0,8 м)
Источник света	96 × LED-HB
Оттенок света	Теплый белый, 3000 К
	Нейтральный белый, 4000 К
Потребляемая мощность	< 9 Вт
Ток драйвера	20 мА
Пусковой ток	0,087 А
Источник питания/данных	220–240 В / 50–60 Гц
	Встроенный
Драйвер	Встроен в отдельный бокс драйвера
Оптика	Широкий пучок
Оптический плафон	Прозрачная трубка-диффузор

Соединение	Соединительный зажим с 3 полюсами для подключения 3-жильных кабелей с сечением жилы > 1 мм
Кабельный ввод	1 × M16
Материал	Корпус: алюминий
	Трубка диффузора: поликарбонат
	Манжета: силиконовая резина, термостойчивая
Цвет	Серый, RAL 7043
	Алюминий, RAL 9006
Установка	Наземный поверхностный монтаж
	Диапазон рабочих температур: -20 °C < T
Техобслуживание	Очистка внутренних частей не требуется
Срок службы	25 000 часов, 70 % стабильности светового потока при T
Примечание	Регулировка невозможна

Versions



LED Bollard II BCP150/151



LED Bollard II BCP150/151

LED Bollard II

Соответствие требованиям и область применения	
Код степени защиты от механических воздействий	IK10
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность изменения яркости света	No
Общая информация	
Маркировка CE	CE mark
Тип оптического плафона/линзы	PC-UV
Драйвер в комплекте	Yes
Знак пожароопасности	F
Код лампового семейства	LED-LP
Сменный источник света	No
Количество единиц ПРА	1 unit
Количество источников света	1

Общая информация

Order Code	Full Product Name	Цвет источника света
910403307802	BCP150 LED150/NW PSU 220-240V 7043	Нейтральный белый 740
910403308102	BCP151 LED150/WW PSU 220-240V 7043	Теплый белый 830
910403308202	BCP151 LED150/NW PSU 220-240V 7043	Нейтральный белый 740
910403308302	BCP151 LED150/WW PSU 220-240V 9006	Теплый белый 830
910403308402	BCP151 LED150/NW PSU 220-240V 9006	Нейтральный белый 740

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Order Code	Full Product Name	Нач. корр. цветовая температура	Нач. коэффициент цветопередачи	Начальная светоотдача
910403307802	BCP150 LED150/NW PSU 220-240V 7043	4000 K	>70	200 lm
910403308102	BCP151 LED150/WW PSU 220-240V 7043	3000 K	>80	150 lm
910403308202	BCP151 LED150/NW PSU 220-240V 7043	4000 K	>70	200 lm

Order Code	Full Product Name	Нач. корр. цветовая температура	Нач. коэффициент цветопередачи	Начальная светоотдача
910403308302	BCP151 LED150/WW PSU 220-240V 9006	3000 K	>80	150 lm
910403308402	BCP151 LED150/NW PSU 220-240V 9006	4000 K	>70	200 lm

Механические компоненты и корпус

Order Code	Full Product Name	Цвет
910403307802	BCP150 LED150/NW PSU 220-240V 7043	Dark gray
910403308102	BCP151 LED150/WW PSU 220-240V 7043	Dark gray
910403308202	BCP151 LED150/NW PSU 220-240V 7043	Dark gray

Order Code	Full Product Name	Цвет
910403308302	BCP151 LED150/WW PSU 220-240V 9006	Aluminum and white
910403308402	BCP151 LED150/NW PSU 220-240V 9006	Aluminum and white

