



LuxSpace til overflademontering – høj effektivitet, god synskomfort og et elegant design

LuxSpace, surface mounted

Kunderne fokuserer på at optimere alle deres ressourcer. Det gælder ikke kun deres driftsomkostninger (strøm m.v.), men også deres personaleressourcer.

Energibesparelser har derfor høj prioritet, men ikke på bekostning af medarbejdernes eller kundernes velbefindende. Medarbejderne bliver mere produktive i et behageligt miljø, og kunderne vil have en god indkøbsoplevelse.

LuxSpace er den perfekte kombination af effektivitet, belysningskomfort og design og går ikke på kompromis med hensyn til belysningsydelsen (farvegengivelse og farveensartethed). De mange former for ekstraudstyr gør det nemt at skabe den ønskede stemning uanset anvendelsesområdet.

Fordele

- Et produkt, der giver god synskomfort og et elegant design
- Giver et blødt og naturligt lys med god synskomfort


Funktioner

- Valg mellem fire optikker: højglans, facetslebet, matteret og hvid
- Højde: stor (op til UGR 19), lille (op til UGR 22)
- Farvetemperatur: 2.700, 3.000 eller 4.000 K
- Farver: højglansmetallisk, hvid (RAL9010), grå, sort (RAL9005) som standard (alle andre RAL-farver kan fås ved bestilling)
- Kompatibel med central nødbelysning med jævnstrømsforsyning
- 3C-skinne- og pendelversion (ved bestilling)

Anvendelsesområder

- Kontorer
- Detailhandel
- Hospitaler
- Hoteller
- Lufthavne

Målskitse



LuxSpace, surface mounted

Generelle oplysninger

CE-mærke	Ja
Driver inkluderet	Ja
ENEC-mærke	ENEC-mærke
Mærke for brændbarhed	Til montering på normalt antændelige overflader
Glødetrådtest	Temperatur 850 °C, varighed 5 s
Udskiftelig lyskilde	Nej
Antal forkoblingsenheder	1 enhed

Lysteknisk

Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Farvegengivelsesindeks (CRI)	>80
Optiktype	-

Drift og el

Indgangsspænding	220 til 240 V
Linjefrekvens	50 to 60 Hz

Temperatur

Omgivende temperaturområde	+10 til +25 °C
----------------------------	----------------

Mekanik og armaturhus

Farve på armaturhus	Hvid
---------------------	------

Godkendelse og anvendelsesområde

Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse I
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK02
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20

Indledende ydelse (overholder IEC-standard)

Indledende kromaticitet	(0.43, 0.40) SDCM <2
Lysstrømtolerance	+/-10%

Anvendelsesbetingelser

Velegnet til tilfældigt skift	Ja
-------------------------------	----

Generelle oplysninger

Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
97088800	DN570C LED20S/830 PSU-E C WH	DN570C
97092500	DN570C LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	DN570C
97098700	DN570C LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	DN570C
97100700	DN571C LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	DN571C

Lysteknisk

Order Code	Full Product Name	Lyseffekt (nominel)	
		(nom.)	Lysstrøm
97088800	DN570C LED20S/830 PSU-E C WH	134 lm/W	2.200 lm
97092500	DN570C LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	134 lm/W	2.200 lm

Order Code	Full Product Name	Lyseffekt (nominel)	
		(nom.)	Lysstrøm
97098700	DN570C LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	130 lm/W	2.600 lm
97100700	DN571C LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	130 lm/W	2.600 lm

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
97088800	DN570C LED20S/830 PSU-E C WH	16,4 W
97092500	DN570C LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	16,4 W

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
97098700	DN570C LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	20 W

LuxSpace, surface mounted

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
97100700	DN571C LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	20 W

Lysstyringssystemer og dæmpning

Order Code	Full Product Name	Dæmpbar
97088800	DN570C LED20S/830 PSU-E C WH	Nej
97092500	DN570C LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	Ja


Order Code	Full Product Name	Dæmpbar
97098700	DN570C LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	Ja
97100700	DN571C LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	Ja

Anvendelsesbetingelser

Order Code	Full Product Name	Maksimalt dæmpningsniveau
97088800	DN570C LED20S/830 PSU-E C WH	-
97092500	DN570C LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	1%

Order Code	Full Product Name	Maksimalt dæmpningsniveau
97098700	DN570C LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	1%
97100700	DN571C LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	1%

Polar Wide Diagrams



IFPS_DN570C PSE-E 1xLED20S/830 C-Polar
Normal (separate)

