



LuxSpace plafonnier – efficacité élevée, confort visuel et design élégant

LuxSpace, surface mounted

Les économies d'énergie constituent toujours une priorité, cependant elles doivent également participer au bien-être des salariés, qui ont besoin d'un environnement de travail agréable. De même pour les commerces, elles ne doivent pas détériorer l'expérience d'achat des clients. La gamme LuxSpace offre une combinaison idéale entre efficacité, confort lumineux et design, sans transiger sur les performances d'éclairage (rendu et uniformité des couleurs). Elle offre une vaste gamme d'options permettant de créer l'ambiance souhaitée, quelle que soit l'application.

Avantages

- Un produit qui allie confort visuel et élégance
- Crée une lumière douce et naturelle synonyme de confort visuel

Fonctions


- Choix parmi quatre optiques : brillante, à facettes, mate et blanche
- Hauteurs : profonde (jusqu'à un UGR 19), basse (jusqu'à un UGR 22)
- Couleur de lumière : 830, 840, 927, 930 et 940 (versions CRI90 sur demande)
- Couleurs : brillant métallisé, blanc (RAL9003), gris (RAL9006), noir (RAL9004) de série (toute autre teinte RAL est possible sur demande)
- Adaptation à l'éclairage de secours central avec une alimentation CC (sur demande)
- Disponible sur demande en version rail 3C et suspendue

LuxSpace, surface mounted

Application

- Bureaux
- Commerces
- Hôpitaux
- Hôtels
- Aéroports

Schéma dimensionnel



LuxSpace, surface mounted

Informations générales	
Marquage CE	Oui
Driver inclus	Oui
Marquage ENEC	Marquage ENEC
Inflammabilité	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
Essai au fil incandescent	Température 850 °C, durée 5 s
Source lumineuse remplaçable	Non
Nombre d'appareillages	1 unité
Données techniques de l'éclairage	
Indice de rendu de couleur (IRC)	>80
Type d'optique	-
Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Température	
Gamme de températures ambiantes	+10 à +25 °C
Mécanique et boîtier	
Couleur du corps	Blanc
Approbation et application	
Classe de protection CEI	Classe de sécurité I
Protection contre les chocs mécaniques	IK02
Indice de protection	IP20
Performances initiales	
Tolérance de flux lumineux	+/-10%
Conditions d'application	
Convient pour la commutation aléatoire	Oui

Informations générales

Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
8718699970888	DN570C LED20S/830 PSU-E C WH	DN570C
8718699970895	DN570C LED20S/840 PSU-E C WH	DN570C
8718699970901	DN571C LED20S/830 PSU-E C WH	DN571C
8718699970918	DN571C LED20S/840 PSU-E C WH	DN571C
8718699970925	DN570C LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	DN570C
8718699970932	DN570C LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	DN570C
8718699970949	DN571C LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	DN571C
8718699970956	DN571C LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	DN571C
8718699970963	DN570C LED24S/830 PSU-E C WH	DN570C
8718699970970	DN570C LED24S/840 PSU-E C WH	DN570C
8718699970987	DN570C LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	DN570C
8718699970994	DN570C LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	DN570C
8718699971007	DN571C LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	DN571C
8718699971014	DN571C LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	DN571C
8718699971021	DN570C LED40S/830 PSU-E C WH	DN570C
8718699971038	DN570C LED40S/840 PSU-E C WH	DN570C
8718699971045	DN570C LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	DN570C
8718699971052	DN570C LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	DN570C

Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux
8718699970888	DN570C LED20S/830 PSU-E C WH	3000 K	134 lm/W	2.200 lm
8718699970895	DN570C LED20S/840 PSU-E C WH	4000 K	149 lm/W	2.200 lm

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux
8718699970901	DN571C LED20S/830 PSU-E C WH	3000 K	134 lm/W	2.200 lm
8718699970918	DN571C LED20S/840 PSU-E C WH	4000 K	149 lm/W	2.200 lm

LuxSpace, surface mounted

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux
8718699970925	DN570C LED20S/830 DIA- VLC-E C WH	3000 K	134 lm/W	2.200 lm
8718699970932	DN570C LED20S/840 DIA- VLC-E C WH	4000 K	149 lm/W	2.200 lm
8718699970949	DN571C LED20S/830 DIA- VLC-E C WH	3000 K	134 lm/W	2.200 lm
8718699970956	DN571C LED20S/840 DIA- VLC-E C WH	4000 K	149 lm/W	2.200 lm
8718699970963	DN570C LED24S/830 PSU-E C WH	3000 K	130 lm/W	2.600 lm
8718699970970	DN570C LED24S/840 PSU-E C WH	4000 K	141 lm/W	2.600 lm
8718699970987	DN570C LED24S/830 DIA- VLC-E C WH	3000 K	130 lm/W	2.600 lm

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
8718699970888	DN570C LED20S/830 PSU-E C WH	16,4 W
8718699970895	DN570C LED20S/840 PSU-E C WH	14,8 W
8718699970901	DN571C LED20S/830 PSU-E C WH	16,4 W
8718699970918	DN571C LED20S/840 PSU-E C WH	14,8 W
8718699970925	DN570C LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	16,4 W
8718699970932	DN570C LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	14,8 W
8718699970949	DN571C LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	16,4 W
8718699970956	DN571C LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	14,8 W
8718699970963	DN570C LED24S/830 PSU-E C WH	20 W

Commandes et gradation

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
8718699970888	DN570C LED20S/830 PSU-E C WH	Non
8718699970895	DN570C LED20S/840 PSU-E C WH	Non
8718699970901	DN571C LED20S/830 PSU-E C WH	Non
8718699970918	DN571C LED20S/840 PSU-E C WH	Non
8718699970925	DN570C LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	Oui
8718699970932	DN570C LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	Oui
8718699970949	DN571C LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	Oui
8718699970956	DN571C LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	Oui
8718699970963	DN570C LED24S/830 PSU-E C WH	Non

Performances initiales

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux
8718699970994	DN570C LED24S/840 DIA- VLC-E C WH	4000 K	141 lm/W	2.600 lm
8718699971007	DN571C LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	3000 K	130 lm/W	2.600 lm
8718699971014	DN571C LED24S/840 DIA- VLC-E C WH	4000 K	141 lm/W	2.600 lm
8718699971021	DN570C LED40S/830 PSU-E C WH	3000 K	133 lm/W	4.400 lm
8718699971038	DN570C LED40S/840 PSU-E C WH	4000 K	147 lm/W	4.400 lm
8718699971045	DN570C LED40S/830 DIA- VLC-E C WH	3000 K	133 lm/W	4.400 lm
8718699971052	DN570C LED40S/840 DIA- VLC-E C WH	4000 K	147 lm/W	4.400 lm

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
8718699970970	DN570C LED24S/840 PSU-E C WH	18,4 W
8718699970987	DN570C LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	20 W
8718699970994	DN570C LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	18,4 W
8718699971007	DN571C LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	20 W
8718699971014	DN571C LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	18,4 W
8718699971021	DN570C LED40S/830 PSU-E C WH	33 W
8718699971038	DN570C LED40S/840 PSU-E C WH	30 W
8718699971045	DN570C LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	33 W
8718699971052	DN570C LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	30 W

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
8718699970970	DN570C LED24S/840 PSU-E C WH	Non
8718699970987	DN570C LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	Oui
8718699970994	DN570C LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	Oui
8718699971007	DN571C LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	Oui
8718699971014	DN571C LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	Oui
8718699971021	DN570C LED40S/830 PSU-E C WH	Non
8718699971038	DN570C LED40S/840 PSU-E C WH	Non
8718699971045	DN570C LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	Oui
8718699971052	DN570C LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	Oui

LuxSpace, surface mounted

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
8718699970888	DN570C LED20S/830 PSU-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM <2
8718699970895	DN570C LED20S/840 PSU-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM <2
8718699970901	DN571C LED20S/830 PSU-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM <2
8718699970918	DN571C LED20S/840 PSU-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM <2
8718699970925	DN570C LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM <2
8718699970932	DN570C LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM <2
8718699970949	DN571C LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM <2
8718699970956	DN571C LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM <2
8718699970963	DN570C LED24S/830 PSU-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM <2




Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
8718699970970	DN570C LED24S/840 PSU-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM <2
8718699970987	DN570C LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM <2
8718699970994	DN570C LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM <2
8718699971007	DN571C LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM <2
8718699971014	DN571C LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM <2
8718699971021	DN570C LED40S/830 PSU-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM <2
8718699971038	DN570C LED40S/840 PSU-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM <2
8718699971045	DN570C LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM <2
8718699971052	DN570C LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM <2

Conditions d'application

Order Code	Full Product Name	Niveau de gradation maximal
8718699970888	DN570C LED20S/830 PSU-E C WH	-
8718699970895	DN570C LED20S/840 PSU-E C WH	-
8718699970901	DN571C LED20S/830 PSU-E C WH	-
8718699970918	DN571C LED20S/840 PSU-E C WH	-
8718699970925	DN570C LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	1%
8718699970932	DN570C LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	1%
8718699970949	DN571C LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	1%
8718699970956	DN571C LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	1%
8718699970963	DN570C LED24S/830 PSU-E C WH	-

Order Code	Full Product Name	Niveau de gradation maximal
8718699970970	DN570C LED24S/840 PSU-E C WH	-
8718699970987	DN570C LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	1%
8718699970994	DN570C LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	1%
8718699971007	DN571C LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	1%
8718699971014	DN571C LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	1%
8718699971021	DN570C LED40S/830 PSU-E C WH	-
8718699971038	DN570C LED40S/840 PSU-E C WH	-
8718699971045	DN570C LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	1%
8718699971052	DN570C LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	1%

Polar Wide Diagrams



IFPS_DN570C PSE-E 1xLED20S/830 C-Polar
Normal (separate)

IFPS_DN570C PSE-E 1xLED20S/840 C-Polar
Normal (separate)

IFPS_DN570C PSE-E 1xLED24S/840 C-Polar
Normal (separate)

