



Grelha de luz flexível e acessível para lojas de retalho

GreenSpace Accent Gridlight

Graças à família GreenSpace Accent, os revendedores e os gestores de edifícios podem mudar da iluminação CDM para LED e desfrutar de uma poupança de energia significativa, com um razoável investimento inicial. As grelhas de luz GreenSpace Accent Gridlight têm um recorte regular e pacotes luminicos específicos que agilizam e simplificam a instalação retrofit. Além disso, os produtos desta família oferecem múltiplas opções de integração e regulação do sistema, com e sem fios. Para os revendedores de vestuário e alimentação, cada GreenSpace Accent Gridlight está disponível com tonalidades de LED especiais e receitas de LED para alimentos frescos para mostrar os produtos sob a melhor luz possível. Consulte as páginas do nosso catálogo de moda e alimentação para obter mais informações sobre PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost e Champagne.

Benefícios

- Integra-se na perfeição com os tetos com um design limpo e simples
- Design fácil, graças às dimensões dos retrofits CDM
- Reduza a sua pegada de carbono com iluminação LED que poupa energia
- Ilumine várias áreas em simultâneo com liberdade total, pois cada cabeça de foco individual tem um sistema de rotação com cardan

Características

- Dimensões de retrofit com luminárias CDM
- Inclui tonalidades de LED para retalho e receitas de iluminação LED para alimentos frescos
- Escolha entre três produtos: GD301B, GD302B e GD303B
- Disponível para uma rede elétrica normal (PSU), regulação DALI simples (PSD), DALI compatível com Interact (DIA) ou Interact sem fios (WIA)

GreenSpace Accent Gridlight

Aplicação

- Supermercados
- Hipermercados
- Grandes revendedores
- Lojas de vestuário

Avisos e Segurança


- Durante a manutenção, o produto tem de ser desligado e deixado a arrefecer
- O produto tem de ser instalado fora do alcance dos braços. A manipulação do produto quando está quente só é possível com luvas isolantes.

Versions



GreenSpace Accent Gridlight-RS302B WH

Desenho dimensional



GreenSpace Accent Gridlight

Detalhes do produto

GreenSpace_Accent_Gridlight-
RS301B_WH-DP09



GreenSpace_Accent_Gridlight-
RS301B_WH-DP08



GreenSpace_Accent_Gridlight-
RS301B_WH-DP10



GreenSpace_Accent_Gridlight-
RS302B_BK-DP02



GreenSpace_Accent_Gridlight-
RS302B_BK-DP06



GreenSpace_Accent_Gridlight-
RS302B_WH-DP01



GreenSpace_Accent_Gridlight-
RS302B_WH-DP04



GreenSpace_Accent_Gridlight-
RS302B_WH-DP05



GreenSpace Accent Gridlight

Detalhes do produto



GreenSpace_Accent_Gridlight-
RS302B_WH-DP11



GreenSpace_Accent_Gridlight-
RS302B_WH-DP12

Informações gerais

Marca CE	Sim
Driver incluído	Sim
Marca ENEC	Marca ENEC
Marca de inflamabilidade	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis
Teste de resistência do cabo	Temperatura 650 °C, duração 30 s
Fonte de luz substituível	Não

Caraterísticas técnicas da luz

Ângulo de feixe da fonte de luz	120 °
Temperatura de cor correlacionada	3000 K
Tipo de ótica	Feixe médio

Funcionamento e caraterísticas elétricas

Tensão de entrada	220 a 240 V
Frequência de linha	50 to 60 Hz

Características mecânicas e compartimento

Cor do compartimento	Branco RAL 9003
----------------------	-----------------

Aprovação e aplicação

Classe de proteção IEC	Classe de segurança II
Código de proteção mecânica contra impactos	IK02
Código de proteção de entrada	IP20

Desempenho inicial (em conformidade com a IEC)

Tolerância do fluxo luminoso	+/-10%
------------------------------	--------

Condições de aplicação

Adequado para uma comutação aleatória	Sim
---------------------------------------	-----

Informações gerais

Order Code	Full Product Name	Número de unidades de equipamento	Código da família de produtos
97818100	GD301B 17S/830 PSU-E MB CP WH	1 unidade	GD301B
97819800	GD301B 27S/830 PSU-E MB CP WH	1 unidade	GD301B
97820400	GD301B 39S/830 PSU-E MB CP WH	1 unidade	GD301B
97821100	GD302B 17S/830 PSU-E MB CP WH	2 unidades	GD302B
97822800	GD302B 17S/PW930 PSU-E MB CP WH	2 unidades	GD302B
97823500	GD302B 27S/830 PSU-E MB CP WH	2 unidades	GD302B
97824200	GD302B 27S/PW930 DIA-E MB CP WH	2 unidades	GD302B
97825900	GD302B 27S/PW930 PSU-E MB CP WH	2 unidades	GD302B
97826600	GD302B 39S/830 PSU-E MB CP WH	2 unidades	GD302B

Caraterísticas técnicas da luz

Order Code	Full Product Name	Color	Eficiência	Fluxo
		rendering index (CRI)	luminosa (nominal) (Nom.)	
97818100	GD301B 17S/830 PSU-E MB CP WH	≥80	118 lm/W	1.700 lm
97819800	GD301B 27S/830 PSU-E MB CP WH	≥80	115 lm/W	2.700 lm
97820400	GD301B 39S/830 PSU-E MB CP WH	≥80	123 lm/W	3.900 lm
97821100	GD302B 17S/830 PSU-E MB CP WH	≥80	118 lm/W	3.400 lm
97822800	GD302B 17S/PW930 PSU-E MB CP WH	≥90	125 lm/W	3.500 lm

Funcionamento e características elétricas

Order Code	Full Product Name	Consumo de Energia
97818100	GD301B 17S/830 PSU-E MB CP WH	14,4 W
97819800	GD301B 27S/830 PSU-E MB CP WH	23,5 W
97820400	GD301B 39S/830 PSU-E MB CP WH	31,5 W
97821100	GD302B 17S/830 PSU-E MB CP WH	28,8 W
97822800	GD302B 17S/PW930 PSU-E MB CP WH	28 W

Temperatura

Order Code	Full Product Name	Amplo intervalo de temperatura
		ambiente
97818100	GD301B 17S/830 PSU-E MB CP WH	+10 a +25 °C
97819800	GD301B 27S/830 PSU-E MB CP WH	+10 a +25 °C
97820400	GD301B 39S/830 PSU-E MB CP WH	+10 a +25 °C
97821100	GD302B 17S/830 PSU-E MB CP WH	+10 a +25 °C
97822800	GD302B 17S/PW930 PSU-E MB CP WH	+10 a +35 °C

Controlos e regulação

Order Code	Full Product Name	Regulável
97818100	GD301B 17S/830 PSU-E MB CP WH	Não
97819800	GD301B 27S/830 PSU-E MB CP WH	Não
97820400	GD301B 39S/830 PSU-E MB CP WH	Não
97821100	GD302B 17S/830 PSU-E MB CP WH	Não
97822800	GD302B 17S/PW930 PSU-E MB CP WH	Não

Desempenho inicial (em conformidade com a IEC)

Order Code	Full Product Name	Cromaticidade inicial
97818100	GD301B 17S/830 PSU-E MB CP WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
97819800	GD301B 27S/830 PSU-E MB CP WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
97820400	GD301B 39S/830 PSU-E MB CP WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
97821100	GD302B 17S/830 PSU-E MB CP WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
97822800	GD302B 17S/PW930 PSU-E MB CP WH	(0.422, 0.386) SDCM <2

Order Code	Full Product Name	Color	Eficiência	Fluxo
		rendering index (CRI)	luminosa (nominal) (Nom.)	
97823500	GD302B 27S/830 PSU-E MB CP WH	≥80	115 lm/W	5.400 lm
97824200	GD302B 27S/PW930 DIA-E MB CP WH	≥90	121 lm/W	5.700 lm
97825900	GD302B 27S/PW930 PSU-E MB CP WH	≥90	121 lm/W	5.700 lm
97826600	GD302B 39S/830 PSU-E MB CP WH	≥80	123 lm/W	7.800 lm

Order Code	Full Product Name	Consumo de Energia
97823500	GD302B 27S/830 PSU-E MB CP WH	47 W
97824200	GD302B 27S/PW930 DIA-E MB CP WH	52 W
97825900	GD302B 27S/PW930 PSU-E MB CP WH	52 W
97826600	GD302B 39S/830 PSU-E MB CP WH	63 W

Order Code	Full Product Name	Amplo intervalo de temperatura
		ambiente
97823500	GD302B 27S/830 PSU-E MB CP WH	+10 a +25 °C
97824200	GD302B 27S/PW930 DIA-E MB CP WH	+10 a +35 °C
97825900	GD302B 27S/PW930 PSU-E MB CP WH	+10 a +35 °C
97826600	GD302B 39S/830 PSU-E MB CP WH	+10 a +25 °C

Order Code	Full Product Name	Regulável
97823500	GD302B 27S/830 PSU-E MB CP WH	Não
97824200	GD302B 27S/PW930 DIA-E MB CP WH	Sim
97825900	GD302B 27S/PW930 PSU-E MB CP WH	Não
97826600	GD302B 39S/830 PSU-E MB CP WH	Não

Order Code	Full Product Name	Cromaticidade inicial
97823500	GD302B 27S/830 PSU-E MB CP WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
97824200	GD302B 27S/PW930 DIA-E MB CP WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
97825900	GD302B 27S/PW930 PSU-E MB CP WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
97826600	GD302B 39S/830 PSU-E MB CP WH	(0.434, 0.403) SDCM <3

Condições de aplicação

Order Code	Full Product Name	Nível de regulação máximo
97818100	GD301B 17S/830 PSU-E MB CP WH	Não aplicável
97819800	GD301B 27S/830 PSU-E MB CP WH	Não aplicável
97820400	GD301B 39S/830 PSU-E MB CP WH	Não aplicável
97821100	GD302B 17S/830 PSU-E MB CP WH	Não aplicável
97822800	GD302B 17S/PW930 PSU-E MB CP WH	Não aplicável

Order Code	Full Product Name	Nível de regulação máximo
97823500	GD302B 27S/830 PSU-E MB CP WH	Não aplicável
97824200	GD302B 27S/PW930 DIA-E MB CP WH	1%
97825900	GD302B 27S/PW930 PSU-E MB CP WH	Não aplicável
97826600	GD302B 39S/830 PSU-E MB CP WH	Não aplicável

