



TownGuide Performer – Flexibelt og moderne design for dine behov

TownGuide Performer

TownGuide Performer-familien består av seks gjenkjennelige, men moderne former: Flat kjøle, kuppel, klassisk kuppel, klassisk, T og Tzero, som alle fås som matte eller blanke. Med et bredt utvalg av lumenpakker, fargetemperaturer og levetider er det enkelt å velge den versjonen som passer best til de prosjektspesifikke kravene dine. TownGuide Performer har flere alternativer for styringssystemer som kan gjøre løsningen til en sentral del av smarte programmer for energireduksjon – fra frittstående LumiStep og DynaDimmer til SDU-bryterdimming og sømløs fjernstyring med CityTouch. Montering er enkel. Takket være bajonettkoblingen med innebygd nippel i pluggen trenger du ikke åpne armaturet i det hele tatt ved montering. Vi i Philips har gjort alt vi kan for å gjøre den totale eierkostnaden for armaturet så attraktivt som mulig. TownGuide Performer er et dedikert LED-armatur, kompatibelt med en rekke styringssystemer, og som gir kraftige besparelser i forbindelse med energi- og vedlikeholdskostnader sammenlignet med tradisjonell belysning.

Fordeler

- Valg av LED-lyskilder, lysfarger (2700K, 3000K, 4000K) og optikk
- Betydelige energi- og karbonbesparelser sammenlignet med HPL kvikksølv, SON-T og PL-L kompaktlysrør (opptil 80 % med CLO og/eller dimming)
- Minimum totale eierkostnader
- Lang levetid: 100 000 timer fra L80 til L98 (avhengig av konfigurasjon og lysfarge)
- Enkel montering: ingen grunn til å åpne lysarmatur med bajonettkobling

Funksjoner

- Seks design som blander inn med og forbedrer omgivelsene sine
- Nye monteringer eller en-til-en erstatninger
- Dedikerte lumenpakker (1200 til 12000 lm)
- 3 typer finish: klar (høyest ytelse), matt (jevn atmosfære), transparent (forbedret visuell komfort)
- 5-års standardgaranti, utvidede garantier eller levetidstjenester tilgjengelig
- Servicebrikke for enkel montering og vedlikehold.

Søknad

- Boligområder: boliggater, sykkelstier og gangveier, rundkjøringer, torg, parker og lekeplasser, parkeringsplasser
- Bysentre: sidegater, torg, parker og lekeplasser, sykkelstier og gangveier, parkeringsplasser, rundkjøringer, handle- og fotgjengerområder
- Områder og transport: industriområder, parkeringsplasser, bensinstasjoner, flyplasser, havner, områder for offentlig transport
- Sport: parkeringsplasser

Versions



OPPR BDP100i 0003

Målskisse

Generell informasjon	
CE-merke	Ja
Driver inkludert	Ja
Brennbarhetsmerke	-
Lyskilden kan byttes ut	Ja
Antall utstyrsenheter	1 enhet
Produktseriekode	BDP100
Teknisk belysning	
Standardvinkel sidemontering	-
Standardvinkel på stolpetoppen	0°
Oppover lyseffektforhold	3
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Godkjenning og bruksområde	
Mekanisk støtteskiltelseskode	IK10
Ingress beskyttelseskode	IP66
Surge Protection (Common/Differential)	Standard overspenningsver n for lysarmatur inntil 6 kV differensiell modus og 6 kV i vanlig modus
Ytelse over tid (i samsvar med IEC)	
Andel driversvikt ved 5000 timer	0,5 %
Bruksforhold	
Maksimalt dimmenivå	Ikke relevant

Generell informasjon

Order Code	Full Product Name	Test av glødetråd	Lampefamiliekode
90973600	BDP100 LED50/740 II DW PCC GR 62P	-	LED50
90980400	BDP100 LED70/740 II DS PCC GR 62P	-	LED70
90985900	BDP100 LED50/830 II DW PCC GR 62P	-	LED50
90986600	BDP100 LED70/830 II DW PCC GR 62P	-	LED70
90991000	BDP100 LED50/830 II DS PCC GR 62P	-	LED50
41931800	BDP100 LED50/830 II DS PCC GR MSP 62P	-	LED50
31965900	BDP100 LED30/740 II DS PCF SI CLO 62P	Temperatur 650 °C, varighet 5 sek	LED30

Teknisk belysning (1/2)

Order Code	Full Product Name	Armaturlysstråle spredning	Korrelert fargetemperatur (nom)	Type optisk deksel
90973600	BDP100 LED50/740 II DW PCC GR 62P	50° x 70°	740 nøytralhvit	4000 K Kule/deksel av polykarbonat, klar
90980400	BDP100 LED70/740 II DS PCC GR 62P	75°	740 nøytralhvit	4000 K Kule/deksel av polykarbonat, klar
90985900	BDP100 LED50/830 II DW PCC GR 62P	50° x 70°	830 varmhvit	3000 K Kule/deksel av polykarbonat, klar
90986600	BDP100 LED70/830	50° x 70°	830 varmhvit	3000 K Kule/deksel av

Order Code	Full Product Name	Armaturlysstråle spredning	Korrelert fargetemperatur (nom)	Type optisk deksel
	II DW PCC GR 62P			polykarbonat, klar
90991000	BDP100 LED50/830 II DS PCC GR 62P	75°	830 varmhvit	3000 K Kule/deksel av polykarbonat, klar
41931800	BDP100 LED50/830 II DS PCC GR MSP 62P	75°	830 varmhvit	3000 K Kule/deksel av polykarbonat, klar
31965900	BDP100 LED30/740 II DS PCF SI CLO 62P	75°	740 nøytralhvit	4000 K Kule/deksel av polykarbonat, frostet

Teknisk belysning (2/2)

Order Code	Full Product Name	Fargegjengivelsesindeks (CRI)	Lysytelse	Antall lyskilder	Optikktype utendørs
90973600	BDP100 LED50/740 II DW PCC GR 62P	70	3 750 lm	-	Bred spredning
90980400	BDP100 LED70/740 II DS PCC GR 62P	70	5 250 lm	-	Symmetrisk spredning
90985900	BDP100 LED50/830 II DW PCC GR 62P	80	3 700 lm	-	Bred spredning
90986600	BDP100 LED70/830 II DS PCC GR 62P	80	5 250 lm	-	Bred spredning

Order Code	Full Product Name	Fargegjengivelsesindeks (CRI)	Lysytelse	Antall lyskilder	Optikktype utendørs
90991000	BDP100 LED50/830 II DS PCC GR 62P	80	3 800 lm	-	Symmetrisk spredning
41931800	BDP100 LED50/830 II DS PCC GR MSP 62P	80	3 800 lm	-	Symmetrisk spredning
31965900	BDP100 LED30/740 II DS PCF SI CLO 62P	70	1 250 lm	4	Symmetrisk spredning

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
90973600	BDP100 LED50/740 II DW PCC GR 62P	34 W
90980400	BDP100 LED70/740 II DS PCC GR 62P	45,5 W
90985900	BDP100 LED50/830 II DW PCC GR 62P	41 W
90986600	BDP100 LED70/830 II DS PCC GR 62P	56 W

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
90991000	BDP100 LED50/830 II DS PCC GR 62P	41 W
41931800	BDP100 LED50/830 II DS PCC GR MSP 62P	41 W
31965900	BDP100 LED30/740 II DS PCF SI CLO 62P	16,6 W

Mekanikk og innfatning

Order Code	Full Product Name	Innfatningsfarge
90973600	BDP100 LED50/740 II DW PCC GR 62P	Grå
90980400	BDP100 LED70/740 II DS PCC GR 62P	Grå
90985900	BDP100 LED50/830 II DW PCC GR 62P	Grå
90986600	BDP100 LED70/830 II DS PCC GR 62P	Grå

Order Code	Full Product Name	Innfatningsfarge
90991000	BDP100 LED50/830 II DS PCC GR 62P	Grå
41931800	BDP100 LED50/830 II DS PCC GR MSP 62P	Grå
31965900	BDP100 LED30/740 II DS PCF SI CLO 62P	Sølvfarget

Polar Wide Diagrams

Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991069

Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991057

Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991190

Polar Wide Diagrams

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991075

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910925863295

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910925866289

