



Philips TownGuide Performer – design flexibil, modern, pentru orice aplicație

TownGuide Performer

Familia TownGuide Performer constă din șase forme familiare și totuși moderne: con plat, glob, con clasic, T clasic, T și Tzero. Toate pot fi asociate cu un difuzor transparent (PCC), translucid (PCTR) sau mat (PCF) (cu excepția formei Tzero, care este disponibilă doar cu un glob transparent). Având o gamă extinsă de pachete de fluxuri luminoase și posibilitatea de a alege dintre LED-uri alb neutru sau alb cald ca sursă de lumină, precum și o gamă de sisteme optice dedicate pentru aplicații cu înălțime de montare mai joasă, puteți selecta cu ușurință varianta care se potrivește cel mai bine cerințelor specifice ale proiectului Dumneavoastră. Toate acestea sunt combinate cu o durată de viață lungă de 100.000 de ore de funcționare. În plus, TownGuide Performer dispune de o varietate de opțiuni de sisteme de comandă, care sunt parte integrantă din programele inteligente de reducere a consumului de energie. Sunt incluse aici LumiStep și DynaDimmer și comanda Lineswitch de sine stătătoare cu reducerea intensității luminoase și comanda de grup folosind rețeaua de alimentare codată(coded mains), până la conectivitatea fără egal de la distanță cu software-ul de management al iluminatului Interact. Instalarea este ușoară. Grație conectorului baionetă, cu garnitură integrată, situat în ștuț, aparatul de iluminat nu trebuie să fie deschis deloc pentru a fi instalat. Aplicația Signify Service Tag oferă acces direct la toate datele relevante, asigurând o întreținere ușoară. Philips a depus toate eforturile pentru a face costul total de deținere (TCO) al aparatului de iluminat cât mai atractiv cu puțină. Și deoarece TownGuide Performer este un aparat de iluminat cu LED dedicat, compatibil cu o varietate de sisteme de comandă, economiile la cheltuielile de energie și întreținere în comparație cu sistemele de iluminat convenționale sunt semnificative.

Beneficii

- Variantele de surse de lumină LED, culori lumină (2700 K, 3000 K, 4000 K) și sistem optic
- Economii semnificative de energie și carbon în comparație cu lămpile fluorescente compacte HPL cu mercur, SON-T și PL-L (până la 80% cu opțiuni CLO și/sau de reglare a intensității luminii)
- Costul total minim al proprietarului sistemului de iluminat
- Durată lungă de viață: 100.000 de ore de la L80 până la L98 (în funcție de configurație și culoarea luminii)
- Instalare ușoară: nu este nevoie să deschideți aparatul de iluminat cu conector baionetă

Caracteristici

- Șase designuri care se îmbină cu și îmbunătățesc mediul înconjurător
- Instalări noi sau înlocuiri unu-la-unu
- Pachete de lumeni dedicate (1.200-12.000 lm)
- 3 finisaje posibile ale difuzorului: transparent (cea mai înaltă performanță), mat (atmosferă relaxantă), translucid (confort vizual sporit)
- Garanție standard de 5 ani, garanții extinse sau servicii pe întreaga durată de viață disponibile.
- Etichetă de service(Service Tag) pentru instalare și întreținere ușoară.

Cerere

- Zone rezidențiale: străzi rezidențiale, piste de biciclete și alei pietonale, sensuri giratorii, piețe, parcuri și locuri de joacă, zone de parcare
- Centrele orașelor: străzi laterale, piețe, parcuri și locuri de joacă, piste de biciclete și alei pietonale, zone de parcare, sensuri giratorii, zone comerciale și pietonale
- Zone de transport: zone industriale, zone de parcare, benzinării, aeroporturi, porturi, zone de transport public
- Sport: parcări, alei pietonale

Versions



BDP104 TownGuide Performer T, clear



BDP104 TownGuide Performer T, frosted

Cote

Detalii produs



OPDP_BDP100i_0011-Detail
photo



OPDP_BDP100i_0001-Detail
photo

Detalii produs



OPDP_BDP100i_0003-Detail
photo



OPDP_BDP100i_0007-Detail
photo



OPDP_BDP100i_0009-Detail
photo



TownGuide_Performe-
BDP100_105-DPP.TIF

Informații generale	
Marcaj CE	Da
Balast inclus	Da
Marcaj de inflamabilitate	-
Sursă de lumină înlocuibilă	Da
Număr de unități de echipament	1 unitate
Date tehnice lumină	
Unghi standard de înclinare pentru montare pe braț	-
Unghi standard de înclinare în cap de stâlp	0°
Aprobare și aplicație	
Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK10
Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP66
Performanță în timp (conformitate IEC)	
Rată de defectare balast la 5.000 h	0,5 %

Informații generale			Cod familie lămpi	Cod familie de produse
Order Code	Full Product Name	Test de incandescență		
90608700	BDP100 LED30/740 DN PCC SI CLO-LS-6 76P	Temperatură 650 °C, durată 5 s	LED30	BDP100
90609400	BDP100 LED40/830 II DM PCC SI CLO-LS-6 6	Temperatură 650 °C, durată 5 s	LED40	BDP100
90996500	BDP100 LED40/740 II DW PCC SI LS-6 62P	Temperatură 650 °C, durată 5 s	LED40	BDP100
90997200	BDP100 LED50/740 II DW PCC SI LS-6 62P	Temperatură 650 °C, durată 5 s	LED50	BDP100
90998900	BDP100 LED60/740 II DW PCC SI LS-6 62P	Temperatură 650 °C, durată 5 s	LED60	BDP100
91002200	BDP100 LED40/740 II DS PCC SI LS-6 62P	Temperatură 650 °C, durată 5 s	LED40	BDP100
91003900	BDP100 LED50/740 II DS PCC SI LS-6 62P	Temperatură 650 °C, durată 5 s	LED50	BDP100
91004600	BDP100 LED60/740 II DS PCC SI LS-6 62P	Temperatură 650 °C, durată 5 s	LED60	BDP100
91008400	BDP100 LED40/830 II DW PCC SI LS-6 62P	Temperatură 650 °C, durată 5 s	LED40	BDP100
91009100	BDP100 LED50/830 II DW PCC SI LS-6 62P	Temperatură 650 °C, durată 5 s	LED50	BDP100
91010700	BDP100 LED60/830 II DW PCC SI LS-6 62P	Temperatură 650 °C, durată 5 s	LED60	BDP100

Order Code	Full Product Name	Test de incandescență	Cod familie lămpi	Cod familie de produse
91014500	BDP100 LED40/830 II DS PCC SI LS-6 62P	Temperatură 650 °C, durată 5 s	LED40	BDP100
91015200	BDP100 LED50/830 II DS PCC SI LS-6 62P	Temperatură 650 °C, durată 5 s	LED50	BDP100
91016900	BDP100 LED60/830 II DS PCC SI LS-6 62P	Temperatură 650 °C, durată 5 s	LED60	BDP100
30244600	BDP100 LED30/740 DM PCC SI CLO- DDF1 76P	Temperatură 650 °C, durată 5 s	LED30	BDP100
37308800	BDP100 LED40/740 DS PCC GR DDF27 62P	-	LED40	BDP100
90974300	BDP100 LED70/740 II DW PCC GR 62P	-	LED70	BDP100
90979800	BDP100 LED50/740 II DS PCC GR 62P	-	LED50	BDP100
90980400	BDP100 LED70/740 II DS PCC GR 62P	-	LED70	BDP100
90986600	BDP100 LED70/830 II DW PCC GR 62P	-	LED70	BDP100
90990300	BDP100 LED30/830 II DS PCC GR 62P	-	LED30	BDP100
90991000	BDP100 LED50/830 II DS PCC GR 62P	-	LED50	BDP100
12880400	BDP100 LED120/740 II DRW PCC GR-900 D11	-	LED120	BDP100
90610000	BDP100 LED50/830 II DS PCF SI CLO- LS-6 6	Temperatură 650 °C, durată 5 s	LED50	BDP100
91000800	BDP100 LED50/740 II DW PCF SI LS-6 62P	Temperatură 650 °C, durată 5 s	LED50	BDP100
91001500	BDP100 LED60/740 II DW PCF SI LS-6 62P	Temperatură 650 °C, durată 5 s	LED60	BDP100
91005300	BDP100 LED40/740 II DS PCF SI LS-6 62P	Temperatură 650 °C, durată 5 s	LED40	BDP100
91006000	BDP100 LED50/740 II DS PCF SI LS-6 62P	Temperatură 650 °C, durată 5 s	LED50	BDP100
91007700	BDP100 LED60/740 II DS PCF SI LS-6 62P	Temperatură 650 °C, durată 5 s	LED60	BDP100
91011400	BDP100 LED40/830 II DW PCF SI LS-6 62P	Temperatură 650 °C, durată 5 s	LED40	BDP100
91012100	BDP100 LED50/830 II DW PCF SI LS-6 62P	Temperatură 650 °C, durată 5 s	LED50	BDP100
91013800	BDP100 LED60/830 II DW PCF SI LS-6 62P	Temperatură 650 °C, durată 5 s	LED60	BDP100
91017600	BDP100 LED40/830 II DS PCF SI LS-6 62P	Temperatură 650 °C, durată 5 s	LED40	BDP100
91018300	BDP100 LED50/830 II DS PCF SI LS-6 62P	Temperatură 650 °C, durată 5 s	LED50	BDP100
91019000	BDP100 LED60/830 II DS PCF SI LS-6 62P	Temperatură 650 °C, durată 5 s	LED60	BDP100
91051000	BDP100 LED20/830 DW PCF SI CLO 62P	Temperatură 650 °C, durată 5 s	LED20	BDP100
91054100	BDP100 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P	Temperatură 650 °C, durată 5 s	LED50	BDP100
91056500	BDP100 LED100/830 DW PCF SI CLO 62P	Temperatură 650 °C, durată 5 s	LED100	BDP100
91958200	BDP100 LED50/740 DW PCF SI 62P	Temperatură 650 °C, durată 5 s	LED50	BDP100
32961000	BDP100 LED60/740 II DS PCF SI 62P	Temperatură 650 °C, durată 5 s	LED60	BDP100

Order Code	Full Product Name	Test de incandescență	Cod familie lămpi	Cod familie de produse
90603200	BDP100 LED50/830 II DS PCF GR 62P	-	LED50	BDP100
90981100	BDP100 LED30/740 II DS PCF GR 62P	-	LED30	BDP100
90982800	BDP100 LED50/740 II DS PCF GR 62P	-	LED50	BDP100
90983500	BDP100 LED70/740 II DS PCF GR 62P	-	LED70	BDP100
90995800	BDP100 LED70/830 II DS PCF GR 62P	-	LED70	BDP100
91044200	BDP100 LED20/830 DS PCF GR 62P	-	LED20	BDP100
91045900	BDP100 LED30/830 DS PCF GR 62P	-	LED30	BDP100
91046600	BDP100 LED40/830 DS PCF GR 62P	-	LED40	BDP100
90614800	BDP101 LED60/830 II DS PCF SI CLO- DDF2 6	Temperatură 650 °C, durată 5 s	LED60	BDP101
91060200	BDP101 LED30/830 DW PCF SI CLO 62P	Temperatură 650 °C, durată 5 s	LED30	BDP101
91061900	BDP101 LED35/830 DW PCF SI CLO 62P	Temperatură 650 °C, durată 5 s	LED35	BDP101
91064000	BDP101 LED100/830 DW PCF SI CLO 62P	Temperatură 650 °C, durată 5 s	LED100	BDP101
90613100	BDP101 LED60/830 II DM PCC SI CLO- DDF2 6	Temperatură 650 °C, durată 5 s	LED60	BDP101
34534100	BDP101 LED40/740 II DS PCC GR MSP 62P	-	LED40	BDP101
90620900	BDP102 LED40/830 II DW PCC SI CLO- DDF1 6	Temperatură 650 °C, durată 5 s	LED40	BDP102
91020600	BDP102 LED40/740 II DW PCC SI LS-6 62P	Temperatură 650 °C, durată 5 s	LED40	BDP102
91021300	BDP102 LED50/740 II DW PCC SI LS-6 62P	Temperatură 650 °C, durată 5 s	LED50	BDP102
91022000	BDP102 LED60/740 II DW PCC SI LS-6 62P	Temperatură 650 °C, durată 5 s	LED60	BDP102
91026800	BDP102 LED40/740 II DS PCC SI LS-6 62P	Temperatură 650 °C, durată 5 s	LED40	BDP102
91027500	BDP102 LED50/740 II DS PCC SI LS-6 62P	Temperatură 650 °C, durată 5 s	LED50	BDP102
91028200	BDP102 LED60/740 II DS PCC SI LS-6 62P	Temperatură 650 °C, durată 5 s	LED60	BDP102
91032900	BDP102 LED40/830 II DW PCC SI LS-6 62P	Temperatură 650 °C, durată 5 s	LED40	BDP102
91033600	BDP102 LED50/830 II DW PCC SI LS-6 62P	Temperatură 650 °C, durată 5 s	LED50	BDP102
91034300	BDP102 LED60/830 II DW PCC SI LS-6 62P	Temperatură 650 °C, durată 5 s	LED60	BDP102
91038100	BDP102 LED40/830 II DS PCC SI LS-6 62P	Temperatură 650 °C, durată 5 s	LED40	BDP102
91039800	BDP102 LED50/830 II DS PCC SI LS-6 62P	Temperatură 650 °C, durată 5 s	LED50	BDP102
91040400	BDP102 LED60/830 II DS PCC SI LS-6 62P	Temperatură 650 °C, durată 5 s	LED60	BDP102
34709600	BDP102 LED70/740 DRW PCC GR D9 62P	Temperatură 650 °C, durată 5 s	LED70	BDP102
90622300	BDP102 LED50/830 II DS PCF SI CLO- DDF1 6	Temperatură 650 °C, durată 5 s	LED50	BDP102

Order Code	Full Product Name	Test de incandescență	Cod familie lămpi	Cod familie de produse
91023700	BDP102 LED40/740 II DW PCF SI LS-6 62P	Temperatură 650 °C, durată 5 s	LED40	BDP102
91024400	BDP102 LED50/740 II DW PCF SI LS-6 62P	Temperatură 650 °C, durată 5 s	LED50	BDP102
91025100	BDP102 LED60/740 II DW PCF SI LS-6 62P	Temperatură 650 °C, durată 5 s	LED60	BDP102
91029900	BDP102 LED40/740 II DS PCF SI LS-6 62P	Temperatură 650 °C, durată 5 s	LED40	BDP102
91030500	BDP102 LED50/740 II DS PCF SI LS-6 62P	Temperatură 650 °C, durată 5 s	LED50	BDP102
91031200	BDP102 LED60/740 II DS PCF SI LS-6 62P	Temperatură 650 °C, durată 5 s	LED60	BDP102
91035000	BDP102 LED40/830 II DW PCF SI LS-6 62P	Temperatură 650 °C, durată 5 s	LED40	BDP102
91036700	BDP102 LED50/830 II DW PCF SI LS-6 62P	Temperatură 650 °C, durată 5 s	LED50	BDP102
91037400	BDP102 LED60/830 II DW PCF SI LS-6 62P	Temperatură 650 °C, durată 5 s	LED60	BDP102
91041100	BDP102 LED40/830 II DS PCF SI LS-6 62P	Temperatură 650 °C, durată 5 s	LED40	BDP102
91042800	BDP102 LED50/830 II DS PCF SI LS-6 62P	Temperatură 650 °C, durată 5 s	LED50	BDP102
91043500	BDP102 LED60/830 II DS PCF SI LS-6 62P	Temperatură 650 °C, durată 5 s	LED60	BDP102
91067100	BDP102 LED20/830 DW PCF SI CLO 62P	Temperatură 650 °C, durată 5 s	LED20	BDP102
91068800	BDP102 LED30/830 DW PCF SI CLO 62P	Temperatură 650 °C, durată 5 s	LED30	BDP102
91069500	BDP102 LED35/830 DW PCF SI CLO 62P	Temperatură 650 °C, durată 5 s	LED35	BDP102
91070100	BDP102 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P	Temperatură 650 °C, durată 5 s	LED50	BDP102
91071800	BDP102 LED70/830 DW PCF SI CLO 62P	Temperatură 650 °C, durată 5 s	LED70	BDP102
32054900	BDP102 LED20/830 II DW PCF SI LS-8 62P	Temperatură 650 °C, durată 5 s	LED20	BDP102
32056300	BDP102 LED35/830 II DW PCF SI LS-8 62P	Temperatură 650 °C, durată 5 s	LED35	BDP102
32057000	BDP102 LED35/830 II DW PCF SI 62P	Temperatură 650 °C, durată 5 s	LED35	BDP102
91075600	BDP103 LED20/830 DW PCF SI CLO 62P	Temperatură 650 °C, durată 5 s	LED20	BDP103
91077000	BDP103 LED35/830 DW PCF SI CLO 62P	Temperatură 650 °C, durată 5 s	LED35	BDP103
91078700	BDP103 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P	Temperatură 650 °C, durată 5 s	LED50	BDP103
91081700	BDP103 LED120/830 DW PCF SI CLO 62P	Temperatură 650 °C, durată 5 s	LED120	BDP103
90623000	BDP104 LED30/740 II DM PCC SI CLO- LS-8 6	Temperatură 650 °C, durată 5 s	LED30	BDP104

Order Code	Full Product Name	Test de incandescență	Cod familie lămpi	Cod familie de produse
90624700	BDP104 LED40/830 II DS PCF SI CLO-LS-8 6	Temperatură 650 °C, durată 5 s	LED40	BDP104
90999600	BDP100 LED40/740 II DW PCF SI LS-6 62P	Temperatură 650 °C, durată 5 s	LED40	BDP100
91086200	BDP104 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P	Temperatură 650 °C, durată 5 s	LED50	BDP104
91088600	BDP104 LED100/830 DW PCF SI CLO 62P	Temperatură 650 °C, durată 5 s	LED100	BDP104

Date tehnice lumină (1/2)

Order Code	Full Product Name	Lățime fascicul de lumină corp de iluminat	Culoare sursă de lumină	Temperatură de culoare corelată (nom.)	Tip capac optic/lentilă
90608700	BDP100 LED30/740 DN PCC SI CLO-LS-6 76P	32° x 29°	Alb neutru 740	4000 K	Glob/capac transparent din polycarbonat
90609400	BDP100 LED40/830 II DM PCC SI CLO-LS-6 6	53° x 71°	Alb cald 830	3000 K	Glob/capac transparent din polycarbonat
90996500	BDP100 LED40/740 II DW PCC SI LS-6 62P	50° x 70°	Alb neutru 740	4000 K	Glob/capac transparent din polycarbonat
90997200	BDP100 LED50/740 II DW PCC SI LS-6 62P	50° x 70°	Alb neutru 740	4000 K	Glob/capac transparent din polycarbonat
90998900	BDP100 LED60/740 II DW PCC SI LS-6 62P	50° x 70°	Alb neutru 740	4000 K	Glob/capac transparent din polycarbonat
91002200	BDP100 LED40/740 II DS PCC SI LS-6 62P	75°	Alb neutru 740	4000 K	Glob/capac transparent din polycarbonat
91003900	BDP100 LED50/740 II DS PCC SI LS-6 62P	75°	Alb neutru 740	4000 K	Glob/capac transparent din polycarbonat
91004600	BDP100 LED60/740 II DS PCC SI LS-6 62P	75°	Alb neutru 740	4000 K	Glob/capac transparent din polycarbonat
91008400	BDP100 LED40/830 II DW PCC SI LS-6 62P	50° x 70°	Alb cald 830	3000 K	Glob/capac transparent din polycarbonat
91009100	BDP100 LED50/830 II DW PCC SI LS-6 62P	50° x 70°	Alb cald 830	3000 K	Glob/capac transparent din polycarbonat

Order Code	Full Product Name	Lățime fascicul de lumină corp de iluminat	Culoare sursă de lumină	Temperatură de culoare corelată (nom.)	Tip capac optic/lentilă
91010700	BDP100 LED60/830 II DW PCC SI LS-6 62P	50° x 70°	Alb cald 830	3000 K	Glob/capac transparent din polycarbonat
91014500	BDP100 LED40/830 II DS PCC SI LS-6 62P	75°	Alb cald 830	3000 K	Glob/capac transparent din polycarbonat
91015200	BDP100 LED50/830 II DS PCC SI LS-6 62P	75°	Alb cald 830	3000 K	Glob/capac transparent din polycarbonat
91016900	BDP100 LED60/830 II DS PCC SI LS-6 62P	75°	Alb cald 830	3000 K	Glob/capac transparent din polycarbonat
30244600	BDP100 LED30/740 DM PCC SI CLO-DDF1 76P	53° x 71°	Alb neutru 740	4000 K	Glob/capac transparent din polycarbonat
37308800	BDP100 LED40/740 DS PCC GR DDF27 62P	75°	Alb neutru 740	4000 K	Glob/capac transparent din polycarbonat
90974300	BDP100 LED70/740 II DW PCC GR 62P	50° x 70°	Alb neutru 740	4000 K	Glob/capac transparent din polycarbonat
90979800	BDP100 LED50/740 II DS PCC GR 62P	75°	Alb neutru 740	4000 K	Glob/capac transparent din polycarbonat
90980400	BDP100 LED70/740 II DS PCC GR 62P	75°	Alb neutru 740	4000 K	Glob/capac transparent din polycarbonat
90986600	BDP100 LED70/830 II DW PCC GR 62P	50° x 70°	Alb cald 830	3000 K	Glob/capac transparent din polycarbonat

TownGuide Performer

Order Code	Full Product Name	Lăţime fascicul de lumină	Culoare sursă de lumină	Temperatură de culoare corelată (nom.)	Tip capac optic/lentilă
		corp de iluminat			
90990300	BDP100 LED30/830 II DS PCC GR 62P	75°	Alb cald 830	3000 K	Glob/capac transparent din policarbonat
90991000	BDP100 LED50/830 II DS PCC GR 62P	75°	Alb cald 830	3000 K	Glob/capac transparent din policarbonat
12880400	BDP100 LED120/740 II DRW PCC GR-900 D11	39° x 96°	Alb neutru 740	4000 K	Glob/capac transparent din policarbonat
90610000	BDP100 LED50/830 II DS PCF SI CLO-LS-6 6	75°	Alb cald 830	3000 K	Glob/capac din policarbonat mat
91000800	BDP100 LED50/740 II DW PCF SI LS-6 62P	50° x 70°	Alb neutru 740	4000 K	Glob/capac din policarbonat mat
91001500	BDP100 LED60/740 II DW PCF SI LS-6 62P	50° x 70°	Alb neutru 740	4000 K	Glob/capac din policarbonat mat
91005300	BDP100 LED40/740 II DS PCF SI LS-6 62P	75°	Alb neutru 740	4000 K	Glob/capac din policarbonat mat
91006000	BDP100 LED50/740 II DS PCF SI LS-6 62P	75°	Alb neutru 740	4000 K	Glob/capac din policarbonat mat
91007700	BDP100 LED60/740 II DS PCF SI LS-6 62P	75°	Alb neutru 840	4000 K	Glob/capac din policarbonat mat
91011400	BDP100 LED40/830 II DW PCF SI LS-6 62P	50° x 70°	Alb cald 830	3000 K	Glob/capac din policarbonat mat
91012100	BDP100 LED50/830 II DW PCF SI LS-6 62P	50° x 70°	Alb cald 830	3000 K	Glob/capac din policarbonat mat
91013800	BDP100 LED60/830 II DW PCF SI LS-6 62P	50° x 70°	Alb cald 830	3000 K	Glob/capac din policarbonat mat
91017600	BDP100 LED40/830 II DS PCF SI LS-6 62P	75°	Alb cald 830	3000 K	Glob/capac din policarbonat mat
91018300	BDP100 LED50/830 II DS PCF SI LS-6 62P	75°	Alb cald 830	3000 K	Glob/capac din policarbonat mat
91019000	BDP100 LED60/830 II DS PCF SI LS-6 62P	75°	Alb cald 830	3000 K	Glob/capac din policarbonat mat

Order Code	Full Product Name	Lăţime fascicul de lumină	Culoare sursă de lumină	Temperatură de culoare corelată (nom.)	Tip capac optic/lentilă
		corp de iluminat			
91051000	BDP100 LED20/830 DW PCF SI CLO 62P	50° x 70°	Alb cald 830	3000 K	Glob/capac din policarbonat mat
91054100	BDP100 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P	50° x 70°	Alb cald 830	3000 K	Glob/capac din policarbonat mat
91056500	BDP100 LED100/830 DW PCF SI CLO 62P	50° x 70°	Alb cald 830	3000 K	Glob/capac din policarbonat mat
91958200	BDP100 LED50/740 DW PCF SI 62P	50° x 70°	Alb neutru 740	4000 K	Glob/capac din policarbonat mat
32961000	BDP100 LED60/740 II DS PCF SI 62P	75°	Alb neutru 740	4000 K	Glob/capac din policarbonat mat
90603200	BDP100 LED50/830 II DS PCF GR 62P	75°	Alb cald 830	3000 K	Glob/capac din policarbonat mat
90981100	BDP100 LED30/740 II DS PCF GR 62P	75°	Alb neutru 740	4000 K	Glob/capac din policarbonat mat
90982800	BDP100 LED50/740 II DS PCF GR 62P	75°	Alb neutru 740	4000 K	Glob/capac din policarbonat mat
90983500	BDP100 LED70/740 II DS PCF GR 62P	75°	Alb neutru 740	4000 K	Glob/capac din policarbonat mat
90995800	BDP100 LED70/830 II DS PCF GR 62P	75°	Alb cald 830	3000 K	Glob/capac din policarbonat mat
91044200	BDP100 LED20/830 DS PCF GR 62P	75°	Alb cald 830	3000 K	Glob/capac din policarbonat mat
91045900	BDP100 LED30/830 DS PCF GR 62P	75°	Alb cald 830	3000 K	Glob/capac din policarbonat mat
91046600	BDP100 LED40/830 DS PCF GR 62P	75°	Alb cald 830	3000 K	Glob/capac din policarbonat mat
90614800	BDP101 LED60/830 II DS PCF SI CLO-DDF2 6	75°	Alb cald 830	3000 K	Glob/capac din policarbonat mat
91060200	BDP101 LED30/830 DW PCF SI CLO 62P	50° x 70°	Alb cald 830	3000 K	Glob/capac din policarbonat mat

TownGuide Performer

Order Code	Full Product Name	Lăţime fascicul de lumină	Culoare sursă de lumină	Temperatură de culoare corelată (nom.)	Tip capac optic/lentilă
		corp de iluminat			
91061900	BDP101 LED35/830 DW PCF SI CLO 62P	50° x 70°	Alb cald 830	3000 K	Glob/capac din polycarbonat mat
91064000	BDP101 LED100/830 DW PCF SI CLO 62P	50° x 70°	Alb cald 830	3000 K	Glob/capac din polycarbonat mat
90613100	BDP101 LED60/830 II DM PCC SI CLO-DDF2 6	53° x 71°	Alb cald 830	3000 K	Glob/capac transparent din polycarbonat
34534100	BDP101 LED40/740 II DS PCC GR MSP 62P	75°	Alb neutru 740	4000 K	Glob/capac transparent din polycarbonat
90620900	BDP102 LED40/830 II DW PCC SI CLO-DDF1 6	50° x 70°	Alb cald 830	3000 K	Glob/capac transparent din polycarbonat
91020600	BDP102 LED40/740 II DW PCC SI LS-6 62P	50° x 70°	Alb neutru 740	4000 K	Glob/capac transparent din polycarbonat
91021300	BDP102 LED50/740 II DW PCC SI LS-6 62P	50° x 70°	Alb neutru 740	4000 K	Glob/capac transparent din polycarbonat
91022000	BDP102 LED60/740 II DW PCC SI LS-6 62P	50° x 70°	Alb neutru 740	4000 K	Glob/capac transparent din polycarbonat
91026800	BDP102 LED40/740 II DS PCC SI LS-6 62P	75°	Alb neutru 740	4000 K	Glob/capac transparent din polycarbonat
91027500	BDP102 LED50/740 II DS PCC SI LS-6 62P	75°	Alb neutru 740	4000 K	Glob/capac transparent din polycarbonat
91028200	BDP102 LED60/740 II DS PCC SI LS-6 62P	75°	Alb neutru 740	4000 K	Glob/capac transparent din polycarbonat
91032900	BDP102 LED40/830 II DW PCC SI LS-6 62P	50° x 70°	Alb cald 830	3000 K	Glob/capac transparent din polycarbonat
91033600	BDP102 LED50/830 II DW PCC SI LS-6 62P	50° x 70°	Alb cald 830	3000 K	Glob/capac transparent din polycarbonat
91034300	BDP102 LED60/830 II DW PCC SI LS-6 62P	50° x 70°	Alb cald 830	3000 K	Glob/capac transparent din polycarbonat
91038100	BDP102 LED40/830 II DS PCC SI LS-6 62P	75°	Alb cald 830	3000 K	Glob/capac transparent din polycarbonat

Order Code	Full Product Name	Lăţime fascicul de lumină	Culoare sursă de lumină	Temperatură de culoare corelată (nom.)	Tip capac optic/lentilă
		corp de iluminat			
91039800	BDP102 LED50/830 II DS PCC SI LS-6 62P	75°	Alb cald 830	3000 K	Glob/capac transparent din polycarbonat
91040400	BDP102 LED60/830 II DS PCC SI LS-6 62P	75°	Alb cald 830	3000 K	Glob/capac transparent din polycarbonat
34709600	BDP102 LED70/740 DRW PCC GR D9 62P	39° x 96°	Alb neutru 740	4000 K	Glob/capac transparent din polycarbonat
90622300	BDP102 LED50/830 II DS PCF SI CLO-DDF1 6	75°	Alb cald 830	3000 K	Glob/capac din polycarbonat mat
91023700	BDP102 LED40/740 II DW PCF SI LS-6 62P	50° x 70°	Alb neutru 740	4000 K	Glob/capac din polycarbonat mat
91024400	BDP102 LED50/740 II DW PCF SI LS-6 62P	50° x 70°	Alb neutru 740	4000 K	Glob/capac din polycarbonat mat
91025100	BDP102 LED60/740 II DW PCF SI LS-6 62P	50° x 70°	Alb neutru 740	4000 K	Glob/capac din polycarbonat mat
91029900	BDP102 LED40/740 II DS PCF SI LS-6 62P	75°	Alb neutru 740	4000 K	Glob/capac din polycarbonat mat
91030500	BDP102 LED50/740 II DS PCF SI LS-6 62P	75°	Alb neutru 740	4000 K	Glob/capac din polycarbonat mat
91031200	BDP102 LED60/740 II DS PCF SI LS-6 62P	75°	Alb neutru 740	4000 K	Glob/capac din polycarbonat mat
91035000	BDP102 LED40/830 II DW PCF SI LS-6 62P	50° x 70°	Alb cald 830	3000 K	Glob/capac din polycarbonat mat
91036700	BDP102 LED50/830 II DW PCF SI LS-6 62P	50° x 70°	Alb cald 830	3000 K	Glob/capac din polycarbonat mat
91037400	BDP102 LED60/830 II DW PCF SI LS-6 62P	50° x 70°	Alb cald 830	3000 K	Glob/capac din polycarbonat mat
91041100	BDP102 LED40/830 II DS PCF SI LS-6 62P	75°	Alb cald 830	3000 K	Glob/capac din polycarbonat mat
91042800	BDP102 LED50/830 II DS PCF SI LS-6 62P	75°	Alb cald 830	3000 K	Glob/capac din polycarbonat mat

		Lăţime fascicul de lumină	Culoare sursă de lumină	Temperatură de culoare corelată (nom.)	Tip capac optic/lentilă
Order Code	Full Product Name	corp de iluminat			
91043500	BDP102 LED60/830 II DS PCF SI LS-6 62P	75°	Alb cald 830	3000 K	Glob/capac din policarbonat mat
91067100	BDP102 LED20/830 DW PCF SI CLO 62P	50° x 70°	Alb cald 830	3000 K	Glob/capac din policarbonat mat
91068800	BDP102 LED30/830 DW PCF SI CLO 62P	50° x 70°	Alb cald 830	3000 K	Glob/capac din policarbonat mat
91069500	BDP102 LED35/830 DW PCF SI CLO 62P	50° x 70°	Alb cald 830	3000 K	Glob/capac din policarbonat mat
91070100	BDP102 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P	50° x 70°	Alb cald 830	3000 K	Glob/capac din policarbonat mat
91071800	BDP102 LED70/830 DW PCF SI CLO 62P	50° x 70°	Alb cald 830	3000 K	Glob/capac din policarbonat mat
32054900	BDP102 LED20/830 II DW PCF SI LS-8 62P	50° x 70°	Alb cald 830	3000 K	Glob/capac din policarbonat mat
32056300	BDP102 LED35/830 II DW PCF SI LS-8 62P	50° x 70°	Alb cald 830	3000 K	Glob/capac din policarbonat mat
32057000	BDP102 LED35/830 II DW PCF SI 62P	50° x 70°	Alb cald 830	3000 K	Glob/capac din policarbonat mat
91075600	BDP103 LED20/830 DW PCF SI CLO 62P	50° x 70°	Alb cald 830	3000 K	Glob/capac din policarbonat mat

		Lăţime fascicul de lumină	Culoare sursă de lumină	Temperatură de culoare corelată (nom.)	Tip capac optic/lentilă
Order Code	Full Product Name	corp de iluminat			
91077000	BDP103 LED35/830 DW PCF SI CLO 62P	50° x 70°	Alb cald 830	3000 K	Glob/capac din policarbonat mat
91078700	BDP103 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P	50° x 70°	Alb cald 830	3000 K	Glob/capac din policarbonat mat
91081700	BDP103 LED120/830 DW PCF SI CLO 62P	50° x 70°	Alb cald 830	3000 K	Glob/capac din policarbonat mat
90623000	BDP104 LED30/740 II DM PCC SI CLO-LS-8 6	53° x 71°	Alb neutru 740	4000 K	Glob/capac transparent din policarbonat
90624700	BDP104 LED40/830 II DS PCF SI CLO-LS-8 6	75°	Alb cald 830	3000 K	Glob/capac din policarbonat mat
90999600	BDP100 LED40/740 II DW PCF SI LS-6 62P	50° x 70°	Alb neutru 740	4000 K	Glob/capac din policarbonat mat
91086200	BDP104 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P	50° x 70°	Alb cald 830	3000 K	Glob/capac din policarbonat mat
91088600	BDP104 LED100/830 DW PCF SI CLO 62P	50° x 70°	Alb cald 830	3000 K	Glob/capac din policarbonat mat

Date tehnice lumină (2/2)

		Indice de redare a culorilor (IRC)	Flux luminos	Număr de surse de lumină	Tip optic exterior	Randament luminos orientat în sus
Order Code	Full Product Name					
90608700	BDP100 LED30/740 DN PCC SI CLO-LS-6 76P	70	2.291 lm	4	Distribuţie îngustă	3
90609400	BDP100 LED40/830 II DM PCC SI CLO-LS-6 6	80	2.888 lm	4	Distribuţie medie	3

		Indice de redare a culorilor (IRC)	Flux luminos	Număr de surse de lumină	Tip optic exterior	Randament luminos orientat în sus
Order Code	Full Product Name					
90996500	BDP100 LED40/740 II DW PCC SI LS-6 62P	70	3.040 lm	3	Distribuţie largă	3
90997200	BDP100 LED50/740 II DW PCC SI LS-6 62P	70	3.750 lm	4	Distribuţie largă	3

TownGuide Performer

Order Code	Full Product Name	Indice de redare a	Flux	Număr de surse de lumină	Tip optic exterior	Randament luminos orientat în sus
		culorilor (IRC)	luminos	de		
90998900	BDP100 LED60/740 II DW PCC SI LS-6 62P	70	4.500 lm	4	Distribuție largă	3
91002200	BDP100 LED40/740 II DS PCC SI LS-6 62P	70	3.080 lm	3	Distribuție simetrică	3
91003900	BDP100 LED50/740 II DS PCC SI LS-6 62P	70	3.800 lm	4	Distribuție simetrică	3
91004600	BDP100 LED60/740 II DS PCC SI LS-6 62P	70	4.500 lm	4	Distribuție simetrică	3
91008400	BDP100 LED40/830 II DW PCC SI LS-6 62P	80	3.040 lm	3	Distribuție largă	3
91009100	BDP100 LED50/830 II DW PCC SI LS-6 62P	80	3.700 lm	4	Distribuție largă	3
91010700	BDP100 LED60/830 II DW PCC SI LS-6 62P	80	4.500 lm	4	Distribuție largă	3
91014500	BDP100 LED40/830 II DS PCC SI LS-6 62P	80	3.080 lm	3	Distribuție simetrică	3
91015200	BDP100 LED50/830 II DS PCC SI LS-6 62P	80	3.800 lm	4	Distribuție simetrică	3
91016900	BDP100 LED60/830 II DS PCC SI LS-6 62P	80	4.500 lm	4	Distribuție simetrică	3
30244600	BDP100 LED30/740 DM PCC SI CLO- DDF1 76P	70	2.204 lm	4	Distribuție medie	3
37308800	BDP100 LED40/740 DS PCC GR DDF27 62P	70	3.080 lm	-	Distribuție simetrică	3
90974300	BDP100 LED70/740 II DW PCC GR 62P	70	5.250 lm	-	Distribuție largă	3
90979800	BDP100 LED50/740 II DS PCC GR 62P	70	3.800 lm	-	Distribuție simetrică	3

Order Code	Full Product Name	Indice de redare a	Flux	Număr de surse de lumină	Tip optic exterior	Randament luminos orientat în sus
		culorilor (IRC)	luminos	de		
90980400	BDP100 LED70/740 II DS PCC GR 62P	70	5.250 lm	-	Distribuție simetrică	3
90986600	BDP100 LED70/830 II DW PCC GR 62P	80	5.250 lm	-	Distribuție largă	3
90990300	BDP100 LED30/830 II DS PCC GR 62P	80	2.340 lm	-	Distribuție simetrică	3
90991000	BDP100 LED50/830 II DS PCC GR 62P	80	3.800 lm	-	Distribuție simetrică	3
12880400	BDP100 LED120/740 II DRW PCC GR-900 D11	70	8.400 lm	-	Distribuție rezidențială largă	0
90610000	BDP100 LED50/830 II DS PCF SI CLO- LS-6 6	80	1.862 lm	6	Distribuție simetrică	3
91000800	BDP100 LED50/740 II DW PCF SI LS-6 62P	70	2.700 lm	4	Distribuție largă	3
91001500	BDP100 LED60/740 II DW PCF SI LS-6 62P	70	3.240 lm	4	Distribuție largă	3
91005300	BDP100 LED40/740 II DS PCF SI LS-6 62P	70	2.280 lm	3	Distribuție simetrică	3
91006000	BDP100 LED50/740 II DS PCF SI LS-6 62P	70	2.800 lm	4	Distribuție simetrică	3
91007700	BDP100 LED60/740 II DS PCF SI LS-6 62P	70	3.240 lm	4	Distribuție simetrică	3
91011400	BDP100 LED40/830 II DW PCF SI LS-6 62P	80	2.160 lm	3	Distribuție largă	3
91012100	BDP100 LED50/830 II DW PCF SI LS-6 62P	80	2.650 lm	4	Distribuție largă	3
91013800	BDP100 LED60/830 II	80	3.240 lm	4	Distribuție largă	3

Order Code	Full Product Name	Indice de redare a	Flux	Număr de surse de lumină	Tip optic exterior	Randament luminos orientat în sus
		culorilor (IRC)	luminos			
	DW PCF SI LS-6 62P					
91017600	BDP100 LED40/830 II DS PCF SI LS-6 62P	80	2.280 lm	3	Distribuție simetrică	3
91018300	BDP100 LED50/830 II DS PCF SI LS-6 62P	80	2.800 lm	4	Distribuție simetrică	3
91019000	BDP100 LED60/830 II DS PCF SI LS-6 62P	80	3.240 lm	4	Distribuție simetrică	3
91051000	BDP100 LED20/830 DW PCF SI CLO 62P	80	1.160 lm	4	Distribuție largă	3
91054100	BDP100 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P	80	2.576 lm	6	Distribuție largă	3
91056500	BDP100 LED100/830 DW PCF SI CLO 62P	80	4.240 lm	6	Distribuție largă	3
91958200	BDP100 LED50/740 DW PCF SI 62P	70	2.700 lm	6	Distribuție largă	3
32961000	BDP100 LED60/740 II DS PCF SI 62P	70	3.240 lm	4	Distribuție simetrică	3
90603200	BDP100 LED50/830 II DS PCF GR 62P	80	2.800 lm	-	Distribuție simetrică	3
90981100	BDP100 LED30/740 II DS PCF GR 62P	70	1.710 lm	-	Distribuție simetrică	3
90982800	BDP100 LED50/740 II DS PCF GR 62P	70	2.800 lm	-	Distribuție simetrică	3
90983500	BDP100 LED70/740 II DS PCF GR 62P	70	3.780 lm	-	Distribuție simetrică	3
90995800	BDP100 LED70/830 II DS PCF GR 62P	80	3.780 lm	-	Distribuție simetrică	3
91044200	BDP100 LED20/830 DS PCF GR 62P	80	1.160 lm	-	Distribuție simetrică	3
91045900	BDP100 LED30/830 DS PCF GR 62P	80	1.710 lm	-	Distribuție simetrică	3

Order Code	Full Product Name	Indice de redare a	Flux	Număr de surse de lumină	Tip optic exterior	Randament luminos orientat în sus
		culorilor (IRC)	luminos			
91046600	BDP100 LED40/830 DS PCF GR 62P	80	2.280 lm	-	Distribuție simetrică	3
90614800	BDP101 LED60/830 II DS PCF SI CLO- DDF2 6	80	2.300 lm	8	Distribuție simetrică	15
91060200	BDP101 LED30/830 DW PCF SI CLO 62P	80	1.798 lm	4	Distribuție largă	15
91061900	BDP101 LED35/830 DW PCF SI CLO 62P	80	2.013 lm	4	Distribuție largă	15
91064000	BDP101 LED100/830 DW PCF SI CLO 62P	80	4.560 lm	6	Distribuție largă	15
90613100	BDP101 LED60/830 II DM PCC SI CLO- DDF2 6	80	4.424 lm	8	Distribuție medie	3
34534100	BDP101 LED40/740 II DS PCC GR MSP 62P	70	3.320 lm	-	Distribuție simetrică	3
90620900	BDP102 LED40/830 II DW PCC SI CLO- DDF1 6	80	3.116 lm	4	Distribuție largă	3
91020600	BDP102 LED40/740 II DW PCC SI LS-6 62P	70	3.160 lm	3	Distribuție largă	3
91021300	BDP102 LED50/740 II DW PCC SI LS-6 62P	70	3.900 lm	4	Distribuție largă	3
91022000	BDP102 LED60/740 II DW PCC SI LS-6 62P	70	4.680 lm	4	Distribuție largă	3
91026800	BDP102 LED40/740 II DS PCC SI LS-6 62P	70	3.280 lm	3	Distribuție simetrică	3
91027500	BDP102 LED50/740 II DS PCC SI LS-6 62P	70	4.050 lm	4	Distribuție simetrică	3

Order Code	Full Product Name	Indice de redare a	Flux	Număr de surse de lumină	Tip optic exterior	Randament luminos orientat în sus
		culorilor (IRC)	luminos	de		
91028200	BDP102 LED60/740 II DS PCC SI LS-6 62P	70	4.740 lm	4	Distribuție simetrică	3
91032900	BDP102 LED40/830 II DW PCC SI LS-6 62P	80	3.160 lm	3	Distribuție largă	3
91033600	BDP102 LED50/830 II DW PCC SI LS-6 62P	80	3.850 lm	4	Distribuție largă	3
91034300	BDP102 LED60/830 II DW PCC SI LS-6 62P	80	4.680 lm	4	Distribuție largă	3
91038100	BDP102 LED40/830 II DS PCC SI LS-6 62P	80	3.280 lm	3	Distribuție simetrică	3
91039800	BDP102 LED50/830 II DS PCC SI LS-6 62P	80	4.000 lm	4	Distribuție simetrică	3
91040400	BDP102 LED60/830 II DS PCC SI LS-6 62P	80	4.740 lm	4	Distribuție simetrică	3
34709600	BDP102 LED70/740 DRW PCC GR D9 62P	70	4.900 lm	8	Distribuție rezidențială largă	3
90622300	BDP102 LED50/830 II DS PCF SI CLO-DDF1 6	80	1.900 lm	4	Distribuție simetrică	10
91023700	BDP102 LED40/740 II DW PCF SI LS-6 62P	70	2.280 lm	3	Distribuție largă	10
91024400	BDP102 LED50/740 II DW PCF SI LS-6 62P	70	2.800 lm	4	Distribuție largă	10
91025100	BDP102 LED60/740 II DW PCF SI LS-6 62P	70	3.300 lm	4	Distribuție largă	10
91029900	BDP102 LED40/740 II DS PCF SI LS-6 62P	70	2.360 lm	3	Distribuție simetrică	10

Order Code	Full Product Name	Indice de redare a	Flux	Număr de surse de lumină	Tip optic exterior	Randament luminos orientat în sus
		culorilor (IRC)	luminos	de		
91030500	BDP102 LED50/740 II DS PCF SI LS-6 62P	70	2.950 lm	4	Distribuție simetrică	10
91031200	BDP102 LED60/740 II DS PCF SI LS-6 62P	70	3.360 lm	4	Distribuție simetrică	10
91035000	BDP102 LED40/830 II DW PCF SI LS-6 62P	80	2.280 lm	3	Distribuție largă	10
91036700	BDP102 LED50/830 II DW PCF SI LS-6 62P	80	2.800 lm	4	Distribuție largă	10
91037400	BDP102 LED60/830 II DW PCF SI LS-6 62P	80	3.300 lm	4	Distribuție largă	10
91041100	BDP102 LED40/830 II DS PCF SI LS-6 62P	80	2.360 lm	3	Distribuție simetrică	10
91042800	BDP102 LED50/830 II DS PCF SI LS-6 62P	80	2.900 lm	4	Distribuție simetrică	10
91043500	BDP102 LED60/830 II DS PCF SI LS-6 62P	80	3.360 lm	4	Distribuție simetrică	10
91067100	BDP102 LED20/830 DW PCF SI CLO 62P	80	1.200 lm	4	Distribuție largă	10
91068800	BDP102 LED30/830 DW PCF SI CLO 62P	80	1.740 lm	4	Distribuție largă	10
91069500	BDP102 LED35/830 DW PCF SI CLO 62P	80	1.947 lm	4	Distribuție largă	10
91070100	BDP102 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P	80	2.714 lm	6	Distribuție largă	10
91071800	BDP102 LED70/830 DW PCF SI CLO 62P	80	3.584 lm	8	Distribuție largă	10
32054900	BDP102 LED20/830 II DW PCF SI LS-8 62P	80	1.160 lm	4	Distribuție largă	10
32056300	BDP102 LED35/830 II	80	1.995 lm	4	Distribuție largă	10

Order Code	Full Product Name	Indice de redare a	Flux	Număr de surse de lumină	Tip optic exterior	Randament luminos orientat în sus
		culorilor (IRC)	luminos	de		
	DW PCF SI LS-8 62P					
32057000	BDP102 LED35/830 II DW PCF SI 62P	80	1.995 lm	4	Distribuție largă	10
91075600	BDP103 LED20/830 DW PCF SI CLO 62P	80	1.060 lm	4	Distribuție largă	4
91077000	BDP103 LED35/830 DW PCF SI CLO 62P	80	1.716 lm	4	Distribuție largă	4
91078700	BDP103 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P	80	2.346 lm	6	Distribuție largă	4
91081700	BDP103 LED120/830 DW PCF SI CLO 62P	80	4.800 lm	8	Distribuție largă	4
90623000	BDP104 LED30/740 II DM PCC SI CLO-LS-8 6	70	2.204 lm	4	Distribuție medie	3

Funcționare și sistem electric

Order Code	Full Product Name	Consum de curent
90608700	BDP100 LED30/740 DN PCC SI CLO-LS-6 76P	19,6 W
90609400	BDP100 LED40/830 II DM PCC SI CLO-LS-6 6	32,5 W
90996500	BDP100 LED40/740 II DW PCC SI LS-6 62P	27,5 W
90997200	BDP100 LED50/740 II DW PCC SI LS-6 62P	34 W
90998900	BDP100 LED60/740 II DW PCC SI LS-6 62P	39 W
91002200	BDP100 LED40/740 II DS PCC SI LS-6 62P	27,5 W
91003900	BDP100 LED50/740 II DS PCC SI LS-6 62P	34 W
91004600	BDP100 LED60/740 II DS PCC SI LS-6 62P	39 W
91008400	BDP100 LED40/830 II DW PCC SI LS-6 62P	32,5 W
91009100	BDP100 LED50/830 II DW PCC SI LS-6 62P	41 W
91010700	BDP100 LED60/830 II DW PCC SI LS-6 62P	47 W
91014500	BDP100 LED40/830 II DS PCC SI LS-6 62P	32,5 W
91015200	BDP100 LED50/830 II DS PCC SI LS-6 62P	41 W
91016900	BDP100 LED60/830 II DS PCC SI LS-6 62P	47 W
30244600	BDP100 LED30/740 DM PCC SI CLO-DDF1 76P	19,6 W
37308800	BDP100 LED40/740 DS PCC GR DDF27 62P	27,5 W
90974300	BDP100 LED70/740 II DW PCC GR 62P	45,5 W
90979800	BDP100 LED50/740 II DS PCC GR 62P	34 W
90980400	BDP100 LED70/740 II DS PCC GR 62P	45,5 W
90986600	BDP100 LED70/830 II DW PCC GR 62P	56 W
90990300	BDP100 LED30/830 II DS PCC GR 62P	23,5 W
90991000	BDP100 LED50/830 II DS PCC GR 62P	41 W
12880400	BDP100 LED120/740 II DRW PCC GR-900 D11	79 W

Order Code	Full Product Name	Indice de redare a	Flux	Număr de surse de lumină	Tip optic exterior	Randament luminos orientat în sus
		culorilor (IRC)	luminos	de		
90624700	BDP104 LED40/830 II DS PCF SI CLO-LS-8 6	80	1.386 lm	3	Distribuție simetrică	3
90999600	BDP100 LED40/740 II DW PCF SI LS-6 62P	70	2.160 lm	3	Distribuție largă	3
91086200	BDP104 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P	80	2.208 lm	6	Distribuție largă	3
91088600	BDP104 LED100/830 DW PCF SI CLO 62P	80	3.680 lm	6	Distribuție largă	3

Order Code	Full Product Name	Consum de curent
90610000	BDP100 LED50/830 II DS PCF SI CLO-LS-6 6	32,5 W
91000800	BDP100 LED50/740 II DW PCF SI LS-6 62P	34 W
91001500	BDP100 LED60/740 II DW PCF SI LS-6 62P	39 W
91005300	BDP100 LED40/740 II DS PCF SI LS-6 62P	27,5 W
91006000	BDP100 LED50/740 II DS PCF SI LS-6 62P	34 W
91007700	BDP100 LED60/740 II DS PCF SI LS-6 62P	39 W
91011400	BDP100 LED40/830 II DW PCF SI LS-6 62P	32,5 W
91012100	BDP100 LED50/830 II DW PCF SI LS-6 62P	41 W
91013800	BDP100 LED60/830 II DW PCF SI LS-6 62P	47 W
91017600	BDP100 LED40/830 II DS PCF SI LS-6 62P	32,5 W
91018300	BDP100 LED50/830 II DS PCF SI LS-6 62P	41 W
91019000	BDP100 LED60/830 II DS PCF SI LS-6 62P	47 W
91051000	BDP100 LED20/830 DW PCF SI CLO 62P	15,8 W
91054100	BDP100 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P	40 W
91056500	BDP100 LED100/830 DW PCF SI CLO 62P	74 W
91958200	BDP100 LED50/740 DW PCF SI 62P	34 W
32961000	BDP100 LED60/740 II DS PCF SI 62P	39 W
90603200	BDP100 LED50/830 II DS PCF GR 62P	41 W
90981100	BDP100 LED30/740 II DS PCF GR 62P	19,6 W
90982800	BDP100 LED50/740 II DS PCF GR 62P	34 W
90983500	BDP100 LED70/740 II DS PCF GR 62P	45,5 W
90995800	BDP100 LED70/830 II DS PCF GR 62P	56 W
91044200	BDP100 LED20/830 DS PCF GR 62P	15,8 W

TownGuide Performer

Order Code	Full Product Name	Consum de curent
91045900	BDP100 LED30/830 DS PCF GR 62P	23,5 W
91046600	BDP100 LED40/830 DS PCF GR 62P	32,5 W
90614800	BDP101 LED60/830 II DS PCF SI CLO-DDF2 6	40 W
91060200	BDP101 LED30/830 DW PCF SI CLO 62P	23,5 W
91061900	BDP101 LED35/830 DW PCF SI CLO 62P	27 W
91064000	BDP101 LED100/830 DW PCF SI CLO 62P	74 W
90613100	BDP101 LED60/830 II DM PCC SI CLO-DDF2 6	46,5 W
34534100	BDP101 LED40/740 II DS PCC GR MSP 62P	27,5 W
90620900	BDP102 LED40/830 II DW PCC SI CLO-DDF1 6	32,5 W
91020600	BDP102 LED40/740 II DW PCC SI LS-6 62P	27,5 W
91021300	BDP102 LED50/740 II DW PCC SI LS-6 62P	34 W
91022000	BDP102 LED60/740 II DW PCC SI LS-6 62P	39 W
91026800	BDP102 LED40/740 II DS PCC SI LS-6 62P	27,5 W
91027500	BDP102 LED50/740 II DS PCC SI LS-6 62P	34 W
91028200	BDP102 LED60/740 II DS PCC SI LS-6 62P	39 W
91032900	BDP102 LED40/830 II DW PCC SI LS-6 62P	32,5 W
91033600	BDP102 LED50/830 II DW PCC SI LS-6 62P	41 W
91034300	BDP102 LED60/830 II DW PCC SI LS-6 62P	47 W
91038100	BDP102 LED40/830 II DS PCC SI LS-6 62P	32,5 W
91039800	BDP102 LED50/830 II DS PCC SI LS-6 62P	41 W
91040400	BDP102 LED60/830 II DS PCC SI LS-6 62P	47 W
34709600	BDP102 LED70/740 DRW PCC GR D9 62P	45,5 W
90622300	BDP102 LED50/830 II DS PCF SI CLO-DDF1 6	32,5 W
91023700	BDP102 LED40/740 II DW PCF SI LS-6 62P	27,5 W
91024400	BDP102 LED50/740 II DW PCF SI LS-6 62P	34 W
91025100	BDP102 LED60/740 II DW PCF SI LS-6 62P	39 W

Order Code	Full Product Name	Consum de curent
91029900	BDP102 LED40/740 II DS PCF SI LS-6 62P	27,5 W
91030500	BDP102 LED50/740 II DS PCF SI LS-6 62P	34 W
91031200	BDP102 LED60/740 II DS PCF SI LS-6 62P	39 W
91035000	BDP102 LED40/830 II DW PCF SI LS-6 62P	32,5 W
91036700	BDP102 LED50/830 II DW PCF SI LS-6 62P	41 W
91037400	BDP102 LED60/830 II DW PCF SI LS-6 62P	47 W
91041100	BDP102 LED40/830 II DS PCF SI LS-6 62P	32,5 W
91042800	BDP102 LED50/830 II DS PCF SI LS-6 62P	41 W
91043500	BDP102 LED60/830 II DS PCF SI LS-6 62P	47 W
91067100	BDP102 LED20/830 DW PCF SI CLO 62P	15,8 W
91068800	BDP102 LED30/830 DW PCF SI CLO 62P	23,5 W
91069500	BDP102 LED35/830 DW PCF SI CLO 62P	27 W
91070100	BDP102 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P	40 W
91071800	BDP102 LED70/830 DW PCF SI CLO 62P	54 W
32054900	BDP102 LED20/830 II DW PCF SI LS-8 62P	15,8 W
32056300	BDP102 LED35/830 II DW PCF SI LS-8 62P	27,5 W
32057000	BDP102 LED35/830 II DW PCF SI 62P	27,5 W
91075600	BDP103 LED20/830 DW PCF SI CLO 62P	15,8 W
91077000	BDP103 LED35/830 DW PCF SI CLO 62P	27 W
91078700	BDP103 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P	40 W
91081700	BDP103 LED120/830 DW PCF SI CLO 62P	92 W
90623000	BDP104 LED30/740 II DM PCC SI CLO-LS-8 6	19,6 W
90624700	BDP104 LED40/830 II DS PCF SI CLO-LS-8 6	27 W
90999600	BDP100 LED40/740 II DW PCF SI LS-6 62P	27,5 W
91086200	BDP104 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P	40 W
91088600	BDP104 LED100/830 DW PCF SI CLO 62P	74 W

Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase

Order Code	Full Product Name	Cu reglarea intensității luminoase
90608700	BDP100 LED30/740 DN PCC SI CLO-LS-6 76P	Da
90609400	BDP100 LED40/830 II DM PCC SI CLO-LS-6 6	Da
90996500	BDP100 LED40/740 II DW PCC SI LS-6 62P	Da
90997200	BDP100 LED50/740 II DW PCC SI LS-6 62P	Da
90998900	BDP100 LED60/740 II DW PCC SI LS-6 62P	Da
91002200	BDP100 LED40/740 II DS PCC SI LS-6 62P	Da
91003900	BDP100 LED50/740 II DS PCC SI LS-6 62P	Da
91004600	BDP100 LED60/740 II DS PCC SI LS-6 62P	Da
91008400	BDP100 LED40/830 II DW PCC SI LS-6 62P	Da
91009100	BDP100 LED50/830 II DW PCC SI LS-6 62P	Da
91010700	BDP100 LED60/830 II DW PCC SI LS-6 62P	Da
91014500	BDP100 LED40/830 II DS PCC SI LS-6 62P	Da
91015200	BDP100 LED50/830 II DS PCC SI LS-6 62P	Da
91016900	BDP100 LED60/830 II DS PCC SI LS-6 62P	Da
30244600	BDP100 LED30/740 DM PCC SI CLO-DDF1 76P	Da
37308800	BDP100 LED40/740 DS PCC GR DDF27 62P	Da
90974300	BDP100 LED70/740 II DW PCC GR 62P	Nu
90979800	BDP100 LED50/740 II DS PCC GR 62P	Nu
90980400	BDP100 LED70/740 II DS PCC GR 62P	Nu
90986600	BDP100 LED70/830 II DW PCC GR 62P	Nu
90990300	BDP100 LED30/830 II DS PCC GR 62P	Nu

Order Code	Full Product Name	Cu reglarea intensității luminoase
90991000	BDP100 LED50/830 II DS PCC GR 62P	Nu
12880400	BDP100 LED120/740 II DRW PCC GR-900 D11	Da
90610000	BDP100 LED50/830 II DS PCF SI CLO-LS-6 6	Da
91000800	BDP100 LED50/740 II DW PCF SI LS-6 62P	Da
91001500	BDP100 LED60/740 II DW PCF SI LS-6 62P	Da
91005300	BDP100 LED40/740 II DS PCF SI LS-6 62P	Da
91006000	BDP100 LED50/740 II DS PCF SI LS-6 62P	Da
91007700	BDP100 LED60/740 II DS PCF SI LS-6 62P	Da
91011400	BDP100 LED40/830 II DW PCF SI LS-6 62P	Da
91012100	BDP100 LED50/830 II DW PCF SI LS-6 62P	Da
91013800	BDP100 LED60/830 II DW PCF SI LS-6 62P	Da
91017600	BDP100 LED40/830 II DS PCF SI LS-6 62P	Da
91018300	BDP100 LED50/830 II DS PCF SI LS-6 62P	Da
91019000	BDP100 LED60/830 II DS PCF SI LS-6 62P	Da
91051000	BDP100 LED20/830 DW PCF SI CLO 62P	Nu
91054100	BDP100 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P	Nu
91056500	BDP100 LED100/830 DW PCF SI CLO 62P	Nu
91958200	BDP100 LED50/740 DW PCF SI 62P	Nu
32961000	BDP100 LED60/740 II DS PCF SI 62P	Nu
90603200	BDP100 LED50/830 II DS PCF GR 62P	Nu
90981100	BDP100 LED30/740 II DS PCF GR 62P	Nu

Order Code	Full Product Name	Cu reglarea intensității luminoase
90982800	BDP100 LED50/740 II DS PCF GR 62P	Nu
90983500	BDP100 LED70/740 II DS PCF GR 62P	Nu
90995800	BDP100 LED70/830 II DS PCF GR 62P	Nu
91044200	BDP100 LED20/830 DS PCF GR 62P	Nu
91045900	BDP100 LED30/830 DS PCF GR 62P	Nu
91046600	BDP100 LED40/830 DS PCF GR 62P	Nu
90614800	BDP101 LED60/830 II DS PCF SI CLO-DDF2 6	Da
91060200	BDP101 LED30/830 DW PCF SI CLO 62P	Nu
91061900	BDP101 LED35/830 DW PCF SI CLO 62P	Nu
91064000	BDP101 LED100/830 DW PCF SI CLO 62P	Nu
90613100	BDP101 LED60/830 II DM PCC SI CLO-DDF2 6	Da
34534100	BDP101 LED40/740 II DS PCC GR MSP 62P	Nu
90620900	BDP102 LED40/830 II DW PCC SI CLO-DDF1 6	Da
91020600	BDP102 LED40/740 II DW PCC SI LS-6 62P	Da
91021300	BDP102 LED50/740 II DW PCC SI LS-6 62P	Da
91022000	BDP102 LED60/740 II DW PCC SI LS-6 62P	Da
91026800	BDP102 LED40/740 II DS PCC SI LS-6 62P	Da
91027500	BDP102 LED50/740 II DS PCC SI LS-6 62P	Da
91028200	BDP102 LED60/740 II DS PCC SI LS-6 62P	Da
91032900	BDP102 LED40/830 II DW PCC SI LS-6 62P	Da
91033600	BDP102 LED50/830 II DW PCC SI LS-6 62P	Da
91034300	BDP102 LED60/830 II DW PCC SI LS-6 62P	Da
91038100	BDP102 LED40/830 II DS PCC SI LS-6 62P	Da
91039800	BDP102 LED50/830 II DS PCC SI LS-6 62P	Da
91040400	BDP102 LED60/830 II DS PCC SI LS-6 62P	Da
34709600	BDP102 LED70/740 DRW PCC GR D9 62P	Da
90622300	BDP102 LED50/830 II DS PCF SI CLO-DDF1 6	Da
91023700	BDP102 LED40/740 II DW PCF SI LS-6 62P	Da

Order Code	Full Product Name	Cu reglarea intensității luminoase
91024400	BDP102 LED50/740 II DW PCF SI LS-6 62P	Da
91025100	BDP102 LED60/740 II DW PCF SI LS-6 62P	Da
91029900	BDP102 LED40/740 II DS PCF SI LS-6 62P	Da
91030500	BDP102 LED50/740 II DS PCF SI LS-6 62P	Da
91031200	BDP102 LED60/740 II DS PCF SI LS-6 62P	Da
91035000	BDP102 LED40/830 II DW PCF SI LS-6 62P	Da
91036700	BDP102 LED50/830 II DW PCF SI LS-6 62P	Da
91037400	BDP102 LED60/830 II DW PCF SI LS-6 62P	Da
91041100	BDP102 LED40/830 II DS PCF SI LS-6 62P	Da
91042800	BDP102 LED50/830 II DS PCF SI LS-6 62P	Da
91043500	BDP102 LED60/830 II DS PCF SI LS-6 62P	Da
91067100	BDP102 LED20/830 DW PCF SI CLO 62P	Nu
91068800	BDP102 LED30/830 DW PCF SI CLO 62P	Nu
91069500	BDP102 LED35/830 DW PCF SI CLO 62P	Nu
91070100	BDP102 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P	Nu
91071800	BDP102 LED70/830 DW PCF SI CLO 62P	Nu
32054900	BDP102 LED20/830 II DW PCF SI LS-8 62P	Da
32056300	BDP102 LED35/830 II DW PCF SI LS-8 62P	Da
32057000	BDP102 LED35/830 II DW PCF SI 62P	Nu
91075600	BDP103 LED20/830 DW PCF SI CLO 62P	Nu
91077000	BDP103 LED35/830 DW PCF SI CLO 62P	Nu
91078700	BDP103 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P	Nu
91081700	BDP103 LED120/830 DW PCF SI CLO 62P	Nu
90623000	BDP104 LED30/740 II DM PCC SI CLO-LS-8 6	Da
90624700	BDP104 LED40/830 II DS PCF SI CLO-LS-8 6	Da
90999600	BDP100 LED40/740 II DW PCF SI LS-6 62P	Da
91086200	BDP104 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P	Nu
91088600	BDP104 LED100/830 DW PCF SI CLO 62P	Nu

Sistem mecanic și carcasă

Order Code	Full Product Name	Culoare carcasă
90608700	BDP100 LED30/740 DN PCC SI CLO-LS-6 76P	Argintiu
90609400	BDP100 LED40/830 II DM PCC SI CLO-LS-6 6	Argintiu
90996500	BDP100 LED40/740 II DW PCC SI LS-6 62P	Argintiu
90997200	BDP100 LED50/740 II DW PCC SI LS-6 62P	Argintiu
90998900	BDP100 LED60/740 II DW PCC SI LS-6 62P	Argintiu
91002200	BDP100 LED40/740 II DS PCC SI LS-6 62P	Argintiu
91003900	BDP100 LED50/740 II DS PCC SI LS-6 62P	Argintiu
91004600	BDP100 LED60/740 II DS PCC SI LS-6 62P	Argintiu
91008400	BDP100 LED40/830 II DW PCC SI LS-6 62P	Argintiu
91009100	BDP100 LED50/830 II DW PCC SI LS-6 62P	Argintiu
91010700	BDP100 LED60/830 II DW PCC SI LS-6 62P	Argintiu
91014500	BDP100 LED40/830 II DS PCC SI LS-6 62P	Argintiu
91015200	BDP100 LED50/830 II DS PCC SI LS-6 62P	Argintiu
91016900	BDP100 LED60/830 II DS PCC SI LS-6 62P	Argintiu
30244600	BDP100 LED30/740 DM PCC SI CLO-DDF1 76P	Argintiu
37308800	BDP100 LED40/740 DS PCC GR DDF27 62P	Gri
90974300	BDP100 LED70/740 II DW PCC GR 62P	Gri
90979800	BDP100 LED50/740 II DS PCC GR 62P	Gri
90980400	BDP100 LED70/740 II DS PCC GR 62P	Gri

Order Code	Full Product Name	Culoare carcasă
90986600	BDP100 LED70/830 II DW PCC GR 62P	Gri
90990300	BDP100 LED30/830 II DS PCC GR 62P	Gri
90991000	BDP100 LED50/830 II DS PCC GR 62P	Gri
12880400	BDP100 LED120/740 II DRW PCC GR-900 D11	Gri
90610000	BDP100 LED50/830 II DS PCF SI CLO-LS-6 6	Argintiu
91000800	BDP100 LED50/740 II DW PCF SI LS-6 62P	Argintiu
91001500	BDP100 LED60/740 II DW PCF SI LS-6 62P	Argintiu
91005300	BDP100 LED40/740 II DS PCF SI LS-6 62P	Argintiu
91006000	BDP100 LED50/740 II DS PCF SI LS-6 62P	Argintiu
91007700	BDP100 LED60/740 II DS PCF SI LS-6 62P	Argintiu
91011400	BDP100 LED40/830 II DW PCF SI LS-6 62P	Argintiu
91012100	BDP100 LED50/830 II DW PCF SI LS-6 62P	Argintiu
91013800	BDP100 LED60/830 II DW PCF SI LS-6 62P	Argintiu
91017600	BDP100 LED40/830 II DS PCF SI LS-6 62P	Argintiu
91018300	BDP100 LED50/830 II DS PCF SI LS-6 62P	Argintiu
91019000	BDP100 LED60/830 II DS PCF SI LS-6 62P	Argintiu
91051000	BDP100 LED20/830 DW PCF SI CLO 62P	Argintiu
91054100	BDP100 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P	Argintiu
91056500	BDP100 LED100/830 DW PCF SI CLO 62P	Argintiu

Order Code	Full Product Name	Culoare carcasă
91958200	BDP100 LED50/740 DW PCF SI 62P	Argintiu
32961000	BDP100 LED60/740 II DS PCF SI 62P	Argintiu
90603200	BDP100 LED50/830 II DS PCF GR 62P	Gri
90981100	BDP100 LED30/740 II DS PCF GR 62P	Gri
90982800	BDP100 LED50/740 II DS PCF GR 62P	Gri
90983500	BDP100 LED70/740 II DS PCF GR 62P	Gri
90995800	BDP100 LED70/830 II DS PCF GR 62P	Gri
91044200	BDP100 LED20/830 DS PCF GR 62P	Gri
91045900	BDP100 LED30/830 DS PCF GR 62P	Gri
91046600	BDP100 LED40/830 DS PCF GR 62P	Gri
90614800	BDP101 LED60/830 II DS PCF SI CLO-DDF2 6	Argintiu
91060200	BDP101 LED30/830 DW PCF SI CLO 62P	Argintiu
91061900	BDP101 LED35/830 DW PCF SI CLO 62P	Argintiu
91064000	BDP101 LED100/830 DW PCF SI CLO 62P	Argintiu
90613100	BDP101 LED60/830 II DM PCC SI CLO-DDF2 6	Argintiu
34534100	BDP101 LED40/740 II DS PCC GR MSP 62P	Gri
90620900	BDP102 LED40/830 II DW PCC SI CLO-DDF1 6	Argintiu
91020600	BDP102 LED40/740 II DW PCC SI LS-6 62P	Argintiu
91021300	BDP102 LED50/740 II DW PCC SI LS-6 62P	Argintiu
91022000	BDP102 LED60/740 II DW PCC SI LS-6 62P	Argintiu
91026800	BDP102 LED40/740 II DS PCC SI LS-6 62P	Argintiu
91027500	BDP102 LED50/740 II DS PCC SI LS-6 62P	Argintiu
91028200	BDP102 LED60/740 II DS PCC SI LS-6 62P	Argintiu
91032900	BDP102 LED40/830 II DW PCC SI LS-6 62P	Argintiu
91033600	BDP102 LED50/830 II DW PCC SI LS-6 62P	Argintiu
91034300	BDP102 LED60/830 II DW PCC SI LS-6 62P	Argintiu
91038100	BDP102 LED40/830 II DS PCC SI LS-6 62P	Argintiu
91039800	BDP102 LED50/830 II DS PCC SI LS-6 62P	Argintiu
91040400	BDP102 LED60/830 II DS PCC SI LS-6 62P	Argintiu
34709600	BDP102 LED70/740 DRW PCC GR D9 62P	Gri

Order Code	Full Product Name	Culoare carcasă
90622300	BDP102 LED50/830 II DS PCF SI CLO-DDF1 6	Argintiu
91023700	BDP102 LED40/740 II DW PCF SI LS-6 62P	Argintiu
91024400	BDP102 LED50/740 II DW PCF SI LS-6 62P	Argintiu
91025100	BDP102 LED60/740 II DW PCF SI LS-6 62P	Argintiu
91029900	BDP102 LED40/740 II DS PCF SI LS-6 62P	Argintiu
91030500	BDP102 LED50/740 II DS PCF SI LS-6 62P	Argintiu
91031200	BDP102 LED60/740 II DS PCF SI LS-6 62P	Argintiu
91035000	BDP102 LED40/830 II DW PCF SI LS-6 62P	Argintiu
91036700	BDP102 LED50/830 II DW PCF SI LS-6 62P	Argintiu
91037400	BDP102 LED60/830 II DW PCF SI LS-6 62P	Argintiu
91041100	BDP102 LED40/830 II DS PCF SI LS-6 62P	Argintiu
91042800	BDP102 LED50/830 II DS PCF SI LS-6 62P	Argintiu
91043500	BDP102 LED60/830 II DS PCF SI LS-6 62P	Argintiu
91067100	BDP102 LED20/830 DW PCF SI CLO 62P	Argintiu
91068800	BDP102 LED30/830 DW PCF SI CLO 62P	Argintiu
91069500	BDP102 LED35/830 DW PCF SI CLO 62P	Argintiu
91070100	BDP102 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P	Argintiu
91071800	BDP102 LED70/830 DW PCF SI CLO 62P	Argintiu
32054900	BDP102 LED20/830 II DW PCF SI LS-8 62P	Argintiu
32056300	BDP102 LED35/830 II DW PCF SI LS-8 62P	Argintiu
32057000	BDP102 LED35/830 II DW PCF SI 62P	Argintiu
91075600	BDP103 LED20/830 DW PCF SI CLO 62P	Argintiu
91077000	BDP103 LED35/830 DW PCF SI CLO 62P	Argintiu
91078700	BDP103 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P	Argintiu
91081700	BDP103 LED120/830 DW PCF SI CLO 62P	Argintiu
90623000	BDP104 LED30/740 II DM PCC SI CLO-LS-8 6	Argintiu
90624700	BDP104 LED40/830 II DS PCF SI CLO-LS-8 6	Argintiu
90999600	BDP100 LED40/740 II DW PCF SI LS-6 62P	Argintiu
91086200	BDP104 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P	Argintiu
91088600	BDP104 LED100/830 DW PCF SI CLO 62P	Argintiu

Aprobare și aplicație

Order Code	Full Product Name	Protecție contra supratensiunii (regim comun/diferențial)
90608700	BDP100 LED30/740 DN PCC SI CLO-LS-6 76P	Nivelul de protecție la supratensiune a corpului de iluminat până la 6 kV în mod diferențial și 6 kV în mod comun
90609400	BDP100 LED40/830 II DM PCC SI CLO-LS-6 6	Nivelul de protecție la supratensiune a corpului de iluminat până la 6 kV în mod diferențial și 6 kV în mod comun
90996500	BDP100 LED40/740 II DW PCC SI LS-6 62P	Nivelul de protecție la supratensiune a corpului de iluminat până la 6 kV în mod diferențial și 6 kV în mod comun
90997200	BDP100 LED50/740 II DW PCC SI LS-6 62P	Nivelul de protecție la supratensiune a corpului de iluminat până la 6 kV în mod diferențial și 6 kV în mod comun
90998900	BDP100 LED60/740 II DW PCC SI LS-6 62P	Nivelul de protecție la supratensiune a corpului de iluminat până la 6 kV în mod diferențial și 6 kV în mod comun

Order Code	Full Product Name	Protecție contra supratensiunii (regim comun/diferențial)
91002200	BDP100 LED40/740 II DS PCC SI LS-6 62P	Nivelul de protecție la supratensiune a corpului de iluminat până la 6 kV în mod diferențial și 6 kV în mod comun
91003900	BDP100 LED50/740 II DS PCC SI LS-6 62P	Nivelul de protecție la supratensiune a corpului de iluminat până la 6 kV în mod diferențial și 6 kV în mod comun
91004600	BDP100 LED60/740 II DS PCC SI LS-6 62P	Nivelul de protecție la supratensiune a corpului de iluminat până la 6 kV în mod diferențial și 6 kV în mod comun
91008400	BDP100 LED40/830 II DW PCC SI LS-6 62P	Nivelul de protecție la supratensiune a corpului de iluminat până la 6 kV în mod diferențial și 6 kV în mod comun
91009100	BDP100 LED50/830 II DW PCC SI LS-6 62P	Nivelul de protecție la supratensiune a corpului de iluminat până la 6 kV în mod diferențial și 6 kV în mod comun

Order Code	Full Product Name	Protecție contra supratensiunii (regim comun/ diferențial)
91010700	BDP100 LED60/830 II DW PCC SI LS-6 62P	Nivelul de protecție la supratensiune a corpului de iluminat până la 6 kV în mod diferențial și 6 kV în mod comun
91014500	BDP100 LED40/830 II DS PCC SI LS-6 62P	Nivelul de protecție la supratensiune a corpului de iluminat până la 6 kV în mod diferențial și 6 kV în mod comun
91015200	BDP100 LED50/830 II DS PCC SI LS-6 62P	Nivelul de protecție la supratensiune a corpului de iluminat până la 6 kV în mod diferențial și 6 kV în mod comun
91016900	BDP100 LED60/830 II DS PCC SI LS-6 62P	Nivelul de protecție la supratensiune a corpului de iluminat până la 6 kV în mod diferențial și 6 kV în mod comun
30244600	BDP100 LED30/740 DM PCC SI CLO-DDF1 76P	Nivelul de protecție la supratensiune a corpului de iluminat până la 6 kV în mod diferențial și 6 kV în mod comun
37308800	BDP100 LED40/740 DS PCC GR DDF27 62P	Nivelul de protecție la supratensiune a corpului de iluminat până la 6 kV în mod diferențial și 6 kV în mod comun
90974300	BDP100 LED70/740 II DW PCC GR 62P	Nivelul de protecție la supratensiune a corpului de iluminat până la 6 kV în mod diferențial și 6 kV în mod comun
90979800	BDP100 LED50/740 II DS PCC GR 62P	Nivelul de protecție la supratensiune a corpului de iluminat până la 6 kV în mod diferențial și 6 kV în mod comun
90980400	BDP100 LED70/740 II DS PCC GR 62P	Nivelul de protecție la supratensiune a corpului de iluminat până la 6 kV în mod diferențial și 6 kV în mod comun
90986600	BDP100 LED70/830 II DW PCC GR 62P	Nivelul de protecție la supratensiune a corpului de iluminat până la 6 kV în mod diferențial și 6 kV în mod comun
90990300	BDP100 LED30/830 II DS PCC GR 62P	Nivelul de protecție la supratensiune a corpului de iluminat până la 6 kV în mod diferențial și 6 kV în mod comun
90991000	BDP100 LED50/830 II DS PCC GR 62P	Nivelul de protecție la supratensiune a corpului de iluminat până la 6 kV în mod diferențial și 6 kV în mod comun
12880400	BDP100 LED120/740 II DRW PCC GR-900 D11	Nivelul de protecție la supratensiune a corpului de iluminat până la 6 kV în mod diferențial și 6 kV în mod comun
90610000	BDP100 LED50/830 II DS PCF SI CLO-LS-6 6	Nivelul de protecție la supratensiune a corpului de iluminat până la 6 kV în mod diferențial și 6 kV în mod comun
91000800	BDP100 LED50/740 II DW PCF SI LS-6 62P	Nivelul de protecție la supratensiune a corpului de iluminat până la 6 kV în mod diferențial și 6 kV în mod comun
91001500	BDP100 LED60/740 II DW PCF SI LS-6 62P	Nivelul de protecție la supratensiune a corpului de iluminat până la 6 kV în mod diferențial și 6 kV în mod comun
91005300	BDP100 LED40/740 II DS PCF SI LS-6 62P	Nivelul de protecție la supratensiune a corpului de iluminat până la 6 kV în mod diferențial și 6 kV în mod comun

Order Code	Full Product Name	Protecție contra supratensiunii (regim comun/ diferențial)
91006000	BDP100 LED50/740 II DS PCF SI LS-6 62P	Nivelul de protecție la supratensiune a corpului de iluminat până la 6 kV în mod diferențial și 6 kV în mod comun
91007700	BDP100 LED60/740 II DS PCF SI LS-6 62P	Nivelul de protecție la supratensiune a corpului de iluminat până la 6 kV în mod diferențial și 6 kV în mod comun
91011400	BDP100 LED40/830 II DW PCF SI LS-6 62P	Nivelul de protecție la supratensiune a corpului de iluminat până la 6 kV în mod diferențial și 6 kV în mod comun
91012100	BDP100 LED50/830 II DW PCF SI LS-6 62P	Nivelul de protecție la supratensiune a corpului de iluminat până la 6 kV în mod diferențial și 6 kV în mod comun
91013800	BDP100 LED60/830 II DW PCF SI LS-6 62P	Nivelul de protecție la supratensiune a corpului de iluminat până la 6 kV în mod diferențial și 6 kV în mod comun
91017600	BDP100 LED40/830 II DS PCF SI LS-6 62P	Nivelul de protecție la supratensiune a corpului de iluminat până la 6 kV în mod diferențial și 6 kV în mod comun
91018300	BDP100 LED50/830 II DS PCF SI LS-6 62P	Nivelul de protecție la supratensiune a corpului de iluminat până la 6 kV în mod diferențial și 6 kV în mod comun
91019000	BDP100 LED60/830 II DS PCF SI LS-6 62P	Nivelul de protecție la supratensiune a corpului de iluminat până la 6 kV în mod diferențial și 6 kV în mod comun
91051000	BDP100 LED20/830 DW PCF SI CLO 62P	Nivelul de protecție la supratensiune a corpului de iluminat până la 4 kV în mod diferențial și 4 kV în mod comun
91054100	BDP100 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P	Nivelul de protecție la supratensiune a corpului de iluminat până la 6 kV în mod diferențial și 6 kV în mod comun
91056500	BDP100 LED100/830 DW PCF SI CLO 62P	Nivelul de protecție la supratensiune a corpului de iluminat până la 6 kV în mod diferențial și 6 kV în mod comun
91958200	BDP100 LED50/740 DW PCF SI 62P	Nivelul de protecție la supratensiune a corpului de iluminat până la 6 kV în mod diferențial și 6 kV în mod comun
32961000	BDP100 LED60/740 II DS PCF SI 62P	Nivelul de protecție la supratensiune a corpului de iluminat până la 6 kV în mod diferențial și 6 kV în mod comun
90603200	BDP100 LED50/830 II DS PCF GR 62P	Nivelul de protecție la supratensiune a corpului de iluminat până la 6 kV în mod diferențial și 6 kV în mod comun
90981100	BDP100 LED30/740 II DS PCF GR 62P	Nivelul de protecție la supratensiune a corpului de iluminat până la 6 kV în mod diferențial și 6 kV în mod comun
90982800	BDP100 LED50/740 II DS PCF GR 62P	Nivelul de protecție la supratensiune a corpului de iluminat până la 6 kV în mod diferențial și 6 kV în mod comun
90983500	BDP100 LED70/740 II DS PCF GR 62P	Nivelul de protecție la supratensiune a corpului de iluminat până la 6 kV în mod diferențial și 6 kV în mod comun

Order Code	Full Product Name	Protecție contra supratensiunii (regim comun/ diferențial)
90995800	BDP100 LED70/830 II DS PCF GR 62P	Nivelul de protecție la supratensiune a corpului de iluminat până la 6 kV în mod diferențial și 6 kV în mod comun
91044200	BDP100 LED20/830 DS PCF GR 62P	Nivelul de protecție la supratensiune a corpului de iluminat până la 6 kV în mod diferențial și 6 kV în mod comun
91045900	BDP100 LED30/830 DS PCF GR 62P	Nivelul de protecție la supratensiune a corpului de iluminat până la 6 kV în mod diferențial și 6 kV în mod comun
91046600	BDP100 LED40/830 DS PCF GR 62P	Nivelul de protecție la supratensiune a corpului de iluminat până la 6 kV în mod diferențial și 6 kV în mod comun
90614800	BDP101 LED60/830 II DS PCF SI CLO-DDF2 6	Nivelul de protecție la supratensiune a corpului de iluminat până la 6 kV în mod diferențial și 6 kV în mod comun
91060200	BDP101 LED30/830 DW PCF SI CLO 62P	Nivelul de protecție la supratensiune a corpului de iluminat până la 6 kV în mod diferențial și 6 kV în mod comun
91061900	BDP101 LED35/830 DW PCF SI CLO 62P	Nivelul de protecție la supratensiune a corpului de iluminat până la 6 kV în mod diferențial și 6 kV în mod comun
91064000	BDP101 LED100/830 DW PCF SI CLO 62P	Nivelul de protecție la supratensiune a corpului de iluminat până la 6 kV în mod diferențial și 6 kV în mod comun
90613100	BDP101 LED60/830 II DM PCC SI CLO-DDF2 6	Nivelul de protecție la supratensiune a corpului de iluminat până la 6 kV în mod diferențial și 6 kV în mod comun
34534100	BDP101 LED40/740 II DS PCC GR MSP 62P	Nivelul de protecție la supratensiune a corpului de iluminat până la 6 kV în mod diferențial și 6 kV în mod comun
90620900	BDP102 LED40/830 II DW PCC SI CLO-DDF1 6	Nivelul de protecție la supratensiune a corpului de iluminat până la 6 kV în mod diferențial și 6 kV în mod comun
91020600	BDP102 LED40/740 II DW PCC SI LS-6 62P	Nivelul de protecție la supratensiune a corpului de iluminat până la 6 kV în mod diferențial și 6 kV în mod comun
91021300	BDP102 LED50/740 II DW PCC SI LS-6 62P	Nivelul de protecție la supratensiune a corpului de iluminat până la 6 kV în mod diferențial și 6 kV în mod comun
91022000	BDP102 LED60/740 II DW PCC SI LS-6 62P	Nivelul de protecție la supratensiune a corpului de iluminat până la 6 kV în mod diferențial și 6 kV în mod comun
91026800	BDP102 LED40/740 II DS PCC SI LS-6 62P	Nivelul de protecție la supratensiune a corpului de iluminat până la 6 kV în mod diferențial și 6 kV în mod comun
91027500	BDP102 LED50/740 II DS PCC SI LS-6 62P	Nivelul de protecție la supratensiune a corpului de iluminat până la 6 kV în mod diferențial și 6 kV în mod comun
91028200	BDP102 LED60/740 II DS PCC SI LS-6 62P	Nivelul de protecție la supratensiune a corpului de iluminat până la 6 kV în mod diferențial și 6 kV în mod comun

Order Code	Full Product Name	Protecție contra supratensiunii (regim comun/ diferențial)
91032900	BDP102 LED40/830 II DW PCC SI LS-6 62P	Nivelul de protecție la supratensiune a corpului de iluminat până la 6 kV în mod diferențial și 6 kV în mod comun
91033600	BDP102 LED50/830 II DW PCC SI LS-6 62P	Nivelul de protecție la supratensiune a corpului de iluminat până la 6 kV în mod diferențial și 6 kV în mod comun
91034300	BDP102 LED60/830 II DW PCC SI LS-6 62P	Nivelul de protecție la supratensiune a corpului de iluminat până la 6 kV în mod diferențial și 6 kV în mod comun
91038100	BDP102 LED40/830 II DS PCC SI LS-6 62P	Nivelul de protecție la supratensiune a corpului de iluminat până la 6 kV în mod diferențial și 6 kV în mod comun
91039800	BDP102 LED50/830 II DS PCC SI LS-6 62P	Nivelul de protecție la supratensiune a corpului de iluminat până la 6 kV în mod diferențial și 6 kV în mod comun
91040400	BDP102 LED60/830 II DS PCC SI LS-6 62P	Nivelul de protecție la supratensiune a corpului de iluminat până la 6 kV în mod diferențial și 6 kV în mod comun
34709600	BDP102 LED70/740 DRW PCC GR D9 62P	Nivelul de protecție la supratensiune a corpului de iluminat până la 6 kV în mod diferențial și 6 kV în mod comun
90622300	BDP102 LED50/830 II DS PCF SI CLO-DDF1 6	Nivelul de protecție la supratensiune a corpului de iluminat până la 6 kV în mod diferențial și 6 kV în mod comun
91023700	BDP102 LED40/740 II DW PCF SI LS-6 62P	Nivelul de protecție la supratensiune a corpului de iluminat până la 6 kV în mod diferențial și 6 kV în mod comun
91024400	BDP102 LED50/740 II DW PCF SI LS-6 62P	Nivelul de protecție la supratensiune a corpului de iluminat până la 6 kV în mod diferențial și 6 kV în mod comun
91025100	BDP102 LED60/740 II DW PCF SI LS-6 62P	Nivelul de protecție la supratensiune a corpului de iluminat până la 6 kV în mod diferențial și 6 kV în mod comun
91029900	BDP102 LED40/740 II DS PCF SI LS-6 62P	Nivelul de protecție la supratensiune a corpului de iluminat până la 6 kV în mod diferențial și 6 kV în mod comun
91030500	BDP102 LED50/740 II DS PCF SI LS-6 62P	Nivelul de protecție la supratensiune a corpului de iluminat până la 6 kV în mod diferențial și 6 kV în mod comun
91031200	BDP102 LED60/740 II DS PCF SI LS-6 62P	Nivelul de protecție la supratensiune a corpului de iluminat până la 6 kV în mod diferențial și 6 kV în mod comun
91035000	BDP102 LED40/830 II DW PCF SI LS-6 62P	Nivelul de protecție la supratensiune a corpului de iluminat până la 6 kV în mod diferențial și 6 kV în mod comun
91036700	BDP102 LED50/830 II DW PCF SI LS-6 62P	Nivelul de protecție la supratensiune a corpului de iluminat până la 6 kV în mod diferențial și 6 kV în mod comun
91037400	BDP102 LED60/830 II DW PCF SI LS-6 62P	Nivelul de protecție la supratensiune a corpului de iluminat până la 6 kV în mod diferențial și 6 kV în mod comun

Order Code	Full Product Name	Protecție contra supratensiunii (regim comun/ diferențial)
91041100	BDP102 LED40/830 II DS PCF SI LS-6 62P	Nivelul de protecție la supratensiune a corpului de iluminat până la 6 kV în mod diferențial și 6 kV în mod comun
91042800	BDP102 LED50/830 II DS PCF SI LS-6 62P	Nivelul de protecție la supratensiune a corpului de iluminat până la 6 kV în mod diferențial și 6 kV în mod comun
91043500	BDP102 LED60/830 II DS PCF SI LS-6 62P	Nivelul de protecție la supratensiune a corpului de iluminat până la 6 kV în mod diferențial și 6 kV în mod comun
91067100	BDP102 LED20/830 DW PCF SI CLO 62P	Nivelul de protecție la supratensiune a corpului de iluminat până la 6 kV în mod diferențial și 6 kV în mod comun
91068800	BDP102 LED30/830 DW PCF SI CLO 62P	Nivelul de protecție la supratensiune a corpului de iluminat până la 6 kV în mod diferențial și 6 kV în mod comun
91069500	BDP102 LED35/830 DW PCF SI CLO 62P	Nivelul de protecție la supratensiune a corpului de iluminat până la 6 kV în mod diferențial și 6 kV în mod comun
91070100	BDP102 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P	Nivelul de protecție la supratensiune a corpului de iluminat până la 6 kV în mod diferențial și 6 kV în mod comun
91071800	BDP102 LED70/830 DW PCF SI CLO 62P	Nivelul de protecție la supratensiune a corpului de iluminat până la 6 kV în mod diferențial și 6 kV în mod comun
32054900	BDP102 LED20/830 II DW PCF SI LS-8 62P	Nivelul de protecție la supratensiune a corpului de iluminat până la 6 kV în mod diferențial și 6 kV în mod comun
32056300	BDP102 LED35/830 II DW PCF SI LS-8 62P	Nivelul de protecție la supratensiune a corpului de iluminat până la 6 kV în mod diferențial și 6 kV în mod comun

Order Code	Full Product Name	Protecție contra supratensiunii (regim comun/ diferențial)
32057000	BDP102 LED35/830 II DW PCF SI 62P	Nivelul de protecție la supratensiune a corpului de iluminat până la 6 kV în mod diferențial și 6 kV în mod comun
91075600	BDP103 LED20/830 DW PCF SI CLO 62P	Nivelul de protecție la supratensiune a corpului de iluminat până la 6 kV în mod diferențial și 6 kV în mod comun
91077000	BDP103 LED35/830 DW PCF SI CLO 62P	Nivelul de protecție la supratensiune a corpului de iluminat până la 6 kV în mod diferențial și 6 kV în mod comun
91078700	BDP103 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P	Nivelul de protecție la supratensiune a corpului de iluminat până la 6 kV în mod diferențial și 6 kV în mod comun
91081700	BDP103 LED120/830 DW PCF SI CLO 62P	Nivelul de protecție la supratensiune a corpului de iluminat până la 6 kV în mod diferențial și 6 kV în mod comun
90623000	BDP104 LED30/740 II DM PCC SI CLO-LS-8 6	Nivelul de protecție la supratensiune a corpului de iluminat până la 6 kV în mod diferențial și 6 kV în mod comun
90624700	BDP104 LED40/830 II DS PCF SI CLO-LS-8 6	Nivelul de protecție la supratensiune a corpului de iluminat până la 6 kV în mod diferențial și 6 kV în mod comun
90999600	BDP100 LED40/740 II DW PCF SI LS-6 62P	Nivelul de protecție la supratensiune a corpului de iluminat până la 6 kV în mod diferențial și 6 kV în mod comun
91086200	BDP104 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P	Nivelul de protecție la supratensiune a corpului de iluminat până la 6 kV în mod diferențial și 6 kV în mod comun
91088600	BDP104 LED100/830 DW PCF SI CLO 62P	Nivelul de protecție la supratensiune a corpului de iluminat până la 6 kV în mod diferențial și 6 kV în mod comun

Condiții de utilizare

Order Code	Full Product Name	Nivel maxim de reglare a intensității luminoase
90608700	BDP100 LED30/740 DN PCC SI CLO-LS-6 76P	50%
90609400	BDP100 LED40/830 II DM PCC SI CLO-LS-6 6	50%
90996500	BDP100 LED40/740 II DW PCC SI LS-6 62P	50%
90997200	BDP100 LED50/740 II DW PCC SI LS-6 62P	50%
90998900	BDP100 LED60/740 II DW PCC SI LS-6 62P	50%
91002200	BDP100 LED40/740 II DS PCC SI LS-6 62P	50%
91003900	BDP100 LED50/740 II DS PCC SI LS-6 62P	50%
91004600	BDP100 LED60/740 II DS PCC SI LS-6 62P	50%
91008400	BDP100 LED40/830 II DW PCC SI LS-6 62P	50%
91009100	BDP100 LED50/830 II DW PCC SI LS-6 62P	50%
91010700	BDP100 LED60/830 II DW PCC SI LS-6 62P	50%
91014500	BDP100 LED40/830 II DS PCC SI LS-6 62P	50%
91015200	BDP100 LED50/830 II DS PCC SI LS-6 62P	50%
91016900	BDP100 LED60/830 II DS PCC SI LS-6 62P	50%
30244600	BDP100 LED30/740 DM PCC SI CLO-DDF1 76P	50%
37308800	BDP100 LED40/740 DS PCC GR DDF27 62P	50%

Order Code	Full Product Name	Nivel maxim de reglare a intensității luminoase
90974300	BDP100 LED70/740 II DW PCC GR 62P	Nu se aplică
90979800	BDP100 LED50/740 II DS PCC GR 62P	Nu se aplică
90980400	BDP100 LED70/740 II DS PCC GR 62P	Nu se aplică
90986600	BDP100 LED70/830 II DW PCC GR 62P	Nu se aplică
90990300	BDP100 LED30/830 II DS PCC GR 62P	Nu se aplică
90991000	BDP100 LED50/830 II DS PCC GR 62P	Nu se aplică
12880400	BDP100 LED120/740 II DRW PCC GR-900 D11	50%
90610000	BDP100 LED50/830 II DS PCF SI CLO-LS-6 6	50%
91000800	BDP100 LED50/740 II DW PCF SI LS-6 62P	50%
91001500	BDP100 LED60/740 II DW PCF SI LS-6 62P	50%
91005300	BDP100 LED40/740 II DS PCF SI LS-6 62P	50%
91006000	BDP100 LED50/740 II DS PCF SI LS-6 62P	50%
91007700	BDP100 LED60/740 II DS PCF SI LS-6 62P	50%
91011400	BDP100 LED40/830 II DW PCF SI LS-6 62P	50%
91012100	BDP100 LED50/830 II DW PCF SI LS-6 62P	50%
91013800	BDP100 LED60/830 II DW PCF SI LS-6 62P	50%

TownGuide Performer

Order Code	Full Product Name	Nivel maxim de reglare a intensității luminoase
91017600	BDP100 LED40/830 II DS PCF SI LS-6 62P	50%
91018300	BDP100 LED50/830 II DS PCF SI LS-6 62P	50%
91019000	BDP100 LED60/830 II DS PCF SI LS-6 62P	50%
91051000	BDP100 LED20/830 DW PCF SI CLO 62P	Nu se aplică
91054100	BDP100 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P	Nu se aplică
91056500	BDP100 LED100/830 DW PCF SI CLO 62P	Nu se aplică
91958200	BDP100 LED50/740 DW PCF SI 62P	Nu se aplică
32961000	BDP100 LED60/740 II DS PCF SI 62P	Nu se aplică
90603200	BDP100 LED50/830 II DS PCF GR 62P	Nu se aplică
90981100	BDP100 LED30/740 II DS PCF GR 62P	Nu se aplică
90982800	BDP100 LED50/740 II DS PCF GR 62P	Nu se aplică
90983500	BDP100 LED70/740 II DS PCF GR 62P	Nu se aplică
90995800	BDP100 LED70/830 II DS PCF GR 62P	Nu se aplică
91044200	BDP100 LED20/830 DS PCF GR 62P	Nu se aplică
91045900	BDP100 LED30/830 DS PCF GR 62P	Nu se aplică
91046600	BDP100 LED40/830 DS PCF GR 62P	Nu se aplică
90614800	BDP101 LED60/830 II DS PCF SI CLO-DDF2 6	50%
91060200	BDP101 LED30/830 DW PCF SI CLO 62P	Nu se aplică
91061900	BDP101 LED35/830 DW PCF SI CLO 62P	Nu se aplică
91064000	BDP101 LED100/830 DW PCF SI CLO 62P	Nu se aplică
90613100	BDP101 LED60/830 II DM PCC SI CLO-DDF2 6	50%
34534100	BDP101 LED40/740 II DS PCC GR MSP 62P	Nu se aplică
90620900	BDP102 LED40/830 II DW PCC SI CLO-DDF1 6	50%
91020600	BDP102 LED40/740 II DW PCC SI LS-6 62P	50%
91021300	BDP102 LED50/740 II DW PCC SI LS-6 62P	50%
91022000	BDP102 LED60/740 II DW PCC SI LS-6 62P	50%
91026800	BDP102 LED40/740 II DS PCC SI LS-6 62P	50%
91027500	BDP102 LED50/740 II DS PCC SI LS-6 62P	50%
91028200	BDP102 LED60/740 II DS PCC SI LS-6 62P	50%
91032900	BDP102 LED40/830 II DW PCC SI LS-6 62P	50%
91033600	BDP102 LED50/830 II DW PCC SI LS-6 62P	50%
91034300	BDP102 LED60/830 II DW PCC SI LS-6 62P	50%
91038100	BDP102 LED40/830 II DS PCC SI LS-6 62P	50%

Order Code	Full Product Name	Nivel maxim de reglare a intensității luminoase
91039800	BDP102 LED50/830 II DS PCC SI LS-6 62P	50%
91040400	BDP102 LED60/830 II DS PCC SI LS-6 62P	50%
34709600	BDP102 LED70/740 DRW PCC GR D9 62P	0% (digital)
90622300	BDP102 LED50/830 II DS PCF SI CLO-DDF1 6	50%
91023700	BDP102 LED40/740 II DW PCF SI LS-6 62P	50%
91024400	BDP102 LED50/740 II DW PCF SI LS-6 62P	50%
91025100	BDP102 LED60/740 II DW PCF SI LS-6 62P	50%
91029900	BDP102 LED40/740 II DS PCF SI LS-6 62P	50%
91030500	BDP102 LED50/740 II DS PCF SI LS-6 62P	50%
91031200	BDP102 LED60/740 II DS PCF SI LS-6 62P	50%
91035000	BDP102 LED40/830 II DW PCF SI LS-6 62P	50%
91036700	BDP102 LED50/830 II DW PCF SI LS-6 62P	50%
91037400	BDP102 LED60/830 II DW PCF SI LS-6 62P	50%
91041100	BDP102 LED40/830 II DS PCF SI LS-6 62P	50%
91042800	BDP102 LED50/830 II DS PCF SI LS-6 62P	50%
91043500	BDP102 LED60/830 II DS PCF SI LS-6 62P	50%
91067100	BDP102 LED20/830 DW PCF SI CLO 62P	Nu se aplică
91068800	BDP102 LED30/830 DW PCF SI CLO 62P	Nu se aplică
91069500	BDP102 LED35/830 DW PCF SI CLO 62P	Nu se aplică
91070100	BDP102 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P	Nu se aplică
91071800	BDP102 LED70/830 DW PCF SI CLO 62P	Nu se aplică
32054900	BDP102 LED20/830 II DW PCF SI LS-8 62P	50%
32056300	BDP102 LED35/830 II DW PCF SI LS-8 62P	50%
32057000	BDP102 LED35/830 II DW PCF SI 62P	Nu se aplică
91075600	BDP103 LED20/830 DW PCF SI CLO 62P	Nu se aplică
91077000	BDP103 LED35/830 DW PCF SI CLO 62P	Nu se aplică
91078700	BDP103 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P	Nu se aplică
91081700	BDP103 LED120/830 DW PCF SI CLO 62P	Nu se aplică
90623000	BDP104 LED30/740 II DM PCC SI CLO-LS-8 6	50%
90624700	BDP104 LED40/830 II DS PCF SI CLO-LS-8 6	50%
90999600	BDP100 LED40/740 II DW PCF SI LS-6 62P	50%
91086200	BDP104 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P	Nu se aplică
91088600	BDP104 LED100/830 DW PCF SI CLO 62P	Nu se aplică

Polar Wide Diagrams

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991089

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991064

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991080

Polar Wide Diagrams

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991074

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991010

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991104

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991136

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991021

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991062

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991085

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991093

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991066

Polar Wide Diagrams

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991073

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991082

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991014

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991090

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991112

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991077

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991024

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991079

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991223

Polar Wide Diagrams

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991103

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991149

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991069

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991084

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991071

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991078

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991081

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991086

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991083

Polar Wide Diagrams

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991096

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991094

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991058

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991139

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991015

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991097

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991025

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991009

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991076

Polar Wide Diagrams

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991057

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991060

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991098

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991087

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991132

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991190

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991063

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991068

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991059

Polar Wide Diagrams

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991128

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991065

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991072

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991101

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991088

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991164

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991061

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991056

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991122

Polar Wide Diagrams

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991091

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991125

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991095

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991129

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991210

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991067

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991121

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991147

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991070

Polar Wide Diagrams

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991102

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991117

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991075

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991142

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991138

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910925866299

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910925866304

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910925863297

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910925863295

Polar Wide Diagrams

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910925866289

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910925866287

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910925866298

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910925866293

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910925866297

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910925866278

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910925867796

