



Metronomis LED Fluída: un juego de luces y sombras

Metronomis LED Fluid

Metronomis LED es la primera gama post-top del mundo que ofrece una gama de efectos de iluminación medioambiental, para dar a los proyectos un toque contextual y estético único. Un innovador juego de reflejos, luces y sombras pudiendo crear un patrón medioambiental en el suelo o efectos dentro de la propia luminaria. Los tres nuevos diseños, ofrecen una relación visual y modular con Metronomis I. Por el día, el discreto diseño transparente se funde con el entorno, ya sea contemporáneo o clásico, mientras que su aspecto nocturno es a la vez decorativo y funcional. Metronomis LED, flexible y modular, se presenta en una gama de columnas y gran variedad de sistemas ópticos y efectos. Permite a los arquitectos y diseñadores de iluminación crear un diseño único y homogéneo, pero que refleja las distintas culturas urbanas y las diferencias históricas.

Beneficios

- Diseño puro y paleta de efectos de iluminación para que la ciudad tenga un aspecto único
- Confort visual excepcional y optimización de la seguridad
- Solución de iluminación completa e innovadora, en la que la columna y la luminaria comparten una identidad de diseño

Metronomis LED Fluid

Características

- Una gama de efectos de iluminación en el suelo, o en el interior o el exterior de la luminaria, permite crear distintos ambientes y dar a las calles y paisajes urbanos un toque visual especial.
- Con todas las ventajas de LEDGINE (gran ahorro energético, se puede reparar y actualizar, conserva la excelente calidad de la luz durante toda su vida útil, muchas aplicaciones)
- Cinco columnas de aluminio y madera dedicadas, con alturas de 3,5 y 4 metros, perfeccionan el estilo puro y simplificado de las luminarias

Aplicaciones


- Centros urbanos y plazas
- Centros comerciales y de negocios
- Áreas residenciales y arquitectónicas

Versions



OPPR BDS650i 0017

Plano de dimensiones



Metronomis LED Fluid

Detalles del producto



OPDP_BDS650i_0009-Detail
photo



OPDP_BDS650i_0011-Detail
photo



OPDP_BDS650i_0023-Detail
photo



OPDP_BDS650i_0025-Detail
photo



OPDP_BDS650i_0027-Detail
photo



OPDP_BDS650i_0029-Detail
photo



OPDP_BDS650i_0031-Detail
photo



OPDP_BDS650i_0033-Detail
photo

Metronomis LED Fluid

Detalles del producto



OPDP_BDS650i_0035-Detail
photo



OPDP_BDS650i_0037-Detail
photo




OPDP_BDS650i_0039-Detail
photo




OPDP_BDS650i_0041-Detail
photo




OPDP_BDS650i_0045-Detail
photo



OPDP_BDS650i_0047-Detail
photo



OPDP_BDS650i_0049-Detail
photo



OPDP_BDS650i_0051-Detail
photo

Metronomis LED Fluid

Detalles del producto



OPDP_BDS650i_0053-Detail photo



OPDP_BDS650i_0055-Detail photo

Metronomis LED Fluid

Información general	
Marca CE	Sí
Driver incluido	Sí
Marca de inflamabilidad	-
Fuente de luz sustituible	Sí
Número de unidades de equipo	1 unidad
Código de gama de producto	BDS670
Datos técnicos de la luz	
Apertura del haz de luz de la luminaria	48° x 66°
Color de la fuente de luz	740 blanco neutro
Temperatura de color correlacionada (Nom)	4000 K
Tipo de cubierta óptica	Cierre/difusor de policarbonato
Índice de reproducción cromática (IRC)	≥70
Tipo de óptica exterior	Distribución media Metronomis
Entrada lateral en ángulo de inclinación estándar	-
Post-top en ángulo de inclinación estándar	-
Ratio de potencia lumínica ascendente	4,92
Controles y regulación	
Regulable	Sí
Mecánicos y de carcasa	
Color de la carcasa	Gris
Aprobación y aplicación	
Índice de protección frente a choque mecánico	IK10
Código de protección de entrada	IP66
Surge Protection (Common/Differential)	Nivel de protección contra sobretensiones hasta 10 kV
Condiciones de aplicación	
Nivel máximo de atenuación	Programable

Información general

Order Code	Full Product Name	Código de familias de lámparas
19964400	BDS670 LED20-4S/740 I MDM D9 STD 60	LED20
19982800	BDS670 LED80-4S/740 I MDM D9 STD 60	LED80

Datos técnicos de la luz

Order Code	Full Product Name	Flujo luminoso
19964400	BDS670 LED20-4S/740 I MDM D9 STD 60	1.700 lm

Order Code	Full Product Name	Flujo luminoso
19982800	BDS670 LED80-4S/740 I MDM D9 STD 60	6.800 lm

Operativos y eléctricos

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
19964400	BDS670 LED20-4S/740 I MDM D9 STD 60	13 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
19982800	BDS670 LED80-4S/740 I MDM D9 STD 60	46,5 W

Metronomis LED Fluid

Polar Wide Diagrams

Polar Normal (separate) - BDS650I -
910925868169

Polar Normal (separate) - BDS650I -
910925868187

