



Metronomis LED – a fény és az árnyék játéka

Metronomis LED Fluid

A Metronomis LED a világon az első olyan oszlopfej termékcsalád, amely megvilágítási effektek palettájával képes a projekteknek egyedülálló kontextust vagy esztétikai irányt adni. A tükröződések, a fény és az árnyék innovatív játéka a talaj síkján vagy a burán környezeti mintázat kialakításával teremt további hangulatot. A négy új jellegzetes formai kialakítás – a Metronomis I termékekre visszautaló vizuális és moduláris elemekkel – maximálisan letisztult. Napközben a diszkrét, szinte láthatatlan forma beleolvad a környezetébe, attól függetlenül, hogy kortárs vagy klasszikus a környezet, este azonban nem csupán funkcionális, hanem dekoratív is a megjelenése. A flexibilis, moduláris Metronomis LED termékcsaládhoz különféle oszlopok is tartoznak, valamint az optikák és az effektek széles választéka áll az építészek és a világítástervezők rendelkezésére, hogy olyan egységes, következetes megvilágítási terveket tudjanak készíteni, amelyek továbbra is tükrözik a városi kultúra és történelem különbözőségeit.

Előnyök

- Letisztult formával és a megvilágítási effektek palettájával tehető egyedi megjelenésűvé a település
- Kivételes vizuális komfort párosul az optimális biztonsághoz
- Teljes körű és innovatív megvilágítási megoldás, az oszlop és a világítótest közös formanyelvével

Metronomis LED Fluid

Szolgáltatások

- A földön, a burán belüli vagy kívüli megvilágítási effektek palettája különféle hangulatok keltésére alkalmas, így az utcák és a városok látványvilága különleges vizuális élményt képes teremteni.
- A LEDGINE rendszer minden előnye (nagy energiamegtakarítás, szervizelhetőség és fejleszthetőség, kiváló fényminőség a teljes élettartam alatt, sokoldalú alkalmazhatóság)
- Öt, kifejezetten ehhez a termékhez készült alumínium- és faoszlop (3,5, illetve 4 méteres magassággal) hangsúlyozza a lámpatestek letisztult stílusát

Alkalmazás


- Városközpontok és terek
- Kereskedelmi és üzleti központok
- Lakóövezetek és építészeti területek

Versions



Metronomis LED Fluid BDS670

Méretezett rajza



Metronomis LED Fluid

Termék részletei



OPDP_BDS650i_0009-Detail
photo



OPDP_BDS650i_0011-Detail
photo



OPDP_BDS650i_0023-Detail
photo



OPDP_BDS650i_0025-Detail
photo



OPDP_BDS650i_0027-Detail
photo



OPDP_BDS650i_0029-Detail
photo



OPDP_BDS650i_0031-Detail
photo



OPDP_BDS650i_0033-Detail
photo

Metronomis LED Fluid

Termék részletei



OPDP_BDS650i_0035-Detail
photo



OPDP_BDS650i_0037-Detail
photo




OPDP_BDS650i_0039-Detail
photo




OPDP_BDS650i_0041-Detail
photo




OPDP_BDS650i_0045-Detail
photo



OPDP_BDS650i_0047-Detail
photo



OPDP_BDS650i_0049-Detail
photo



OPDP_BDS650i_0051-Detail
photo

Metronomis LED Fluid

Termék részletei



OPDP_BDS650i_0053-Detail photo



OPDP_BDS650i_0055-Detail photo

Általános információ	
CE jelölés	Igen
Előtét mellékelve	Igen
Gyűlékonysági jelzés	-
Cserélhető fényforrás	Igen
Előtét egységek száma	1 egység
Termékcsalád kódja	BDS670
Technikai adatok	
Optikai búra típusa	Polikarbonát burra
Szabványos dőlésszög oldalsó bevezetésnél	-
Normál dőlésszögű oszlopfej	-
Mechanika és tokozás	
Ház színe	Szürke
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK10
Por és víz elleni védelem kódja	IP66
Túlfeszültség-védelem (közös/különbözeti)	Túlfeszültség-védelmi szint 10-ig kV

Általános információ

Order Code	Full Product Name	Lámpacsalád kódja
19964400	BDS670 LED20-4S/740 I MDM D9 STD 60	LED20
19982800	BDS670 LED80-4S/740 I MDM D9 STD 60	LED80
19991000	BDS670 LED20/727 II MDS SRT 60	LED20
19993400	BDS670 LED80/722 I MDM SRT 60	LED80
19969900	BDS670 LED15-4S/830 PSU II MDS DIA STD 6	LED15

Technikai adatok (1/2)

Order Code	Full Product Name	Lámpatest fény sugarának fényeloszlása	A fényforrás színe	Korrelált színhőmérséklet (névl.)	Színvisszaadási index (CRI)
19964400	BDS670 LED20-4S/740 I MDM D9 STD 60	48° x 66°	740 semleges fehér	4000 K	≥70
19982800	BDS670 LED80-4S/740 I MDM D9 STD 60	48° x 66°	740 semleges fehér	4000 K	≥70
19991000	BDS670 LED20/727	17°	727 meleg fehér	2700 K	≥70

Order Code	Full Product Name	Lámpatest fény sugarának fényeloszlása	A fényforrás színe	Korrelált színhőmérséklet (névl.)	Színvisszaadási index (CRI)
	II MDS SRT 60				
19993400	BDS670 LED80/722 I MDM SRT 60	48° x 66°	722 meleg fehér	2200 K	≥70
19969900	BDS670 LED15-4S/830 PSU II	17°	830 meleg fehér	3000 K	≥80

Metronomis LED Fluid

	Full	Lámpatest	A	Korrelált	
Order	Product	fénysugarának	fényforrás	színhőmérséklet	Színvisszaadási
Code	Name	fényeloszlása	színe	(névl.)	index (CRI)
	MDS DIA				
	STD 6				

Technikai adatok (2/2)

Order Code	Full Product Name	Fényáram	Optikai típus – kültéri	Felfelé irányuló fényhányados
19964400	BDS670 LED20-4S/740 I MDM D9 STD 60	1 700 lm	Metronomis közepes fényeloszlás	4,92
19982800	BDS670 LED80-4S/740 I MDM D9 STD 60	6 800 lm	Metronomis közepes fényeloszlás	4,92
19991000	BDS670 LED20/727 II MDS SRT 60	1 700 lm	Metronomis szimmetrikus fényeloszlás	5,37

Order Code	Full Product Name	Fényáram	Optikai típus – kültéri	Felfelé irányuló fényhányados
19993400	BDS670 LED80/722 I MDM SRT 60	6 720 lm	Metronomis közepes fényeloszlás	4,92
19969900	BDS670 LED15-4S/830 PSU II MDS DIA STD 6	1 155 lm	Metronomis szimmetrikus fényeloszlás	3,96

Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
19964400	BDS670 LED20-4S/740 I MDM D9 STD 60	13 W
19982800	BDS670 LED80-4S/740 I MDM D9 STD 60	46,5 W
19991000	BDS670 LED20/727 II MDS SRT 60	15,2 W

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
19993400	BDS670 LED80/722 I MDM SRT 60	64 W
19969900	BDS670 LED15-4S/830 PSU II MDS DIA STD 6	12,2 W

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Order Code	Full Product Name	Szabályozható
19964400	BDS670 LED20-4S/740 I MDM D9 STD 60	Igen
19982800	BDS670 LED80-4S/740 I MDM D9 STD 60	Igen
19991000	BDS670 LED20/727 II MDS SRT 60	Igen

Order Code	Full Product Name	Szabályozható
19993400	BDS670 LED80/722 I MDM SRT 60	Igen
19969900	BDS670 LED15-4S/830 PSU II MDS DIA STD 6	Nem

Alkalmazási feltételek

Order Code	Full Product Name	Maximális szabályozási szint
19964400	BDS670 LED20-4S/740 I MDM D9 STD 60	Programozható
19982800	BDS670 LED80-4S/740 I MDM D9 STD 60	Programozható
19991000	BDS670 LED20/727 II MDS SRT 60	Programozható

Order Code	Full Product Name	Maximális szabályozási szint
19993400	BDS670 LED80/722 I MDM SRT 60	Programozható
19969900	BDS670 LED15-4S/830 PSU II MDS DIA STD 6	Nem alkalmazható

Metronomis LED Fluid

Polar Wide Diagrams

Polar Normal (separate) - BDS650I -
910925868198

Polar Normal (separate) - BDS650I -
910925868174

Polar Normal (separate) - BDS650I -
910925868196

Polar Normal (separate) - BDS650I -
910925868169

Polar Normal (separate) - BDS650I -
910925868187

