



Copenhagen LED – nenápadný, nadčasový design

Copenhagen LED Small

Svítlidlo Copenhagen bylo vyvinuto ve spolupráci s Útvarem městského architekta města Kodaně pro zvýšení estetického působení městského osvětlení. Výsledkem je svítlidlo, které lze použít pro řadu aplikací, od silnic po náměstí, a to se zachováním jednoty designu. Copenhagen se vyrábí ve dvou velikostech což umožňuje dodržet měřítko pro různé výšky stožárů a délky závěsů. Volba symetrické nebo asymetrické optiky a širokým výběrem světelných zdrojů, včetně nejmodernější LED technologie, završuje specifikaci tohoto extrémně přizpůsobivého svítlidla.

Výhody

- Unikátní opálový kryt vytváří komfortní světelné prostředí
- Moderní LED technologie v kombinaci s nejnovějšími systémy řízení
- Modernizovatelné: LED modul a driver jsou vyměnitelné

Vlastnosti

- Vybaveno technologií LEDGINE – nejmodernější, nadčasovou technologií LED
- Elegantní design
- Vhodné pro převěšovou montáž i pro montáž na výložník

Aplikace

- Obytné ulice
- Pěší zóny a cyklistické stezky
- Vedlejší ulice

Specifikace

Copenhagen LED Small

Typ	BGS443 (na výložník)
	BDS443 (na sloup)
	BSS443 (závěsné)
Zdroj světla	Zabudovaný LED modul
Příkon	19 až 109 W
Náhradní teplota	3000 K (teplá bílá)
chromatičnost	4000 K (neutrální bílá)
Světelný tok	GreenLine: 1600 až 7808 lm
	EconomyLine: 2322 až 11329 lm
Měrný výkon	Až 79 lm/W (pro 3000 K)
	Až 104 lm/W (pro 4000 K)
Index podání barev	84 (3000 K)
	76 (4000 K)
Pokles světelného toku	Green Line 100,000 h
- L80F10	Economy Line 70,000 h
Teplota okolí	-20 °C až +25 °C
Driver	Zabudovaný
Napájení	-20 °C až +25 °C
Náběhový proud	130 A / 165 µs (50%)
Řízení	LumiStep: 6 a 8 h
	DynaDimmer
	SDU
	Externí signál 1-10 V a DALI
	StarSense RF
	AmpDim

Optika	Vyzařování komfort (DC)
	Vyzařování střední (DM)
	Vyzařování široké (DW)
	Vyzařování mokrá vozovka (DK)
	Vyzařování přechod pravé (DP-R)
	Vyzařování symetrické úzké (DSN)
Optický kryt	Sklo, ploché
Materiál	Těleso: PMMA, nárazuvzdorné
	Horní příruba: litý hliník
	Chladič: litý hliník
	Kryt: tvrzené sklo
Barva	Horní příruba: standardně světle šedá
	Těleso standardně: světle šedá (RAL7035) nebo opál
	Ostatní RAL barvy na vyžádání
Údržba	Tři nástroje pro otevření krytu pro všechny údržbové práce (Torx15, Torx25, Torx25)
Montáž	Dodáváno s kabelem délky 10,5 m
	Doporučená montážní výška: 4 až 6 m
	Standardní náklon: 0°
	Nastavitelný náklon: 2°
Příslušenství	Max SCx: 0,08 m²
Příslušenství	Montážní třmen pro závěsnou montáž BSS443
Poznámka	BSS443: montážní třmen se objednává zvlášť

Versions



Copenhagen LED BRS443 městské
svítidlo s LEDGINE

Detaily o výrobku



Approval and Application

Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK08
Ochrana proti rázům (běžný/rozdílový režim)	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu

Controls and Dimming

Stmívatelné	Ne
-------------	----

General Information

Divergence světelného paprsku svítidla	180°
Značka CE	CE mark
Typ optického krytu/čoček	FG
Včetně předřadníku	Ano
Značka hořlavosti	F
Značka Green Flagship	Green Flagship
Vyměnitelnost světelného zdroje	Ano
Verze světelného zdroje	3S
Počet předřadниковých jednotek	1 unit
Počet světelných zdrojů	1
Kód produktové řady	BRS443

Light Technical

Standardní úhel sklonu při montáži s bočním vstupem	0°
Standardní úhel sklonu v případě montáže na vršek sloupku	0°
Poměr výkonu světelného toku směrem vzhůru	0

Operating and Electrical

Order Code	Full Product Name	Proud předřadníku
08162300	BRS443 GRN59-3S/740 II O-DK CLO-DDF6 C10	-
08177700	BRS443 GRN56-3S/830 II O-DK CLO-DDF6 C10	-
08178400	BRS443 GRN64-3S/830 II O-DK CLO-DDF6 C10	-
08467900	BRS443 GRN29-3S/740 II DC GR CLO-DDF6	470 mA
56070800	BRS443 GRN39-3S/740 II DK GR CLO-DDF6	300 mA
56198900	BRS443 GRN16-3S/830 II DC CLO-DDF6 C10K	305 mA
56199600	BRS443 GRN24-3S/830 II DC GR CLO-DDF6	458 mA
56213900	BRS443 GRN32-3S/830 II DC GR CLO-DDF6	590 mA
56194100	BRS443 GRN16-3S/830 II DK CLO-DDF6 C10K	305 mA
56068500	BRS443 GRN32-3S/830 II DK CLO-DDF6 C10K	590 mA
56134700	BRS443 GRN20-3S/740 II O-DK CLO-DDF6 C10	-
08094700	BRS443 GRN16-3S/830 II DW GR CLO-DDF6	305 mA
08111100	BRS443 GRN24-3S/830 II DW GR CLO-DDF6	458 mA
08112800	BRS443 GRN32-3S/830 II DW GR CLO-DDF6	590 mA
08125800	BRS443 GRN49-3S/740 II DK GR CLO-DDF6	380 mA
08127200	BRS443 GRN20-3S/740 II DK GR CLO-DDF6	300 mA
08315300	BRS443 GRN20-3S/740 II O-DW CLO-DDF6	-
08349800	BRS443 GRN40-3S/830 II DK GR CLO-DDF6	380 mA
08358000	BRS443 GRN29-3S/740 II DK GR CLO C10K	470 mA
08359700	BRS443 GRN49-3S/740 II DK GR CLO C10K	380 mA
08360300	BRS443 GRN29-3S/740 II DW GR CLO-DDF6	470 mA
08381800	BRS443 GRN59-3S/740 II DK GR CLO-DDF6	300 mA
08389400	BRS443 GRN48-3S/830 II DK GR CLO-DDF6	455 mA
08401300	BRS443 GRN20-3S/740 II DW GR CLO-DDF6	300 mA
08456300	BRS443 GRN39-3S/740 II O-DK CLO-DDF6	-
08466200	BRS443 GRN29-3S/740 II DK GR CLO-DDF6	470 mA
56038800	BRS443 GRN20-3S/740 II O-DK CLO C10K	-
56039500	BRS443 GRN24-3S/830 II O-DK CLO-DDF6	-
08455600	BRS443 GRN29-3S/740 II O-DK CLO-DDF6	-
56180400	BRS443 GRN24-3S/830 II O-DW CLO-DDF6 C10	-
56186600	BRS443 GRN59-3S/740 II DW GR CLO-DDF6	300 mA
56229000	BRS443 GRN32-3S/830 II O-DW CLO-DDF6	-
56237500	BRS443 GRN32-3S/830 II DP-R GR CLO C10K	590 mA
56238200	BRS443 GRN39-3S/740 II DW CLO-DDF6 C10K	300 mA
56244300	BRS443 GRN20-3S/740 II O-DC CLO-DDF6	-
56251100	BRS443 GRN56-3S/830 II DK CLO-DDF6 C10K	352 mA
56252800	BRS443 GRN64-3S/830 II DK GR CLO-DDF6	402 mA
56267200	BRS443 GRN24-3S/830 II DK GR CLO-DDF6	458 mA
56268900	BRS443 GRN56-3S/830 II DW GR CLO-DDF6	352 mA
56288700	BRS443 GRN39-3S/740 II O-DP-R CLO C10K	-
56296200	BRS443 GRN39-3S/740 II DK GR CLO C10K	300 mA
56372300	BRS443 GRN39-3S/740 II O-DW CLO-DDF6	-
56371600	BRS443 GRN29-3S/740 II O-DW CLO-DDF6	-
98519800	BRS443 GRN16-3S/830 II O-DW CLO C10K	-
98550100	BRS443 GRN24-3S/830 II O-DC CLO-DDF6 C10	-
98595200	BRS443 GRN32-3S/830 II DK GR CLO C10K	590 mA
98598300	BRS443 GRN32-3S/830 II O-DC CLO-DDF6 C10	-
98604100	BRS443 GRN40-3S/830 II O-DK CLO-DDF6	-
98688100	BRS443 GRN49-3S/740 II DW CLO-DDF6 C10K	380 mA
98689800	BRS443 GRN48-3S/830 II O-DC CLO-DDF6 C10	-
98692800	BRS443 GRN39-3S/740 II O-DC CLO-DDF6 C10	-

Order Code	Full Product Name	Proud předřadníku
98694200	BRS443 GRN59-3S/740 II O-DW CLO-DDF6 C10	-
98717800	BRS443 GRN29-3S/740 II DW CLO C10K	-
98783300	BRS443 GRN48-3S/830 II O-DP-R CLO C10K	-
98784000	BRS443 GRN48-3S/830 II O-DP-L CLO C10K	-
98818200	BRS443 GRN59-3S/740 II O-DK CLO C10K	-
98841000	BRS443 GRN39-3S/740 II DP-R CLO C10K	300 mA
98847200	BRS443 GRN59-3S/740 II O-DP-R C10K	-
98848900	BRS443 GRN40-3S/830 II DC CLO-DDF6 C10K	380 mA
98950900	BRS443 GRN39-3S/740 II O-DP-R CLO-DDF6	-
25118800	BRS443 GRN20-3S/740 II DP-R GR C10K	300 mA

General Information

Order Code	Full Product Name	Barva světelného zdroje	Kód řady zdroje	Typ optiky
08162300	BRS443 GRN59-3S/740 II O-DK CLO-DDF6 C10	740 neutrální bílá	GRN59	Distribution wet road (DK)
08177700	BRS443 GRN56-3S/830 II O-DK CLO-DDF6 C10	830 teplá bílá	GRN56	Distribution wet road (DK)
08178400	BRS443 GRN64-3S/830 II O-DK CLO-DDF6 C10	830 teplá bílá	GRN64	Distribution wet road (DK)
08467900	BRS443 GRN29-3S/740 II DC GR CLO-DDF6	740 neutrální bílá	GRN29	Distribution comfort
56070800	BRS443 GRN39-3S/740 II DK GR CLO-DDF6	740 neutrální bílá	GRN39	Distribution wet road (DK)
56198900	BRS443 GRN16-3S/830 II DC CLO-DDF6 C10K	830 teplá bílá	GRN16	Distribution comfort
56199600	BRS443 GRN24-3S/830 II DC GR CLO-DDF6	830 teplá bílá	GRN24	Distribution comfort
56213900	BRS443 GRN32-3S/830 II DC GR CLO-DDF6	830 teplá bílá	GRN32	Distribution comfort
56194100	BRS443 GRN16-3S/830 II DK CLO-DDF6 C10K	830 teplá bílá	GRN16	Distribution wet road (DK)
56068500	BRS443 GRN32-3S/830 II DK CLO-DDF6 C10K	830 teplá bílá	GRN32	Distribution wet road (DK)
56134700	BRS443 GRN20-3S/740 II O-DK CLO-DDF6 C10	740 neutrální bílá	GRN20	Distribution wet road (DK)
08094700	BRS443 GRN16-3S/830 II DW GR CLO-DDF6	830 teplá bílá	GRN16	Distribution wide
08111100	BRS443 GRN24-3S/830 II DW GR CLO-DDF6	830 teplá bílá	GRN24	Distribution wide
08112800	BRS443 GRN32-3S/830 II DW GR CLO-DDF6	830 teplá bílá	GRN32	Distribution wide
08125800	BRS443 GRN49-3S/740 II DK GR CLO-DDF6	740 neutrální bílá	GRN49	Distribution wet road (DK)
08127200	BRS443 GRN20-3S/740 II DK GR CLO-DDF6	740 neutrální bílá	GRN20	Distribution wet road (DK)
08315300	BRS443 GRN20-3S/740 II O-DW CLO-DDF6	740 neutrální bílá	GRN20	Distribution wide
08349800	BRS443 GRN40-3S/830 II DK GR CLO-DDF6	830 teplá bílá	GRN40	Distribution wet road (DK)

Order Code	Full Product Name	Barva světelného zdroje	Kód řady zdroje	Typ optiky
08358000	BRS443 GRN29-3S/740 II DK GR CLO C10K	740 neutrální bílá	GRN29	Distribution wet road (DK)
08359700	BRS443 GRN49-3S/740 II DK GR CLO C10K	740 neutrální bílá	GRN49	Distribution wet road (DK)
08360300	BRS443 GRN29-3S/740 II DW GR CLO-DDF6	740 neutrální bílá	GRN29	Distribution wide
08381800	BRS443 GRN59-3S/740 II DK GR CLO-DDF6	740 neutrální bílá	GRN59	Distribution wet road (DK)
08389400	BRS443 GRN48-3S/830 II DK GR CLO-DDF6	830 teplá bílá	GRN48	Distribution wet road (DK)
08401300	BRS443 GRN20-3S/740 II DW GR CLO-DDF6	740 neutrální bílá	GRN20	Distribution wide
08456300	BRS443 GRN39-3S/740 II O-DK CLO-DDF6	740 neutrální bílá	GRN39	Distribution wet road (DK)
08466200	BRS443 GRN29-3S/740 II DK GR CLO-DDF6	740 neutrální bílá	GRN29	Distribution wet road (DK)
56038800	BRS443 GRN20-3S/740 II O-DK CLO C10K	740 neutrální bílá	GRN20	Distribution wet road (DK)
56039500	BRS443 GRN24-3S/830 II O-DK CLO-DDF6	830 teplá bílá	GRN24	Distribution wet road (DK)
08455600	BRS443 GRN29-3S/740 II O-DK CLO-DDF6	740 neutrální bílá	GRN29	Distribution wet road (DK)
56180400	BRS443 GRN24-3S/830 II O-DW CLO-DDF6 C10	830 teplá bílá	GRN24	Distribution wide
56186600	BRS443 GRN59-3S/740 II DW GR CLO-DDF6	740 neutrální bílá	GRN59	Distribution wide
56229000	BRS443 GRN32-3S/830 II O-DW CLO-DDF6	830 teplá bílá	GRN32	Distribution wide
56237500	BRS443 GRN32-3S/830 II DP-R GR CLO C10K	830 teplá bílá	GRN32	Distribution pedestrian crossing right
56238200	BRS443 GRN39-3S/740 II DW CLO-DDF6 C10K	740 neutrální bílá	GRN39	Distribution wide
56244300	BRS443 GRN20-3S/740 II O-DC CLO-DDF6	740 neutrální bílá	GRN20	Distribution comfort

Copenhagen LED Small

Order Code	Full Product Name	Barva světelného zdroje	Kód řady zdroje	Typ optiky
56251100	BRS443 GRN56-3S/830 II DK CLO-DDF6 C10K	830 teplá bílá	GRN56	Distribution wet road (DK)
56252800	BRS443 GRN64-3S/830 II DK GR CLO-DDF6	830 teplá bílá	GRN64	Distribution wet road (DK)
56267200	BRS443 GRN24-3S/830 II DK GR CLO-DDF6	830 teplá bílá	GRN24	Distribution wet road (DK)
56268900	BRS443 GRN56-3S/830 II DW GR CLO-DDF6	830 teplá bílá	GRN56	Distribution wide
56288700	BRS443 GRN39-3S/740 II O-DP-R CLO C10K	740 neutrální bílá	GRN39	Distribution pedestrian crossing right
56296200	BRS443 GRN39-3S/740 II DK GR CLO C10K	740 neutrální bílá	GRN39	Distribution wet road (DK)
56372300	BRS443 GRN39-3S/740 II O-DW CLO-DDF6	740 neutrální bílá	GRN39	Distribution wide
56371600	BRS443 GRN29-3S/740 II O-DW CLO-DDF6	740 neutrální bílá	GRN29	Distribution wide
98519800	BRS443 GRN16-3S/830 II O-DW CLO C10K	830 teplá bílá	GRN16	Distribution wide
98550100	BRS443 GRN24-3S/830 II O-DC CLO-DDF6 C10	830 teplá bílá	GRN24	Distribution comfort
98595200	BRS443 GRN32-3S/830 II DK GR CLO C10K	830 teplá bílá	GRN32	Distribution wet road (DK)
98598300	BRS443 GRN32-3S/830 II O-DC CLO-DDF6 C10	830 teplá bílá	GRN32	Distribution comfort
98604100	BRS443 GRN40-3S/830 II O-DK CLO-DDF6	830 teplá bílá	GRN40	Distribution wet road (DK)
98688100	BRS443 GRN49-3S/740 II DW CLO-DDF6 C10K	740 neutrální bílá	GRN49	Distribution wide
98689800	BRS443 GRN48-3S/830 II O-DC CLO-DDF6 C10	830 teplá bílá	GRN48	Distribution comfort

Order Code	Full Product Name	Barva světelného zdroje	Kód řady zdroje	Typ optiky
98692800	BRS443 GRN39-3S/740 II O-DC CLO-DDF6 C10	740 neutrální bílá	GRN39	Distribution comfort
98694200	BRS443 GRN59-3S/740 II O-DW CLO-DDF6 C10	740 neutrální bílá	GRN59	Distribution wide
98717800	BRS443 GRN29-3S/740 II DW CLO C10K	740 neutrální bílá	GRN29	Distribution wide
98783300	BRS443 GRN48-3S/830 II O-DP-R CLO C10K	830 teplá bílá	GRN48	Distribution pedestrian crossing right
98784000	BRS443 GRN48-3S/830 II O-DP-L CLO C10K	830 teplá bílá	GRN48	Opal reflector with distribution pedestrian crossing left
98818200	BRS443 GRN59-3S/740 II O-DK CLO C10K	740 neutrální bílá	GRN59	Distribution wet road (DK)
98841000	BRS443 GRN39-3S/740 II DP-R CLO C10K	740 neutrální bílá	GRN39	Distribution pedestrian crossing right
98847200	BRS443 GRN59-3S/740 II O-DP-R C10K	740 neutrální bílá	GRN59	Distribution pedestrian crossing right
98848900	BRS443 GRN40-3S/830 II DC CLO-DDF6 C10K	830 teplá bílá	GRN40	Distribution comfort
98950900	BRS443 GRN39-3S/740 II O-DP-R CLO-DDF6	740 neutrální bílá	GRN39	Distribution pedestrian crossing right
25118800	BRS443 GRN20-3S/740 II DP-R GR C10K	740 neutrální bílá	GRN20	Distribution pedestrian crossing right

Initial Performance (IEC Compliant)

Order Code	Full Product Name	Počáteční korelační teplota chromatičnosti	Počáteční index barevného podání	Počáteční světelný tok
08162300	BRS443 GRN59-3S/740 II O-DK CLO-DDF6 C10	4000 K	≥70	4960 lm
08177700	BRS443 GRN56-3S/830 II O-DK CLO-DDF6 C10	3000 K	≥80	4800 lm
08178400	BRS443 GRN64-3S/830 II O-DK CLO-DDF6 C10	3000 K	≥80	5360 lm
08467900	BRS443 GRN29-3S/740 II DC GR CLO-DDF6	4000 K	≥70	2480 lm
56070800	BRS443 GRN39-3S/740 II DK GR CLO-DDF6	4000 K	≥70	3280 lm
56198900	BRS443 GRN16-3S/830 II DC CLO-DDF6 C10K	3000 K	≥80	1400 lm

Order Code	Full Product Name	Počáteční korelační teplota chromatičnosti	Počáteční index barevného podání	Počáteční světelný tok
56199600	BRS443 GRN24-3S/830 II DC GR CLO-DDF6	3000 K	≥80	2000 lm
56213900	BRS443 GRN32-3S/830 II DC GR CLO-DDF6	3000 K	≥80	2480 lm
56194100	BRS443 GRN16-3S/830 II DK CLO-DDF6 C10K	3000 K	≥80	1400 lm
56068500	BRS443 GRN32-3S/830 II DK CLO-DDF6 C10K	3000 K	≥80	2480 lm
56134700	BRS443 GRN20-3S/740 II O-DK CLO-DDF6 C10	4000 K	≥70	1680 lm
08094700	BRS443 GRN16-3S/830 II DW GR CLO-DDF6	3000 K	≥80	1400 lm

Copenhagen LED Small

Order Code	Full Product Name	Počáteční korelační teplota chromatičnosti	Počáteční index barevného podání	Počáteční světelný tok
08111100	BRS443 GRN24-3S/830 II DW GR CLO-DDF6	3000 K	≥80	2000 lm
08112800	BRS443 GRN32-3S/830 II DW GR CLO-DDF6	3000 K	≥80	2480 lm
08125800	BRS443 GRN49-3S/740 II DK GR CLO-DDF6	4000 K	≥70	4080 lm
08127200	BRS443 GRN20-3S/740 II DK GR CLO-DDF6	4000 K	≥70	1680 lm
08315300	BRS443 GRN20-3S/740 II O-DW CLO-DDF6	4000 K	≥70	1680 lm
08349800	BRS443 GRN40-3S/830 II DK GR CLO-DDF6	3000 K	≥80	3440 lm
08358000	BRS443 GRN29-3S/740 II DK GR CLO C10K	4000 K	≥70	2480 lm
08359700	BRS443 GRN49-3S/740 II DK GR CLO C10K	4000 K	≥70	4080 lm
08360300	BRS443 GRN29-3S/740 II DW GR CLO-DDF6	4000 K	≥70	2480 lm
08381800	BRS443 GRN59-3S/740 II DK GR CLO-DDF6	4000 K	≥70	4960 lm
08389400	BRS443 GRN48-3S/830 II DK GR CLO-DDF6	3000 K	≥80	4000 lm
08401300	BRS443 GRN20-3S/740 II DW GR CLO-DDF6	4000 K	≥70	1680 lm
08456300	BRS443 GRN39-3S/740 II O-DK CLO-DDF6	4000 K	≥70	3280 lm
08466200	BRS443 GRN29-3S/740 II DK GR CLO-DDF6	4000 K	≥70	2480 lm
56038800	BRS443 GRN20-3S/740 II O-DK CLO C10K	4000 K	≥70	1680 lm
56039500	BRS443 GRN24-3S/830 II O-DK CLO-DDF6	3000 K	≥80	2000 lm
08455600	BRS443 GRN29-3S/740 II O-DK CLO-DDF6	4000 K	≥70	2480 lm
56180400	BRS443 GRN24-3S/830 II O-DW CLO-DDF6 C10	3000 K	≥80	2000 lm
56186600	BRS443 GRN59-3S/740 II DW GR CLO-DDF6	4000 K	≥70	4960 lm
56229000	BRS443 GRN32-3S/830 II O-DW CLO-DDF6	3000 K	≥80	2480 lm
56237500	BRS443 GRN32-3S/830 II DP-R GR CLO C10K	3000 K	≥80	2480 lm
56238200	BRS443 GRN39-3S/740 II DW CLO-DDF6 C10K	4000 K	≥70	3280 lm
56244300	BRS443 GRN20-3S/740 II O-DC CLO-DDF6	4000 K	≥70	1680 lm
56251100	BRS443 GRN56-3S/830 II DK CLO-DDF6 C10K	3000 K	≥80	4800 lm
56252800	BRS443 GRN64-3S/830 II DK GR CLO-DDF6	3000 K	≥80	5360 lm

Order Code	Full Product Name	Počáteční korelační teplota chromatičnosti	Počáteční index barevného podání	Počáteční světelný tok
56267200	BRS443 GRN24-3S/830 II DK GR CLO-DDF6	3000 K	≥80	2000 lm
56268900	BRS443 GRN56-3S/830 II DW GR CLO-DDF6	3000 K	≥80	4800 lm
56288700	BRS443 GRN39-3S/740 II O-DP-R CLO C10K	4000 K	≥70	3280 lm
56296200	BRS443 GRN39-3S/740 II DK GR CLO C10K	4000 K	≥70	3280 lm
56372300	BRS443 GRN39-3S/740 II O-DW CLO-DDF6	4000 K	≥70	3280 lm
56371600	BRS443 GRN29-3S/740 II O-DW CLO-DDF6	4000 K	≥70	2480 lm
98519800	BRS443 GRN16-3S/830 II O-DW CLO C10K	3000 K	≥80	1400 lm
98550100	BRS443 GRN24-3S/830 II O-DC CLO-DDF6 C10	3000 K	≥80	2000 lm
98595200	BRS443 GRN32-3S/830 II DK GR CLO C10K	3000 K	≥80	2480 lm
98598300	BRS443 GRN32-3S/830 II O-DC CLO-DDF6 C10	3000 K	≥80	2480 lm
98604100	BRS443 GRN40-3S/830 II O-DK CLO-DDF6	3000 K	≥80	3440 lm
98688100	BRS443 GRN49-3S/740 II DW CLO-DDF6 C10K	4000 K	≥70	4080 lm
98689800	BRS443 GRN48-3S/830 II O-DC CLO-DDF6 C10	3000 K	≥80	4000 lm
98692800	BRS443 GRN39-3S/740 II O-DC CLO-DDF6 C10	4000 K	≥70	3280 lm
98694200	BRS443 GRN59-3S/740 II O-DW CLO-DDF6 C10	4000 K	≥70	4960 lm
98717800	BRS443 GRN29-3S/740 II DW CLO C10K	4000 K	≥70	2480 lm
98783300	BRS443 GRN48-3S/830 II O-DP-R CLO C10K	3000 K	≥80	4000 lm
98784000	BRS443 GRN48-3S/830 II O-DP-L CLO C10K	3000 K	≥80	4000 lm
98818200	BRS443 GRN59-3S/740 II O-DK CLO C10K	4000 K	≥70	4960 lm
98841000	BRS443 GRN39-3S/740 II DP-R CLO C10K	4000 K	≥70	3280 lm
98847200	BRS443 GRN59-3S/740 II O-DP-R C10K	4000 K	≥70	4960 lm
98848900	BRS443 GRN40-3S/830 II DC CLO-DDF6 C10K	3000 K	≥80	3440 lm
98950900	BRS443 GRN39-3S/740 II O-DP-R CLO-DDF6	4000 K	≥70	3280 lm
25118800	BRS443 GRN20-3S/740 II DP-R GR CLO C10K	4000 K	≥70	1680 lm

Mechanical and Housing

Order Code	Full Product Name	Barva	Order Code	Full Product Name	Barva
08162300	BRS443 GRN59-3S/740 II O-DK CLO-DDF6 C10	Opal	56229000	BRS443 GRN32-3S/830 II O-DW CLO-DDF6	Opal
08177700	BRS443 GRN56-3S/830 II O-DK CLO-DDF6 C10	Opal	56237500	BRS443 GRN32-3S/830 II DP-R GR CLO C10K	grey
08178400	BRS443 GRN64-3S/830 II O-DK CLO-DDF6 C10	Opal	56238200	BRS443 GRN39-3S/740 II DW CLO-DDF6 C10K	Opal
08467900	BRS443 GRN29-3S/740 II DC GR CLO-DDF6	grey	56244300	BRS443 GRN20-3S/740 II O-DC CLO-DDF6	Opal
56070800	BRS443 GRN39-3S/740 II DK GR CLO-DDF6	grey	56251100	BRS443 GRN56-3S/830 II DK CLO-DDF6 C10K	Opal
56198900	BRS443 GRN16-3S/830 II DC CLO-DDF6 C10K	Opal	56252800	BRS443 GRN64-3S/830 II DK GR CLO-DDF6	grey
56199600	BRS443 GRN24-3S/830 II DC GR CLO-DDF6	grey	56267200	BRS443 GRN24-3S/830 II DK GR CLO-DDF6	grey
56213900	BRS443 GRN32-3S/830 II DC GR CLO-DDF6	grey	56268900	BRS443 GRN56-3S/830 II DW GR CLO-DDF6	grey
56194100	BRS443 GRN16-3S/830 II DK CLO-DDF6 C10K	Opal	56288700	BRS443 GRN39-3S/740 II O-DP-R CLO C10K	Opal
56068500	BRS443 GRN32-3S/830 II DK CLO-DDF6 C10K	grey	56296200	BRS443 GRN39-3S/740 II DK GR CLO C10K	grey
56134700	BRS443 GRN20-3S/740 II O-DK CLO-DDF6 C10	Opal	56372300	BRS443 GRN39-3S/740 II O-DW CLO-DDF6	Opal
08094700	BRS443 GRN16-3S/830 II DW GR CLO-DDF6	grey	56371600	BRS443 GRN29-3S/740 II O-DW CLO-DDF6	Opal
08111100	BRS443 GRN24-3S/830 II DW GR CLO-DDF6	grey	98519800	BRS443 GRN16-3S/830 II O-DW CLO C10K	Opal
08112800	BRS443 GRN32-3S/830 II DW GR CLO-DDF6	grey	98550100	BRS443 GRN24-3S/830 II O-DC CLO-DDF6 C10	Opal
08125800	BRS443 GRN49-3S/740 II DK GR CLO-DDF6	grey	98595200	BRS443 GRN32-3S/830 II DK GR CLO C10K	grey
08127200	BRS443 GRN20-3S/740 II DK GR CLO-DDF6	grey	98598300	BRS443 GRN32-3S/830 II O-DC CLO-DDF6 C10	Opal
08315300	BRS443 GRN20-3S/740 II O-DW CLO-DDF6	Opal	98604100	BRS443 GRN40-3S/830 II O-DK CLO-DDF6	Opal
08349800	BRS443 GRN40-3S/830 II DK GR CLO-DDF6	grey	98688100	BRS443 GRN49-3S/740 II DW CLO-DDF6 C10K	grey
08358000	BRS443 GRN29-3S/740 II DK GR CLO C10K	grey	98689800	BRS443 GRN48-3S/830 II O-DC CLO-DDF6 C10	Opal
08359700	BRS443 GRN49-3S/740 II DK GR CLO C10K	grey	98692800	BRS443 GRN39-3S/740 II O-DC CLO-DDF6 C10	Opal
08360300	BRS443 GRN29-3S/740 II DW GR CLO-DDF6	grey	98694200	BRS443 GRN59-3S/740 II O-DW CLO-DDF6 C10	Opal
08381800	BRS443 GRN59-3S/740 II DK GR CLO-DDF6	grey	98717800	BRS443 GRN29-3S/740 II DW CLO C10K	grey
08389400	BRS443 GRN48-3S/830 II DK GR CLO-DDF6	grey	98783300	BRS443 GRN48-3S/830 II O-DP-R CLO C10K	Opal
08401300	BRS443 GRN20-3S/740 II DW GR CLO-DDF6	grey	98784000	BRS443 GRN48-3S/830 II O-DP-L CLO C10K	Opal
08456300	BRS443 GRN39-3S/740 II O-DK CLO-DDF6	Opal	98818200	BRS443 GRN59-3S/740 II O-DK CLO C10K	Opal
08466200	BRS443 GRN29-3S/740 II DK GR CLO-DDF6	grey	98841000	BRS443 GRN39-3S/740 II DP-R CLO C10K	grey
56038800	BRS443 GRN20-3S/740 II O-DK CLO C10K	Opal	98847200	BRS443 GRN59-3S/740 II O-DP-R C10K	Opal
56039500	BRS443 GRN24-3S/830 II O-DK CLO-DDF6	Opal	98848900	BRS443 GRN40-3S/830 II DC CLO-DDF6 C10K	grey
08455600	BRS443 GRN29-3S/740 II O-DK CLO-DDF6	Opal	98950900	BRS443 GRN39-3S/740 II O-DP-R CLO-DDF6	Opal
56180400	BRS443 GRN24-3S/830 II O-DW CLO-DDF6 C10	Opal	25118800	BRS443 GRN20-3S/740 II DP-R GR C10K	grey
56186600	BRS443 GRN59-3S/740 II DW GR CLO-DDF6	grey			

