

GrandeVille LED — klasyczny wzór do każdej miejskiej instalacji

GrandeVille LED

Obecnie klienci szukają opraw, które zapewniają małe zużycie prądu, a przy tym światło gwarantujące komfort wizualny. Model GrandeVille LED doskonale łączy cechy funkcjonalne i estetyczne. Klasyczne wzornictwo z powściągliwymi liniami oraz solidne materiały sprawiają, że doskonale sprawdzi się w każdych miejskich warunkach. Oprawa jest dobrze zabezpieczona przed wpływem czynników zewnętrznych. Emituje wyraźne białe światło i zużywa znacznie mniej energii. Oprawy GrandeVille LED można montować na szczycie słupów oraz do wsporników ściennych.

Korzyści
- Klasyczny wygląd — proste linie
- Komfort wizualny
- Energooszczędna technologia LED

Cechy
- Klasyczny wygląd pasujący do każdego miejskiego otoczenia
- Solidne materiały
- Przyjemne białe światło

Zastosowanie
- Ulice osiedlowe
- Chodniki i ścieżki rowerowe
- Parkingi

GrandeVille LED

Specyfikacje

Typ	BPS962
Źródło światła	Wbudowany moduł LED
Moc	Od 30 do 47 W, zależnie od konfiguracji
Strumień świetlny	Od 1256 do 3259 lm
Wydajność oprawy	Do 65.8 lm/W
Skorelowana temperatura barwowa	3000 K (ciepła biel)
	4000 K (neutralna biel)
Współczynnik oddawania barw	> 80
Utrzymanie mocy strumienia świetlnego (w lumenach) — L80F10	60 000 godzin w temperaturze 25°C
Zakres temperatur pracy	Od -30 do + 25ºC
Kąt rozsyłu	Wbudowany (moduł LED z automatyczną regulacją statecznikiem)
Napięcie sieciowe	220-240 V / 50-60 Hz
Prąd rozruchowy	80 A / 150 µs
Przyciemnianie	LumiStep
	DynaDimmer
	AmpDim

Wejście z układu sterującego	1-10 V
Optyka	Symetryczna lub asymetryczna
Element optyczny	Wewnętrzny raster lub dyfuzor
Materiał	Korpus: poliwęglan, przezroczysty
	Osłona i interfejs słupa: aluminium
	Osłona górna: PBT (politeraftalan butylenu)
	Raster: PMMA
Kolor	Interfejs słupa: szary (GR)
Konserwacja	Narzędzia niezbędne do zamontowania oprawy
Instalacja	Montaż na szczycie słupa o Ø 60 mm lub wspornikiem do ściany, fabrycznie wyprowadzony przewód o długości 4 m
	Zalecana wysokość montażowa: 3–4 m
	Standardowy kąt nachylenia na szczycie słupa: 0°
	Maksymalna wartość SCx: 0,09 m²
Uwagi	Osłonę należy zamówić osobno — jest dostępna w kolorach szarym i białym

Wersje



Grandville LED

© 2020 Signify Holding Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiejkolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Wszystkie znaki towarowe są własnością Signify Holding lub ich odpowiednich właścicieli.