



ParkView LED – en flexibel armatur för parker

ParkView LED

I stadsmiljöer vill kunderna ha en armatur som kombinerar diskret elegans med effektiv drift. Den unika konstruktionen i ParkView LED med klar polykarbonat och vita lameller ger armaturen en känsla av lätthet och minimalism. Den konformade kupan med fyra delar, det konformade bländskyddet och basen ger en mjuk övergång till stolpen. ParkView LED ger en symmetrisk ljusfördelning och de vertikala lamellerna som riktar ljuset mot marken minskar även spilljuset och bländningen när de skärmar av ljuskällan. Design: Tegnestuen Bjarne Frost, Danmark.

Fördelar

- Enhetligt ljusflöde med minimerad bländning och spilljus
- Ett elegant men ändå diskret inslag i stadsmiljöer

Funktioner

- Snygg minimalistisk armatur
- Avbländare finns för asymmetrisk ljusfördelning utan förändring av armaturens utseende
- Effektiva LED-ljuskällor

Användning

- Parker
- Cykel- och gångbanor
- Torg och öppna platser
- Bostadsområden

specifikationer

ParkView LED

Armatyr	BPS965
Ljuskälla	Inbyggd LED-modul
Effekt	31 upp till 67 W beroende på konfiguration
Ljusflöde	1 755 till 3 614 lm
Ljusutbyte	Upp till 54.5 lm/W
Korrelerad	3 000 K (varmvitt)
färgtemperatur	4 000 K (neutralvitt)
Färgåtergivningsindex	83
Bibehållet ljusflöde – L80F10	70 000 timmar vid 25 °C
Temperaturintervall vid drift	–30 till +25 °C
Driver	Inbyggd (LED-enhet med inbyggt driftdon)
Nätspänning	220–240 V/50–60 Hz
Ingående ström	80 A/150 µs
Ljusreglering	LumiStep DynaDimmer AmpDim

Styrssystem	1–10 V och DALI
Optik	Symmetrisk
Optik	Bländskydd
Material	Skydd och stolpgränssnitt: aluminium Yttre kon: polykarbonat Inre kon: polykarbonat Bländskydd: PMMA
Färg	Skydd och stolpgränssnitt: – Grå (GR) för Ø 60 mm-stolpar – Svart 200 mörk (BK-200) för Ø 114 mm-stolpar
Underhåll	Verktyg krävs för installation av armatur
Installation	Montage på stolptopp Ø 60 eller 114 mm armaturstolpe, levereras med 4 m förmonterad kabel Rekommenderad montagehöjd: 3–4 m Standardvinkel för stolptoppsmontage: 0 ° Max SCx: 0,18 m²
Tillbehör	Avbländare (för asymmetrisk ljusfördelning)

