



FreeStreet – почувствуйте свободу в своем городе

FreeStreet

В большинстве городов улицы и пешеходные зоны со временем заполняются разнообразными хаотично расставленными объектами: опоры освещения, подвесные светильники, уличная мебель и т. д. Безусловно, это создает ощущение загроможденности, дискомфорта и портит вид. Представьте, как было бы хорошо освободить общественные места и улучшить городской пейзаж и украсить улицы! Практически невидимая подвесная система FreeStreet — абсолютно новый взгляд на освещение общественных мест. Компактное, надежное и легкое — именно так можно охарактеризовать это современное светодиодное решение, обеспечивающее превосходное освещение, не портя городской пейзаж, украшающее улицы и пешеходные дорожки и делаая их намного более доступными.

Преимущества

- Эстетика пространства: незаметные в светлое время суток
- Физика пространства: больше места для движения по улицам и размещения пешеходных (торговых) зон
- Максимальное качество освещения: максимально однородное распределение света дарит чувство безопасности и зрительного комфорта

Характеристики

- Компактный размер — первое решение, в котором источники света интегрированы в кабельную конструкцию
- Единый кабель для подвеса, по которому подается напряжение, — опоры больше не требуются
- Расстояние 30 метров между пересекающимися кабелями

Применение

- Центральные улицы и площади города
- Пешеходные зоны

Спецификации

Тип	BTP700
Источник света	Встроенный светодиодный модуль
Потребляемая мощность (одним модулем)	GreenLine: 18 Вт ComfortLine: 21 Вт
Ширина пучка	48°, симметричное вращение
Световой поток системы	GreenLine: 630 лм ComfortLine: 650 лм
Коррелированная цветовая температура	GreenLine: 4000 K ComfortLine: 3000 K
Индекс цветопередачи	GreenLine: 75 ComfortLine: 80
Стабильность светового потока	Благодаря функции сохранения светового потока постоянным (CLO) световой поток остается неизменным на протяжении всего срока службы светильника
Частота отказов драйвера	1% на 5000 часов
Диапазон рабочих температур	-30...+25°C

Драйвер	В боксе управления
Сетевое напряжение	110–240 В, 50/60 Гц
Пусковой ток	6 А
Управление	1–10 В DALI
Оптика	Симметричное вращение 48°
Рассеиватель	Прозрачный выпуклый
Материалы	Корпус: алюминий Рассеиватель: поликарбонат
Цвет	Philips ультра темно-серый
Подключение	IDC
Обслуживание	Для доступа к электрическим разъемам для кабеля необходимо демонтировать 4 винта
Установка	Отдельный кабель для линейного подключения Рабочая температура: -30...+25°C Рекомендуемая высота установки: 6–8 м Макс. SCx: 0,02 мl

Versions

FreeStreet BTP700 suspended lighting system



Сведения о продукте

