



# L'original !

## MASTER PL-S 2 Broches

MASTER PL-S est une lampe fluorescente compacte à faible puissance, généralement utilisée à des fins décoratives ou d'orientation. L'originale technologie du pont, inventée par Philips, garantit des performances optimales dans l'application et est synonyme d'une luminosité accrue et d'une efficacité plus élevée que la technologie pliée. La version à 2 broches est conçue pour fonctionner sur un appareillage de contrôle électromagnétique et est dotée d'un support de lampe à enficher/retirer.

### Avantages

- Une performance lumineuse optimale pendant l'allumage de durée longue ou courte
- Vaste choix de couleurs de lumière
- Bon rendu des couleurs (CRI  $>80$ )

### Fonctions

- Support à 2 broches avec un boîtier intégrant un démarreur instantané et un condensateur
- Technologie des lampes fluorescentes triphosphores
- Dépréciation lumineuse réduite pendant la durée de vie de la lampe

### Application

- Conçues pour une utilisation dans les hôtels, les restaurants, les théâtres et les habitations
- Adaptées pour la signalisation, les couloirs, la sécurité et l'orientation

### Mises en garde et sécurité

- À utiliser uniquement avec un appareillage de contrôle électromagnétique
- Les caractéristiques techniques et électriques de la lumière de la lampe sont influencées par les conditions de fonctionnement, autrement dit par la température ambiante de la lampe et sa position de fonctionnement
- Pas de possibilité de gradation
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.


# MASTER PL-S 2 Broches

## Versions



GLIM2012503 Wioleta Sadowska

## Schéma dimensionnel



| Product                                | D (max) | D1 (max) | A (max) | B (max) | C (max)  |
|----------------------------------------|---------|----------|---------|---------|----------|
| MASTER PL-S 11W/827/2P 1CT/<br>5X10BOX | 28 mm   | 13 mm    | 198 mm  | 214 mm  | 235,8 mm |

