



A original!

MASTER PL-S 2 Pinos

A MASTER PL-S é uma lâmpada fluorescente compacta eficiente de baixa potência, normalmente utilizada para fins decorativos e de orientação. A tecnologia de ponte original inventada pela Philips garante um desempenho ideal na aplicação, proporcionando mais luz e maior eficiência do que a tecnologia dobrada. A versão de 2 pinos destina-se à utilização com controlo electromagnético e é fornecida com uma base de lâmpada de encaixe.

Benefícios

- Desempenho de luz ideal em cada ligação para operação curta ou longa
- Várias opções de cor da luz
- Boa composição de cores (CRI >80)

Características

- Base de 2 pinos com um compartimento que incorpora o capacitador e o arrancador instantâneo especial
- Tecnologia fluorescente trifósforo
- Reduzida depreciação da luz ao longo da vida útil da lâmpada

Aplicação


- Concebida para utilização em hotéis, restaurantes, teatros e casas particulares
- Adequada para utilização em sinais, corredores, iluminação de segurança e orientação

Avisos e Segurança

- Utilizar apenas com mecanismo de controlo electromagnético
- As características técnicas e eléctricas da luz das lâmpadas são influenciadas pelas condições de funcionamento, isto é, pela temperatura ambiente e pela posição de funcionamento da lâmpada
- A regulação não é possível
- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

MASTER PL-S 2 Pinos

Desenho dimensional



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-S 11W/840/2P 1CT/5X10BOX	28 mm	13 mm	198 mm	214 mm	235,8 mm
MASTER PL-S 7W/827/2P 1CT/5X10BOX	28 mm	13 mm	97 mm	113 mm	135 mm
MASTER PL-S 7W/840/2P 1CT/5X10BOX	28 mm	13 mm	97 mm	113 mm	135 mm
MASTER PL-S 9W/840/2P 1CT/5X10CC	28 mm	13 mm	129 mm	145 mm	167 mm

Informações gerais	
Casquilho	G23
Controlos e regulação	
Regulável	Não
Aprovação e aplicação	
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Máx.)	1,4 mg
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	1,4 mg

Caraterísticas técnicas da luz

Order Code	Full Product Name	Coordenada X de cromaticidade (Nom.)	Coordenada Y de cromaticidade (Nom.)	Designação da cor	Temperatura de cor correlacionada	Color rendering index (CRI)	Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	Fluxo Luminoso
26057470	MASTER PL-S 7W/827/2P 1CT/5X10BOX	0,463	0,42	Branco incandescente	2700 K	82	57 lm/W	400 lm
26065970	MASTER PL-S 7W/840/2P 1CT/5X10BOX	0,38	0,38	Branco frio (CW)	4000 K	80	57 lm/W	400 lm
26087170	MASTER PL-S 9W/840/2P 1CT/5X10CC	0,38	0,38	Branco frio (CW)	4000 K	80	67 lm/W	590 lm
26109070	MASTER PL-S 11W/840/2P 1CT/5X10BOX	0,38	0,38	Branco frio (CW)	4000 K	80	77 lm/W	900 lm

Funcionamento e caraterísticas elétricas

Order Code	Full Product Name	Corrente de lâmpada (Nom.)	Consumo de Energia
26057470	MASTER PL-S 7W/827/2P 1CT/5X10BOX	0,175 A	7,2 W
26065970	MASTER PL-S 7W/840/2P 1CT/5X10BOX	0,175 A	7,2 W

Order Code	Full Product Name	Corrente de lâmpada (Nom.)	Consumo de Energia
26087170	MASTER PL-S 9W/840/2P 1CT/5X10CC	0,170 A	8,8 W
26109070	MASTER PL-S 11W/840/2P 1CT/5X10BOX	0,155 A	11,9 W

Aprovação e aplicação

Order Code	Full Product Name	Consumo de energia kWh/1000 h
26057470	MASTER PL-S 7W/827/2P 1CT/5X10BOX	8 kWh

Order Code	Full Product Name	Consumo de energia kWh/1000 h
26065970	MASTER PL-S 7W/840/2P 1CT/5X10BOX	8 kWh

MASTER PL-S 2 Pinos

Order Code	Full Product Name	Consumo de energia kWh/1000
		h
26087170	MASTER PL-S 9W/840/2P 1CT/5X10CC	9 kWh

Order Code	Full Product Name	Consumo de energia kWh/1000
		h
26109070	MASTER PL-S 11W/840/2P 1CT/5X10BOX	12 kWh

