



Optimalizováno pro nízké teploty!

MASTER PL-L Polar 4 Pin

MASTER PL-L Polar jsou kompaktní zářivky se středním až vysokým příkonem používané zpravidla za nízkých teplot, například pro venkovní osvětlení nebo osvětlení chlazených skladů. Původní mříčková technologie společnosti Philips zaručuje optimální výkon při použití za nízkých teplot. Konstrukce je uzpůsobena pro provoz s elektromagnetickými a elektronickými HF předřadníky a je vybavena nástrčnou patičí.

Výhody

- Optimální světelný výkon při krátkodobém i dlouhodobém zapnutí a používání za nižších teplot
- Dlouhá životnost a regulovatelný světelný tok
- Několik volitelných teplot chromatičnosti
- Dobré podání barev (CRI >80)
- Možnost stmívání až na 10 % jmenovitého světelného výkonu

Vlastnosti

- Čtyřkolíková patice
- Třípásmová technologie
- Nízký úbytek světelného toku v průběhu životnosti zářivky

Aplikace

- Obytné čtvrti, parky a náměstí, na střepech skladových a transportních prostor
- Chladné vnitřní prostory (např. sklady a chlazené skladovací prostory)
- Světelný tok za nízkých teplot lze ještě více zvýšit aplikací transparentního tepelného krytu okolo horní části zářivky

MASTER PL-L Polar 4 Pin

Varování a bezpečnost


- Technické a elektrické charakteristiky světelných zdrojů jsou ovlivněny provozními podmínkami, např. okolní teplotou a provozní polohou, stejně jako použitými předřadníky
- Při častém přepínání a nedostatečně přehřátých elektrodách dochází ke zkrácení životnosti světelných zdrojů
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Versions



LPPR PLL4PLT 55W

Rozměrové výkresy



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-L Polar 55W/840/4P 1CT/25	39,0 mm	18,0 mm	510 mm	535 mm	541,6 mm

