




Skutečná alternativa!

PL-Q 4 Pin

PL-Q jsou účinné kompaktní zářivky čtvercového tvaru používané zpravidla v dekorativních svítidlech. Kromě výhod energeticky účinného provozu nabízí díky své malé vestavné výšce a rovnoměrnému rozptylu světla rovněž konstrukční svobodu, která je výhodná zejména při tvorbě stropního nebo nástěnného vybavení. Čtyřkolíková verze je navržena pro elektronický předřadník.

Výhody

- Nízká vestavná výška
- Několik teplot chromatičnosti
- Dobré podání barev (CRI >80)
- Možnost stmívání až na 10 % jmenovitého světelného výkonu

Vlastnosti

- Čtyřkolíková patice
- Třípásmový luminofor

Aplikace


- Ideální osvětlení pro chodby, toalety, schodiště a recepce

Varování a bezpečnost

- Technické a elektrické charakteristiky světelných zdrojů jsou ovlivněny provozními podmínkami, např. okolní teplotou, provozní polohou a použitím předřadníků HF
- Při častém přepínání a nedostatečně předehřátých elektrodách dochází ke zkrácení životnosti světelných zdrojů
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

PL-Q 4 Pin

Rozměrové výkresy



Product	U (max)	D (max)	D1 (max)	C (max)	C1 (max)	F (max)	E (max)
PL-Q 38W/830/4P 1CT/10BOX	46,5 mm	18,9 mm	33 mm	203 mm	76 mm	41 mm	200 mm
PL-Q 38W/840/4P 1CT/10BOX	46,5 mm	18,9 mm	33 mm	203 mm	76 mm	41 mm	200 mm

Obecné informace	
Patice krytky	GR10q
Světelné technické	
Index podání barev (CRI)	81
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	75 lm/W
Světelný tok	2 750 lm
Provozní a elektrické	
Proud zdroje (jmen.)	0,430 A
Spotřeba energie	38,4 W
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ano
Certifikace a použití	
Spotřeba energie kWh/1000 h	39 kWh
Obsah rtuti (Hg) (max.)	3 mg
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	4 mg

Světelné technické

Order Code	Full Product Name	Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	Barevné konstrukce	Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti
27172325	PL-Q 38W/830/4P 1CT/10BOX	0,44	0,403	Teplá bílá (WW)	3000 K
27174725	PL-Q 38W/840/4P 1CT/10BOX	0,38	0,38	Studená bílá (CW)	4000 K

