




Het alternatief!

PL-Q Pro 4 Pin

PL-Q is een efficiënte compacte fluorescentielamp met een vierkante vorm, die typisch wordt gebruikt in armaturen voor decoratieve verlichting. Naast het voordeel van een energiezuinige werking biedt hij ook ontwerpvrijheid, in het bijzonder voor vlakke plafond- en wandarmaturen, dankzij zijn geringe inbouwhoogte en gelijkmatige lichtverdeling. De 4-pins uitvoering is ontworpen voor gebruik met elektronische VSA's.

Voordelen

- Geringe inbouwhoogte
- Keuze uit meerdere lichtkleuren
- Goede kleurweergave (CRI >80)
- Dimmen tot 10% mogelijk

Kenmerken

- 4-pins lampvoet
- Trifosfor-fluorescentietechnologie

Toepassing

- Ideaal voor toepassingen zoals gangen, toiletten, trappenhuizen en receptieruimten

Waarschuwingen en veiligheid

- De lichttechnische en elektrische eigenschappen van de lamp worden beïnvloed door de gebruiksomstandigheden, d.w.z. de omgevingstemperatuur en de brandstand, en door het toegepaste HF-VSA
- Kortere lamplevensduur bij vaak schakelen en niet goed voorverwarmde elektroden
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.


PL-Q Pro 4 Pin

Versions



LPPR PLQ4P

Maatschets



Product	U (max)	D (max)	D1 (max)	C (max)	C1 (max)	F (max)	E (max)
PL-Q 38W/830/4P 1CT/10BOX	46,5 mm	18,9 mm	33 mm	203 mm	76 mm	41 mm	200 mm
PL-Q 38W/840/4P 1CT/10BOX	46,5 mm	18,9 mm	33 mm	203 mm	76 mm	41 mm	200 mm

Algemene informatie

Lampvoet	GR10q
----------	-------

Gegevens lichttechniek

Kleurweergave-index (CRI)	81
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	75 lm/W
Lichtstroom	2.750 lm

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Lampstroom (nom.)	0,430 A
Energieverbruik	38,4 W

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Ja
---------	----

Keurmerken en classificaties

Energieverbruik kWh/1.000 uur	39 kWh
Kwikinhoud (Hg) (max.)	3 mg
Kwikinhoud (Hg) (nom.)	4 mg

Gegevens lichttechniek

Order Code	Full Product Name	Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)
8711500271723	PL-Q 38W/830/4P 1CT/10BOX	0,44	0,403	Warmwit (WW) 3000 K
8711500271747	PL-Q 38W/840/4P 1CT/10BOX	0,38	0,38	Koelwit (CW) 4000 K

