



# La più vasta gamma di prodotti al mondo!

## MASTER PL-T 4 Pin

MASTER PL-T è un'efficiente lampada fluorescente compatta, tipicamente utilizzata negli apparecchi downlight per applicazioni di illuminazione generale in negozi, hotel, ristoranti e bar e uffici, che richiedono livelli di illuminazione superiori. La tecnologia "a ponte" inventata da Philips garantisce performance ottimali nelle applicazioni, con più luce ed efficacia superiore rispetto alla tecnologia di curvatura. La versione a 4 pin è progettata per il funzionamento su alimentatore elettronico ed è fornita con un attacco plug-in/pull-out.

### Vantaggi

### Caratteristiche

### Applicazione




### Warnings and safety

### Versions



# MASTER PL-T 4 Pin

## Disegno tecnico



### Product

MASTER PL-T 26W/840/4P 1CT/5X10BOX  
MASTER PL-T 26W/830/4P 1CT/5X10BOX  
MASTER PL-T 32W/840/4P 1CT/5X10BOX  
MASTER PL-T 32W/830/4P 1CT/5X10BOX  
MASTER PL-T 32W/827/4P 1CT/5X10BOX  
MASTER PL-T 26W/827/4P 1CT/5X10BOX

### Product

MASTER PL-T 42W/827/4P 1CT/5X10BOX  
MASTER PL-T 42W/830/4P 1CT/5X10BOX  
MASTER PL-T 42W/840/4P 1CT/5X10BOX

### Product

MASTER PL-T 18W/840/4P 1CT/5X10BOX  
MASTER PL-T 18W/827/4P 1CT/5X10BOX  
MASTER PL-T 18W/830/4P 1CT/5X10BOX

# MASTER PL-T 4 Pin

## Approvazione e applicazione

Marchio di efficienza energetica (EEL)	A
Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	1,4 mg

## Controlli e regolazione del flusso

Regolabile	Si
------------	----

## Informazioni generali

Vita al 50% di guasti preriscaldamento (Nom)	13000 h
Preriscaldamento LSF 2000 h specificato	99 %
Preriscaldamento LSF 4000 h specificato	98 %
Preriscaldamento LSF 6000 h specificato	97 %
Preriscaldamento LSF 8000 h specificato	90 %

## Dati tecnici di illuminazione

LLMF 12000 h specificato	81 %
LLMF 2000 h specificato	92 %
LLMF 4000 h specificato	88 %
LLMF 6000 h specificato	86 %
LLMF 8000 h specificato	84 %

## Temperatura

Temperatura di progettazione (Nom)	28 °C
------------------------------------	-------

## Approvazione e applicazione

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico kWh/1000 h
55982170	MASTER PL-T 18W/827/4P 1CT/5X10BOX	20 kWh
61076870	MASTER PL-T 18W/830/4P 1CT/5X10CC	20 kWh
61099770	MASTER PL-T 18W/840/4P 1CT/5X10BOX	20 kWh
55993770	MASTER PL-T 26W/827/4P 1CT/5X10CC	29 kWh
61120870	MASTER PL-T 26W/830/4P 1CT/5X10CC	29 kWh
61125370	MASTER PL-T 26W/840/4P 1CT/5X10CC	29 kWh
55996870	MASTER PL-T 32W/827/4P 1CT/5X10BOX	35 kWh
61128470	MASTER PL-T 32W/830/4P 1CT/5X10CC	35 kWh
61131470	MASTER PL-T 32W/840/4P 1CT/5X10CC	35 kWh
56002570	MASTER PL-T 42W/827/4P 1CT/5X10CC	45 kWh
61134570	MASTER PL-T 42W/830/4P 1CT/5X10CC	45 kWh
61137670	MASTER PL-T 42W/840/4P 1CT/5X10CC	45 kWh
61140670	MASTER PL-T 57W/830/4P 1CT/5X10CC	59 kWh
61145170	MASTER PL-T 57W/840/4P 1CT/5X10CC	59 kWh

## Funzionamento e parte elettrica

Order Code	Full Product Name	Corrente lampada (Nom)	Potenza (Specificata) (Nom)
55982170	MASTER PL-T 18W/827/4P 1CT/5X10BOX	0,225 A	16,5 W
61076870	MASTER PL-T 18W/830/4P 1CT/5X10CC	0,225 A	16,5 W
61099770	MASTER PL-T 18W/840/4P 1CT/5X10BOX	0,210 A	16,5 W
55993770	MASTER PL-T 26W/827/4P 1CT/5X10CC	0,300 A	24,0 W
61120870	MASTER PL-T 26W/830/4P 1CT/5X10CC	0,300 A	24,0 W
61125370	MASTER PL-T 26W/840/4P 1CT/5X10CC	0,300 A	24,0 W
55996870	MASTER PL-T 32W/827/4P 1CT/5X10BOX	0,320 A	32,0 W

Order Code	Full Product Name	Corrente lampada (Nom)	Potenza (Specificata) (Nom)
61128470	MASTER PL-T 32W/830/4P 1CT/5X10CC	0,320 A	32,0 W
61131470	MASTER PL-T 32W/840/4P 1CT/5X10CC	0,320 A	32,0 W
56002570	MASTER PL-T 42W/827/4P 1CT/5X10CC	0,320 A	41,0 W
61134570	MASTER PL-T 42W/830/4P 1CT/5X10CC	0,320 A	41,0 W
61137670	MASTER PL-T 42W/840/4P 1CT/5X10CC	0,320 A	41,0 W
61140670	MASTER PL-T 57W/830/4P 1CT/5X10CC	0,325 A	56,0 W
61145170	MASTER PL-T 57W/840/4P 1CT/5X10CC	0,325 A	56,0 W

## Informazioni generali

Order Code	Full Product Name	Attacco
55982170	MASTER PL-T 18W/827/4P 1CT/5X10BOX	GX24Q-2

Order Code	Full Product Name	Attacco
61076870	MASTER PL-T 18W/830/4P 1CT/5X10CC	GX24Q-2

## MASTER PL-T 4 Pin

Order Code	Full Product Name	Attacco
61099770	MASTER PL-T 18W/840/4P 1CT/5X10BOX	GX24Q-2
55993770	MASTER PL-T 26W/827/4P 1CT/5X10CC	GX24Q-3
61120870	MASTER PL-T 26W/830/4P 1CT/5X10CC	GX24Q-3
61125370	MASTER PL-T 26W/840/4P 1CT/5X10CC	GX24Q-3
55996870	MASTER PL-T 32W/827/4P 1CT/5X10BOX	GX24Q-3
61128470	MASTER PL-T 32W/830/4P 1CT/5X10CC	GX24Q-3

Order Code	Full Product Name	Attacco
61131470	MASTER PL-T 32W/840/4P 1CT/5X10CC	GX24Q-3
56002570	MASTER PL-T 42W/827/4P 1CT/5X10CC	GX24Q-4
61134570	MASTER PL-T 42W/830/4P 1CT/5X10CC	GX24Q-4
61137670	MASTER PL-T 42W/840/4P 1CT/5X10CC	GX24Q-4
61140670	MASTER PL-T 57W/830/4P 1CT/5X10CC	GX24Q-5
61145170	MASTER PL-T 57W/840/4P 1CT/5X10CC	GX24Q-5

### Dati tecnici di illuminazione (1/2)

Order Code	Full Product Name	Codice colore	Designazione colore	Temperatura di colore correlata (Nom)	Indice di resa dei colori (Nom)
55982170	MASTER PL-T 18W/827/4P 1CT/5X10BOX	827	Bianca incandescente	2700 K	82
61076870	MASTER PL-T 18W/830/4P 1CT/5X10CC	830	Bianca calda (WW)	3000 K	>80
61099770	MASTER PL-T 18W/840/4P 1CT/5X10BOX	840	Bianca neutra (CW)	4000 K	82
55993770	MASTER PL-T 26W/827/4P 1CT/5X10CC	827	Bianca incandescente	2700 K	82
61120870	MASTER PL-T 26W/830/4P 1CT/5X10CC	830	Bianca calda (WW)	3000 K	>80
61125370	MASTER PL-T 26W/840/4P 1CT/5X10CC	840	Bianca neutra (CW)	4000 K	82
55996870	MASTER PL-T 32W/827/4P 1CT/5X10BOX	827	Bianca incandescente	2700 K	82

Order Code	Full Product Name	Codice colore	Designazione colore	Temperatura di colore correlata (Nom)	Indice di resa dei colori (Nom)
61128470	MASTER PL-T 32W/830/4P 1CT/5X10CC	830	Bianca calda (WW)	3000 K	>80
61131470	MASTER PL-T 32W/840/4P 1CT/5X10CC	840	Bianca neutra (CW)	4000 K	82
56002570	MASTER PL-T 42W/827/4P 1CT/5X10CC	827	Bianca incandescente	2700 K	82
61134570	MASTER PL-T 42W/830/4P 1CT/5X10CC	830	Bianca calda (WW)	3000 K	>80
61137670	MASTER PL-T 42W/840/4P 1CT/5X10CC	840	Bianca neutra (CW)	4000 K	82
61140670	MASTER PL-T 57W/830/4P 1CT/5X10CC	830	Bianca calda (WW)	3000 K	>80
61145170	MASTER PL-T 57W/840/4P 1CT/5X10CC	840	Bianca neutra (CW)	4000 K	82

### Dati tecnici di illuminazione (2/2)

Order Code	Full Product Name	Efficienza luminosa (specificata) (Min)	Flusso luminoso (Nom)	Flusso luminoso (specificato) (Nom)
55982170	MASTER PL-T 18W/827/4P 1CT/5X10BOX	67 lm/W	1200 lm	1200 lm
61076870	MASTER PL-T 18W/830/4P 1CT/5X10CC	67 lm/W	1200 lm	1200 lm
61099770	MASTER PL-T 18W/840/4P 1CT/5X10BOX	67 lm/W	1200 lm	1200 lm
55993770	MASTER PL-T 26W/827/4P 1CT/5X10CC	66 lm/W	1800 lm	1725 lm
61120870	MASTER PL-T 26W/830/4P 1CT/5X10CC	66 lm/W	1800 lm	1725 lm

Order Code	Full Product Name	Efficienza luminosa (specificata) (Min)	Flusso luminoso (Nom)	Flusso luminoso (specificato) (Nom)
61125370	MASTER PL-T 26W/840/4P 1CT/5X10CC	66 lm/W	1800 lm	1725 lm
55996870	MASTER PL-T 32W/827/4P 1CT/5X10BOX	75 lm/W	2400 lm	2400 lm
61128470	MASTER PL-T 32W/830/4P 1CT/5X10CC	75 lm/W	2400 lm	2400 lm
61131470	MASTER PL-T 32W/840/4P 1CT/5X10CC	75 lm/W	2400 lm	2400 lm
56002570	MASTER PL-T 42W/827/4P 1CT/5X10CC	74 lm/W	3200 lm	3050 lm

## MASTER PL-T 4 Pin

Order Code	Full Product Name	Efficienza luminosa (specificata) (Min)	Flusso luminoso (Nom)	Flusso luminoso (specificato) (Nom)
61134570	MASTER PL-T 42W/ 830/4P 1CT/5X10CC	74 lm/W	3200 lm	3050 lm
61137670	MASTER PL-T 42W/ 840/4P 1CT/5X10CC	74 lm/W	3200 lm	3050 lm

Order Code	Full Product Name	Efficienza luminosa (specificata) (Min)	Flusso luminoso (Nom)	Flusso luminoso (specificato) (Nom)
61140670	MASTER PL-T 57W/ 830/4P 1CT/5X10CC	75 lm/W	4300 lm	4200 lm
61145170	MASTER PL-T 57W/ 840/4P 1CT/5X10CC	75 lm/W	4300 lm	4200 lm

