

Laagste totale bedrijfskosten en hoogste lichtopbrengst!

MASTER PL-T Xtra 4 Pin

De MASTER PL-T Xtra is een efficiënte compacte fluorescentielamp, die typisch wordt gebruikt in downlights voor algemene verlichting in winkel-, horeca- en kantoortoepassingen die hogere verlichtingsniveaus vereisen. MASTER PL-T Xtra-lampen leveren verder significant lagere bedrijfskosten dankzij hun levensduur, die meer dan tweemaal langer is dan die van standaard MASTER PL-T-lampen, en hun zeer geringe percentage vroegtijdige uitval. De oorspronkelijk door Philips uitgevonden brugtechnologie garandeert optimale prestaties in deze toepassingen, wat meer lichtopbrengst en een hoger rendement mogelijk maakt dan de gebogen technologie. De 4-pins uitvoering is ontworpen om te kunnen werken op een elektronisch VSA en wordt geleverd met een lampvoet die geschikt is voor insteken/uittrekken.

Voordelen

- Extra lange levensduur
- Langere levensduur en minder vroegtijdige uitval leiden tot minder gedoe en lagere onderhoudskosten en vereenvoudigen de overstap van individuele naar groepsvervanging
- Optimale lichtprestaties bij een lange werking per inschakeling
- Meer licht (circa 15% meer) per lichtpunt dan gebruikelijk

Wijziging van gegevens voorbehouden

MASTER PL-T Xtra 4 Pin

Kenmerken

- 4-pins lampvoet
- Voorzien van de Philips brugtechnologie.
- Extra lange levensduur en minder vroegtijdige uitval
- Trifosfor-fluorescentietechnologie
- Geringe afname van lichtopbrengst tijdens de lamplevensduur
- Snel licht bij opstarten

Toepassing

- Ontworpen voor algemene of aanvullende verlichting in (semi)professionele omgevingen
- Ideaal voor gebruik in inbouw- of opbouwdownlights, wandarmaturen, buitenverlichting
- Geschikt voor gebruik in toepassingen waar de onderhoudskosten hoog zijn (hoge plafonds, moeilijk bereikbaar), zoals warenhuizen, supermarkten, magazijnen, productiehallen en openbare ruimten

Waarschuwingen en veiligheid

- De lichttechnische en elektrotechnische eigenschappen van de lamp worden beïnvloed door de gebruiksomstandigheden o.a. door de omgevingstemperatuur, de brandstand en het toegepaste HF-VSA
- Kortere lamplevensduur bij vaak schakelen en niet goed voorverwarmde elektroden
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.


Versions




LPPR PLT4PLTG 42W

MASTER PL-T Xtra 4 Pin

Maatschets



Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T Xtra 32W/830/4P 1CT/5X10BOX	41,0 mm	98,7 mm	123,0 mm	138,7 mm
MASTER PL-T Xtra 32W/840/4P 1CT/5X10BOX	41,0 mm	98,7 mm	123,0 mm	138,7 mm



Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T Xtra 42W/840/4P 1CT/5X10BOX	41,0 mm	120,7 mm	145,0 mm	160,7 mm

Gegevens lichttechniek

Kleurweergave-index (CRI)	80

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Lampstroom (nom.)	0,320 A

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Ja

Keurmerken en classificaties

Kwikinhoud (Hg) (max.)	3 mg
Kwikinhoud (Hg) (nom.)	3,0 mg

Algemene informatie

Order Code	Full Product Name	Lampvoet
8711500897404	MASTER PL-T Xtra 32W/830/4P 1CT/5X10BOX	GX24q-3
8711500897435	MASTER PL-T Xtra 32W/840/4P 1CT/5X10BOX	GX24q-3

Order Code	Full Product Name	Lampvoet
8711500897497	MASTER PL-T Xtra 42W/840/4P 1CT/5X10BOX	GX24q-4

Gegevens lichttechniek

Order Code	Full Product Name	Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	Kleuraanduiding	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Lichtstroom
8711500897404	MASTER PL-T Xtra 32W/830/4P 1CT/5X10BOX	0,44	0,403	Warmwit (WW)	3000 K	75 lm/W	2.230 lm

MASTER PL-T Xtra 4 Pin

Order Code	Full Product Name	Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	Kleuraanduiding	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Lichtstroom
8711500897435	MASTER PL-T Xtra 32W/840/4P 1CT/5X10BOX	0,38	0,38	Koelwit (CW)	4000 K	75 lm/W	2.300 lm
8711500897497	MASTER PL-T Xtra 42W/840/4P 1CT/5X10BOX	0,38	0,38	Koelwit (CW)	4000 K	74 lm/W	3.000 lm

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8711500897404	MASTER PL-T Xtra 32W/830/4P 1CT/5X10BOX	32,0 W
8711500897435	MASTER PL-T Xtra 32W/840/4P 1CT/5X10BOX	32,0 W

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8711500897497	MASTER PL-T Xtra 42W/840/4P 1CT/5X10BOX	42,0 W

Keurmerken en classificaties

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik kWh/1.000 uur
8711500897404	MASTER PL-T Xtra 32W/830/4P 1CT/ 5X10BOX	32 kWh
8711500897435	MASTER PL-T Xtra 32W/840/4P 1CT/ 5X10BOX	32 kWh

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik kWh/1.000 uur
8711500897497	MASTER PL-T Xtra 42W/840/4P 1CT/ 5X10BOX	42 kWh

© 2023 Signify Holding Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Alle handelsmerken en logo's zijn het eigendom van Signify Holding of hun respectieve eigenaren.