

# Solution durable et fiable

## Ballasts Imprégnés MK4 BHL pour lampes Mercure et Iodure

Ballasts cuivre/fer électromagnétiques imprégnés pour lampes HPL, HPI (Plus) et SON-H

### Avantages

- Solution durable et fiable
- Pertes de puissance minimales grâce au processus de bobinage orthocyclique
- Possibilité d'installer l'appareillage de contrôle à distance

### Fonctions


- Ballasts destinés aux lampes à mercure (HPL) sans utilisation d'un amorceur, peuvent également être utilisés avec des lampes HPI avec un amorceur
- Équipé de série de borniers à vis ; contacts à insert disponibles sur demande
- Possibilité de mise à la terre lors du montage
- Ballasts pour autres tensions secteur/fréquences disponibles sur demande

### Application


- Éclairage extérieur

# Ballasts Imprégnés MK4 BHL pour lampes Mercure et Iodure

## Versions



## Schéma dimensionnel



| Product                              | D1     | C1      | A1       | A2      | B1      |
|--------------------------------------|--------|---------|----------|---------|---------|
| BHL 50/80 K407 230/240V 50Hz BC1-118 | 6.2 mm | 52.0 mm | 118.0 mm | 94.0 mm | 61.0 mm |

