



Strălucire perfectă, randament fără egal

MASTERColour CDM-TC Elite

Lampă ceramică cu descărcare în halogenuri metalice, compactă, cu un singur capăt, foarte eficientă, cu durată mare de viață, producând lumină albă proaspătă și strălucitoare, cu redare superioară a culorilor

Beneficii

- Fasciculul luminos de lumină albă proaspătă și strălucitoare de mare intensitate face mărfurile să arate irezistibil
- Culoarea și fluxul luminos stabile pe durata de viață a lămpii vă păstrează magazinul atrăgător anotimp după anotimp
- Cel mai mic cost total de deținere ca rezultat al eficacității sporite (aceeași lumină, mai puțină energie sau aceeași energie, mai multă lumină) și durată mare de viață

Caracteristici

- Lumină albă proaspătă și strălucitoare
- Redare excelentă a culorilor, cu mai mult roșu
- Eficacitate mare cu o menținere a fluxului luminos fără precedent
- Performanță stabilă a culorii de-a lungul duratei de viață
- Sticla UV-Block

Cerere



- Iluminat de accent și al vitrinelor în magazine
- Iluminat general și decorativ pentru interior
- Iluminatul perimetrelor exterioare

Warnings and safety

- A se folosi exclusiv în corpuri de iluminat complet protejate, chiar și în timpul testării (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Corpul de iluminat trebuie să poată reține fragmentele fierbinți de lampă în caz de spargere a lămpii
- A se folosi exclusiv cu echipament de control electronic
- Echipamentul de control trebuie să includă protecție până la finalul duratei de viață (IEC61167, IEC 62035)
- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute și eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mănuși. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată și predați punga la unitățile locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.

Versions



Cote								
		Product						
		D (max)		O	L (min)	L (max)	L	C (max)
	MASTERC CDM-TC Elite	15 mm	4,8 mm	51 mm	53 mm	52 mm	85 mm	
	35W/930 G8.5 1CT/12							
	MASTERC CDM-TC Elite 35W/942	15 mm	5,2 mm	51 mm	53 mm	52 mm	85 mm	
	G8.5 1CT							
	MASTERC CDM-TC Elite	15 mm	6 mm	51 mm	53 mm	52 mm	85 mm	
	50W/930 G8.5 1CT/12							
	MASTERC CDM-TC Elite	15 mm	7,15 mm	51 mm	53 mm	52 mm	85 mm	
	70W/930 G8.5 1CT/12							
	MASTERC CDM-TC Elite	15 mm	7,75 mm	51 mm	53 mm	52 mm	85 mm	
	70W/942 G8.5 1CT							
		Product						
		D (max)		D	O	L (min)	L (max)	L
								C (max)
	MASTERC CDM-TC Elite	15 mm	0,55 in	4 mm	51 mm	53 mm	52 mm	85 mm
	20W/830 G8.5 1CT/12							

MASTERColour CDM-TC Elite

Informații generale	
Baza elementului de fixare	G8.5
Poziție de funcționare	UNIVERSAL
Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Nu
Sistem mecanic și carcasă	
Finisaj bec	Transparent
Formă bec	T14

Date tehnice lumină

Order Code	Full Product Name	Coordonată cromatică X (nom.)	Coordonată cromatică Y (nom.)	Denumirea culorii	Temperatură de culoare corelată (nom.)	Indice de redare a culorilor (IRC)	Randament luminos (nominal) (nom.)	Flux luminos
87158600	MASTERColour CDM-TC Elite 20W/830 G8.5 1CT/12	0,434	0,398	Alb cald (WW)	3000 K	85	87 lm/W	1.750 lm
91149700	MASTERColour CDM-TC Elite 35W/930 G8.5 1CT/12	0,434	0,398	Alb cald (WW)	3000 K	90	102 lm/W	4.000 lm
16366400	MASTERColour CDM-TC Elite 35W/942 G8.5 1CT	0,371	0,366	Alb rece (CW)	4200 K	90	97 lm/W	3.800 lm
91153400	MASTERColour CDM-TC Elite 70W/930 G8.5 1CT/12	0,434	0,398	Alb cald (WW)	3000 K	90	107 lm/W	7.800 lm
16368800	MASTERColour CDM-TC Elite 70W/942 G8.5 1CT	0,371	0,366	Alb rece (CW)	4200 K	92	102 lm/W	7.450 lm
93062700	MASTERColour CDM-TC Elite 50W/930 G8.5 1CT/12	0,434	0,398	Alb cald (WW)	3000 K	91	108 lm/W	5.400 lm

Funcționare și sistem electric

Order Code	Full Product Name	Tensiune (nom.)	Consum de curent
87158600	MASTERColour CDM-TC Elite 20W/830 G8.5 1CT/12	95 V	20,1 W
91149700	MASTERColour CDM-TC Elite 35W/930 G8.5 1CT/12	85 V	39,1 W
16366400	MASTERColour CDM-TC Elite 35W/942 G8.5 1CT	91 V	39,1 W

Order Code	Full Product Name	Tensiune (nom.)	Consum de curent
91153400	MASTERColour CDM-TC Elite 70W/930 G8.5 1CT/12	85 V	73,2 W
16368800	MASTERColour CDM-TC Elite 70W/942 G8.5 1CT	88 V	73,2 W
93062700	MASTERColour CDM-TC Elite 50W/930 G8.5 1CT/12	90 V	50,2 W

Sistem mecanic și carcasă



Order Code	Full Product Name	Material bec
87158600	MASTERColour CDM-TC Elite 20W/830 G8.5 1CT/12	Cuarț pentru blocarea razelor UV
91149700	MASTERColour CDM-TC Elite 35W/930 G8.5 1CT/12	-
16366400	MASTERColour CDM-TC Elite 35W/942 G8.5 1CT	-

Order Code	Full Product Name	Material bec
91153400	MASTERColour CDM-TC Elite 70W/930 G8.5 1CT/12	-
16368800	MASTERColour CDM-TC Elite 70W/942 G8.5 1CT	-
93062700	MASTERColour CDM-TC Elite 50W/930 G8.5 1CT/12	-

Aprobare și aplicație

MASTERColour CDM-TC Elite

Order Code	Full Product Name	Consum de energie kWh/1000 h	Conținut de mercur (Hg) (max.)	Conținut de mercur (Hg) (nom.)
87158600	MASTERColour CDM-TC Elite 20W/830 G8.5 1CT/12	21 kWh	3,5 mg	3,5 mg
91149700	MASTERColour CDM-TC Elite 35W/930 G8.5 1CT/12	40 kWh	4,7 mg	4,7 mg
16366400	MASTERColour CDM-TC Elite 35W/942 G8.5 1CT	40 kWh	4,9 mg	4,9 mg
91153400	MASTERColour CDM-TC Elite 70W/930 G8.5 1CT/12	74 kWh	6,6 mg	6,6 mg
16368800	MASTERColour CDM-TC Elite 70W/942 G8.5 1CT	74 kWh	6,6 mg	6,6 mg
93062700	MASTERColour CDM-TC Elite 50W/930 G8.5 1CT/12	51 kWh	6,6 mg	6,6 mg



MASTERColour CDM-TC Elite

