

Piacevole brillantezza, design di tendenza

MASTERColour CDM-R111

MASTERColour CDM-R111 abbina l'aspetto di tendenza delle lampade alogene con riflettore in alluminio da 111 mm alle caratteristiche di lunga durata, elevata efficienza energetica e luce bianca brillante di MASTERColour CDM.

Vantaggi

- Bassi costi operativi
- Facilità di installazione
- Emissione di calore relativamente bassa
- Minore riverbero e maggiore comfort per clienti e personale
- Rischio ridotto di sbiadimento

Caratteristiche

- Efficacia lampada elevata
- Lunga durata rispetto alle lampade a incandescenza e alogene
- Il tubo a scarica in ceramica è posizionato in modo ottimale e stabile nel riflettore
- Sistema twist and lock
- Capsula del bruciatore con filtro UV
- Design antiabbagliamento

Applicazione


- Illuminazione d'accento e decorativa: illuminazione per espositori con un incredibile effetto brillante, perfino nelle aree con livelli elevati di luce ambientale di sfondo, come le vetrine
- Illuminazione generale: possibilità di creare un'atmosfera calda e confortevole negli apparecchi downlight

MASTERCLOUR CDM-R111


Versions




Disegno tecnico



Product	D (max)	C (max)
MASTERCLOUR CDM-R111 35W/942 GX8.5 24D 1CT	111 mm	95 mm




Accent Diagrams



LDAC_CDM-R111_35W_24D-Accent diagram

MASTERColour CDM-R111

Beam Diagrams



LDBE_CDM-R111_35W_24D-Beam diagram

