



Vackert ljus, minimalistisk design

MASTERColour CDM-Tm Mini PGJ5

Ensocklad keramisk metallhalogenlampa i miniformat med hög effektivitet och gnistrande vitt ljus

Fördelar

- Ljuskägla med hög intensitet och gnistrande vitt ljus som får varorna att se oemotståndliga ut
- Stabil färg och ljusflöde under hela livslängden får butiken att se attraktiv ut oavsett årstid
- Passar i små armaturer som är mindre synliga

Funktioner

- Klart, vitt gnistrande ljus
- Utmärkt färgåtergivning med extra rött
- Hög effektivitet
- Stabil färgåtergivning under hela livslängden
- Minimal storlek

Användning

- Accent- och hyllbelysning i butiker
- Allmänbelysning och dekorativ inomhusbelysning
- Utomhusbelysning

MASTERColour CDM-Tm Mini PGJ5


Varning och Säkerhet

- Endast för användning i fullständigt sluten armatur, även under testning (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Armaturen måste klara av att rymma varma lampkomponenter om lampan går sönder
- Endast för användning med elektroniska driftdon
- Driftdonen måste klara säker hantering av ljuskällor som nått slutet av sin livslängd (IEC61167, IEC 62035)
- 20 W PGJ5-ljuskällan ska endast användas med Philips elektroniska driftdon HID PV mini PGJ5 20W
- 35W PGJ5-ljuskällan ska endast användas med Philips elektroniska driftdon HID PV mini PGJ5 35W
- Det är högst osannolikt att en trasig lampa påverkar din hälsa. Om en lampa skulle gå sönder, vädra rummet i 30 minuter och avlägsna delarna. Använd gärna gummihandskar. Lägg delarna i en återförslutbar plastpåse och lämna den till din lokala återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Versions



Måttskiss



Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERColour CDM-Tm Mini 20W/830 PGJ5 1CT/12	13,2 mm	0,44	3 mm	22,3 mm	22,9 mm	22,6 mm	52 mm
MASTERColour CDM-Tm Mini 35W/930 PGJ5 1CT/12	13,2 mm	0,44	4 mm	22,3 mm	22,9 mm	22,6 mm	52 mm

MASTERC colour CDM-Tm Mini PGJ5

Användning och godkännande

Energieffektivitetsetikett (EEL) A

Styrenheter och dimring

Dimbar Nej

Drift och elektricitet

Återtändningstid (min) (max) 15 min

Allmän information

Socket PGJ5

Livslängd vid 10 % lampbortfall (nom) 10000 h

Livslängd vid 20 % lampbortfall (nom) 11000 h

Livslängd vid 50 % bortfall (nom) 12000 h

Livslängd vid 5 % bortfall (nom) 9000 h

Driftposition UNIVERSAL

Ljusteknik

Färgbeteckning Varmvit (WW)

Korrelerad färgtemperatur (nom) 3000 K

Bibehållt ljusflöde 10 000 tim (nom) 60 %

Mekanik och armaturhus

Lampans ytbehandling Klar

Lampform T13.3

Användning och godkännande

Order Code	Full Product Name	Energiförbrukning kWh/	Kvicksilverinnehåll (Hg)
		1 000 tim	(nom)
20751715	MASTERC CDM-TM MINI 20W/830 PGJ5 1CT/12	24 kWh	2,4 mg
21149115	MASTERC CDM-TM MINI 35W/930 PGJ5 1CT/12	43 kWh	2,74 mg

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Spänning (max)	Spänning (min)	Spänning (nom)	Effekt
					(märkvärde) (min)
20751715	MASTERC CDM-TM MINI 20W/830 PGJ5 1CT/12	108 V	95 V	100 V	22,1 W

Order Code	Full Product Name	Spänning (max)	Spänning (min)	Spänning (nom)	Effekt
					(märkvärde) (min)
21149115	MASTERC CDM-TM MINI 35W/930 PGJ5 1CT/12	104 V	88 V	96 V	39,1 W

Krav på armaturdesign

Order Code	Full Product Name	Lampans temperatur (max)
20751715	MASTERC CDM-TM MINI 20W/830 PGJ5 1CT/12	380 °C

Order Code	Full Product Name	Lampans temperatur (max)
21149115	MASTERC CDM-TM MINI 35W/930 PGJ5 1CT/12	480 °C

Ljusteknik (1/2)

Order Code	Full Product Name	Kromaticitetskoordinat X (nom)	Kromaticitetskoordinat Y (nom)	Färgåtergivning (min)	Färgkod	Order Code	Full Product Name	Kromaticitetskoordinat X (nom)	Kromaticitetskoordinat Y (nom)	Färgåtergivning (min)	Färgkod
20751715	MASTERC CDM-TM MINI 20W/830 PGJ5 1CT/12	0,433	0,392	84	830	21149115	MASTERC CDM-TM MINI 35W/930 PGJ5 1CT/12	0,436	0,396	88	930

MASTERC colour CDM-Tm Mini PGJ5

Ljusteknik (2/2)

Order Code	Full Product Name	Färgåtergivningningsindex (nom)	Bibehållet	Bibehållet	Bibehållet	Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	Ljusflöde (märkvärde) (nom)
			ljusflöde 1 000 tim (nom)	ljusflöde 2 000 tim (nom)	ljusflöde 5 000 tim (nom)		
20751715	MASTERC CDM-TM MINI 20W/830 PGJ5 1CT/12	87	80 %	75 %	65 %	75 lm/W	1650 lm
21149115	MASTERC CDM-TM MINI 35W/930 PGJ5 1CT/12	91	85 %	80 %	70 %	77 lm/W	3000 lm

