



Perfect sprankelend licht, betrouwbare levensduur

MASTERColour CDM-T Elite MW

Het middenvermogen verlichtingssysteem dat superieur, langduriger wit licht levert voor zowel binnen- als buitengebruik.

Voordelen

- Wit licht van hoge kwaliteit
- De hoogste energiebesparing en laagste gebruikskosten
- Verminderd energieverbruik en CO₂-uitstoot.
- Dimbaar

Kenmerken

- Wit licht van zeer hoge kwaliteit met een uitstekende kleurweergave
- Lange betrouwbare levensduur in combinatie met het hoogste systeemrendement
- Nieuw lampvoetontwerp maakt de lamp uiterst compact en verbetert het rendement
- Nieuw elektronisch VSA-platform

Toepassing

- Buitenverlichting; schijnwerperverlichting van gebouwen en andere interessante constructies. Verlichting van wegen en voetgangersgebieden, openbare ruimten, parkeerterreinen, benzinestations enz.
- Binnenverlichting winkels (met hoge plafonds), magazijnen, productiefaciliteiten enz.

MASTERColour CDM-T Elite MW

Waarschuwingen en veiligheid

- Alleen te gebruiken in een volledig afgesloten armatuur, zelfs tijdens testen, met uitzondering van de beschermde uitvoeringen met PGZX18-lampvoet; deze zijn ontworpen voor open armaturen (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- De armatuur moet hete lamponderdelen bij elkaar kunnen houden als de lamp breekt
- Alleen te gebruiken met elektronische VSA's
- Regel-VSA moet voorzien zijn van eindelevensduurbescherming (IEC 61167, IEC 62035)
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Versions




LPPR D-CDM-T PGZ18 TMW28 CL



LPPR D-CDM-T 0001

Maatschets



Product	D		C		
CDM-T Elite 210W/930 PGZ18.1CT/12	29 mm	1,1 in	28 mm	188 mm	186 mm
CDM-TP MW 210W/930 PGZX18.1CT/12	1,5 in	38 mm	193 mm		

MASTERColour CDM-T Elite MW

Algemene informatie

Gebruiksstand	UNIVERSEEL
---------------	------------

Gegevens lichttechniek

Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	0,434
---	-------

Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	0,398
---	-------

Kleuraanduiding	Warmwit (WW)
-----------------	--------------

Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	3000 K
--------------------------------------	--------

Kleurweergave-index (CRI)	90
---------------------------	----

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Spanning (nom.)	100 V
-----------------	-------

Energieverbruik	210,0 W
-----------------	---------

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Nee
---------	-----

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Lampafwerking	Helder
---------------	--------

Keurmerken en classificaties

Energieverbruik kWh/1.000 uur	210 kWh
-------------------------------	---------

Algemene informatie

Order Code	Full Product Name	Lampvoet
8718291139508	CDM-T Elite 210W/930 PGZ18.1CT/12	PGZ18
8727900862096	CDM-TP MW 210W/930 PGZX18.1CT/12	PGZX18

Gegevens lichttechniek

Order Code	Full Product Name	Lichtrendement (nom.) (min.)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Lichtstroom
8718291139508	CDM-T Elite 210W/930 PGZ18.1CT/12	105 lm/W	114 lm/W	24.000 lm

Order Code	Full Product Name	Lichtrendement (nom.) (min.)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Lichtstroom
8727900862096	CDM-TP MW 210W/930 PGZX18.1CT/12	101 lm/W	111 lm/W	23.300 lm

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Order Code	Full Product Name	Lampvorm
8718291139508	CDM-T Elite 210W/930 PGZ18.1CT/12	TMW28

Order Code	Full Product Name	Lampvorm
8727900862096	CDM-TP MW 210W/930 PGZX18.1CT/12	T12

Keurmerken en classificaties

Order Code	Full Product Name	Kwikhoud (Hg) (max.)
8718291139508	CDM-T Elite 210W/930 PGZ18.1CT/12	24 mg
8727900862096	CDM-TP MW 210W/930 PGZX18.1CT/12	23,7 mg

