

Cea mai uşoară trecere la lumina albă confortabilă

MASTER CityWhite CDO-ET

Lampă ceramică, cu descărcare în halogenuri metalice, cu balon exterior opalescent de formă ovală, folosită în exterior, oferind lumină albă plăcută

Beneficii

- Impresie de culoare alb cald, oferind confort şi siguranţă
- Îmbunătăţire uşoară de la SON la lumină albă fără cheltuieli suplimentare
- Niveluri de lumină flexibile şi consum de energie redus, posibile prin opţiunea de reglare a intensităţii luminoase

Caracteristici

- Lumină albă de înaltă calitate
- Înlocuire directă pe vechile instalaţii HPS (descărcare în vapori de sodiu de înaltă presiune, SON/NAV), pentru trecerea de la lumină galbenă la lumină albă
- Conceptul „Plus” cu eficacitate ridicată se traduce prin fluxul luminos mare şi prin menţinerea extinsă a fluxului luminos
- Redare bună a culorii şi temperatură de culoare armonizată, alb cald
- Cu reglarea intensităţii luminoase

Cerere


- Iluminat de înfrumuseţare şi funcţional pentru centrele oraşelor, centre comerciale, zone pietonale, zone rezidenţiale, iluminat stradal şi iluminat ambiental

MASTER CityWhite CDO-ET

Warnings and safety

- A se folosi exclusiv în corpuri de iluminat complet protejate, chiar şi în timpul testării (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Corpul de iluminat trebuie să poată reţine fragmentele fierbinţi de lampă în caz de spargere a lămpii
- Lămpile pot folos echipament de control electronic sau electromagnetic
- Echipamentul de control trebuie să includă protecţie până la finalul duratei de viaţă (IEC61167, IEC 62035)
- Durata de repornire la cald poate fi de până la 15 minute; prin urmare, se recomandă ignitoarele T15
- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiţi încăperea timp de 30 de minute şi eliminaţi bucăţile de lampă, preferabil cu mănuşi. Puneţi bucăţile de lampă într-o pungă din plastic sigilată şi predaţi punga la unităţile locale de colectare a deşeurilor în vederea reciclării. Nu folosiţi un aspirator.

Cote



Product	D (max)	C (max)
MASTER CityWh CDO-ET Plus 100W/828 E40	76 mm	186 mm
MASTER CityWh CDO-ET Plus 150W/828 E40	91 mm	227 mm
MASTER CityWh CDO-ET Plus 50W/828 E27	71 mm	156 mm
MASTER CityWh CDO-ET Plus 70W/828 E27	71 mm	156 mm

Informaţii generale	
Poziţie de funcţionare	UNIVERSAL
Date tehnice lumină	
Coordonată cromatică X (nom.)	0,447
Coordonată cromatică Y (nom.)	0,4
Denumirea culorii	Alb cald (WW)
Temperatură de culoare corelată (nom.)	2800 K
Sisteme de comandă şi reglarea intensităţii luminoase	
Cu reglarea intensităţii luminoase	Da
Sistem mecanic şi carcasă	
Finisaj bec	Sticlă vopsită

Informaţii generale

Order Code	Full Product Name	Baza elementului de fixare
15875200	MASTER CityWhite CDO-ET Plus 70W/828 E27	E27
18563500	MASTER CityWhite CDO-ET Plus 50W/828 E27	E27

Order Code	Full Product Name	Baza elementului de fixare
15877600	MASTER CityWhite CDO-ET Plus 100W/828 E40	E40
15881300	MASTER CityWhite CDO-ET Plus 150W/828 E40	E40

Date tehnice lumină

MASTER CityWhite CDO-ET

Order Code	Full Product Name	Indice de redare a culorilor (IRC)	Randament luminos (nominal) (nom.)	Flux luminos
15875200	MASTER CityWhite CDO-ET Plus 70W/828 E27	84	99 lm/W	7.030 lm
18563500	MASTER CityWhite CDO-ET Plus 50W/828 E27	82	99 lm/W	5.100 lm

Order Code	Full Product Name	Indice de redare a culorilor (IRC)	Randament luminos (nominal) (nom.)	Flux luminos
15877600	MASTER CityWhite CDO-ET Plus 100W/828 E40	87	99 lm/W	9.400 lm
15881300	MASTER CityWhite CDO-ET Plus 150W/828 E40	85	108 lm/W	15.400 lm

Funcţionare și sistem electric

Order Code	Full Product Name	Tensiune (nom.)	Consum de curent
15875200	MASTER CityWhite CDO-ET Plus 70W/828 E27	83 V	71,0 W
18563500	MASTER CityWhite CDO-ET Plus 50W/828 E27	78 V	51,5 W

Order Code	Full Product Name	Tensiune (nom.)	Consum de curent
15877600	MASTER CityWhite CDO-ET Plus 100W/828 E40	90 V	95,0 W
15881300	MASTER CityWhite CDO-ET Plus 150W/828 E40	89 V	143,0 W


Sistem mecanic și carcasă


Order Code	Full Product Name	Formă bec
15875200	MASTER CityWhite CDO-ET Plus 70W/828 E27	B70
18563500	MASTER CityWhite CDO-ET Plus 50W/828 E27	B70


Order Code	Full Product Name	Formă bec
15877600	MASTER CityWhite CDO-ET Plus 100W/828 E40	B75
15881300	MASTER CityWhite CDO-ET Plus 150W/828 E40	BD90


Aprobare și aplicaţie


Order Code	Full Product Name	Consum de energie kWh/ 1000 h	Conţinut de mercur (Hg) (max.)	Conţinut de mercur (Hg) (nom.)
15875200	MASTER CityWhite CDO-ET Plus 70W/828 E27	71 kWh	7,8 mg	7,8 mg
18563500	MASTER CityWhite CDO-ET Plus 50W/828 E27	52 kWh	5,4 mg	5,4 mg
15877600	MASTER CityWhite CDO-ET Plus 100W/828 E40	95 kWh	12 mg	11,6 mg
15881300	MASTER CityWhite CDO-ET Plus 150W/828 E40	143 kWh	15,8 mg	15,8 mg














MASTER CityWhite CDO-ET

© 2023 Signify Holding Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Toate mărcile comerciale sunt deținute de Signify Holding sau de proprietarii respectivi.