



# Xtreme-drivere med maksimal energibesparelse

## DynaVision Programmable Xtreme for CDMe

Meget driftssikre og fleksible elektroniske drivere til MASTERColour CDMe MW-lyskilder. Driverne er designet med henblik på at reducere energiomkostningerne via integrerede lysstyringssystemer og reduktion af vedligeholdelsesomkostningerne takket være en levetid på 80.000 timer, og integreret beskyttelse mod lynnedslag. DynaVision Programmable-produktserien er det perfekte udgangspunkt for lysstyringsløsninger af enhver art.

### Fordele

- Branchens mest effektive system med hvidt lys i sin strømklasse
- Udviklet med henblik på at minimere vedligeholdelsesudgifterne til udendørsbelysning
- Ingen driftsafbrydelser som følge af uvejr og lignende (storm, lynnedslag osv.)
- Ingen udsving i energiforbrug og drift som følge af udsving i netspændingen

### Funktioner

- Mulighed for programmering vha. digitalt standardinterface (DALI) og styring via DALI-protokol
- Mulighed for integrering af lysstyringssystemer (DynaDimmer)
- Længste levetid for elektronisk driver: 80.000 timer med en overlevelsrate på minimum 90 % ved  $T_c = 80^\circ\text{C}$
- Beskyttelse mod lynnedslag (10 kV/5 kA)
- Præcis lyskildeeffektstabilisering på 95-97 % over et stort netspændingsområde på 180-300 V

# DynaVision Programmable Xtreme for CDMe

## Anvendelsesområder


- Detailhandelsområder med stor loftshøjde
- Projektørbelysning
- Område- og vejbelysning
- Belysning til kontorer og industri

## Versions



GPFR IDVLSCPO 0004

## Målskitse



| Product              | D1     | C1      | A1       | A2       | B1       | B2      |
|----------------------|--------|---------|----------|----------|----------|---------|
| HID-DV PROG Xt 210   | 4,8 mm | 58,0 mm | 169,0 mm | 156,0 mm | 100,0 mm | 81,5 mm |
| CDMe/CPO C2 208-277V |        |         |          |          |          |         |

