



Predradníky Xtreme umožňujúce maximálnu úsporu energie

DynaVision Programmable Xtreme pre CDO

Mimoriadne spoľahlivé a flexibilné elektronické predradníky pre výbojky CDO. Zabezpečujú úsporu nákladov za energiu prostredníctvom integrovaného riadenia a zníženie nákladov na údržbu vďaka životnosti 80.000 hodín a integrovanej ochrane voči zásahu bleskom. Rad DynaVision Programmable je dokonalým základom pre akékoľvek riešenie riadenia osvetlenia.

Výhody

- Umožňuje obojsmernú komunikáciu s osvetľovacou sieťou (prostredníctvom rozhrania DALI)
- Úspora energie až 40 % vďaka integrovaným možnostiam stmievania a veľmi vysokej účinnosti napájača
- Minimalizuje náklady na údržbu vďaka veľmi dlhej životnosti 80.000 hodín a integrovanej ochrane pred bleskom

Vlastnosti


- Možnosť programovania prostredníctvom štandardného digitálneho rozhrania (DALI) a ovládania prostredníctvom protokolu DALI
- Obsahuje niekoľko možností ovládania (DynaDimmer, LineSwitch, AmpDim, konštantný svetelný tok, nastaviteľný svetelný tok)
- Najdlhšia životnosť elektronických predradníkov: 80.000 hodín s minimálnou mierou prežitia 90 % pri $T_c = 80^\circ\text{C}$
- Ochrana voči zásahu bleskom 10 kV/5 kA
- Presná stabilizácia napájania výbojky 95 – 97 % v širokom rozsahu napájacieho napätia 180 – 300 V

DynaVision Programmable Xtreme pre CDO

Aplikácie


- Cestné osvetlenie
- Rezidenčné osvetlenie
- Architekturné mestské osvetlenie

Versions



GPFR IDVXtCDO 0001

Rozmerový obrázok



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-DV PROG Xt 250	4,8 mm	58,0 mm	169,0 mm	156,0 mm	100,0 mm	81,5 mm
CDO C2 208-277V						

