



# Xtreme-driftdon för maximal energibesparing

## DynaVision Programmable Xtreme for CDO

Mycket tillförlitligt och flexibelt elektroniskt driftdon för CDO-lampor. Ger lägre energikostnader tack vare de inbyggda styrsystemen. Livslängden på 80 000 timmar och det inbyggda åskskyddet sänker underhållskostnaderna. Den programmerbara serien DynaVision är den perfekta basen för all typ av ljushantering.

### Fördelar

- Möjliggör tvåvägskommunikation med ljussystemet (via DALI)
- Energibesparing på upp till 40 % tack vare inbyggda ljusregleringsalternativ och mycket hög driftdonseffektivitet
- Minimerar underhållskostnaden tack vare den långa livslängden på 80 000 timmar och inbyggt åskskydd

### Funktioner


- Kan programmeras med digitalt standardgränssnitt (DALI) och styras med DALI-protokollet
- Innehåller flera regleringsalternativ (DynaDimmer, LineSwitch, AmpDim, konstant ljusflöde, justerbart ljusflöde)
- Längsta livslängden för elektroniskt driftdon: 80 000 timmar vid  $T_c = 80^\circ\text{C}$  med minst 90 % hela lampor
- Åskskydd 10 kV/5 kA
- Korrekt spänningsstabilisering på 95–97% vid nätspänning på 180–300 V

### Användning

- Vägbelysning
- Belysning i bostadsområden
- Dekorativ utomhusbelysning


# DynaVision Programmable Xtreme for CDO

## Versions



GPPR IDVXtCDO 0001

## Måttskiss



| Product                               | D1     | C1      | A1       | A2       | B1       | B2      |
|---------------------------------------|--------|---------|----------|----------|----------|---------|
| HID-DV PROG Xt 250<br>CDO C2 208-277V | 4,8 mm | 58,0 mm | 169,0 mm | 156,0 mm | 100,0 mm | 81,5 mm |

| Product                              | D1     | C1      | A1       | A2       | B1      | B2      |
|--------------------------------------|--------|---------|----------|----------|---------|---------|
| HID-DV PROG Xt 100<br>CDO Q 208-277V | 4,5 mm | 40,0 mm | 150,0 mm | 133,6 mm | 90,0 mm | 70,0 mm |
| HID-DV PROG Xt 150<br>CDO Q 208-277V | 4,5 mm | 40,0 mm | 150,0 mm | 133,6 mm | 90,0 mm | 70,0 mm |
| HID-DV PROG Xt 50 CDO<br>Q 208-277V  | 4,5 mm | 40,0 mm | 150,0 mm | 133,6 mm | 90,0 mm | 70,0 mm |

## Produktinformation



HID-DV DALI Prog Xt 150 CDO Q



HID-DV DALI Prog Xt 50 & 70 CDO Q

# DynaVision Programmable Xtreme for CDO

## Produktinformation



HID-DV DALI Prog Xt 100 CDO Q

### Drift och elektricitet

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Ingångsfrekvens | 50–60 Hz      |
| Ingångsspänning | 208–240–277 V |
| Line Frequency  | 50 to 60 Hz   |

## Drift och elektricitet

| Order Code | Full Product Name                  | Antal produkter med<br>automatsäkring (16 A, typ B)<br>(nom) |
|------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 22261300   | HID-DV PROG Xt 250 CDO C2 208–277V | 11                                                           |
| 66916600   | HID-DV PROG Xt 50 CDO Q 208–277V   | 11                                                           |

| Order Code | Full Product Name                 | Antal produkter med<br>automatsäkring (16 A, typ B)<br>(nom) |
|------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 66920300   | HID-DV PROG Xt 100 CDO Q 208–277V | 5                                                            |
| 66922700   | HID-DV PROG Xt 150 CDO Q 208–277V | 5                                                            |

## Mekanik och armaturhus

| Order Code | Full Product Name                  | Armaturhus |
|------------|------------------------------------|------------|
| 22261300   | HID-DV PROG Xt 250 CDO C2 208–277V | C2         |
| 66916600   | HID-DV PROG Xt 50 CDO Q 208–277V   | Q          |

| Order Code | Full Product Name                 | Armaturhus |
|------------|-----------------------------------|------------|
| 66920300   | HID-DV PROG Xt 100 CDO Q 208–277V | Q          |
| 66922700   | HID-DV PROG Xt 150 CDO Q 208–277V | Q          |

