



Sterowniki Xtreme zapewniają maksymalną oszczędność energii

DynaVision Programmable Xtreme for SON

Niezawodne i elastyczne stateczniki elektroniczne do lamp SON pozwalają ograniczyć zużycie energii za pomocą wbudowanych układów sterujących. Umożliwiają także obniżenie kosztów konserwacji dzięki okresowi eksploatacji rzędu 80 000 godzin oraz wbudowanej ochronie odgromowej. Seria sterowników DynaVision Programmable to doskonała baza do wszelkich rozwiązań służących do zarządzania oświetleniem.

Korzyści

- Umożliwia dwustronną komunikację z siecią oświetleniową (przez DALI)
- Pozwala zaoszczędzić do 40% energii dzięki zintegrowanym opcjom zmiany poziomu strumienia świetlnego oraz wysokiej sprawności stateczników
- Minimalizuje koszt konserwacji dzięki niezwykle wysokiej trwałości rzędu 80 000 godzin oraz wbudowanej ochronie odgromowej

Cechy

- Programowanie za pomocą standardowego interfejsu cyfrowego (DALI) oraz sterowanie za pośrednictwem protokołu DALI
- cWiele opcji sterowania (DynaDimmer, LineSwitch, AmpDim, Constant Light Output, Adjustable Light Output)
- Bardzo wysoka trwałość rzędu 80 000 godzin z minimalnym wskaźnikiem bezawaryjności 90% przy $T_c = 80^{\circ}\text{C}$
- Ochrona przeciwprzepięciowa Xtreme 10 kV/5 kA
- Dokładna stabilizacja pracy lampy w granicach 95–97% dla zakresu napięcia sieciowego 180–300 V

DynaVision Programmable Xtreme for SON

Zastosowanie


- Oświetlenie dróg / autostrad
- Oświetlenie terenów mieszkalnych
- Upiększanie miasta

Wersje



GPPR IDVLSSON 0002

Rysunki techniczne



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-DV PROG Xt 250	4,8 mm	58,0 mm	169,0 mm	156,0 mm	100,0 mm	81,5 mm
SON C2 208-277V						

Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-DV PROG Xt 100	4,5 mm	40,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm
SON Q 208-277V						
HID-DV PROG Xt 150	4,5 mm	40,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm
SON Q 208-277V						
HID-DV PROG Xt 50 SON	4,5 mm	40,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm
Q 208-277V						
HID-DV PROG Xt 70 SON	4,5 mm	40,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm
Q 208-277V						

Eksplatacja i połączenie elektryczne

Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Napięcie wejściowe	208-240-277 V
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz

Eksplatacja i połączenie elektryczne

DynaVision Programmable Xtreme for SON

Order Code	Full Product Name	Liczba produktów na obwodzie zabezpieczonym 1 wyłącznikiem nadprądowym 16A typu B (Nom)
21991000	HID-DV PROG Xt 250 SON C2 208-277V	11
66924100	HID-DV PROG Xt 50 SON Q 208-277V	11
66926500	HID-DV PROG Xt 70 SON Q 208-277V	11

Order Code	Full Product Name	Liczba produktów na obwodzie zabezpieczonym 1 wyłącznikiem nadprądowym 16A typu B (Nom)
66928900	HID-DV PROG Xt 100 SON Q 208-277V	5
66930200	HID-DV PROG Xt 150 SON Q 208-277V	5

Mechanika i korpus

Order Code	Full Product Name	Obudowa
21991000	HID-DV PROG Xt 250 SON C2 208-277V	C2
66924100	HID-DV PROG Xt 50 SON Q 208-277V	Q
66926500	HID-DV PROG Xt 70 SON Q 208-277V	Q

Order Code	Full Product Name	Obudowa
66928900	HID-DV PROG Xt 100 SON Q 208-277V	Q
66930200	HID-DV PROG Xt 150 SON Q 208-277V	Q

