



Balasturi Xtreme pentru economii de energie maxime

DynaVision Programmable Xtreme for SON

Balasturi electronice flexibile și foarte fiabile pentru lămpi SON; proiectate să economisească energie prin intermediul sistemelor de comandă integrate și să reducă cheltuielile de întreținere, mulțumită duratei de viață de 80.000 de ore și protecției integrate împotriva trăsnetului. Familia de produse DynaVision Programmable reprezintă baza perfectă pentru orice tip de soluție de gestionare a iluminatului.

Beneficii

- Permite comunicarea bidirecțională cu rețeaua de iluminat (prin DALI)
- Economisire de energie de până la 40 % mulțumită opțiunilor de reglare a intensității luminoase integrate și eficienței foarte mari a balastului
- Reduce la minimum cheltuielile de întreținere mulțumită duratei de viață Xtreme de 80.000 de ore și protecției integrate împotriva trăsnetului

Caracteristici

- Programabil prin intermediul interfeței digitale standard (DALI) și controlabil prin protocolul DALI
- Integrează mai multe opțiuni de control (DynaDimmer, LineSwitch, AmpDim, Flux luminos constant, Flux luminos reglabil)
- Durată de viață lungă Xtreme, de 80.000 de ore, cu supraviețuire de minimum 90 % la $T_c = 80^\circ\text{C}$
- Protecție Xtreme împotriva trăsnetului 10 kV/5 kA
- Stabilizare exactă a puterii lămpii de 95 – 97 % într-un interval mare de tensiune de la rețea de 180 – 300 V

DynaVision Programmable Xtreme for SON


Cerere

- Iluminat de drumuri și autostrăzi
- Iluminat rezidențial
- Înfrumusețarea orașului

Versions



Cote



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-DV PROG Xt 250	4,8 mm	58,0 mm	169,0 mm	156,0 mm	100,0 mm	81,5 mm
SON C2 208-277V						

Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-DV PROG Xt 100	4,5 mm	40,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm
SON Q 208-277V						
HID-DV PROG Xt 150	4,5 mm	40,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm
SON Q 208-277V						
HID-DV PROG Xt 50 SON	4,5 mm	40,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm
Q 208-277V						
HID-DV PROG Xt 70 SON	4,5 mm	40,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm
Q 208-277V						

Funcționare și sistem electric	
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Tensiune de intrare	208-240-277 V
Frecvență linie	50 to 60 Hz

Funcționare și sistem electric

DynaVision Programmable Xtreme for SON

Order Code	Full Product Name	Număr de produse pe MCB (16 A tip B) (nom.)
21991000	HID-DV PROG Xt 250 SON C2 208-277V	11
66924100	HID-DV PROG Xt 50 SON Q 208-277V	11
66926500	HID-DV PROG Xt 70 SON Q 208-277V	11

Order Code	Full Product Name	Număr de produse pe MCB (16 A tip B) (nom.)
66928900	HID-DV PROG Xt 100 SON Q 208-277V	5
66930200	HID-DV PROG Xt 150 SON Q 208-277V	5

Sistem mecanic și carcasă

Order Code	Full Product Name	Carcasă
21991000	HID-DV PROG Xt 250 SON C2 208-277V	C2
66924100	HID-DV PROG Xt 50 SON Q 208-277V	Q
66926500	HID-DV PROG Xt 70 SON Q 208-277V	Q

Order Code	Full Product Name	Carcasă
66928900	HID-DV PROG Xt 100 SON Q 208-277V	Q
66930200	HID-DV PROG Xt 150 SON Q 208-277V	Q

