



Драйверы **Xtreme** для максимальной экономии электроэнергии

Программируемый контроллер DynaVision Programmable Xtreme для SON

Исключительно надежные и гибкие электронные драйверы для ламп SON; разработаны для экономии электроэнергии и сокращения эксплуатационных расходов за счет встроенных средств управления, защиты от молний и срока службы продолжительностью 80 000 часов. Семейство продуктов DynaVision Programmable – идеальная основа для любого решения по управлению освещением.

Преимущества

- Обеспечивает 2-стороннюю связь с осветительной сетью (через DALI)
- Экономия электроэнергии до 40% благодаря встроенным опциям регулировки яркости света и исключительно высокой производительности драйвера
- Сокращает эксплуатационные расходы до минимума, благодаря продолжительности срока службы ПРА Xtreme 80 000 часов и встроенной защите от молний

Программируемый контроллер DynaVision Programmable Xtreme для SON

Характеристики

- Программирование посредством стандартного цифрового интерфейса (DALI) и управление через протокол DALI
- Несколько встроенных функций управления (регулятор яркости DynaDimmer, LineSwitch, AmpDim, постоянная и регулируемая светотдача)
- Невероятно долгий срок службы: 80 000 часов при минимальной долговечности 90% при температуре корпуса 80°C
- Защита от разрядов молний Xtreme 10 кВ/5 кА
- Четкая стабилизация подаваемой на лампу мощности 95–97% в диапазоне сетевой мощности 180–300 В


Применение

- Освещение дорог/автомагистралей
- Освещение жилых помещений
- благоустройство города

Versions




Чертеж размеров




Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-DV PROG Xt 250 SON C2 208-277V	4,8 мм	58,0 мм	169,0 мм	156,0 мм	100,0 мм	81,5 мм

Программируемый контроллер DynaVision Programmable Xtreme для SON

Чертеж размеров



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-DV PROG Xt 100 SON Q 208-277V	4,5 mm	40,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm
HID-DV PROG Xt 150 SON Q 208-277V	4,5 mm	40,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-DV PROG Xt 100 SON C1 208-277V	5,0 mm	65,0 mm	150,0 mm	135,9 mm	65,0 mm	46,8 mm
HID-DV PROG Xt 150 SON C1 208-277V	5,0 mm	65,0 mm	150,0 mm	135,9 mm	65,0 mm	46,8 mm



Программируемый контроллер DynaVision Programmable Xtreme для SON

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входная частота	50–60 Hz
Входное напряжение	208–240–277 Вт
Частота сети	50 to 60 Hz

Эксплуатационные и электрические характеристики

Order Code	Full Product Name	Количество продуктов на прерывателе (16 А, тип В) (ном.)
913700678766	HID-DV PROG Xt 100 SON C1 208-277V	5
913700678866	HID-DV PROG Xt 150 SON C1 208-277V	5
913700676766	HID-DV PROG Xt 250 SON C2 208-277V	11

Order Code	Full Product Name	Количество продуктов на прерывателе (16 А, тип В) (ном.)
913700693566	HID-DV PROG Xt 100 SON Q 208-277V	5
913700693666	HID-DV PROG Xt 150 SON Q 208-277V	5

Механические компоненты и корпус

Order Code	Full Product Name	Корпус
913700678766	HID-DV PROG Xt 100 SON C1 208-277V	C1
913700678866	HID-DV PROG Xt 150 SON C1 208-277V	C1
913700676766	HID-DV PROG Xt 250 SON C2 208-277V	C2

Order Code	Full Product Name	Корпус
913700693566	HID-DV PROG Xt 100 SON Q 208-277V	Q
913700693666	HID-DV PROG Xt 150 SON Q 208-277V	Q

