



Driftssikker, langtidsholdbar løsning

HID-HeavyDuty BHL til HPL- og HPI- kviksvølvlamper

Indkapslede elektromagnetiske forkoblinger (kobber/jern) til lyskilder af typen HPL, HPI (Plus) og SON-H

Fordele

- Fremragende modstandsdygtighed over for fugt, kemiske påvirkninger og revnedannelse pga. miljøpåvirkninger
- Driftssikker, langtidsholdbar løsning – utroligt lang levetid på 15 år i gennemsnit
- Minimalt watt-tab takket være ortocyklisk viklingsproces
- Forkobling kan fjerninstalleres

Funktioner


- Indkapsling af glasfiberforstærket termoplastisk polyesterharpiks
- Forkoblinger beregnet til kviksvølvlamper (HPL) uden brug af tænder kan anvendes med HPI-lyskilder sammen med en tænder
- Udstyret med skrueklemrækker som standard – indsætningskontakter kan fås på anmodning
- Forkoblinger til alternative netspændinger/frekvenser kan fås på anmodning
- Separat jordklemme (robust HID-version)

Anvendelsesområder


- Udendørs belysning

HID-HeavyDuty BHL til HPL- og HPI-kviksølvlamper

Versions



Målskitse



Product	D1	C1	A1	A2	B1
BHL 400 L40-A2 230V 50Hz	6,2 mm	66,0 mm	151,0 mm	132,5 mm	81,0 mm
HD2-151					

