



# Langlebig und zuverlässig

## HeavyDuty-Vorschaltgeräte für HPL/HPI

Die gekapselten elektromagnetischen Kupfer/Eisen-Vorschaltgeräte HID-HeavyDuty BHL sind für den Einsatz in HPL-, HPI (Plus)- und SON-H-Lampen konzipiert. Mit ihrer Produktlebensdauer von durchschnittlich 15 Jahren sind sie eine zuverlässige Lösung für den Außenbereich.

### Vorteile

- Langlebige und zuverlässige Lösung
- Minimale Leistungsverluste dank orthozyklischer Wicklung

### Merkmale


- Gekapselt mit thermoplastischem Polyesterharz, glasfaserverstärkt
- Schraubanschlussklemmen
- Separater Erdungs-Anschluss
- Ausgezeichnete Beständigkeit gegen chemische Einflüsse und raue Umgebungsbedingungen
- Vorschaltgeräte, die für Quecksilberdampf-Hochdrucklampen (HPL) ohne Zündgerät vorgesehen sind, können auch für HPI-Lampen mit Zündgerät verwendet werden

### Anwendung


- Für den Einsatz anstelle von konventionellen Vorschaltgeräten in der Außenbeleuchtung
- Für Anwendungen mit ungedimmter Beleuchtung
- Für Anwendungen mit geringer Schalzhäufigkeit

# HeavyDuty-Vorschaltgeräte für HPL/HPI

## Versions



## Abmessungsskizzen



| Product                  | D1     | C1      | A1       | A2       | B1      |
|--------------------------|--------|---------|----------|----------|---------|
| BHL 400 L40-A2 230V 50Hz | 6.2 mm | 66.0 mm | 151.0 mm | 132.5 mm | 81.0 mm |
| HD2-151                  |        |         |          |          |         |

