



# Descripción del producto

## MASTER HPI-T Plus

Lámparas de haluro metálico de cuarzo con lamparita exterior transparente

### Beneficios

- Alto nivel de seguridad y confort, sostenido durante toda la vida útil
- Costo de mantenimiento mínimo
- Opciones de ahorro en la inversión inicial con el concepto "Plus"

### Características

- Lámpara exterior tubular transparente
- Tecnología única de 3 bandas que da como resultado una gran eficacia luminosa, tanto al inicio como durante la larga vida útil
- Reproduce una apariencia de color blanco natural y una buena estabilidad de color

### Aplicaciones


- Iluminación deportiva, proyección de edificios y monumentos, iluminación de áreas, por ejemplo, puertos y zonas en construcción; iluminación de marquesinas, por ejemplo, estaciones de servicio, iluminación de horticultura

### Advertencias y seguridad

- Usá solo luminarias totalmente cerradas, incluso durante las pruebas (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- La luminaria debe poder contener partes de lámpara calientes en caso de rotura de la lámpara
- Para uso con dispositivo de control diseñado para lámparas de sodio o mercurio de alta presión
- Es muy poco probable que si se rompe una lámpara, esto tenga un efecto sobre tu salud. Si se rompe una lámpara, ventila la habitación durante 30 minutos y retirá las partes, preferiblemente con guantes. Colocalas en una bolsa de plástico sellada y llevála a las instalaciones para reciclado de desechos de tu zona. No uses aspiradora.

# MASTER HPI-T Plus

## Plano de dimensiones



| Product                        | D (max) | O       | L      | C (max) |
|--------------------------------|---------|---------|--------|---------|
| HPI-T Plus 250W/645 E40 1SL/12 | 47 mm   | 29 mm   | 155 mm | 255 mm  |
| HPI-T Plus 400W/645 E40 1SL/12 | 47 mm   | 30,5 mm | 168 mm | 286 mm  |

| Información general                 |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Tapa-base                           | E40              |
| Posición de funcionamiento          | P20              |
| Información técnica sobre la luz    |                  |
| Designación de color                | Blanco frío (CW) |
| Temperatura de color correlacionada | 4500 K           |
| Índice de producción de color (IRC) | 65               |
| Controles y atenuación              |                  |
| Regulable                           | No               |
| Mecánica y carcasa                  |                  |
| Acabado de la luz                   | Transpar.        |
| Forma del foco                      | T46              |

## Información técnica sobre la luz

| Order Code   | Full Product Name              | Coordenada de cromaticidad X | Coordenada de cromaticidad Y | Eficacia luminica    |
|--------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------|
|              |                                | (nominal)                    | (nominal)                    | (promedio) (nominal) |
| 928481300097 | HPI-T Plus 250W/645 E40 1SL/12 | 365                          | 377                          | 79 lm/W              |
| 928481600095 | HPI-T Plus 400W/645 E40 1SL/12 | 361                          | 372                          | 83 lm/W              |

## Operación y aspectos eléctricos

| Order Code   | Full Product Name              | Voltaje (nominal) | Consumo de energía |
|--------------|--------------------------------|-------------------|--------------------|
| 928481300097 | HPI-T Plus 250W/645 E40 1SL/12 | 128 V             | 247 W              |

| Order Code   | Full Product Name              | Voltaje (nominal) | Consumo de energía |
|--------------|--------------------------------|-------------------|--------------------|
| 928481600095 | HPI-T Plus 400W/645 E40 1SL/12 | 125 V             | 385 W              |

## Aprobación y aplicación

| Order Code   | Full Product Name              | Consumo de energía kWh/ 1000 h | Contenido de mercurio (Hg) (nominal) |
|--------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| 928481300097 | HPI-T Plus 250W/645 E40 1SL/12 | 272 kWh                        | 36 mg                                |
| 928481600095 | HPI-T Plus 400W/645 E40 1SL/12 | 424 kWh                        | 29,5 mg                              |

