



Productomschrijving:

HPI-T

Metaalhalogeenlampen bestaande uit kwartsontladingsbuis gevuld met hogedrukkwik en een mengsel van metaalhalogenen in een hardglazen omhulsel.

Voordelen

- Uitstekende lumenmaintenance en lange levensduur garanderen een optimale verlichtingssterkte en minimale onderhoudskosten
- Goede kleurweergave creëert een aangename lichtomgeving met hoog visueel comfort
- Uitstekende kleurstabiliteit waarborgt uniforme kleuren gedurende de gehele levensduur, dankzij de 3-bandentechnologie

Kenmerken

- Heldere, buisvormige buitenballon
- Hoge lichtefficiëntie
- Kleurpunt in het zwart lichaam geeft een natuurlijk witte kleur
- Te gebruiken in horizontale brandstand +/- 20° (HPI-T 1000W en HPI-T 2000W/380V) en +/- 75° (HPI-T 2000W/220V) om kleurverschillen typerend voor metaalhalogeenlampen tot een minimum te beperken

Toepassing

- Verlichting van sportaccommodaties. Aanlichting van gebouwen en monumenten, terreinverlichting voor o.a. havens en bouwplaatsen

Waarschuwingen en veiligheid

- Alleen te gebruiken in volledig gesloten armaturen, zelfs tijdens testen (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- De armatuur moet hete lamponderdelen bij elkaar kunnen houden als de lamp breekt
- Voor gebruik met VSA's die zijn ontworpen voor hogedrukkwiklampen
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

HPI-T

Versions




HPI-T 1000W E40




LPPR HPI-THW 2000W

Maatschets



Product	D (max)	O	L	C (max)
HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4	66 mm	80 mm	240 mm	382 mm



Product	D (max)	O	L	C (max)
HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4	101,5 mm	120 mm	267 mm	430 mm
HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4	101,5 mm	89 mm	290 mm	430 mm

Algemene informatie	
Lampvoet	E40
Gegevens lichttechniek	
Kleuraanduiding	Koelwit (CW)
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampafwerking	Helder

HPI-T

Algemene informatie

Order Code	Full Product Name	Gebruiksstand
8711500183736	HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4	P
8711500183767	HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4	P75

Order Code	Full Product Name	Gebruiksstand
8711500202352	HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4	P20

Gegevens lichttechniek

Order Code	Full Product Name	Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	Kleurweergave-index (CRI)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)
8711500183736	HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4	370	380	4300 K	57	83 lm/W
8711500183767	HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4	375	385	4200 K	63	95 lm/W
8711500202352	HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4	387	403	3800 K	59	101 lm/W

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Spanning (nom.)	Energieverbruik
8711500183736	HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4	130 V	990 W
8711500183767	HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4	130 V	1.980 W

Order Code	Full Product Name	Spanning (nom.)	Energieverbruik
8711500202352	HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4	232 V	1.980 W

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Order Code	Full Product Name	Lampvorm
8711500183736	HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4	T65
8711500183767	HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4	T100

Order Code	Full Product Name	Lampvorm
8711500202352	HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4	T100

Keurmerken en classificaties

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik kWh/ 1.000 uur	Kwinkinhoud (Hg) (nom.)
8711500183736	HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4	1089 kWh	86 mg
8711500183767	HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4	2178 kWh	155 mg

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik kWh/ 1.000 uur	Kwinkinhoud (Hg) (nom.)
8711500202352	HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4	2178 kWh	256 mg

