



## Opis produktu

### HPI-T

Kwarcowa metalohalogenkowa lampa z przezroczystą zewnętrzną bańką, do zastosowań na otwartym terenie

#### Korzyści

- Komfort i bezpieczeństwo przez cały okres eksploatacji
- Minimalne koszty utrzymania

#### Cechy

- Przezroczysta podłużna zewnętrzna bańka
- Wysoka skuteczność świetlna przez cały okres eksploatacji dzięki unikalnej trójpasmovej technologii
- Pozwala uzyskać naturalną biel i barwy oświetlanych przedmiotów

#### Zastosowanie

- Oświetlenie obiektów sportowych, oświetlenie zalewowe budynków i pomników, oświetlenie dużych obszarów, np. portów i placów budowy

#### Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Używać tylko w całkowicie zabudowanych oprawach oświetleniowych, nawet podczas testowania (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- Konstrukcja oprawy oświetleniowej musi zatrzymać gorące elementy w razie pęknięcia lampy
- Stosować w połączeniu ze statecznikami do wysokoprężnych lamp rtęciowych
- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

HPI-T

Wersje




HPI-T 1000W E40




LPPR HPI-THW 2000W

Rysunki techniczne



| Product                   | D (max) | O     | L      | C (max) |
|---------------------------|---------|-------|--------|---------|
| HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4 | 66 mm   | 80 mm | 240 mm | 382 mm  |



| Product                        | D (max)  | O      | L      | C (max) |
|--------------------------------|----------|--------|--------|---------|
| HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4 | 101,5 mm | 120 mm | 267 mm | 430 mm  |
| HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4 | 101,5 mm | 89 mm  | 290 mm | 430 mm  |

| Informacje ogólne               |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Podstawa-nasadka                | E40                |
| Dane techniczne oświetlenia     |                    |
| Oznaczenie koloru               | Chłodny biały (CW) |
| Układy sterowania i ściemnianie |                    |
| Z możliwością przyciemniania    | Nie                |
| Mechanika i korpus              |                    |
| Wykończenie żarówki             | Przezroczyste      |

Informacje ogólne

| Order Code | Full Product Name              | Pozycja robocza |
|------------|--------------------------------|-----------------|
| 18373645   | HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4      | P               |
| 18376745   | HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4 | P75             |

| Order Code | Full Product Name              | Pozycja robocza |
|------------|--------------------------------|-----------------|
| 20235245   | HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4 | P20             |

Dane techniczne oświetlenia

| Order Code | Full Product Name              | Współrzędna                | Współrzędna                | Skorelowana                  | Wskaźnik                | Skuteczność świetlna<br>(znamionowa) (Nom) |
|------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
|            |                                | Chromatyczności X<br>(Nom) | Chromatyczności Y<br>(Nom) | Temperatura Barwowa<br>(Nom) | oddawania barw<br>(CRI) |                                            |
| 18373645   | HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4      | 370                        | 380                        | 4300 K                       | 57                      | 83 lm/W                                    |
| 18376745   | HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4 | 375                        | 385                        | 4200 K                       | 63                      | 95 lm/W                                    |
| 20235245   | HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4 | 387                        | 403                        | 3800 K                       | 59                      | 101 lm/W                                   |

Eksploatacja i połączenie elektryczne

| Order Code | Full Product Name              | Napięcie (Nom) | Zużycie energii |
|------------|--------------------------------|----------------|-----------------|
| 18373645   | HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4      | 130 V          | 990 W           |
| 18376745   | HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4 | 130 V          | 1 980 W         |

| Order Code | Full Product Name              | Napięcie (Nom) | Zużycie energii |
|------------|--------------------------------|----------------|-----------------|
| 20235245   | HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4 | 232 V          | 1 980 W         |

Mechanika i korpus

| Order Code | Full Product Name              | Kształt bańki |
|------------|--------------------------------|---------------|
| 18373645   | HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4      | T65           |
| 18376745   | HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4 | T100          |

| Order Code | Full Product Name              | Kształt bańki |
|------------|--------------------------------|---------------|
| 20235245   | HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4 | T100          |

Certyfikaty i zastosowania

| Order Code | Full Product Name                 | Zużycie energii               | Zawartość rtęci<br>(Hg) (Nom) |
|------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|            |                                   | elektrycznej w kWh/<br>1000 h |                               |
| 18373645   | HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4         | 1089 kWh                      | 86 mg                         |
| 18376745   | HPI-T 2000W/646 E40 220V<br>CRP/4 | 2178 kWh                      | 155 mg                        |

| Order Code | Full Product Name                 | Zużycie energii               | Zawartość rtęci<br>(Hg) (Nom) |
|------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|            |                                   | elektrycznej w kWh/<br>1000 h |                               |
| 20235245   | HPI-T 2000W/542 E40 380V<br>1SL/4 | 2178 kWh                      | 256 mg                        |

