



Descrizione di prodotto

MASTER MHN-FC

Lampada a scarica a ioduri metallici con bruciatore al quarzo a doppio attacco

Vantaggi

- Rende possibili sistemi di apparecchi compatti con ottiche di precisione per contenere al minimo la dispersione luminosa
- La buona resa dei colori crea un'atmosfera piacevole con un comfort visivo elevato per giocatori e spettatori
- La distribuzione spettrale continua offre opzioni per gli stadi semi-professionali e l'illuminazione di grandi spazi all'aperto

Caratteristiche

- Il doppio attacco risulta in una durata più lunga
- Scelta di tipi da 1000 W e 2000 W
- Aspetto naturale del colore bianco
- Sorgente luminosa compatta che consente di progettare apparecchi per illuminazione più piccoli

Applicazione

- Illuminazione a proiezione di impianti sportivi dilettantistici e grandi spazi all'aperto

Warnings and safety

- Utilizzare esclusivamente in apparecchi per illuminazione totalmente chiusi, anche durante i test (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- L'apparecchio per illuminazione deve essere in grado di contenere frammenti caldi in caso di rottura della lampada
- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

MASTER MHN-FC


Versions



LPPR MHN-FC 2000W 2200W

LPPR MHN-FC 1000W

Disegno tecnico



Product	D (max)	D	O	X	L	A	C (max)
MASTER MHN-FC 1000W/740 230V XW	33 mm	25,5 mm	42,5 mm	58 mm	144 mm	226 mm	290 mm
MASTER MHN-FC 2000W/740 400V XW	33 mm	25,5 mm	108 mm	58 mm	177 mm	290 mm	357 mm

Informazioni generali	
Attacco	Double Ended
Posizione di funzionamento	P5
Dati tecnici di illuminazione	
Designazione colore	Bianco (WH)
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No
Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Trasparente

Dati tecnici di illuminazione

Order Code	Full Product Name	Coordinata Y cromaticità (Nom)	Coordinata cromatica Y (Nom)	Temperatura del colore correlata	Indice di resa cromatica (CRI)	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)
21349500	MASTER MHN-FC 2000W/740 400V XW	380	419	4200 K	60	102 lm/W
21424900	MASTER MHN-FC 1000W/740 230V XW	374	366	4100 K	65	91 lm/W

Funzionamento e parte elettrica

MASTER MHN-FC

Order Code	Full Product Name	Consumo	
		Tensione (Nom)	energetico
21349500	MASTER MHN-FC 2000W/740 400V XW	222 V	2.032,0 W

Order Code	Full Product Name	Consumo	
		Tensione (Nom)	energetico
21424900	MASTER MHN-FC 1000W/740 230V XW	130 V	1.040,0 W

Approvazione e applicazione

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico	Contenuto di
		kWh/1000 h	mercurio (Hg) (Nom)
21349500	MASTER MHN-FC 2000W/740 400V XW	2235 kWh	105 mg

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico	Contenuto di
		kWh/1000 h	mercurio (Hg) (Nom)
21424900	MASTER MHN-FC 1000W/740 230V XW	1144 kWh	74 mg

