



Tuotekuvaus

MASTER MHN-SA

Pienikokoinen monimetallilamppu, kaksoisläpivienti (double-pinch)

Hyödyt

- Mahdollistaa pienikokoiset ja tehokkaat valaisinjärjestelmät, tarkat optiikat ja hyvän valonhallinnan minimoiden häiriövalon
- Erittäin hyvä värintoisto luo miellyttävän ympäristön ja hyvän näkömukavuuden sekä urheilijoille että yleisölle
- Jatkuva spektrijakauma on ihanteellinen ammattimaisille stadioneille, joilla on säännöllisesti televisiolähetyksiä

Ominaisuudet

- Hyvin pienikokoinen (lyhytkaari) purkausputki, suuri valotehokkuus ja erittäin hyvä värintoisto
- Kaksoisläpivienti kannassa antaa pitkän polttoian
- Luonnollinen valkoinen valo, korkea värintoisto ja stabiili väri
- Päivänvalon värilämpötila helpottaa muutosta päivänvalosta keinovaloon

Käyttökohteet

- Ammattitason urheilualuevalaistus, valonheitinasennukset

Rajoitukset ja turvallisuus

- Käytettäväksi vain täysin suljetussa valaisimessa, myös testauksen aikana (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Valaisimen on pidettävä lampun kuumat osat sisällään, jos lamppu hajoaa
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.



MASTER MHN-SA

Versions



LPPR MHN-SA 0001

Mittapiirros



Product	D (max)	O	C (max)
MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 400V	41 mm	25 mm	364 mm

Product	D (max)	O	X	A	C (max)
MASTER MHN-SA 1800W/956 230V XW UNP/1	41 mm	25 mm	25 mm	318 mm	369 mm
MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW HO UNP/1	41 mm	25 mm	34 mm	226 mm	369 mm

MASTER MHN-SA

Yleistä tietoa	
Käyttöasento	P15
Valaistuksen tekniset tiedot	
Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	330
Värimerkki	Päivänvalo
Vastaava värilämpötila (nim.)	5600 K
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun pinta	Kirkas
Hehkulampun muoto	TD40

Yleistä tietoa

Order Code	Full Product Name	Kanta
928099205130	MASTER MHN-SA 1800W/956 230V XW UNP/1	X830R
928195105129	MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW HO UNP/1	X830R

Order Code	Full Product Name	Kanta
928079315130	MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 400V	(P)SFC

Valaistuksen tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	Värintoistoindeksi (CRI)	Valotehokkuus (nimellinen)
928099205130	MASTER MHN-SA 1800W/956 230V XW UNP/1	339	86	86 lm/W
928195105129	MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW HO UNP/1	366	81	108 lm/W

Order Code	Full Product Name	Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	Värintoistoindeksi (CRI)	Valotehokkuus (nimellinen)
928079315130	MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 400V	339	86	86 lm/W

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Jännite (nim.)	Virrankulutus
928099205130	MASTER MHN-SA 1800W/956 230V XW UNP/1	120 V	1 800,0 W
928195105129	MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW HO UNP/1	205 V	2 095,0 W

Order Code	Full Product Name	Jännite (nim.)	Virrankulutus
928079315130	MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 400V	205 V	1 850,0 W

Merkinnät ja luokitukset

MASTER MHN-SA

Order Code	Full Product Name	Energiankulutus kWh/1000 h	Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)
928099205130	MASTER MHN-SA 1800W/956 230V XW UNP/1	1980 kWh	87 mg
928195105129	MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW HO UNP/1	2305 kWh	215 mg

Order Code	Full Product Name	Energiankulutus kWh/1000 h	Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)
928079315130	MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 400V	2035 kWh	234 mg

