

Description du produit

MASTER MHN-SA

Lampes à halogénure métallisé et à quartz compactes, à double pincement

Avantages

- Permet de concevoir des luminaires compacts et très efficaces, dotés d'optiques de haute précision, assurant un bon contrôle du faisceau et une lumière diffuse minimale
- Le très bon rendu des couleurs crée une atmosphère agréable et un excellent confort visuel pour les joueurs et les spectateurs
- La distribution spectrale continue offre une solution optimale pour les stades (semi-)professionnels dont les événements sont régulièrement couverts par la TV

Fonctions

- Source très compacte (Arc court) à efficacité lumineuse élevée et rendu des couleurs optimal
- Le concept à double pincement est synonyme de longue durée de vie
- Apparence des couleurs blanches naturelle, rendu des couleurs élevé et bonne stabilité de couleur
- La température de couleur naturelle facilite la transition entre la lumière du jour et la lumière artificielle

Application


- Éclairage sportif et illumination des terrains de sport professionnels

Mises en garde et sécurité


- À utiliser uniquement dans un luminaire entièrement clos, même lors des essais (CEI 61167, CEI 62035, CEI 60598)
- Le luminaire doit pouvoir retenir les parties de lampe chaudes en cas de casse
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

MASTER MHN-SA

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	O	C (max)
MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 230V	41 mm	25 mm	364 mm
MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 400V	41 mm	25 mm	364 mm



Product	D (max)	O	X	A	C (max)
MASTER MHN-SA 1800W/956 230V XW UNP/1	41 mm	25 mm	25 mm	318 mm	369 mm
MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW HO UNP/1	41 mm	25 mm	34 mm	226 mm	369 mm
MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW UNP/1	41 mm	25 mm	25 mm	226 mm	369 mm

Informations générales	
Position de fonctionnement	P15
Données techniques de l'éclairage	
Coordonnée chromatique X	330
Désignation de la couleur	Lumière naturelle
Température de couleur corrélée (nom.)	5600 K
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Transparent
Forme de la lampe	TD40

Informations générales

Order Code	Full Product Name	Culot
8718291548287	MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW UNP/1	X830R
8718291548294	MASTER MHN-SA 1800W/956 230V XW UNP/1	X830R
8718291548423	MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW HO UNP/1	X830R

Order Code	Full Product Name	Culot
8718291548263	MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 230V	(P)SFC
8718291548270	MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 400V	(P)SFC

Données techniques de l'éclairage

MASTER MHN-SA

Order Code	Full Product Name	Coordonnée chromatique Y	Indice de rendu de couleur (IRC)	Efficacité lumineuse (nominale)
8718291548287	MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW UNP/1	362	85	98 lm/W
8718291548294	MASTER MHN-SA 1800W/956 230V XW UNP/1	339	86	86 lm/W
8718291548423	MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW HO UNP/1	366	81	108 lm/W

Order Code	Full Product Name	Coordonnée chromatique Y	Indice de rendu de couleur (IRC)	Efficacité lumineuse (nominale)
8718291548263	MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 230V	339	86	86 lm/W
8718291548270	MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 400V	339	86	86 lm/W

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Tension (nom.)	Consommation électrique
8718291548287	MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW UNP/1	205 V	2.040,0 W
8718291548294	MASTER MHN-SA 1800W/956 230V XW UNP/1	120 V	1.800,0 W
8718291548423	MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW HO UNP/1	205 V	2.095,0 W

Order Code	Full Product Name	Tension (nom.)	Consommation électrique
8718291548263	MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 230V	120 V	1.800,0 W
8718291548270	MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 400V	205 V	1.850,0 W

Approbation et application

Order Code	Full Product Name	Consommation d'énergie kWh/ 1 000 h	Taux de mercure (Hg) (nom.)
8718291548287	MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW UNP/1	2244 kWh	215 mg
8718291548294	MASTER MHN-SA 1800W/956 230V XW UNP/1	1980 kWh	87 mg
8718291548423	MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW HO UNP/1	2305 kWh	215 mg

Order Code	Full Product Name	Consommation d'énergie kWh/ 1 000 h	Taux de mercure (Hg) (nom.)
8718291548263	MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 230V	1980 kWh	87 mg
8718291548270	MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 400V	2035 kWh	234 mg

© 2023 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Toutes les marques commerciales sont la propriété de Signify Holding ou de leurs propriétaires respectifs.