

Produkt beskrivelse

MHN-TD

En- eller to-soklet metallhalogen lampe med ekstra ytterkolbe

Fordeler

- Alle typer er UB-blokkerende for å redusere og blekingsrisiko

Funksjoner

- Kvarts utladningsrør inneholder høytrykk kvikksølvdamp og en blanding av dysprosium-, holmium- og thulium-halider (MHN-TD) eller tinnjodid (MHW-TD), men tilsatt natrium og tallium for fargekorrigering og stabil drift
- To-soklede lamper kapslet i vakuum-fylt rør av klar UV-blokkerende kvarts
- Begrenset brennstilling

Søknad


- Innendørs - effektbelysning og allmen belysning som downlight f.eks. i butikker og handlegater
- "Downlighters", "uplighters" og "wall-washers", f.eks. i butikker og handlegater
- Utendørs - flombelysning av monumenter, fasader og reklameboards

Warnings and safety


- Bruk bare i totalt innelukkede armaturer, selv under testing (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Armaturen må kunne inneholde varme lyskilder hvis lampen sprekker
- Kontrollutstyr må omfatte avhendingsbeskyttelse (IEC61167, IEC 62035)
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.


MHN-TD

Målskisse



Product	D (max)	D	O	C (max)
MHN-TD 250W/842 FC2 1CT/12	27,5 mm	1,08 in	27 mm	161,6 mm





© 2022 Signify Holding Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Alle varemerker eies av Signify Holding eller deres respektive eiere.